

2023年10月30日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部コーニング年度末キャンペーンのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、11月1日(水)よりコーニング年度末キャンペーンを開始いたしますことをご案内申し上げます。

敬具

## 記

キャンペーン内容：対象製品を期間中特別オファーでご提供します。

- 1) Corning 三角フラスコ バッフルなし 8 製品：40% OFF
- 2) Corning 細胞凍結・保冷・保温製品：30% OFF
- 3) Corning Matribot バイオプリンター：1台ご購入でインク2種をプレゼント\*
- 4) Corning セルカウンター：1台ご購入でリユーズブルカウンティングチャンバー1枚を追加でプレゼント\*
- 5) Corning ラムダ エリートタッチ ピペッター：30% OFF
- 6) Corning ボトルトップディスペンサー：30% OFF
- 7) Axygen ピペットチップ、マイクロチューブ、PCR製品：50% OFF（小口パック30% OFF）
- 8) Corning コラーゲンコート製品（NCO）：在庫限り50% OFF

※プレゼント品は製品とは別日でのお届けとなります。

キャンペーン期間：2023年11月1日（水）～2024年2月29日（木）弊社受注分

## キャンペーン対象製品

カタログ番号	製品名 / 仕様	メーカー 希望小売 価格 (円)	キャンペ ーン価格 (円)
Corning 三角フラスコ バッフルなし			
430183	三角フラスコ 250mL フラットトップ キャップ	48,200	28,920
430421	三角フラスコ 125mL フラットトップ キャップ	42,700	25,620
430422	三角フラスコ 500mL フラットトップ キャップ	35,500	21,300
431143	三角フラスコ 125mL ベントキャップ	45,600	27,360
431144	三角フラスコ 250mL ベントキャップ	52,300	31,380
431145	三角フラスコ 500mL ベントキャップ	38,200	22,920
431146	三角フラスコ 1000mL フラットトップ キャップ	60,200	36,120
431147	三角フラスコ 1000mL ベントキャップ	62,900	37,740
Corning 細胞凍結・保冷・保温製品			
432000	CoolCell, パープル	24,300	17,010
432001	CoolCell LX, パープル	32,000	22,400
432002	CoolCell LX, グリーン	32,000	22,400
432003	CoolCell LX, オレンジ	32,000	22,400
432004	CoolCell LX, ピンク	32,000	22,400
432005	CoolCell 5ml LX, パープル	43,100	30,170
432006	CoolCell FTS30, パープル	88,200	61,740
432007	CoolCell FTS30, オレンジ	88,200	61,740
432008	CoolCell FTS30, グリーン	88,200	61,740
432009	CoolCell FTS30, ピンク	88,200	61,740
432010	CoolCell SV2	58,500	40,950
432014	XT Starter, コンプリートセット	45,300	31,710
432015	XT Starter, ホルダーのみ	12,200	8,540
432021	CoolBox XT, パープル	108,000	75,600
432022	CoolBox XT, グリーン	108,000	75,600
432023	CoolBox XT, オレンジ	108,000	75,600
432024	CoolBox XT, ピンク	108,000	75,600
432025	CoolBox 2XT, パープル	166,500	116,550
432026	CoolBox 2XT, グリーン	166,500	116,550
432027	CoolBox 2XT, オレンジ	166,500	116,550
432028	CoolBox 2XT, ピンク	166,500	116,550
432034	CoolRack M6, グレー	12,200	8,540
432035	CoolRack M6, グリーン	12,200	8,540
432036	CoolRack M6, オレンジ	12,200	8,540
432037	CoolRack M15, グレー	29,800	20,860
432038	CoolRack M15, グリーン	29,800	20,860
432039	CoolRack M15, オレンジ	29,800	20,860
432040	CoolRack XT M24	56,300	39,410
432041	CoolRack M30, グレー	52,900	37,030
432042	CoolRack M30, グリーン	52,900	37,030
432043	CoolRack M30, オレンジ	52,900	37,030

432044	CoolRack M90	79,400	55,580
432045	CoolRack M96 ID	104,800	73,360
432046	CoolRack 500uL M30-PF	61,700	43,190
432047	CoolRack M15-PF	40,800	28,560
432048	CoolRack M30-PF	61,700	43,190
432049	CoolRack CF15	29,800	20,860
432051	CoolRack CF45	56,300	39,410
432052	CoolRack CFT30	61,700	43,190
432053	CoolRack XT PCR96	67,300	47,110
432054	CoolRack XT M-PCR	65,100	45,570
432055	CoolRack XT PCR384	73,900	51,730
432056	CoolRack 96x0.5mL	77,200	54,040
432057	CoolRack 96x1mL	70,600	49,420
432058	CoolRack SV2	60,700	42,490
432060	CoolRack XT 5mL	55,100	38,570
432061	CoolRack 15mL	55,100	38,570
432062	CoolRack 50mL	55,100	38,570
432065	CoolRack VS13	57,300	40,110
432066	CoolRack V16	57,300	40,110
432069	CoolRack LV	37,500	26,250
432070	CoolSink XT 96F	59,500	41,650
432071	CoolSink XT 96U	67,300	47,110
432076	CoolCell フィラーバイアル, 2mL, 6本入	5,500	3,850
432077	CoolCell フィラーバイアル, 5mL, 6本入	5,500	3,850
432078	CoolCell FTS30 Vial Module 30本掛け, 10個入	21,800	15,260
432081	XT cooling core	39,700	27,790
432082	XT freezing core	51,900	36,330
432091	Temperature Strip, 1-8°C, 4本入	9,700	6,790
432093	Ice パン, maxi 9L, グリーン	28,700	20,090
432094	Ice パン, maxi 9L, ブルー	28,700	20,090
432095	Ice パン, maxi 9L, レッド	28,700	20,090
432096	Ice パン, maxi 9L, オレンジ	28,700	20,090
432097	Ice パン, maxi 9L, ライムグリーン	28,700	20,090
432098	Ice パン, maxi 9L, ピンク	28,700	20,090
432099	Ice パン, maxi 9L, パープル	28,700	20,090
432100	Ice パン, 蓋付, maxi 9L, ブルー	33,600	23,520
432101	Ice パン, 蓋付, maxi 9L, ライムグリーン	33,600	23,520
432102	Ice パン, 蓋付, maxi 9L, パープル	33,600	23,520
432103	Ice パン, midi 4L, グリーン	22,100	15,470
432104	Ice パン, midi 4L, ブルー	22,100	15,470
432105	Ice パン, midi 4L, レッド	22,100	15,470
432106	Ice パン, midi 4L, オレンジ	22,100	15,470
432107	Ice パン, midi 4L, ライムグリーン	22,100	15,470
432108	Ice パン, midi 4L, ピンク	22,100	15,470
432109	Ice パン, midi 4L, パープル	22,100	15,470
432110	Ice パン, 蓋付, midi 4L, ブルー	25,400	17,780
432111	Ice パン, 蓋付, midi 4L, オレンジ	25,400	17,780

432112	Ice パン、蓋付, midi 4L, lime グリーン	25,400	17,780
432113	Ice パン、蓋付, midi 4L, ピンク	25,400	17,780
432114	Ice パン、蓋付, midi 4L, パープル	25,400	17,780
432115	Ice パン, mini, 1L, グリーン	14,400	10,080
432116	Ice パン, mini, 1L, ブルー	14,400	10,080
432117	Ice パン, mini, 1L, レッド	14,400	10,080
432118	Ice パン, mini, 1L, オレンジ	14,400	10,080
432119	Ice パン, mini, 1L, ライムグリーン	14,400	10,080
432120	Ice パン, mini, 1L, ピンク	14,400	10,080
432121	Ice パン, mini, 1L, パープル	14,400	10,080
432136	CryoCeps クライオバイアルグリッパー, multi 5 本入	10,500	7,350
Corning Matribot バイオプリンター			
6150	Matribot バイオプリンター	2,200,000	-
Corning セルカウンター			
6749	セルカウンター	473,000	-
Corning ラムダ エリートタッチピペッター			
6050	シングルチャンネル 0.1 - 2 $\mu$ L	36,300	25,410
6051	シングルチャンネル 0.5 - 10 $\mu$ L	36,300	25,410
6052	シングルチャンネル 2 - 20 $\mu$ L	36,300	25,410
6053	シングルチャンネル 5 - 50 $\mu$ L	36,300	25,410
6054	シングルチャンネル 10 - 100 $\mu$ L	36,300	25,410
6055	シングルチャンネル 20 - 200 $\mu$ L	36,300	25,410
6056	シングルチャンネル 100 - 1000 $\mu$ L	36,300	25,410
6057	8 チャンネル 0.5 - 10 $\mu$ L	91,500	64,050
6058	8 チャンネル 5 - 50 $\mu$ L	91,500	64,050
6059	8 チャンネル 10 - 200 $\mu$ L	91,500	64,050
6060	8 チャンネル 30 - 300 $\mu$ L	91,500	64,050
6061	12 チャンネル 0.5 - 10 $\mu$ L	120,800	84,560
6062	12 チャンネル 5 - 50 $\mu$ L	120,800	84,560
6063	12 チャンネル 10 - 200 $\mu$ L	120,800	84,560
6064	12 チャンネル 30 - 300 $\mu$ L	120,800	84,560
Corning ボトルトップディスペンサー			
6840	ボトルトップディスペンサー 0.25 - 2.5 mL	46,300	32,410
6841	ボトルトップディスペンサー 0.5 - 5 mL	46,300	32,410
6842	ボトルトップディスペンサー 1.0 - 10.0 mL	46,300	32,410
6843	ボトルトップディスペンサー 2.5 - 25 mL	61,700	43,190
6844	ボトルトップディスペンサー 5.0 - 50.0 mL	66,200	46,340
6845	ボトルトップディスペンサー 10 - 100 mL	83,800	58,660
Axygen ピペットチップ			
MRF-10XT-R-S	10 $\mu$ L マルチラック エクステンデッドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	76,800	38,400

MRF-20-R-S	20 $\mu$ L ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	76,800	38,400
MRF-100-R-S	100 $\mu$ L マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	76,800	38,400
MRF-200NX-R-S	200 $\mu$ L NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	76,800	38,400
MRF-200XT-R-S	200 $\mu$ L マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	61,400	30,700
MRF-1000XT-R-S	1000 $\mu$ L マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	74,600	37,300
T-300	10 $\mu$ l マイクロボリュウムチップ 透明 バルク	55,300	27,650
T-300-J	10 $\mu$ l マイクロボリュウムチップ 透明 バルク (小口パック)	3,000	2,100
T-300-R	10 $\mu$ l マイクロボリュウムチップ 透明 ラック入り	27,800	13,900
T-300-R-J	10 $\mu$ l マイクロボリュウムチップ 透明 ラック入り (小口パック)	6,200	4,340
T-300-R-S	10 $\mu$ l マイクロボリュウムチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	32,100	16,050
T-300-R-S-J	10 $\mu$ l マイクロボリュウムチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	7,100	4,970
T-200-C	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 透明 バルク	52,200	26,100
T-200-C-J	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 透明 バルク (小口パック)	2,900	2,030
T-200-C-R	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り	27,800	13,900
T-200-C-R-J	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り (小口パック)	6,200	4,340
T-200-C-R-S	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	32,100	16,050
T-200-C-R-S-J	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	7,100	4,970
T-200-Y	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 黄色 バルク	52,200	26,100
T-200-Y-J	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 黄色 バルク (小口パック)	2,900	2,030
T-200-Y-R	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り	27,800	13,900
T-200-Y-R-J	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り (小口パック)	6,200	4,340
T-200-Y-R-S	200 $\mu$ l ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み	32,100	16,050

T-200-Y-R-S-J	200µl ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	7,100	4,970
T-1000-C	1000µl ユニバーサルフィットチップ 透明 バルク	15,100	7,550
T-1000-C-R	1000µl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り	38,000	19,000
T-1000-C-R-J	1000µl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り (小口パック)	8,600	6,020
T-1000-C-R-S	1000µl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	42,300	21,150
T-1000-C-R-S-J	1000µl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	9,500	6,650
T-1000-B	1000µl ユニバーサルフィットチップ 青色 バルク	15,100	7,550
T-1000-B-J	1000µl ユニバーサルフィットチップ 青色 バルク (小口パック)	3,400	2,380
T-1000-B-R	1000µl ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り	38,000	19,000
T-1000-B-R-J	1000µl ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り (小口パック)	8,600	6,020
T-1000-B-R-S	1000µl ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み	42,300	21,150
T-1000-B-R-S-J	1000µl ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	9,500	6,650
TF-300-R-S	10µl マイクロボリュウム フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済み	72,800	36,400
TF-300-R-S-J	10µl マイクロボリュウム フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)	16,200	11,340
TF-20-R-S	20µl ユニバーサルフィット フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済み	72,800	36,400
TF-20-R-S-J	20µl ユニバーサルフィット フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)	16,200	11,340
TF-200-R-S	200µl ユニバーサルフィット フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済 み	72,800	36,400
TF-200-R-S-J	200µl ユニバーサルフィット フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済 み (小口パック)	16,200	11,340
TF-1000-R-S	1000µl ユニバーサルフィット フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済 み	72,800	36,400
TF-1000-R-S-J	1000µl ユニバーサルフィット フィルタ 一付きチップ ラック入り 滅菌済 み (小口パック)	16,200	11,340

Axygen マイクロチューブ			
MCT-150-C	1.5ml スナップロックマイクロチューブ 透明	21,800	10,900
MCT-150-C-J	1.5ml スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	2,500	1,750
MCT-150-C-S	1.5ml スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	22,600	11,300
MCT-150-C-S-J	1.5ml スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み (小口パック)	2,600	1,820
MCT-200-C	2.0ml スナップロックマイクロチューブ 透明	24,600	12,300
MCT-200-C-J	2.0ml スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	2,700	1,890
MCT-200-C-S	2.0ml スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	23,300	11,650
MCT-200-C-S-J	2.0ml スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み (小口パック)	2,600	1,820
Axygen PCR 製品			
PCR-02-C	0.2ml PCR チューブ フラットキャップ付き 透明	68,500	34,250
PCR-02-C-J	0.2ml PCR チューブ フラットキャップ付き 透明 (小口パック)	7,600	5,320
PCR-02D-C	0.2ml PCR チューブ ドームキャップ付き 透明	68,500	34,250
PCR-02D-C-J	0.2ml PCR チューブ ドームキャップ付き 透明 (小口パック)	7,600	5,320
PCR-0208-CP-C	PCR8 連チューブ 0.2ml 透明 ドームキャップ付き	147,800	73,900
PCR-0208-CP-C-J	PCR8 連チューブ 0.2ml 透明 ドームキャップ付き (小口パック)	16,400	11,480
Corning コラーゲンコート製品 (NCO)			
NCO430167	コラーゲンコートディッシュ 100 mm	14,200	7,100
NCO430599	コラーゲンコートディッシュ 150 mm	16,300	8,150
NCO430639	コラーゲンコートフラスコ 25 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	41,000	20,500
NCO430641	コラーゲンコートフラスコ 75 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	12,400	6,200
NCO431082	コラーゲンコートフラスコ 225 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	30,000	15,000
NCO3512	コラーゲンコート 12 ウェルプレート	25,100	12,550
NCO3524	コラーゲンコート 24 ウェルプレート	25,600	12,800
NCO3585	コラーゲンコート 96 ウェルプレート 透明	31,300	15,650
NCO3903	コラーゲンコート 96 ウェルプレート 白クリアボトム	52,700	26,350

NCO3904	コラーゲンコート9.6 ウェルプレート 黒クリアボトム	52,700	26,350
NCO3917	コラーゲンコート9.6 ウェルプレート 白	36,900	18,450
NCO3764	コラーゲンコート 384 ウェルプレート 黒 フタ付	71,200	35,600

なお、本キャンペーンに関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上