

2023年5月29日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**PYREX® サマーキャンペーンのお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、6月1日(木)よりPYREX サマーキャンペーンを開始いたしますことをご案内申し上げます。

敬具

## 記

**キャンペーン内容：**対象製品を期間中、メーカー希望小売価格の最大50% OFF でご提供いたします。

**キャンペーン期間：**2023年6月1日（木）～2023年7月31日（月）弊社受注分

**キャンペーン対象製品：**

PYREX メスフラスコ（JIS Class A、TS ストッパー付）

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
5640JIS-5	5	1	2,130	1,065
5640JIS-10	10	1	2,130	1,065
5640JIS-20	20	1	2,130	1,065
5640JIS-25	25	1	2,130	1,065
5640SJ-30*	30	1	3,410	2,046
5640JIS-50	50	1	2,130	1,065
5640JIS-100	100	1	2,270	1,135
5640SJ-150*	150	1	5,150	3,090
5640JIS-200	200	1	3,000	1,500
5640JIS-250	250	1	3,540	1,770
5640JIS-300	300	1	6,930	3,465
5640JIS-500	500	1	3,970	1,985
5640JIS-1L	1,000	1	4,830	2,415
5640JIS-2L	2,000	1	11,550	5,775
5640JIS-3L	3,000	1	25,210	15,126
5640JIS-5L	5,000	1	46,020	27,612

\* JIS 準拠品で、JIS マークは付きません。

PYREX® メスフラスコ (茶、JIS Class A、TS ストッパー付)

55640JIS-5	5	1	3,470	1,735
55640JIS-10	10	1	3,470	1,735
55640JIS-20	20	1	3,660	1,830
55640JIS-25	25	1	3,660	1,830
55640JIS-50	50	1	3,820	1,910
55640JIS-100	100	1	4,280	2,140
55640JIS-200	200	1	5,900	2,950
55640JIS-250	250	1	6,130	3,065
55640JIS-500	500	1	7,850	3,925
55640JIS-1L	1,000	1	8,670	4,335
55640JIS-2L	2,000	1	16,520	8,260

PYREX 台付メスフラスコ

5640SJ-1	1	1	2,720	1,632
5640SJ-2	2	1	2,720	1,632
5640SJ-3	3	1	4,170	2,502
5640SJ-4	4	1	4,170	2,502

PYREX メスシリンダー (JIS Class A、シルバース테인目盛)

3022JIS-5	5	1	1,390	695
3022JIS-10	10	1	1,390	695
3022JIS-20	20	1	1,560	780
3022JIS-25	25	1	1,900	950
3022JIS-50	50	1	2,020	1,010
3022JIS-100	100	1	2,370	1,185
3022JIS-200	200	1	2,980	1,490
3022JIS-250	250	1	3,210	1,605
3022JIS-300	300	1	5,070	2,535
3022JIS-500	500	1	5,470	2,735
3022JIS-1L	1,000	1	11,550	5,775
3022JIS-2L	2,000	1	15,990	7,995

PYREX 有栓メスシリンダー (JIS Class A、シルバース테인目盛)

3002JIS-5	5	1	2,740	1,370
3002JIS-10	10	1	2,850	1,425
3002JIS-20	20	1	3,470	1,735
3002JIS-25	25	1	3,780	1,890
3002JIS-50	50	1	3,910	1,955
3002JIS-100	100	1	4,940	2,470
3002JIS-200	200	1	5,320	2,660
3002JIS-250	250	1	5,600	2,800
3002JIS-300	300	1	9,700	4,850
3002JIS-500	500	1	10,920	5,460
3002JIS-1L	1,000	1	16,380	8,190

PYREX ホールピペット (JIS Class A)

7100JIS-XS1	0.1	10	14,910	7,455
7100JIS-XS2	0.2	10	14,670	7,335
7100JIS-XS3	0.3	10	14,670	7,335
7100JIS-XS4	0.4	10	14,670	7,335
7100JIS-XS	0.5	10	8,670	4,335
7100JIS-1	1	10	6,010	3,005
7100JIS-XS15	1.5	10	9,360	4,680
7100JIS-2	2	10	6,010	3,005
7100JIS-XS25	2.5	10	7,620	3,810
7100JIS-3	3	10	6,820	3,410
7100JIS-4	4	10	6,820	3,410
7100JIS-5	5	10	6,820	3,410

7100JIS-6	6	10	8,440	4,220
7100JIS-7	7	10	8,440	4,220
7100JIS-8	8	10	8,440	4,220
7100JIS-9	9	10	8,550	4,275
7100JIS-10	10	10	8,090	4,045
7100JIS-15	15	1	990	495
7100JIS-20	20	1	1,010	505
7100JIS-25	25	1	1,160	580
7100JIS-30	30	1	1,740	870
7100JIS-40	40	1	1,900	950
7100JIS-50	50	1	1,870	935
7100JIS-100	100	1	3,000	1,500
7100JIS-200	200	1	6,170	3,085

PYREX® メスピペット (JIS Class A、普通目盛)

7065JIS-1	1	10	5,200	2,600
7065JIS-2	2	10	5,430	2,715
7065JIS-3	3	10	6,360	3,180
7065JIS-5	5	10	6,590	3,295
7065JIS-10	10	10	8,440	4,220
7065JIS-20	20	1	1,620	810
7065JIS-25	25	1	2,430	1,215

PYREX メスピペット (JIS Class A、先端目盛)

7085JIS-1	1	10	5,200	2,600
7085JIS-2	2	10	5,430	2,715
7085JIS-3	3	10	6,360	3,180
7085JIS-5	5	10	6,590	3,295
7085JIS-10	10	10	8,440	4,220
7085JIS-20	20	1	1,620	810
7085JIS-25	25	1	2,430	1,215
7085JIS-50	50	1	3,820	1,910

PYREX カルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

7105J-1	1	10	5,310	2,655
7105J-2	2	10	5,310	2,655
7105J-5	5	10	6,820	3,410
7105J-10	10	10	8,780	4,390
7105J-20	20	1	1,780	890

PYREX ショーティーカルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

7105J-1SL	1	10	3,470	1,735
7105J-2SL	2	10	3,930	1,965
7105J-5SL	5	10	4,850	2,425
7105J-10SL	10	10	5,540	2,770
7105J-20SL	20	10	6,130	3,065
7105J-25SL	25	10	7,740	3,870
7105J-50SL	50	10	12,010	6,005

PYREX 駒込ピペット

7107J-1	1	10	4,970	2,485
7107J-2	2	10	5,080	2,540
7107J-3	3	10	5,670	2,835
7107J-5	5	10	7,620	3,810
7107J-10	10	10	9,820	4,910
7107J-20	20	10	19,400	9,700

PYREX® 広口メジュームびん

1395-25	25	10	12,100	6,050
1395-50	50	10	12,100	6,050
1395-100	100	10	12,100	6,050

1395-250	250	10	14,000	7,000
1395-500	500	10	20,500	10,250
1395-1L	1,000	10	27,900	13,950
1395-2L	2,000	10	88,600	44,300
1395-5L	5,000	1	19,400	9,700
1395-10L	10,000	1	45,900	22,950

PYREX 広ロメジュームびん 赤耐熱キャップ付

1395-100HTC	100	10	25,100	12,550
1395-250HTC	250	10	26,700	13,350
1395-500HTC	500	10	33,100	16,550
1395-1LHTC	1,000	10	40,800	20,400
1395-2LHTC	2,000	10	101,900	50,950
1395-5LHTC	5,000	1	21,000	10,500

PYREX 広ロメジュームびん (角型)

1396-100	100	10	15,300	7,650
1396-250	250	10	17,800	8,900
1396-500	500	10	22,200	11,100
1396-1L	1,000	10	30,400	15,200

PYREX スリムラインストレージボトル

1399-125	125	4	5,800	2,900
1399-250	250	4	6,600	3,300
1399-500	500	4	9,500	4,750
1399-1L	1,000	4	12,100	6,050

Corning® ボトルトップディスペンサー

6840	0.25 - 2.5	1	46,300	32,410
6841	0.5 - 5	1	46,300	32,410
6842	10-1	1	46,300	32,410
6843	2.5 - 25	1	61,700	43,190
6844	5 - 20	1	66,200	46,340
6845	10 - 100	1	83,800	58,660

PYREX ビーカー (小ロパック)

1000-10-P	10	12	7,200	4,320
1000-100-P	100	12	5,280	3,168
1000-150-P	150	12	5,760	3,456
1000-250-P	250	12	6,060	3,636
1000-400-P	400	12	7,320	4,392
1000-600-P	600	6	5,490	3,294
1000-800-P	800	6	7,620	4,572
1000-1L-P	1,000	6	10,650	6,390
1000-2L-P	2,000	4	17,260	10,356
1000-3L	3,000	6	41,100	24,660
1000-4L	4,000	6	70,680	42,408

PYREX® ビーカー (日本仕様) ※ (小ロパック)

1000J-20-P	20	12	7,200	4,320
1000J-30-P	30	12	7,200	4,320
1000J-50-P	50	12	5,700	3,420
1000J-100-P	100	12	5,040	3,024
1000J-200-P	200	12	5,820	3,492
1000J-300-P	300	12	7,020	4,212
1000J-500-P	500	6	5,280	3,168

※ 製品番号の容量表記と最大目盛が同じ仕様です。

## PYREX 三角フラスコ (小口パック)

4980-10	10	12	10,980	6,588
4980-25	25	48	43,680	26,208
4980-50-P	50	12	8,340	5,004
4980-125-P	125	12	8,340	5,004
4980-250-P	250	12	8,700	5,220
4980-300-P	300	12	10,440	6,264
4980-500-P	500	6	7,620	4,572
4980-1L-P	1,000	6	12,210	7,326
4980-2L	2,000	8	50,800	30,480
4980-4L	4,000	4	41,580	24,948
4980-6L	6,000	4	89,100	53,460

なお、本キャンペーンに関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上