

CORNING



**Central Office
Lösungen**



	Centrix™	EDGE™/EDGE8®	PasMAX™	Unisub HD
				
Systemmerkmale	Hochdichte Spleißlösung	Hochdichte Plug & Play Lösung	Einzelfaser Management	Einfachheit
HD-3000+-Steckverbinder (Ports) pro Gestell	✓	✓		✓
Einzelfaser Management			✓	
Verbindungskabelmanagement im Gestell	✓	✓	✓	✓
Cross-Connect von links nach rechts (zentrales Verbindungskabelmanagement)	✓	✓		✓
Trennung von Spleiß-/Steckverbindungen	✓		✓	✓
Frontseitiger Zugang (Wand-/Rücken an Rücken Montage)	✓		✓	✓
Montage im 19-Zoll-Rahmen	✓	✓	✓	✓
Vorkonfektionierte Baugruppe	✓	✓		✓
Schwenkbare Kassetten			✓	✓
Geschützte Kabelführung für Verbindungskabel	✓	✓	✓	✓
Plug & Play™-Option	✓	✓		
LC-Stecker	✓	✓	✓	✓
SC-Stecker	✓		✓	✓
LSH-Stecker	✓		✓	
MTP® / MPO-Stecker	✓	✓		
Skalierungsschritte (Ports)	12	8/12	96	24
Anschlüsse im 2200 mm hohen Gestell	4,320 LC	5,760 LC	960 SC	3,840 LC
LC-Ports pro m ²	16,000	11,520	2,666	14,222
Integration von optischen Komponenten	✓	✓	✓	✓
Zone 4 Einstufung (Erdbeben)	Spezielle Gestellkonstruktion			
GR-449-Grundfläche	✓			
300 mm Tiefe	✓	✓	✓	✓
Material der Module	Plastik	Plastik	Metall	Metall

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
+00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea/de

Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications' Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001-zertifiziert. © 2019, 2024 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. CRR-947-A4-DE / September 2024