CORNING

ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser



BPEO ECAM mit integriertem Gasblocker für Mikrorohre



BPEO Mikrorohr-Halterung für ECAM mit integriertem Gasblocker

Die BPEO-Familie ist nun auch für eine Mikrorohr-Infrastruktur optimiert worden, die auf dem Einsatz von eingeblasenen Mikrokabeln basiert. Der ECAM Gasstop kann Rohre mit einem Außendurchmesser von 10 mm an allen S9.5 Ports auf der Vorderseite der BPEO-Muffen abdichten und verankern. Er ist für die Abdichtung, Zugentlastung und Führung der Mikrokabel von der Muffe bis zu den Spleißkassetten ausgelegt.

Diese Innovation macht die BPEO-Muffenfamilie zu einer dichten, kompakten und sicheren unterirdischen Verteileinrichtung beim Einsatz von eingejetteten bzw. eingeblasenen Kabeln.

Die Fähigkeiten der BPEO K7 Spleißkassetten und anderen Komponenten der BPEO-Familie überzeugen als vielseitige Lösung für FTTx Netzwerke in aller Welt.

Diese BPEO ECAM mit Gasstop für das Kabelspülen ist mit dem Corning MiniXtend®-Faserkabel-Portfolio gekoppelt und insbesondere ist dieses Modell für den Spleiß des Corning-MiniXtend-Portfolios mit losen Adern 12-96F oder MiniXtend HD 144F oder MiniXtend XD 192F mit einem Außendurchmesser von <6,3 mm ausgelegt.



BPEO ECAM Gasstop Istalliert am Montagearm (MOBRA) im Kabelschacht



Kabelquerschnitt des 192F MiniXtend XD Kabels



Model des 192F MiniXtend CT Kabels

Eigenschaften	Vorteile
Abdichtung und Befestigung der Rohre	Sehr kompakt, keine Überlastung des Schachtes
Dichtet das Kabel im Inneren des Rohres ab	Sichert die Muffe, so dass diese wasserdicht ist. Das Mikrokabel ist vollständig geschützt, um die optische Verbindung zu sichern
Dichtet und fixiert die ECAM-Kabeleinführung an der Stirnseite	Gemäß der Spezifikation für Halterung und Drehung
Bietet eine Zugentlastung für das Zentralelement der Kabel	Sichert die Faserführung in die Kassetten und den Halt des Kabels im Rohr
Hohe Anzahl von Röhrchen und Kabeleingängen im kompakten Gehäuse	Ermöglicht schrittweise Installation und spätere Umschaltungen, Änderungen und Netzerweiterungen

Spezifikationen

Konfigurationen der BPEO Einführungen

Katalognummer	Stirnseite der BPEO	Anzahl der ECAM S9.5 Gasstop
Size = Größe FDP-BRANCH UU009372267		Max 8
Size = Größe FDP-BRANCH UU001507605 N502030A		Max 10
Size = Größe EDP Drop N502065A N502031A		Max 2
Size = Größe FDP-BRANCH UU004973481		Max 13

Korrelation der Röhrchen und Kabel

Abmessungen der Mikroröhrchen	Außendurchmesser in mm	10	
	Innendurchmesser in mm	8	6
Außendurchmesser bereich der Mikrokabel	Max. in mm	6,5	4,6
	Min. in mm	3	2,5

Bild	Kurzbeschreibung	Katalognummer
	BPEO ECAM S9.5 GASSTOP 10 MM	N721292A
	10 MM Röhrchenabfangung und - führung für BPEO Größe S1.5	NxxxA
	Omega-Halterung für Kabelschächte MOBRA ARM für BPEO Größe S1 und S1.5	N712037A
	Omega-Halterung für Kabelschächte MOBRA ARM für BPEO Größe 0	N712038A

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
+00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea/de

Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications' Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001-zertifiziert. © 2024, 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. CRR-1990-A4-DE / Februar 2025