

# Casete de empalme con pigtails CCH

CORNING

Los casetes de empalme CCH con pigtail permiten realizar en campo un empalme más rápido y una fácil gestión modular de la conectorización dentro de la carcasa. Los casetes de empalme CCH con pigtail están precargados y enrutados previamente para un empalme por fusión rápido de pigtails de fibra individual o ribon, utilizando la misma plataforma de ahorro de espacio que el casete de empalme CCH estándar.

## Características y beneficios

### Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular

Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)

### Incluye todo lo necesario para convertir una carcasa CCH para enrutamiento modular y / o empalmes

Facilidad de pedidos el instalación en el local

### Capacidad de empalme modular

Gestiona todos los empalmes dentro de la carcasa

### Coloreado 250 µm en el punto de empalme

Fácil de identificar y preparar 250 µm coloreados para un empalme rápido y fácil

### Casete de empalme preparado previamente

Ahorra tiempo en el campo con un producto listo para empalmar

### Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)

Utility and flexibility



Casete de empalme con pigtails CCH

# Casete de empalme con pigtails CCH



## Especificaciones

### Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

## Ordering Information

Part Number	Product Description	Units Per Delivery
CCH-CS12-6C-P00RE	12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra plástica (250 µm)	Piece
CCH-CS12-6T-P00RE	Conector de 12 F, ST® compatible, UPC individual, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm)	Piece
CCH-CS12-A9-P00RE	12 F, dúplex LC UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm)	Piece
CCH-CS12-E4-P00QE	12 F, dúplex LC, multimodo de 50 µm (OM4)	Piece
CCH-CS12-E7-P00TE	12 F, dúplex SC, multimodo de 50 µm (OM3/4)	Piece
CCH-CS12-G7-P00BE	12 F, dúplex SC, multimodo de 50 µm (OM2)	Piece
CCH-CS24-A9-P00RE	24 F, LC UPC dúplex, monomodo (OS2), fibra plástica (250 µm)	Piece
CCH-CS24-AD-P00TE	24 F, obturador dúplex LC, multimodo de 50 µm (OM3)	Piece
CCH-CS24-AV-P00QE	24 F, obturador dúplex LC, multimodo de 50 µm (OM4), botas color violeta	Piece
CCH-CS24-B3-P00RE	24 F, LC APC dúplex, monomodo (OS2), fibra plástica (250 µm)	Piece
CCH-CS24-D3-P00BE	24 F, dúplex LC, multimodo de 50 µm (OM2)	Piece

# Casete de empalme con pigtails CCH

The CORNING logo is displayed in white, uppercase letters within a solid blue square.

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil  
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • [www.corning.com/opcomm/csa](http://www.corning.com/opcomm/csa)

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en [www.corning.com/opcomm/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/trademarks). Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2025 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.