

EDGE™ Lösungen sind vorkonfektionierte optische Verkabelungslösungen für Anforderungen an höchste Portdichte. Die Extreme-Density-Gehäuse mit Bändchen-Pigtails sind für eine schnelle Bereitstellungszeiten konzipiert und beinhalten LC Pigtails, die bereits in Spleißkassetten eingelegt sind. Die Spleißkassetten beinhalten jeweils 24 Faserbündchen je 12 Fasern für eine Gesamtkapazität von 288 Fasern in einer Kassette für das 2U-Gehäuse und 864 Fasern in 3 Kassetten für das 6U-Gehäuse.

Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über ausreichend Überlängenablage für ergonomisches und simultanes Spleißen der mehrerer Installateure gleichzeitig. Das V-Design der Front bietet einen einfachen und werkzeuglosen Zugriff auf die Steckverbinder. Die seitlichen Patchkabelführungen ermöglichen einfaches Patchen, sowie Erweiterungen und eine schnelle Bereitstellung.

Das Gehäuse kann übereinander gestapelt werden, so dass ein einziges hochfaseriges Kabel in mehreren Gehäusen gespleißt werden kann. Darüber hinaus sind die Spleißkassetten gut organisiert und gesichert mit einem an der rückseitigen Klappe montierten Spleißkassettenhalter.



Specifications

Allgemeine Eigenschaften	
Zugangsart	Frontzugang und Rückseite, fest
Anwendung	Rechenzentren
Einsatzgebiet	Innen
Abschließbar	Nein
Montageart	19" Verteilerschrank
Produkttyp	LWL-Anschlusskomponenten
Spleißmöglichkeit	Ja

Design				
Part Number	Kabelzugangstyp	Kabeleinführung	Kupplungsfarbe, vorn	Polierung
XD-02U-PT	Elastische Kabeleinführung	Top / Bottom / Left / Right[top-bottom-left-right]	Blau	UPC
XD-06U-PT	Elastische Kabeleinführung	Top / Bottom / Left / Right[top-bottom-left-right]	Blau	UPC

Design				
Part Number	Kupplungsanzahl	Gehäusematerial	Anzahl Kabelzugänge	Türanzahl
XD-02U-PT	144	Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette	2	2
XD-06U-PT	432	Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette	4	2

Design

Part Number	Portzahl	Eingehende Faseranzahl	Pigtailanzahl	Spleißschutzttyp
XD-02U-PT	288	288	288	Ribbon Splice Protectors
XD-06U-PT	864	864	864	Ribbon Splice Protectors

Design

Part Number	Spleißschutzanzahl	Pigtailtyp
XD-02U-PT	25	Bändchen
XD-06U-PT	75	Bändchen

Design Adapter

Part Number	Kupplungsgehäusefarbe	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungstyp
XD-02U-PT	Schwarz	Kunststoff	LC Duplex
XD-06U-PT	Schwarz	Kunststoff	LC Duplex

Dimension

Part Number	Höhe	Breite	Tiefe
XD-02U-PT	87 mm	468 mm	591 mm
XD-06U-PT	264 mm	482 mm	591 mm



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2024 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten