

2022年10月31日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

## Axygen® 製品 年度末ディスカウントキャンペーンのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、11月1日（火）よりAxygen 製品 年度末ディスカウントキャンペーンを開始いたしますことをご案内申し上げます。

敬具

### 記

#### キャンペーン内容：

Axygen Axypet® Pro ピペッター、Axygen ピペットチップ、Axygen マイクロチューブ、Axygen PCR 製品の対象製品を、期間中最大45% OFF でご提供します。

#### キャンペーン期間：

2022年11月1日（火）～2023年2月28日（火）弊社受注分

#### キャンペーン対象製品：

Axygen Axypet Pro ピペッター、Axygen ピペットチップ、Axygen マイクロチューブ、Axygen PCR 製品（詳細は次頁以降参照）

## 対象製品

### Axygen® Axypet® Pro ピペッター

カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売 価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
シングルチャンネルピペッター			
AP-2-P	0.1 - 2	34,600	20,760
AP-10-P	0.5 - 10	34,600	20,760
AP-20-P	2 - 20	34,600	20,760
AP-50-P	5 - 50	34,600	20,760
AP-100-P	10 - 100	34,600	20,760
AP-200-P	20 - 200	34,600	20,760
AP-1000-P	100 - 1000	34,600	20,760
8チャンネルピペッター			
AP-8-10-P	0.5 - 10	87,100	52,260
AP-8-50-P	5 - 50	87,100	52,260
AP-8-200-P	10 - 200	87,100	52,260
AP-8-300-P	30 - 300	87,100	52,260
12チャンネルピペッター			
AP-12-10-P	0.5 - 10	115,000	69,000
AP-12-50-P	5 - 50	115,000	69,000
AP-12-200-P	10 - 200	115,000	69,000
AP-12-300-P	30 - 300	115,000	69,000

### Axygen ピペットチップ

#### マルチラックピペットチップ

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	4,800	73,100	43,860
MRF-20-R-S	20	スタンダード	4,800	73,100	43,860
MRF-100-R-S	100	スタンダード	4,800	73,100	43,860
MRF-200NX-R-S	200	スタンダード	4,800	73,100	43,860
MRF-200XT-R-S	200	エクステンド	3,840	58,500	35,100
MRF-1000XT-R-S	1,000	エクステンド	3,840	71,000	42,600

(つづき)

ユニバーサルフィットピペットチップ

カタログ番号	容量範囲 ( $\mu$ L)	包装	滅菌	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)		
T-300	0.5 - 10	バルク	×	20,000	52,700	31,620		
T-300-J				1,000	2,900	2,030		
T-300-R		ラック	×	4,800	26,500	15,900		
T-300-R-J				960	5,900	4,130		
T-300-R-S				ラック	○	4,800	30,600	18,360
T-300-R-S-J						960	6,800	4,760
T-200-C	1 - 200	バルク	×	20,000	49,700	29,820		
T-200-C-J				1,000	2,800	1,960		
T-200-C-R		ラック	×	4,800	26,500	15,900		
T-200-C-R-J				960	5,900	4,130		
T-200-C-R-S				ラック	○	4,800	30,600	18,360
T-200-C-R-S-J						960	6,800	4,760
T-200-Y	1 - 200 (イエロー)	バルク	×	20,000	49,700	29,820		
T-200-Y-J				1,000	2,800	1,960		
T-200-Y-R		ラック	×	4,800	26,500	15,900		
T-200-Y-R-J				960	5,900	4,130		
T-200-Y-R-S				ラック	○	4,800	30,600	18,360
T-200-Y-R-S-J						960	6,800	4,760
T-1000-C	100 - 1,000	バルク	×	5,000	14,400	8,640		
T-1000-C-R		ラック	×	5,000	36,200	21,720		
T-1000-C-R-J				1,000	8,200	5,740		
T-1000-C-R-S		ラック	○	5,000	40,300	24,180		
T-1000-C-R-S-J				1,000	9,000	6,300		
T-1000-B	100 - 1,000 (ブルー)	バルク	×	5,000	14,400	8,640		
T-1000-B-J				1,000	3,200	2,240		
T-1000-B-R		ラック	×	5,000	36,200	21,720		
T-1000-B-R-J				1,000	8,200	5,740		
T-1000-B-R-S				ラック	○	5,000	40,300	24,180
T-1000-B-R-S-J						1,000	9,000	6,300

カタログ番号の末尾に-Jの付く製品は小口パックです。小口パックはパック単位の販売です。

(つづき)  
 フィルターチップ

カタログ番号	容量範囲 ( $\mu$ L)	包装	滅菌	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
TF-300	0.5	バルク	×	10,000	97,900	58,740
TF-300-J				1,000	10,900	7,630
TF-300-R-S	10	ラック	○	4,800	69,300	41,580
TF-300-R-S-J				960	15,400	10,780
TF-20	0.5	バルク	×	10,000	97,900	58,740
TF-20-J				1,000	10,900	7,630
TF-20-R-S	20	ラック	○	4,800	69,300	41,580
TF-20-R-S-J				960	15,400	10,780
TF-200	1	バルク	×	10,000	93,700	56,220
TF-200-J				1,000	10,400	7,280
TF-200-R-S	200	ラック	○	4,800	69,300	41,580
TF-200-R-S-J				960	15,400	10,780
TF-1000	100	バルク	×	5,000	48,200	28,920
TF-1000-J				1,000	10,700	7,490
TF-1000-R-S	1,000	ラック	○	5,000	69,300	41,580
TF-1000-R-S-J				1,000	15,400	10,780

Axygen® マイクロチューブ

カタログ番号	容量 (mL)	滅菌	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
MCT-150-C	1.5	×	5,000	19,800	11,880
MCT-150-C-J			500	2,300	1,610
MCT-150-C-S		○	2,500	20,500	12,300
MCT-150-C-S-J			250	2,400	1,680
MCT-200-C	2.0	×	5,000	22,400	13,440
MCT-200-C-J			500	2,500	1,750
MCT-200-C-S		○	2,500	21,200	12,720
MCT-200-C-S-J			250	2,400	1,680

カタログ番号の末尾に-Jの付く製品は小口パックです。小口パックはパック単位の販売です。

(つづき)

Axygen® PCR 製品

カタログ番号	容量 (mL)	キャップ	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
シングルチューブ					
PCR-02-C	0.2	フラット	10,000	65,200	39,120
PCR-02-C-J			1,000	7,200	5,040
PCR-02D-C		ドーム	10,000	65,200	39,120
PCR-02D-C-J			1,000	7,200	5,040
PCR-02-NC		チューブ のみ	10,000	64,600	38,760
PCR-02-NC-J			1,000	7,200	5,040
PCR-05-C	0.5	フラット	10,000	55,400	33,240
PCR-05-C-J			1,000	6,200	4,340
8連ストリップチューブとキャップ					
PCR-0208-CP-C	0.2	ドーム	1,250	140,800	84,480
PCR-0208-CP-C-J			125	15,600	10,920
PCR-0208-FCP-C		フラット	1,250	138,200	82,920
PCR-0208-FCP-C-J			125	15,400	10,780
PCR-0208-C		チューブ のみ	1,250	117,400	70,440
PCR-0208-C-J			125	13,100	9,170
PCR-02CP-C	キャップ のみ	ドーム	1,250	23,600	14,160
PCR-02CP-C-J			125	2,600	1,820
PCRプレート、ハーフスカート					
PCR-96M2-HS-C	0.2	—	50	37,300	20,515

カタログ番号の末尾に-Jの付く製品は小口パックです。小口パックはパック単位の販売です。

なお、本キャンペーンに関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上