

**凍結ヒト肝細胞専用注文書**

コーニングインターナショナル株式会社  
 カスタマーサービス  
 FAX 03-3586-1291

**直送先**

\*下記太枠内全てご記入ください

<b>貴社名:</b>
住所
ご発注担当者:
連絡先

<b>施設・部署・担当者・郵便番号・住所・Tel</b>
納品先
住所
ご担当者様
連絡先

ご注文日 : \_\_\_\_\_

貴社ご発注番号 \_\_\_\_\_

	カタログ番号	商品名	入数	注文数量	LOT番号(※必須)
1	<b>454552</b>	3Dスフェロイド用初代ヒト肝細胞	1本	EA	
2	<b>454426</b>	トランスポーター試験用凍結ヒト肝細胞(2-5 × 10e6)	1本	EA	
3	<b>454427</b>	トランスポーター試験用凍結ヒト肝細胞(>5 × 10e6)	1本	EA	
4	<b>454541</b>	トランスポーター試験用付着性凍結ヒト肝細胞	1本	EA	
5	<b>454543</b>	代謝試験用付着性凍結ヒト肝細胞	1本	EA	
6	<b>454550</b>	誘導性凍結ヒト肝細胞(2-5 × 10e6)	1本	EA	
7	<b>454551</b>	誘導性凍結ヒト肝細胞(>5 × 10e6)	1本	EA	

確認書	HEP#
-----	------

特記事項

購入使用者

【お問い合わせ先】  
 カスタマーサービス 03-3586-1996

弊社使用欄 受注伝票番号

GIKKが金曜日までに受注を受けた場合、金曜日に米国より出荷、その翌々週の火曜日に納品いたします。ただし翌々週の月曜日が祝日の場合、水曜日に納品いたします。  
 ※使用部署と受け入れ部署が異なる場合は、購入使用者欄に 使用者 電話番号を記入願います