

2018年2月26日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Falcon® セルカルチャーフラスコ、ベントキャップ メンブレン変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Falcon セルカルチャーフラスコ、ベントキャップ製品のメンブレンが変更となりますことをご案内申し上げます。変更内容は下記の通りです。

敬具

記

変更内容

納入業者の現行メンブレン販売終了に伴い、同等品に変更となります。

クライテリア	仕様
厚み/mils	同等
ウォーターブレイクスルー/ psi	同等
エアーフロー: LPM/3.7 cm ² @ 13.5 psi	同等

メンブレンのバリデーションは実施済みで、結果は次の通りです。

受入試験	結果
メンブレンの溶着	通過
目視検査	通過
ガス交換	通過
細胞培養試験	通過
細胞毒性	通過

対象製品

カタログ番号	製品名	サイズ
353108	ベントキャップタイプ フラスコ 50mL スラントネック (353014 タイプ)	20MM
353808	プライマリア 50mL ベントキャップフラスコ スラントネック	20MM
353107	ベントキャップタイプ フラスコ 25mL スラントネック (353018 タイプ)	20MM
353109	ベントキャップタイプ フラスコ 70mL スラントネック ワイドボデー (353082 タイプ)	20MM
353810	プライマリア 250mL ベントキャップフラスコ ストレートネック	22MM
353110	ベントキャップタイプ フラスコ 250mL ストレートネック (353024 タイプ)	22MM
353136	ベントキャップタイプ フラスコ 250mL スラントネック (353135 タイプ)	28MM
353112	ベントキャップタイプ フラスコ 750mL ストレートネック (353028 タイプ)	32MM
353143	セルカルチャー マルチフラスコ 3層 525cm ²	32MM
353144	セルカルチャー マルチフラスコ 5層 875cm ²	32MM
353138	ベントキャップタイプ フラスコ 800mL スラントネック (353139 タイプ)	33MM
355001	ベントキャップタイプ フラスコ 600mL スラントネック イージーアクセス (355000 タイプ)	33MM

変更時期

2018年4月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上