

平成 29 年 3 月 6 日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部PYREX® ガラス体積計 JIS 規格品発売のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は CORNING®・FALCON®ブランドをはじめとする弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、以前より多くのお客様からご要望をいただいております、ガラス体積計の JIS 規格品を中心に日本仕様の製品を大幅に追加して発売することになりましたので、ご案内いたします。

なお、本製品に関するお問合せは、代理店または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

1. 発売開始日 : 平成 29 年 4 月 3 日(月)
2. 発売品目 : ピペット、ホールピペット、カルチャーピペット、駒込ピペット、メスシリンダー、メスフラスコ、メスフラスコ(茶)計 95 品種 別添リストをご参照ください
3. カタログ&キャンペーンちらし配布日: 平成 29 年 4 月 3 日
4. メーカー希望小売価格: 別添リストとカタログをご参照ください。
5. JIS 規格品につきましてはトレーサビリティ証明書の発行を承ります。
6. その他
 - ご購入金額に応じてギフトを差し上げる JIS 規格品発売記念キャンペーンを 4 月 3 日より行います。
 - 来る 3 月 16 日より開催されます日本化学会(於:慶應大学日吉キャンパス)にて一部製品を展示致します。お近くにお越しの際は是非弊社ブースにお立ち寄りください。

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

以上

7065JIS PYREX メスピペット (JIS Class A、普通目盛)

カタログ番号	カラーコード	容量 (mL)	公差 (±mL)	目盛の間隔 (mL)	およその長さ (mm)	1ケース	単価	ケース価格
7065JIS-1	黄	1	0.01	0.01	360	10	¥300	¥3,000
7065JIS-2	黒	2	0.015	0.02	360	10	¥310	¥3,100
7065JIS-3	青 2 本	3	0.02	0.02	360	10	¥380	¥3,800
7065JIS-5	赤	5	0.03	0.05	375	10	¥390	¥3,900
7065JIS-10	オレンジ	10	0.05	0.1	385	10	¥490	¥4,900
7065JIS-20	黄 2 本	20	0.1	0.1	435	1	¥940	¥940
7065JIS-25	白	25	0.1	0.1	455	1	¥1,400	¥1,400

7085JIS PYREX メスピペット (JIS Class A、先端目盛)

カタログ番号	カラーコード	容量 (mL)	公差 (±mL)	目盛の間隔 (mL)	およその長さ (mm)	1ケース	単価	ケース価格
7085JIS-1	黄	1	0.01	0.01	360	10	¥300	¥3,000
7085JIS-2	黒	2	0.015	0.02	360	10	¥310	¥3,100
7085JIS-3	青 2 本	3	0.02	0.02	360	10	¥380	¥3,800
7085JIS-5	赤	5	0.03	0.05	375	10	¥390	¥3,900
7085JIS-10	オレンジ	10	0.05	0.1	385	10	¥490	¥4,900
7085JIS-20	黄 2 本	20	0.1	0.1	435	1	¥940	¥940
7085JIS-25	白	25	0.1	0.1	455	1	¥1,440	¥1,440
7085JIS-50	黒	50	0.2	0.2	455	1	¥2,210	¥2,210

7100JIS PYREX ホールピペット (JIS Class A)

カタログ番号	カラー コード	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7100JIS-XS	黒 2 本	0.5	0.005	300	10	¥510	¥5,100
7100JIS-1	青	1	0.006	350	10	¥350	¥3,500
7100JIS-2	オレンジ	2	0.006	350	10	¥350	¥3,500
7100JIS-3	黒	3	0.01	350	10	¥400	¥4,000
7100JIS-4	赤 2 本	4	0.01	380	10	¥400	¥4,000
7100JIS-5	白	5	0.01	380	10	¥400	¥4,000
7100JIS-6	オレンジ 2 本	6	0.02	395	10	¥500	¥5,000
7100JIS-7	緑 2 本	7	0.02	405	10	¥500	¥5,000
7100JIS-8	青	8	0.02	410	10	¥500	¥5,000
7100JIS-9	黒	9	0.02	410	10	¥510	¥5,100
7100JIS-10	赤	10	0.02	440	10	¥480	¥4,800
7100JIS-15	緑	15	0.03	440	1	¥590	¥590
7100JIS-20	黄	20	0.03	470	1	¥610	¥610
7100JIS-25	青	25	0.03	480	1	¥690	¥690
7100JIS-50	赤	50	0.05	540	1	¥1,200	¥1,200
7100JIS-100	黄	100	0.08	600	1	¥1,800	¥1,800

7105 PYREX カルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

カタログ番号	容量 (mL)	公差 (±mL)	先端口径 (mm)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7105J-1	1	0.03	1.2	342	10	¥360	¥3,600
7105J-2	2	0.04	1.5	342	10	¥360	¥3,600
7105J-5	5	0.06	1.7	342	10	¥460	¥4,600
7105J-10	10	0.1	1.7	342	10	¥600	¥6,000
7105J-20	20	0.1	2	377	1	¥1,220	¥1,220

7105 PYREX ショーティーカルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

カタログ番号	容量 (mL)	公差 (±mL)	先端口径 (mm)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7105J-1SL	1	0.05	1.0	275	10	¥240	¥2,400
7105J-2SL	2	0.1	1.2	275	10	¥270	¥2,700
7105J-5SL	5	0.25	1.5	275	10	¥330	¥3,300
7105J-10SL	10	0.5	2.0	275	10	¥380	¥3,800
7105J-20SL	20	0.7	2.5	275	10	¥420	¥4,200
7105J-25SL	25	0.7	2.4	285	10	¥530	¥5,300
7105J-50SL	50	1.0	3.0	345	10	¥820	¥8,200

7107 PYREX 駒込ピペット

カタログ番号	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7107J-1	1	0.06	240	10	¥340	¥3,400
7107J-2	2	0.08	245	10	¥350	¥3,500
7107J-3	3	0.12	260	10	¥390	¥3,900
7107J-5	5	0.12	275	10	¥530	¥5,300
7107J-10	10	0.2	340	10	¥690	¥6,900
7107J-20	20	0.4	340	10	¥1,360	¥13,600

3022JIS PYREX メスシリンダー (JIS Class A シルバーステイン目盛)

カタログ番号	容量 (mL)	目盛の間 隔 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 X 高さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
3022JIS-5	5	0.1	0.1	12 X 125	1	¥890	¥890
3022JIS-10	10	0.1	0.2	14 X 180	1	¥890	¥890
3022JIS-20	20	0.2	0.2	16 X 200	1	¥1,000	¥1,000
3022JIS-25	25	0.2	0.25	17 X 210	1	¥1,240	¥1,240
3022JIS-50	50	0.5	0.5	25 X 220	1	¥1,320	¥1,320
3022JIS-100	100	1.0	0.5	32 X 250	1	¥1,550	¥1,550
3022JIS-200	200	2.0	1.0	41 X 275	1	¥1,930	¥1,930
3022JIS-250	250	2.0	1.25	42 X 305	1	¥2,090	¥2,090
3022JIS-300	300	2.0	1.5	45 X 330	1	¥3,290	¥3,290
3022JIS-500	500	5.0	2.5	55 X 360	1	¥3,550	¥3,550
3022JIS-1L	1000	10.0	5.0	70 X 420	1	¥7,570	¥7,570
3022JIS-2L	2000	20.0	10.0	88 X 485	1	¥10,400	¥10,400

3002JIS PYREX 有栓メスシリンダー (JIS Class A シルバーステイン目盛)

カタログ番号	容量 (mL)	目盛の間 隔 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 X 高さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
3002JIS-5	5	0.1	0.1	12 X 133	1	¥1,910	¥1,910
3002JIS-10	10	0.1	0.2	14 X 190	1	¥2,000	¥2,000
3002JIS-20	20	0.2	0.2	16 X 210	1	¥2,450	¥2,450
3002JIS-25	25	0.2	0.25	17 X 220	1	¥2,650	¥2,650
3002JIS-50	50	0.5	0.5	25 X 230	1	¥2,730	¥2,730
3002JIS-100	100	1.0	0.5	32 X 250	1	¥3,460	¥3,460
3002JIS-200	200	2.0	1.0	41 X 300	1	¥3,730	¥3,730
3002JIS-250	250	2.0	1.25	42 X 330	1	¥3,920	¥3,920
3002JIS-300	300	2.0	1.5	45 X 360	1	¥6,800	¥6,800
3002JIS-500	500	5.0	2.5	55 X 390	1	¥7,650	¥7,650
3002JIS-1L	1000	10.0	5.0	70 X 450	1	¥11,470	¥11,470

5640JIS PYREX メスフラスコ (JIS Class A TSストッパー付)

カタログ番号	仕様	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 ×高さ (mm)	TSスト ッパー 番号	1ケース	単価	ケース価格
5640JIS-5	一式	5	0.025	23 X 70	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-10	一式	10	0.025	29 X 90	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-20	一式	20	0.04	35 X 110	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-25	一式	25	0.04	37 X 120	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-50	一式	50	0.06	50.5 X 150	13	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-100	一式	100	0.1	60 X 180	13	1	¥1,580	¥1,580
5640JIS-200	一式	200	0.15	67 X 190	16	1	¥2,100	¥2,100
5640JIS-250	一式	250	0.15	75.5 X 220	16	1	¥2,480	¥2,480
5640JIS-300	一式	300	0.15	87 X 235	16	1	¥3,980	¥3,980
5640JIS-500	一式	500	0.25	102 X 280	19	1	¥2,780	¥2,780
5640JIS-1L	一式	1000	0.4	128 X 325	22	1	¥3,380	¥3,380
5640JIS-2L	一式	2000	0.6	159 X 400	27	1	¥6,450	¥6,450

55640JIS PYREX メスフラスコ (茶、JIS Class A TSストッパー付)

カタログ番号	仕様	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 ×高さ (mm)	TSスト ッパー 番号	1ケース	単価	ケース価格
55640JIS-5	一式	5	0.025	23 X 70	9	1	¥2,400	¥2,400
55640JIS-10	一式	10	0.025	29 X 90	9	1	¥2,400	¥2,400
55640JIS-20	一式	20	0.04	35 X 110	9	1	¥2,560	¥2,560
55640JIS-25	一式	25	0.04	37 X 120	9	1	¥2,560	¥2,560
55640JIS-50	一式	50	0.06	50.5 X 150	13	1	¥2,640	¥2,640
55640JIS-100	一式	100	0.1	60 X 180	13	1	¥2,960	¥2,960
55640JIS-200	一式	200	0.15	75.5 X 220	16	1	¥4,080	¥4,080
55640JIS-250	一式	250	0.15	81 X 231	16	1	¥4,240	¥4,240
55640JIS-500	一式	500	0.25	102 X 280	19	1	¥5,440	¥5,440
55640JIS-1L	一式	1000	0.4	128 X 325	22	1	¥5,920	¥5,920
55640JIS-2L	一式	2000	0.6	159 X 400	27	1	¥10,160	¥10,160