



コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部
〒107-0052
東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7階

Tel: 03-3586-1996/1997
Fax: 03- 3586-1291
www.corning.co.jp
www.corning.com/lifesciences

平成 29 年 3 月 27 日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

PYREX® ガラス体積計 JIS 規格品発売記念キャンペーンのご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は CORNING®・FALCON®・PYREX ブランドをはじめとする弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、4月3日より発売開始いたします、ガラス体積計の JIS 規格品を中心とする日本仕様の新製品のご購入者様を対象に購入金額に応じたギフトを進呈するキャンペーンを行わせていただきます。

なお、本キャンペーンと対象製品に関するお問合せは、代理店または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品をメーカー希望小売価格で 7,000 円ご購入毎にハンドル付ビーカーを 1 個、メーカー希望小売価格で 20,000 円ご購入毎にビーカーアソートパック、もしくは三角フラスコアソートパックのどちらか 1 セットをプレゼントいたします。

<応募要領>

期間：平成 29 年 4 月 3 日(月)以降ご注文分より、7 月 31 日(月)弊社受注分までを対象に平成 29 年 8 月 10 日(木)キャンペーン申込弊社到着分まで受け付けいたします。

キャンペーン内容：対象製品をメーカー希望小売価格で 7,000 円ご購入毎にハンドル付ビーカーを 1 個、メーカー希望小売価格で 20,000 円ご購入毎にビーカーアソートパック、もしくは三角フラスコアソートパックのどちらか 1 セットをプレゼントいたします。

対象製品：JIS 規格のピペット、ホールピペット、メスシリンダー、メスフラスコ、メスフラスコ（茶）および日本仕様のカルチャーピペット、駒込ピペット計 95 品種（別添対象品リストとキャンペーンちらしをご参照ください）。

お申込み方法：直接メールにて、もしくはオンラインフォームからお申込みいただけます。

<直接メールにてお申込み>

メールタイトルに「PYREX JIS キャンペーン申込み」とご記載のうえ、メール本文に①お名前②お電話番号③ご所属④ご希望ギフト⑤ギフトの配送先住所をご記載ください。メール添付：⑥納品書（所属先、製品番号、金額、購入代理店、伝票番号のわかるもの）のスキャンまたは写真画像を添付して、弊社のキャンペーン受付窓口メールアドレス：JPCLSTech@corni ng. com までお送りください。

<オンラインフォームからのお申し込み>

ステップ① キャンペーンページにあるオンライン申込みフォームで必要事項を入力してください。キャンペーンページ <http://www.corni ng. com/jp/jp/products/life-sciences/news-events/promoti on. html>

ステップ② フォームに入力した<伝票番号>が明記された、対象製品メーカー希望小売価格 7,000 円以上、または 20,000 円以上のご購入を証明する納品書を弊社まで FAX してください。FAX 番号：03-3586-1291

※オンラインのお申込みのみ、または FAX のみでは無効となりますのでご注意ください。

- お申込みに必要な情報の受け付けを確認した時点でキャンペーン事務局から正式な受付メールをお送りします。
- ギフトはお申込み受領後、数週間以内にお届けさせていただきます。
- 弊社ではケース単位のみでの販売になります。
- 弊社にご連絡いただいた個人情報はキャンペーンのギフトの送付に利用させていただくとともに、製品資料の送付、弊社の営業、マーケティング活動のために利用させていただきます。弊社のプライバシーに関しましては弊社のウェブサイト http://www.corni ng. com/jp/jp/about_us/japan_privacy_policy. aspx をご覧ください。

以上

7065JIS PYREX メスピペット (JIS Class A、普通目盛)

カタログ番号	カラー コード	容量 (mL)	公差 (±mL)	目盛の 間隔 (mL)	およその長 さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7065JIS-1	黄	1	0.01	0.01	360	10	¥300	¥3,000
7065JIS-2	黒	2	0.015	0.02	360	10	¥310	¥3,100
7065JIS-3	青 2 本	3	0.02	0.02	360	10	¥380	¥3,800
7065JIS-5	赤	5	0.03	0.05	375	10	¥390	¥3,900
7065JIS-10	オレンジ	10	0.05	0.1	385	10	¥490	¥4,900
7065JIS-20	黄 2 本	20	0.1	0.1	435	1	¥940	¥940
7065JIS-25	白	25	0.1	0.1	455	1	¥1,400	¥1,400

7085JIS PYREX メスピペット (JIS Class A、先端目盛)

カタログ番号	カラー コード	容量 (mL)	公差 (±mL)	目盛の 間隔 (mL)	およその長 さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7085JIS-1	黄	1	0.01	0.01	360	10	¥300	¥3,000
7085JIS-2	黒	2	0.015	0.02	360	10	¥310	¥3,100
7085JIS-3	青 2 本	3	0.02	0.02	360	10	¥380	¥3,800
7085JIS-5	赤	5	0.03	0.05	375	10	¥390	¥3,900
7085JIS-10	オレンジ	10	0.05	0.1	385	10	¥490	¥4,900
7085JIS-20	黄 2 本	20	0.1	0.1	435	1	¥940	¥940
7085JIS-25	白	25	0.1	0.1	455	1	¥1,440	¥1,440
7085JIS-50	黒	50	0.2	0.2	455	1	¥2,210	¥2,210

7100JIS PYREX ホールピペット (JIS Class A)

カタログ番号	カラー コード	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7100JIS-XS	黒 2 本	0.5	0.005	300	10	¥510	¥5,100
7100JIS-1	青	1	0.006	350	10	¥350	¥3,500
7100JIS-2	オレンジ	2	0.006	350	10	¥350	¥3,500
7100JIS-3	黒	3	0.01	350	10	¥400	¥4,000
7100JIS-4	赤 2 本	4	0.01	380	10	¥400	¥4,000
7100JIS-5	白	5	0.01	380	10	¥400	¥4,000
7100JIS-6	オレンジ 2 本	6	0.02	395	10	¥500	¥5,000
7100JIS-7	緑 2 本	7	0.02	405	10	¥500	¥5,000
7100JIS-8	青	8	0.02	410	10	¥500	¥5,000
7100JIS-9	黒	9	0.02	410	10	¥510	¥5,100
7100JIS-10	赤	10	0.02	440	10	¥480	¥4,800
7100JIS-15	緑	15	0.03	440	1	¥590	¥590
7100JIS-20	黄	20	0.03	470	1	¥610	¥610
7100JIS-25	青	25	0.03	480	1	¥690	¥690
7100JIS-50	赤	50	0.05	540	1	¥1,200	¥1,200
7100JIS-100	黄	100	0.08	600	1	¥1,800	¥1,800

CORNING <PYREX® ガラス体積計 JIS 規格品>別添対象品リスト (3/5 枚)

7105 PYREX カルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

カタログ番号	容量 (mL)	公差 (±mL)	先端口径 (mm)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7105J-1	1	0.03	1.2	342	10	¥360	¥3,600
7105J-2	2	0.04	1.5	342	10	¥360	¥3,600
7105J-5	5	0.06	1.7	342	10	¥460	¥4,600
7105J-10	10	0.1	1.7	342	10	¥600	¥6,000
7105J-20	20	0.1	2	377	1	¥1,220	¥1,220

7105 PYREX ショーティーカルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

カタログ番号	容量 (mL)	公差 (±mL)	先端口径 (mm)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7105J-1SL	1	0.05	1.0	275	10	¥240	¥2,400
7105J-2SL	2	0.1	1.2	275	10	¥270	¥2,700
7105J-5SL	5	0.25	1.5	275	10	¥330	¥3,300
7105J-10SL	10	0.5	2.0	275	10	¥380	¥3,800
7105J-20SL	20	0.7	2.5	275	10	¥420	¥4,200
7105J-25SL	25	0.7	2.4	285	10	¥530	¥5,300
7105J-50SL	50	1.0	3.0	345	10	¥820	¥8,200

7107 PYREX 駒込ピペット

カタログ番号	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその長さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
7107J-1	1	0.06	240	10	¥340	¥3,400
7107J-2	2	0.08	245	10	¥350	¥3,500
7107J-3	3	0.12	260	10	¥390	¥3,900
7107J-5	5	0.12	275	10	¥530	¥5,300
7107J-10	10	0.2	340	10	¥690	¥6,900
7107J-20	20	0.4	340	10	¥1,360	¥13,600

CORNING <PYREX® ガラス体積計 JIS 規格品>別添対象品リスト (4/5 枚)

3022JIS PYREX メスシリンダー (JIS Class A シルバーステイン目盛)

カタログ番号	容量 (mL)	目盛の間 隔 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 X 高さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
3022JIS-5	5	0.1	0.1	12 X 125	1	¥890	¥890
3022JIS-10	10	0.1	0.2	14 X 180	1	¥890	¥890
3022JIS-20	20	0.2	0.2	16 X 200	1	¥1,000	¥1,000
3022JIS-25	25	0.2	0.25	17 X 210	1	¥1,240	¥1,240
3022JIS-50	50	0.5	0.5	25 X 220	1	¥1,320	¥1,320
3022JIS-100	100	1.0	0.5	32 X 250	1	¥1,550	¥1,550
3022JIS-200	200	2.0	1.0	41 X 275	1	¥1,930	¥1,930
3022JIS-250	250	2.0	1.25	42 X 305	1	¥2,090	¥2,090
3022JIS-300	300	2.0	1.5	45 X 330	1	¥3,290	¥3,290
3022JIS-500	500	5.0	2.5	55 X 360	1	¥3,550	¥3,550
3022JIS-1L	1000	10.0	5.0	70 X 420	1	¥7,570	¥7,570
3022JIS-2L	2000	20.0	10.0	88 X 485	1	¥10,400	¥10,400

3002JIS PYREX 有栓メスシリンダー (JIS Class A シルバーステイン目盛)

カタログ番号	容量 (mL)	目盛の間 隔 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 X 高さ (mm)	1 ケース	単価	ケース価格
3002JIS-5	5	0.1	0.1	12 X 133	1	¥1,910	¥1,910
3002JIS-10	10	0.1	0.2	14 X 190	1	¥2,000	¥2,000
3002JIS-20	20	0.2	0.2	16 X 210	1	¥2,450	¥2,450
3002JIS-25	25	0.2	0.25	17 X 220	1	¥2,650	¥2,650
3002JIS-50	50	0.5	0.5	25 X 230	1	¥2,730	¥2,730
3002JIS-100	100	1.0	0.5	32 X 250	1	¥3,460	¥3,460
3002JIS-200	200	2.0	1.0	41 X 300	1	¥3,730	¥3,730
3002JIS-250	250	2.0	1.25	42 X 330	1	¥3,920	¥3,920
3002JIS-300	300	2.0	1.5	45 X 360	1	¥6,800	¥6,800
3002JIS-500	500	5.0	2.5	55 X 390	1	¥7,650	¥7,650
3002JIS-1L	1000	10.0	5.0	70 X 450	1	¥11,470	¥11,470

CORNING <PYREX® ガラス体積計 JIS 規格品>別添対象品リスト (5/5 枚)

5640JIS PYREX メスフラスコ (JIS Class A TSストッパー付)

カタログ番号	仕様	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 X 高さ (mm)	TSスト ッパー 番号	1 ケース	単価	ケース価格
5640JIS-5	一式	5	0.025	23 X 70	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-10	一式	10	0.025	29 X 90	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-20	一式	20	0.04	35 X 110	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-25	一式	25	0.04	37 X 120	9	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-50	一式	50	0.06	50.5 X 150	13	1	¥1,500	¥1,500
5640JIS-100	一式	100	0.1	60 X 180	13	1	¥1,580	¥1,580
5640JIS-200	一式	200	0.15	67 X 190	16	1	¥2,100	¥2,100
5640JIS-250	一式	250	0.15	75.5 X 220	16	1	¥2,480	¥2,480
5640JIS-300	一式	300	0.15	87 X 235	16	1	¥3,980	¥3,980
5640JIS-500	一式	500	0.25	102 X 280	19	1	¥2,780	¥2,780
5640JIS-1L	一式	1000	0.4	128 X 325	22	1	¥3,380	¥3,380
5640JIS-2L	一式	2000	0.6	159 X 400	27	1	¥6,450	¥6,450

55640JIS PYREX メスフラスコ (茶、JIS Class A TSストッパー付)

カタログ番号	仕様	容量 (mL)	公差 (±mL)	およその外径 X 高さ (mm)	TSスト ッパー 番号	1 ケース	単価	ケース価格
55640JIS-5	一式	5	0.025	23 X 70	9	1	¥2,400	¥2,400
55640JIS-10	一式	10	0.025	29 X 90	9	1	¥2,400	¥2,400
55640JIS-20	一式	20	0.04	35 X 110	9	1	¥2,560	¥2,560
55640JIS-25	一式	25	0.04	37 X 120	9	1	¥2,560	¥2,560
55640JIS-50	一式	50	0.06	50.5 X 150	13	1	¥2,640	¥2,640
55640JIS-100	一式	100	0.1	60 X 180	13	1	¥2,960	¥2,960
55640JIS-200	一式	200	0.15	75.5 X 220	16	1	¥4,080	¥4,080
55640JIS-250	一式	250	0.15	81 X 231	16	1	¥4,240	¥4,240
55640JIS-500	一式	500	0.25	102 X 280	19	1	¥5,440	¥5,440
55640JIS-1L	一式	1000	0.4	128 X 325	22	1	¥5,920	¥5,920
55640JIS-2L	一式	2000	0.6	159 X 400	27	1	¥10,160	¥10,160