

2022年5月30日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
 ライフサイエンス事業部

PYREX® サマーキャンペーンのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、6月1日(水)よりPYREX サマーキャンペーンを開始いたしますことをご案内申し上げます。

敬具

記

キャンペーン内容：対象製品を期間中、メーカー希望小売価格の最大50% OFFでご提供いたします。

キャンペーン期間：2022年6月1日（水）～2022年7月29日（金）弊社受注分

キャンペーン対象製品：

PYREX メスフラスコ（JIS Class A、TS ストッパー付）

カタログ番号	容量 (mL)	入数	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
5640JIS-5	5	1	1,940	970
5640JIS-10	10	1	1,940	970
5640JIS-20	20	1	1,940	970
5640JIS-25	25	1	1,940	970
5640SJ-30*	30	1	3,100	1,860
5640JIS-50	50	1	1,940	970
5640JIS-100	100	1	2,060	1,030
5640SJ-150*	150	1	4,680	2,808
5640JIS-200	200	1	2,730	1,365
5640JIS-250	250	1	3,220	1,610
5640JIS-300	300	1	6,300	3,150
5640JIS-500	500	1	3,610	1,805
5640JIS-1L	1,000	1	4,390	2,195
5640JIS-2L	2,000	1	10,500	5,250
5640JIS-3L	3,000	1	22,920	13,752
5640JIS-5L	5,000	1	41,840	25,104

* JIS 準拠品で、JIS マークは付きません。

PYREX® メスフラスコ (茶、JIS Class A、TS ストッパー付)

55640JIS-5	5	1	3,150	1,575
55640JIS-10	10	1	3,150	1,575
55640JIS-20	20	1	3,330	1,665
55640JIS-25	25	1	3,330	1,665
55640JIS-50	50	1	3,470	1,735
55640JIS-100	100	1	3,890	1,945
55640JIS-200	200	1	5,360	2,680
55640JIS-250	250	1	5,570	2,785
55640JIS-500	500	1	7,140	3,570
55640JIS-1L	1,000	1	7,880	3,940
55640JIS-2L	2,000	1	15,020	7,510

PYREX 台付メスフラスコ

5640SJ-1	1	1	2,470	1,482
5640SJ-2	2	1	2,470	1,482
5640SJ-3	3	1	3,790	2,274
5640SJ-4	4	1	3,790	2,274

PYREX メスシリンダー (JIS Class A、シルバース테인目盛)

3022JIS-5	5	1	1,260	630
3022JIS-10	10	1	1,260	630
3022JIS-20	20	1	1,420	710
3022JIS-25	25	1	1,730	865
3022JIS-50	50	1	1,840	920
3022JIS-100	100	1	2,150	1,075
3022JIS-200	200	1	2,710	1,355
3022JIS-250	250	1	2,920	1,460
3022JIS-300	300	1	4,610	2,305
3022JIS-500	500	1	4,970	2,485
3022JIS-1L	1,000	1	10,500	5,250
3022JIS-2L	2,000	1	14,540	7,270

PYREX 有栓メスシリンダー (JIS Class A、シルバース테인目盛)

3002JIS-5	5	1	2,490	1,245
3002JIS-10	10	1	2,590	1,295
3002JIS-20	20	1	3,150	1,575
3002JIS-25	25	1	3,440	1,720
3002JIS-50	50	1	3,550	1,775
3002JIS-100	100	1	4,490	2,245
3002JIS-200	200	1	4,840	2,420
3002JIS-250	250	1	5,090	2,545
3002JIS-300	300	1	8,820	4,410
3002JIS-500	500	1	9,930	4,965
3002JIS-1L	1,000	1	14,890	7,445

PYREX ホールピペット (JIS Class A)

7100JIS-XS1	0.1	10	13,550	6,775
7100JIS-XS2	0.2	10	13,340	6,670
7100JIS-XS3	0.3	10	13,340	6,670
7100JIS-XS4	0.4	10	13,340	6,670
7100JIS-XS	0.5	10	7,880	3,940
7100JIS-1	1	10	5,460	2,730
7100JIS-XS15	1.5	10	8,510	4,255
7100JIS-2	2	10	5,460	2,730
7100JIS-XS25	2.5	10	6,930	3,465

7100JIS-3	3	10	6,200	3,100
7100JIS-4	4	10	6,200	3,100
7100JIS-5	5	10	6,200	3,100
7100JIS-6	6	10	7,670	3,835
7100JIS-7	7	10	7,670	3,835
7100JIS-8	8	10	7,670	3,835
7100JIS-9	9	10	7,770	3,885
7100JIS-10	10	10	7,350	3,675
7100JIS-15	15	1	900	450
7100JIS-20	20	1	920	460
7100JIS-25	25	1	1,050	525
7100JIS-30	30	1	1,580	790
7100JIS-40	40	1	1,730	865
7100JIS-50	50	1	1,700	850
7100JIS-100	100	1	2,730	1,365
7100JIS-200	200	1	5,610	2,805

PYREX® メスピペット (JIS Class A、普通目盛)

7065JIS-1	1	10	4,730	2,365
7065JIS-2	2	10	4,940	2,470
7065JIS-3	3	10	5,780	2,890
7065JIS-5	5	10	5,990	2,995
7065JIS-10	10	10	7,670	3,835
7065JIS-20	20	1	1,470	735
7065JIS-25	25	1	2,210	1,105

PYREX メスピペット (JIS Class A、先端目盛)

7085JIS-1	1	10	4,730	2,365
7085JIS-2	2	10	4,940	2,470
7085JIS-3	3	10	5,780	2,890
7085JIS-5	5	10	5,990	2,995
7085JIS-10	10	10	7,670	3,835
7085JIS-20	20	1	1,470	735
7085JIS-25	25	1	2,210	1,105
7085JIS-50	50	1	3,470	1,735

PYREX カルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

7105J-1	1	10	4,830	2,415
7105J-2	2	10	4,830	2,415
7105J-5	5	10	6,200	3,100
7105J-10	10	10	7,980	3,990
7105J-20	20	1	1,620	810

PYREX ショーテーカーカルチャーピペット (普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大)

7105J-1SL	1	10	3,150	1,575
7105J-2SL	2	10	3,570	1,785
7105J-5SL	5	10	4,410	2,205
7105J-10SL	10	10	5,040	2,520
7105J-20SL	20	10	5,570	2,785
7105J-25SL	25	10	7,040	3,520
7105J-50SL	50	10	10,920	5,460

PYREX 駒込ピペット

7107J-1	1	10	4,520	2,260
7107J-2	2	10	4,620	2,310
7107J-3	3	10	5,150	2,575

7107J-5	5	10	6,930	3,465
7107J-10	10	10	8,930	4,465
7107J-20	20	10	17,640	8,820

PYREX® 広ロメジュールびん

1395-25	25	10	11,000	5,500
1395-50	50	10	11,000	5,500
1395-100	100	10	11,000	5,500
1395-250	250	10	12,700	6,350
1395-500	500	10	18,600	9,300
1395-1L	1,000	10	25,400	12,700
1395-2L	2,000	10	80,500	40,250
1395-5L	5,000	1	17,600	8,800
1395-10L	10,000	1	41,700	20,850

PYREX 広ロメジュールびん 赤耐熱キャップ付

1395-100HTC	100	10	22,800	11,400
1395-250HTC	250	10	24,300	12,150
1395-500HTC	500	10	30,100	15,050
1395-1LHTC	1,000	10	37,100	18,550
1395-2LHTC	2,000	10	92,600	46,300
1395-5LHTC	5,000	1	19,100	9,550

PYREX 広ロメジュールびん (角型)

1396-100	100	10	13,900	6,950
1396-250	250	10	16,200	8,100
1396-500	500	10	20,200	10,100
1396-1L	1,000	10	27,600	13,800

PYREX スリムラインストレージボトル

1399-125	125	4	5,300	2,650
1399-250	250	4	6,000	3,000
1399-500	500	4	8,600	4,300
1399-1L	1,000	4	11,000	5,500

Corning® ボトルトップディスペンサー

6840	0.25 - 2.5	1	44,100	30,870
6841	0.5 - 5	1	44,100	30,870
6842	10-1	1	44,100	30,870
6843	2.5 - 25	1	58,800	41,160
6844	5 - 20	1	63,000	44,100
6845	10 - 100	1	79,800	55,860

PYREX ビーカー (小口パック)

1000-10-P	10	12	6,540	3,924
1000-20-P	20	12	6,540	3,924
1000-30-P	30	12	6,540	3,924
1000-50-P	50	12	5,160	3,096
1000-100-P	100	12	4,800	2,880
1000-150-P	150	12	5,280	3,168
1000-250-P	250	12	5,520	3,312
1000-400-P	400	12	6,660	3,996
1000-600-P	600	6	4,980	2,988
1000-800-P	800	6	6,930	4,158
1000-1L-P	1,000	6	9,690	5,814
1000-2L-P	2,000	4	15,660	9,396
1000-3L	3,000	6	37,350	22,410

1000-4L	4,000	6	64,260	38,556
PYREX [®] ビーカー (日本仕様) ※ (小口パック)				
1000J-100-P	100	12	4,560	2,736
1000J-200-P	200	12	5,280	3,168
1000J-300-P	300	12	6,420	3,852
1000J-500-P	500	6	4,800	2,880

※ 製品番号の容量表記と最大目盛が同じ仕様です。

PYREX 三角フラスコ (小口パック)

4980-10	10	12	9,960	5,976
4980-25	25	48	39,840	23,904
4980-50-P	50	12	7,560	4,536
4980-125-P	125	12	7,560	4,536
4980-250-P	250	12	7,920	4,752
4980-300-P	300	12	9,480	5,688
4980-500-P	500	6	6,930	4,158
4980-1L-P	1,000	6	11,100	6,660
4980-2L	2,000	8	46,200	27,720
4980-4L	4,000	4	37,800	22,680
4980-6L	6,000	4	81,000	48,600

なお、本キャンペーンに関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上