

プラスチックストレージボトル 製品セレクションガイド

CORNING



ラボで必要な全てのボトル形状、サイズと材質をそろえた幅広いラインナップ

コーニング ディスポーザブルボトルは、細胞培養用培地、血清、バッファーとその他の水溶性溶液を安全に保存できるようにデザインされています。ボトルは滅菌されているのですぐに使用が可能で、ボトルの形状、材質、サイズ、キャップの幅広いラインナップの中からお選びいただけます。

5種類からの選択:

- ▶ Corning® イージーグリップ型ストレージボトル ポリスチレン製 (PS)
- ▶ Costar® ストレージボトル ポリスチレン製 (PS)
- ▶ Corning 角型ストレージボトル ポリエチレンテレフタレート製 (PET)
- ▶ Corning 八角型ストレージボトル ポリエチレンテレフタレート製 (PET)
- ▶ Corning 角型ストレージボトル ポリカーボネート製 (PC)

コーニング プラスチックボトルの物理的特性

	化学薬品耐性			
	推奨	推奨しない	滅菌	温度耐性
ポリスチレン製ボトル	弱酸、強アルカリ、アルコール	強酸、ケトン、脂肪族化合物、芳香族化合物、塩素化炭化水素	オートクレーブ不可	80℃
ポリカーボネート製ボトル	弱酸、弱アルカリ、アルコール	強酸、強アルカリ、ケトン、脂肪族化合物、芳香族化合物、塩素化炭化水素	一回のみ オートクレーブ可能	130℃
ポリエチレンテレフタレート製ボトル	弱酸	強酸、ケトン、脂肪族化合物、芳香族化合物、塩素化炭化水素	オートクレーブ不可	50℃
高密度ポリエチレン製キャップ	酸、アルカリ、アルデヒド、溶剤、アルコール、油	脂肪族化合物、芳香族化合物、塩素化炭化水素、酸化性酸	オートクレーブ不可	120℃



Corning イージーグリップ型
ストレージボトル (PS 製)



Costar ストレージボトル (PS 製)



Corning 角型ストレージボトル (PC 製)

コーニング プラスチックボトルの比較

	Corning® イーザーグリップ型 ストレージボトル	Costar® ストレージボトル	Corning 角型 PC ストレージボトル	Corning 角型 PET ストレージボトル	Corning 八角型 PET ストレージボトル
ボトル素材	PS	PS	PC	PET	PET
キャップの色	オレンジ	赤	オレンジ	オレンジ	白
キャップ素材 (耐熱温度)	HDPE (121°C)	HDPE (121°C)	PP (135°C)	HDPE (121°C)	HDPE (121°C)
素材の USP クラス	クラス VI	クラス VI	クラス VI	クラス VI	クラス VI
オートクレーブ (121°C、15psi、20 分)	不可	不可	一回限り [†]	不可	不可
推奨使用温度 (高温)	70°C	70°C	130°C	50°C	50°C
推奨使用温度 (低温)	-20°C *	-20°C *	-80°C *	-40°C *	-40°C *
コーニング ボトルトップフィルターとの適合	推奨	推奨	不可	不可	不可
利用可能なサイズ	150 mL、250 mL、 500 mL、1 L	150 mL、250 mL、 500 mL、1 L	150 mL、250 mL、 500 mL、1 L	150 mL、250 mL、 500 mL、1 L	30 mL、60 mL、 125 mL、250 mL、 500 mL、1 L
ドライヒート滅菌	不可	不可	不可	不可	不可
最大推奨保管温度	64°C～80°C	64°C～80°C	130°C	50°C	50°C
冷凍温度	-20°C	-20°C	-80°C	-40°C	-40°C
CO ₂ ガス透過性	高い	高い	中程度	中程度	中程度
耐破損性	中程度	中程度	高い	高い	高い
水溶液を入れての電子レンジでの使用	不可	不可	可能	不可	不可
pH 安定性	短時間	短時間	中程度	長時間	長時間

PS = ポリスチレン、PC = ポリカーボネート、PET = ポリエチレンテレフタレート、HDPE = 高密度ポリエチレン、PP = ポリプロピレン

[†] オートクレーブは機械的強度を低減します。オートクレーブ処理の際はキャップを本体ボトルから完全に外してご使用ください。

* 冷凍使用でのボトルの性能は温度とボトルの中身によります。実際の条件下で、凍結保存のためのボトルの安定性確認のための性能の試験をされることをお勧めします。



Corning 角型ストレージボトル (PET 製)



Corning 八角型ストレージボトル (PET 製)

ポリスチレン (PS) 製ストレージボトル



Corning イージーグリップ型
ストレージボトル (PS製)

- ▶ 培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。
- ▶ 以下の2タイプがあります。
 - Corning® イージーグリップ型ストレージボトルは背が低く、手で持ちやすい形状です。
 - Costar® ストレージボトルの側面にはくびれがありません。
- ▶ プラグシールキャップ (45 mm) は気密性が高くコンタミネーションを防止します。
- ▶ 45 mm のネックサイズの Corning フィルターシステムまたはボトルトップフィルターに接続してご使用いただけます。
- ▶ 滅菌済みです。
- ▶ ノンパイロジェニックです。



Costar ストレージボトル (PS製)

カタログ番号	容量 (mL)	ネックサイズ (mm)	包装	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
					単価	ケース価格
Corning イージーグリップ型ストレージボトル						
431175	150	45	2本 / 包	24本	442	11,000
430281	250	45	2本 / 包	24本	464	11,500
430282	500	45	2本 / 包	24本	888	22,000
430518	1,000	45	2本 / 包	24本	1,038	25,700
Costar ストレージボトル						
8388	125	45	個別包装	24本	442	11,000
8390	250	45	個別包装	12本	552	6,900
8393	500	45	個別包装	12本	884	11,000
8396	1,000	45	個別包装	12本	1,042	12,900

ボトルトップフィルター



ボトルトップフィルター

- ▶ 150 mL、500 mL、1,000 mL の3サイズからお選びください。
- ▶ 個別包装されています。
- ▶ 滅菌済みです。
- ▶ ノンパイロジェニックです。

カタログ番号	メンブレン	容量 (mL)	ネックサイズ (mm)	孔サイズ (μm)	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
						単価	ケース価格
カップ容量 150 mL、フィルターサイズ 42 mm 角							
430626	CA	150	45	0.22	48個	1,196	57,400
430627	CA	150	45	0.45	48個	1,196	57,400
431161	PES	150	45	0.22	48個	1,135	54,500
カップ容量 500 mL、フィルターサイズ 63 mm 角							
430049	NY	500	45	0.2	12個	1,500	18,000
430513	CA	500	45	0.22	12個	1,500	18,000
430514	CA	500	45	0.45	12個	1,500	18,000
431118	PES	500	45	0.22	12個	1,467	17,600
カップ容量 1,000 mL、フィルターサイズ 79 mm 角							
430015	CA	1,000	45	0.22	12個	2,100	25,200
431174	PES	1,000	45	0.22	12個	2,167	26,000

PES = ポリエーテルスルホン、CA = セルロースアセテート、NY = ナイロン



Corning 角型ストレージボトル
(PET製)

角型、ポリエチレンテレフタレート (PET) 製ストレージボトル

- ▶ 培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。
- ▶ 容量は 125 mL、250 mL、500 mL、1,000 mL からお選びいただけます。
- ▶ ボトルの開口部は 37 mm と広く、内容液の出し入れに便利です。
- ▶ 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。
- ▶ 書き込みやすい広めの白いマーキングスポット付きです。
- ▶ 個別包装で滅菌済み。滅菌保証レベル SAL 10⁻⁶ です。
- ▶ ボトルは USP クラス VI に適合した素材で細胞毒性が無く、ノンパイロジェニックです。
- ▶ Corning® フィルターシステム及びボトルトップフィルターには使用できませんのでご注意ください。

カタログ番号	容量 (mL)	キャップネジ規格 (mm)	ネック内径 (mm)	直径×高さ (mm)	目盛り範囲 (mL)	目盛り間隔 (mL)	包装	1 ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
431530	125	GL45	37	52.5 × 106.5	50-125	25	個別包装	24 本	263	6,500
431531	250	GL45	37	59 × 142.5	50-250	25	個別包装	24 本	368	9,100
431532	500	GL45	37	77 × 176	100-500	50	個別包装	24 本	473	11,700
431533	1,000	GL45	37	92 × 216.5	100-1,000	50	個別包装	24 本	738	18,300

注意：角型ボトルをボトルトップフィルターと組合わせて陰圧をかけて使うと、形状的に圧力が不均等にかかるので破損する恐れがあります。そのような用途では使用しないでください。



成型目盛りでより正確な計量が可能

八角型、ポリエチレンテレフタレート (PET) 製ストレージボトル


- ▶ 容量は 30 mL、60 mL、125 mL、250 mL、500 mL、1,000 mL からお選びいただけます。
- ▶ 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持します。
- ▶ PET 製ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易なエルゴノミックデザインです。
- ▶ キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップです。
- ▶ 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
- ▶ 細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックです。
- ▶ 滅菌保証レベルは SAL 10⁻⁶ です。
- ▶ Corning フィルターシステム及びボトルトップフィルターには使用できませんのでご注意ください。

カタログ番号	容量 (mL)	ネック内径 (mm)	キャップサイズ (mm)	包装	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
New 431729	30	17.5	21.0	24 本 / トレイ	120 本	213	26,300
New 431730	60	17.5	21.0	24 本 / トレイ	96 本	245	24,300
New 431731	125	31.7	34.7	24 本 / トレイ	48 本	263	13,000
New 431732	250	31.7	34.7	24 本 / トレイ	48 本	368	18,200
New 431733	500	31.7	34.7	12 本 / トレイ	24 本	473	11,700
New 431734	1,000	31.7	34.7	12 本 / トレイ	24 本	738	18,300

注意：八角型ボトルをボトルトップフィルターと組合わせて陰圧をかけて使うと、形状的に圧力が不均等にかかるので破損する恐れがあります。そのような用途では使用しないでください。



タンパータイプのスクリューキャップ



便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持

角型、ポリカーボネート (PC) 製ストレージボトル



角型ストレージボトル (PC製)

- ▶ 頑丈で、扱いやすい、省スペース (13% ~ 20%) ボトルです。
- ▶ 調製、サンプリング、保存に最適です。
- ▶ ポリカーボネート製のボトルは、ガラスやポリスチレン、PET 製のボトルより強度が高く割れにくい製品です。
- ▶ ライナーなしのオレンジ色の GL45 オートクレーブ可能なポリプロピレン製キャップつきです。
- ▶ 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。
- ▶ 滅菌済みです。
- ▶ 121°C、15psi、20 分で一回に限りオートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。オートクレーブ後は完全に冷めてからキャップを締めてください。
- ▶ 最低温度 -80°C で保存が可能です。
- ▶ Corning® フィルターシステム及びボトルトップフィルターには使用できませんのでご注意ください。

カタログ番号	容量 (mL)	形状	ボトル材質	ネックサイズ (mm)	包装	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
431430	150	角型	ポリカーボネート	45	個別包装	24 本	525	13,000
431431	250	角型	ポリカーボネート	45	個別包装	24 本	683	16,900
431432	500	角型	ポリカーボネート	45	個別包装	24 本	946	23,400
431433	1,000	角型	ポリカーボネート	45	個別包装	24 本	1,367	33,800

注意 1: 角型ボトルをボトルトップフィルターと組合わせて陰圧をかけて使うと、形状的に圧力が不均等にかかるので破損する恐れがあります。そのような用途では使用しないでください。

注意 2: オートクレーブ処理の際はキャップを本体ボトルから完全に外してください。

- 価格は 2018 年 5 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております
- 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- For a listing of trademarks, visit us at www.corning.com/lifesciences/trademarks
- All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- 保証・免責事項: 特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

FALCON

AXYGEN

PYREX

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel: 03-3586-1996 Fax: 03-3586-1291
www.corning.com/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com