

Axygen® 5 mL Snaplock Microcentrifuge Tubes

Axygen 5 mL マイクロチューブ

Axygen

A Corning Brand

Axygen 5 mL マイクロチューブは、標準的な 15 mL 遠心ローターにフィットし、少量のサンプルに対する機能性に優れています。サイズの小さなチューブを使用すれば、ピペットチップのサンプルへのアクセスが容易になり、コンタミネーションリスクを軽減することができます。また、Axygen 5 mL マイクロチューブは、他の Axygen マイクロチューブ製品と同等の高いパフォーマンスを有します。

特長

- ▶ 最大 14,000 RCF での遠心が可能
- ▶ フロスト仕上げのキャップ
- ▶ 確実に密閉できるスナップロックキャップは開閉も容易
- ▶ RNase / DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ チューブ側面は記入用にフロスト処理済
- ▶ 0.5 mL 単位の目盛り付き
- ▶ 透明とアンバー（遮光タイプ）から選択
- ▶ 滅菌済みと非滅菌から選択
- ▶ 121°C でのオートクレーブ可（15 psi で 15 分間）

マイクロチューブの包装仕様

Axygen のすべてのマイクロチューブは、再封可能なプラスチックバッグに入れてパックごとに個別の箱に梱包し出荷しています。コンタミネーションを防ぐとともに保管しやすい仕様になっています。



製品情報

カタログ番号	容量	素材	滅菌	色	包装	包装仕様	メーカー希望小売価格 (円)
--------	----	----	----	---	----	------	----------------

Axygen® 5 mL マイクロチューブ

MCT-500-C	5 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	250 本× 5 パック	27,300
MCT-500-C-J	5 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	250 本× 1 パック	6,200
MCT-500-C-S	5 mL	ホモポリマー	済み	透明	バルク	250 本× 5 パック	42,000
MCT-500-C-S-J	5 mL	ホモポリマー	済み	透明	小口パック	250 本× 1 パック	9,300
MCT-500-X	5 mL	ホモポリマー	なし	アンバー	バルク	250 本× 5 パック	32,300
MCT-500-X-J	5 mL	ホモポリマー	なし	アンバー	小口パック	250 本× 1 パック	7,100

Axygen 0.6 mL マイクロチューブ

MCT-060-C	0.6 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	1,000 本× 10 パック	45,400
MCT-060-C-J	0.6 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	1,000 本× 1 パック	5,100
MCT-060-C-S	0.6 mL	ホモポリマー	済み	透明	バルク	500 本× 10 パック	38,800
MCT-060-A	0.6 mL	ホモポリマー	なし	アソート*	バルク	1,000 本× 10 パック	49,300

Axygen 1.5 mL マイクロチューブ

MCT-150-C	1.5 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	500 本× 10 パック	21,800
MCT-150-C-J	1.5 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	500 本× 1 パック	2,500
MCT-150-C-S	1.5 mL	ホモポリマー	済み	透明	バルク	250 本× 10 パック	22,600
MCT-150-C-S-J	1.5 mL	ホモポリマー	済み	透明	小口パック	250 本× 1 パック	2,600
MCT-150-A	1.5 mL	ホモポリマー	なし	アソート*	バルク	500 本× 10 パック	25,400

Axygen 1.7 mL マイクロチューブ

MCT-175-C	1.7 mL	コポリマー**	なし	透明	バルク	500 本× 10 パック	23,800
MCT-175-C-J	1.7 mL	コポリマー**	なし	透明	小口パック	500 本× 1 パック	2,700
MCT-175-C-S	1.7 mL	コポリマー**	済み	透明	バルク	250 本× 10 パック	22,600
MCT-175-C-S-J	1.7 mL	コポリマー**	済み	透明	小口パック	250 本× 1 パック	2,600
MCT-175-A	1.7 mL	コポリマー**	なし	アソート*	バルク	500 本× 10 パック	27,300

Axygen 2.0 mL マイクロチューブ

MCT-200-C	2.0 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	500 本× 10 パック	24,600
MCT-200-C-J	2.0 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	500 本× 1 パック	2,700
MCT-200-C-S	2.0 mL	ホモポリマー	済み	透明	バルク	250 本× 10 パック	23,300
MCT-200-C-S-J	2.0 mL	ホモポリマー	済み	透明	小口パック	250 本× 1 パック	2,600
MCT-200-A	2.0 mL	ホモポリマー	なし	アソート*	バルク	500 本× 10 パック	28,100

Axygen Maxymum Recovery® 表面マイクロチューブ

MCT-060-L-C	0.6 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	500 本× 10 パック	31,600
MCT-060-L-C-J	0.6 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	500 本× 1 パック	3,500
MCT-150-L-C	1.5 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	250 本× 10 パック	16,800
MCT-150-L-C-J	1.5 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	250 本× 1 パック	2,000
MCT-175-L-C	1.7 mL	コポリマー**	なし	透明	バルク	250 本× 10 パック	16,800
MCT-200-L-C	2.0 mL	ホモポリマー	なし	透明	バルク	250 本× 10 パック	16,800
MCT-200-L-C-J	2.0 mL	ホモポリマー	なし	透明	小口パック	250 本× 1 パック	2,000

* アソートに含まれる色：青色、緑色、紫色、橙色、赤色および黄色をほぼ同数ずつ梱包 ** コポリマー素材のチューブはオートクレーブをおすすめしません。

- ・ 価格は 2023 年 4 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit us at www.corning.com/lifesciences/trademarks
- ・ All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試験用です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel: 03-3586-1996 Fax: 03-3586-1291
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com