メーカー希望
小売価格から
33% OFF

第 1 弾：2026 年 11 月 2 日（月）～
第 2 弾：2026 年 12 月 1 日（火）～
2027 年 2 月 26 日（金）弊社受注分まで

CORNING

Corning® 凍結・保冷・保温製品

ディスカウントキャンペーン

第 1 弾キャンペーン対象製品 2026 年 11 月 2 日（月）～2027 年 2 月 26 日（金）弊社受注分まで

細胞凍結専用容器

CoolCell® シリーズ

CoolCell

CoolCell LX

CoolCell FTS30

- 細胞の凍結専用容器
- 安定した冷却速度（-80℃下で -1℃ / 分）
- 予備冷却不要、シンプルな手順、高度な再現性
- アルコールフリーで、追加コスト不要、メンテナンス不要
- -80℃のフリーザーから出した後、5 ～ 10 分で再利用可能

※一定の凍結速度と再現性を得るため、すべてのスロットを埋める必要があります。

【寸法・価格】

製品名	用途	サンプル数	外寸（D x H mm）※1	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolCell ※2	1 ～ 2 mL クライオチューブ用	12	115 x 100	24,300	**16,280**
CoolCell LX		12	117 x 109	32,000	**21,440**
CoolCell FTS30		30	165 x 115	88,200	**59,090**
CoolCell 5 mL LX	3 ～ 5 mL クライオチューブ用	12	95 x 145	43,100	**28,870**
CoolCell SV2	2 mL 注射用アンプル用	12	117 x 109	58,500	**39,190**
CoolCell SV10	10 mL 注射用アンプル用	6	117 x 109	58,500	**39,190**

※ 1. 寸法は実測値のため、多少の変動があります。　※ 2. クライオチューブの取り出しにはピンセットが必要です。

【カタログ番号】

製品名	カタログ番号			
	パープル	グリーン	オレンジ	ピンク
CoolCell ※	432000	-	-	-
CoolCell LX	432001	432002	432003	432004
CoolCell FTS30	432006	432008	432007	432009
CoolCell 5 mL LX	432005	-	-	-
CoolCell SV2	432010	-	-	-
CoolCell SV10	432011	-	-	-

※クライオチューブの取り出しにはピンセットが必要です。

CryoCeps
クライオバイアル
グリッパー
マルチカラー

【アクセサリー】

製品名	カタログ番号	用途	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CryoCeps クライオバイアルグリッパー マルチカラー, 5 本入り	432136	チューブをつかみやすいグリッパー	10,500	**7,030**
CoolCell FTS30 Vial Module（10 ケ入り）	432078	30 本のクライオチューブがセット可能	21,800	**14,600**
CoolCell フィラーバイアル 2 mL（6 本入り）	432076	ダミーチューブ※。グリセロール入りで繰り返し使用可能。	5,500	**3,680**
CoolCell フィラーバイアル 5 mL（6 本入り）	432077		5,500	**3,680**

※ダミーチューブは他のチューブと同量の水が入ったもので代用可。

保冷・保温容器

アイスパン・アイスバケットシリーズ

アイスパン

- 無毒 EVA（エチレンビニルアセテート）が原料
- 結露しにくく、滑りにくい
- 幅広い温度範囲（-196 ～ 93℃）と一部化学薬品に耐性あり

【寸法・価格】

容量	フタ	内寸（L x W x H mm）※	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
1 L	-	120 x 90 x 80	14,400	9,640
4 L	-	268 x 170 x 100	22,100	14,800
	○	270 x 177 x 95	25,400	17,010
9 L	-	365 x 275 x 100	28,700	19,220
	○	360 x 275 x 100	33,600	22,510

※寸法は最長部分。寸法は実測値のため、多少の変動があります。

【カタログ番号】

容量	フタ	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ	ライムグリーン	ピンク	パープル
1 L	-	432115	432116	432117	432118	432119	432120	432121
4 L	-	432103	432104	432105	432106	432107	432108	432109
	○	-	432110	-	432111	432112	432113	432114
9 L	-	432093	432094	432095	432096	432097	432098	432099
	○	-	432100	-	-	432101	-	432102

アイスバケット

【寸法・価格】

容量	フタ	内寸（D x H mm）※	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
2.5 L	○	190 x 137	16,600	11,120
4 L	○	200 x 165	18,800	12,590

※直径は最大径。寸法は実測値のため、多少の変動があります。

【カタログ番号】

容量	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ	ライムグリーン	ピンク	パープル
2.5 L	432130	432129	432131	432132	432133	432134	432135
4 L	432122	432123	432124	432125	432126	432127	432128

CoolRack®、CoolSink® シリーズ

- 冷却、冷凍、保温、解凍時に +/-0.1℃の範囲内で全てのチューブとウェルの温度の均一性を維持
- -196 ～ 100℃の熱源で使用可能
- CoolRack：チューブ / バイアル類の保冷保温に
- CoolSink：プレートの保冷保温に
- オートクレーブ、乾熱滅菌、漂白による汚染除去、アルコールもしくはその他殺菌剤、実験室用洗剤での洗浄が可能

1.5 mL / 2 mL
マイクロチューブ用

432034

432037

432040

432041

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	カタログ番号 グリーン	カタログ番号 オレンジ	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack M6	1.5 mL /2 mL マイクロチューブ用	6	432034	432035	432036	12,200	8,170
CoolRack M15		15	432037	432038	432039	29,800	19,960
CoolRack XT M24		24	432040	-	-	56,300	37,720
CoolRack M30		30	432041	432042	432043	52,900	35,440
CoolRack M90		90	432044	-	-	79,400	53,190
CoolRack M96 ID（A ～ H、1 ～ 12 インデックス付き）		96	432045	-	-	104,800	70,210

コニカルチューブ用

432046

432047

432048

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack 500 µL M30-PF	500 µL コニカルチューブ用	30	432046	61,700	41,330
CoolRack M15-PF	1.5 mL コニカルチューブ用	15	432047	40,800	27,330
CoolRack M30-PF		30	432048	61,700	41,330

クライオバイアル / FACS チューブ用

432049

432050

432051

432052

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack® CF15	クライオバイアル / FACS チューブ用	15	432049	29,800	**19,960**
CoolRack XT CFT24		24	432050	60,700	**40,660**
CoolRack CF45		45	432051	56,300	**37,720**
CoolRack CFT30		30	432052	61,700	**41,330**

PCR プレート / PCR チューブ用

432053

432054

432055

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack XT PCR96	PCR プレート / PCR チューブ用	96	432053	67,300	**45,090**
CoolRack XT M-PCR	8 連 PCR ストリップチューブ + 1.5/2 mL マイクロチューブ用	48（PCR） + 12（マイクロチューブ）	432054	65,100	**43,610**
CoolRack XT PCR384	384 ウェル PCR プレート用	384	432055	73,900	**49,510**

96 ストレージチューブ / サンプルバイアル用

432056

432057

432058

432059

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack 96 x 0.5 mL	ストレージチューブ用	96	432056	77,200	**51,720**
CoolRack 96 x 1 mL		96	432057	70,600	**47,300**
CoolRack SV2	2 mL サンプルバイアル	12	432058	60,700	**40,660**
CoolRack SV10	10 mL サンプルバイアル	12	432059	60,700	**40,660**

5 mL マイクロチューブ / 遠沈管用

432060

432061

432062

432063

432068

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack XT 5 mL	5 mL マイクロチューブ用	12	432060	55,100	**36,910**
CoolRack 15 mL	15 mL 遠沈管用	9	432061	55,100	**36,910**
CoolRack 50 mL	50 mL 遠沈管用	4	432062	55,100	**36,910**
CoolRack 250 mL PF	250 mL 遠沈管（#430776）用	1	432063	67,300	**45,090**
CoolRack 250 mL	250 mL ストレージボトル（#430281）用	1	432064	67,300	**45,090**
CoolRack L	15 mL 遠沈管（軽量断熱タイプ）	12	432068	37,500	**25,120**

採血管用

432065

432067

432066

432069

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolRack VS13	13 x 75 mm 採血管用	9	432065	57,300	**38,390**
CoolRack V13	13 x 100 mm 採血管 / 5 mL クライオバイアル用	9	432067	57,300	**38,390**
CoolRack V16	16 x 100 mm 採血管用	9	432066	57,300	**38,390**
CoolRack LV	12 x 13 mm / 16 mm 採血管用	12	432069	37,500	**25,120**

プレート・リザーバー用

432070


432071

432139

製品名	用途	サンプル数	カタログ番号 グレー	メーカー希望小売価格（円）	特別価格（円）
CoolSink® XT 96F	平底プレート用	1	432070	59,500	**39,860**
CoolSink XT 96U	96 ウェル U 底プレート用	1	432071	67,300	**45,090**
CoolRack LX50	Axygen® 50 mL 試薬リザーバー用	1	432139	50,700	**33,960**

第 2 弾キャンペーン対象製品 2026 年 12 月 1 日（火）～ 2027 年 2 月 26 日（金）弊社受注分まで

CoolBox™ シリーズ

CoolBox XT / 2XT

- 氷や電源・電池が不要の保冷容器
- 4 色のカラーバリエーション
- 本体、フタ、カラー、XT Cooling Core のセット（2XT は Cooling Core が 2 つセット）
- アイスフリーの環境を提供、氷によるコンタミネーションのリスクを低減
- 温度を安定的に維持
- 冷却用と冷凍用（別売り）のコアあり
- Cooling Core は 1 ～ 8℃表示の温度計付き、目視で温度を確認可能
- 高さのあるサンプルには、エクステンションカラー（別売り）が利用可能
- Cooling Core/Freezing Core の代わりにドライアイスでの冷却も可能

※使用前にコアの冷却が必要です（-20℃、最低 12 時間 /-80℃、最低 6 時間）

【寸法・価格】

製品名	外寸 (L×W×H mm) ※1	内寸 (L×W×H mm) ※2	カタログ番号 パープル	グリーン	オレンジ	ピンク	メーカー希望小売価格 (円)	特別価格 (円)
CoolBox XT	200×160×158	140×97×55	432021	432022	432023	432024	108,000	72,360
CoolBox 2XT	267×200×155	205×138×63	432025	432026	432027	432028	166,500	111,550

※ 1. 寸法は実測値のため、多少の変動があります。　※ 2. 内寸はコアセット時。

【エクステンションカラー】　セットのカラーの上に乗せることで、ボックスに高さ（約 7 cm）を出すことができます。磁石で固定するタイプです。

製品名	外寸 (L×W×H mm) ※	カタログ番号 パープル	グリーン	オレンジ	ピンク	メーカー希望小売価格 (円)	特別価格 (円)
CoolBox XT 用	200 × 160 × 70	432083	432084	432085	432086	19,800	13,260
CoolBox 2XT 用	267 × 200 × 70	432087	432088	432089	432090	24,300	16,280

※寸法は実測値のため、多少の変動があります。

【コア】

製品名	カタログ番号	使用温度帯	メーカー希望小売価格 (円)	特別価格 (円)
XT Cooling Core	432081	0.5 ～ 4℃	39,700	26,590
XT Freezing Core	432082	-20 ～ 0℃	51,900	34,770

【アクセサリー】

製品名	カタログ番号	メーカー希望小売価格 (円)	特別価格 (円)
Temperature Strip, 1-8℃	432091	9,700	6,490
CoolRack® Sleeves	432092	4,830	3,230

XT Starter

- フタのない、オープンプラットホームの容器
- 1 ～ 8℃表示の温度計付き、目視で温度を確認可能
- コンプリートセットは Corning® XT Holder Base と Corning XT Cooling Core のセット
- 色は紫のみ

※使用前にコアの冷却が必要です（-20℃、最低 12 時間）

【寸法・価格】

製品名	外寸（L×W×H mm）※	カタログ番号	メーカー希望小売価格 (円)	特別価格 (円)
XT Starter コンプリートセット	162×121×61	432014	45,300	30,350
XT Starter Holder のみ（Cooling Core なし）	161×121×61	432015	12,200	8,170

※寸法は実測値のため、多少の変動があります。

【性能比較】

			CoolBox XT	XT starter
冷却維持時間	0.5 – 4℃冷却	フタなし	10 時間	4 時間
		フタあり	16 時間	-
	0℃以下（別売りの冷凍コアが必要）	フタなし	5 時間	-
		フタあり	8 時間	-
カラーバリエーション			4 色	紫のみ
エクステンションカラー			○	-

CORNING

総販売元

コーニングジャパン株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052　東京都港区赤坂 1-11-44　赤坂インターシティ 7 階
Tel：03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel：03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

- 価格は 2026 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks. All other trademarks are the property of their respective owners.
- 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

© 2026 Corning Incorporated

CLS-433-00
R0-2611-25-B