

Corning® Lambda™ (ラムダ) ピペッター

CORNING

校正サービス開始記念キャンペーン

Campaign

校正サービス
無料クーポン

期間中にピペッターご購入で
校正サービス無料クーポンを
進呈します。

Campaign

ピペッター
20% OFF

Corning ラムダ エリートタッチ
ピペッターを期間中 20% OFF で
ご提供します。



キャンペーン期間

2021.2.8 (月) ~ 2021.5.31 (月) まで

Campaign

クーポン利用期限

2023.3.31(金)

ご依頼分まで

期間中にご購入いただいた全てのお客様へピペッターごとに

1 回分の **校正サービス無料クーポン** を進呈します。

※校正内容は、ISO 検査となります。

校正サービスの詳細および依頼方法は下記校正サービスページをご覧ください。

www.corning.com/pipettor-calibration

Corning® Lambda™ EliteTouch™ (ラムダ エリートタッチ) ピペッター

シングルチャンネルピペッター

- ▶ エルゴノミックデザイン
- ▶ 4 桁設定のカウンター
- ▶ 細身で軽量
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 購入から 3 年の保証付き

20%
OFF

カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
6050	0.1 - 2	33,000	26,400
6051	0.5 - 10	33,000	26,400
6052	2 - 20	33,000	26,400
6053	5 - 50	33,000	26,400
6054	10 - 100	33,000	26,400
6055	20 - 200	33,000	26,400
6056	100 - 1,000	33,000	26,400



マルチチャンネルピペッター

- ▶ エルゴノミックデザイン
- ▶ 4 桁設定のカウンター
- ▶ 軽い力でイジェクト可能
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 購入から 3 年の保証付き

20%
OFF

カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
8 チャンネルピペッター			
6057	0.5 - 10	83,000	66,400
6058	5 - 50	83,000	66,400
6059	10 - 200	83,000	66,400
6060	30 - 300	83,000	66,400
12 チャンネルピペッター			
6061	0.5 - 10	110,000	88,000
6062	5 - 50	110,000	88,000
6063	10 - 200	110,000	88,000
6064	30 - 300	110,000	88,000



Corning® ラムダ エリートタッチピペッター スターターキット



Corning ラムダ エリートタッチ スターターキットに含まれるもの

- ▶ シングルチャンネルピペッター 4 本 (カタログ番号 6051、6052、6055、6056)
- ▶ ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 (カタログ番号 6066)
- ▶ Corning デックワークピペットチップ (カタログ番号 4115、4116、4119 各 1 ラック)
- ▶ 3 色プッシュボタン (4 セット)



カタログ番号	メーカー希望小売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
6065	130,000	104,000

アクセサリー



カタログ番号	仕様	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)
4088	ピペッタースタンド 透明 (シングル、8 チャンネル、12 チャンネル、1 本立て)		13,200
6066	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 オレンジ (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1 個	15,000
6067	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)		15,000
6068	ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明 (シングル 6 本もしくはマルチチャンネル 3 本)		17,000

Corning Lambda™ (ラムダ) プラス ピペッター



シングルチャンネルピペッター

- ▶ オートクレープ可
- ▶ 購入から 3 年の保証付き

カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)
4070	0.2 - 2	26,400
4071	0.5 - 10	26,400
4072	2 - 20	24,200
4073	10 - 100	24,200
4074	20 - 200	24,200
4075	100 - 1,000	24,200



マルチチャンネルピペッター

- ▶ オートクレープ可
- ▶ 購入から 3 年の保証付き

カタログ番号	容量範囲 (μL)	メーカー希望小売価格 (円)
8 チャンネルピペッター		
4080	1 - 10	69,500
4081	5 - 50	69,500
4082	20 - 200	69,500
4083	50 - 300	69,500
12 チャンネルピペッター		
4084	1 - 10	91,500
4085	5 - 50	91,500
4086	20 - 200	91,500
4087	50 - 300	91,500



カタログ番号	容量範囲 (μL)	チップの色	滅菌	入数	メーカー希望小売価格 (円)
Corning® DeckWorks ピペットチップ					
スタンダードチップ					
4120	0.1 - 10		済み		24,800
4115	0.1 - 10		なし		21,800
4121	1 - 200	半透明	済み		24,800
4116	1 - 200		なし	96本×10ラック× 4パック	21,800
4122	1 - 200	黄色	済み		24,800
4117	1 - 200		なし		21,800
4123	1 - 300		済み		27,900
4118	1 - 300	半透明	なし		24,800
4124	100 - 1,000		済み	96本×8ラック× 4パック	27,100
4119	100 - 1,000		なし		23,400
ローバインディングチップ					
4150	0.1 - 10		済み		29,700
4147	0.1 - 10		なし		26,300
4151	1 - 200	半透明	済み	96本×10ラック× 4パック	29,700
4148	1 - 200		なし		26,300
4152	1 - 300		済み		33,800
4149	1 - 300		なし		29,300
ローバインディングチップ フィルター付き					
4135	0.1 - 10				42,400
4136	1 - 20			96本×10ラック× 4パック	42,400
4137	1 - 100	半透明	済み		42,400
4138	1 - 200				42,400
4139*	1 - 200			96本×8ラック× 4パック	45,000
4140	100 - 1,000				45,000
チップステーション					
4141	0.1 - 10		なし		24,800
4143	0.1 - 10	半透明	済み	960本×5パック	28,300
4142	1 - 200		なし		24,800
4144	1 - 200		済み		28,300
バルク包装チップ					
4110	0.1 - 10	半透明			20,300
4111	1 - 200		なし	1,000本×10パック	15,900
4112	1 - 200	黄色			15,900
4114	100 - 1,000	半透明		768本×10パック	24,800

* 特許取得済みのユニークなデザインのロングタイプチップで、20 μL、50 μL、100 μL、200 μL と広い範囲のピペッターと互換性があります。フィルターからピペッターの先端までの距離が 4138 より長いので、よりコンタミネーションリスクが少なく安全です。

- ・ 価格は 2021 年 2 月現在のものです。価格は税抜価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.
- ・ All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載のない限り、記載中の製品は研究用機材および試験です。診断、または治療用途には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床又は診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291
www.corning.com/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com