

Corning® Bottle Top Dispensers

Corning ボトルトップディスペンサー

試薬をロスすることなく安全で正確な分注を

CORNING

Corning ボトルトップディスペンサーは有機および無機液体の分注に最適なソリューションです。特殊な空気パージと閉鎖循環方式により分注時や非使用時に試薬をロスしません。

ディスペンサーには直径の異なる 4 種類のアダプターが付属し、複数のボトルサイズに対応しています。伸縮性吸引チューブは、ボトルの高さに応じてスムーズに調整できます。内蔵再キャリブレーション機構によりラボ内で簡単にキャリブレーションができ、長期間の使用において、高い再現性を保つことができます。全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。

ボトルトップディスペンサーは多様な化学溶液に使用することができます。試薬と直接接触する部位は、プラチナ、セラミック、PTFE、ホウケイ酸ガラスなど耐薬品性に優れた素材でできています。

特長と利点

- ▶ 6 種類の容量タイプがあり、1 回あたり 0.25 ~ 100 mL の分注が可能です。
- ▶ 内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションができます。
- ▶ クイック容量ロックノブ* により正確で再現性の高い容量設定ができます。
- ▶ コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能です。
- ▶ 360° 回転可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
- ▶ 3 ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、液戻しに便利です。
- ▶ 独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
- ▶ 簡単に分解、清掃ができます。

* 100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。



製品情報



Corning® ボトルトップディスペンサー

カタログ番号	容量範囲 (mL)	ネジサイズ	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6840	0.25 – 2.5	GL 32	1	46,300
6841	0.5 – 5	GL 32	1	46,300
6842	1 – 10	GL 32	1	46,300
6843	2.5 – 25	GL 45	1	61,700
6844	5 – 50	GL 45	1	66,200
6845	10 – 100	GL 45	1	83,800

伸縮性吸引チューブ

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6867	2.5 – 10 mL	1	3,300
6868	25 – 100 mL	1	5,500

ホウケイ酸ガラスアクセサリ

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6869	一方向バルブ	1	3,300
6870	塩化カルシウムチューブ	1	3,300

ポリプロピレン製ネジロアダプター

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6871	A32/A25	1	1,100
6872	A32/A28	1	1,440
6873	A32/A38	1	1,440
6874	A32/A40	1	1,440
6875	A32/A45	1	1,440
6876	A45/A32	1	2,200

関連製品

PYREX® 広口メジウムびん

カタログ番号	容量 (mL)	ネジの規格	およその直径×高さ (mm)	目盛の範囲 (mL)	目盛の間隔 (mL)	個 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
1395-25	25	GL25	36.5 × 70	10 – 25	5	10	12,100
1395-50	50	GL32	46 × 88	20 – 50	10	10	12,100
1395-100	100	GL45	56 × 100	40 – 80	20	10	12,100
1395-250	250	GL45	70 × 138	50 – 200	50	10	14,000
1395-500	500	GL45	86 × 176	100 – 400	100	10	20,500
1395-1L	1,000	GL45	101 × 225	100 – 900	100	10	27,900

Corning ポリスチレン (PS) 製ストレージボトル

カタログ番号	容量 (mL)	ネックサイズ (mm)	形状タイプ	包装	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
431175	150	45	イージーグリップ型	2本 / 包	24	13,500
430281	250	45	イージーグリップ型	2本 / 包	24	14,000
430282	500	45	イージーグリップ型	2本 / 包	24	26,900
430518	1,000	45	イージーグリップ型	2本 / 包	24	31,400
8388	125	45	丸型	個別包装	24	13,500
8390	250	45	丸型	個別包装	12	8,500
8393	500	45	丸型	個別包装	12	13,500
8396	1,000	45	丸型	個別包装	12	15,700

Corning ポリエチレンテレフタレート (PET) 製ストレージボトル

カタログ番号	容量 (mL)	キャップネジ規格	ネック内径 (mm)	直径×高さ (mm)	目盛り範囲 (mL)	目盛り間隔 (mL)	包装	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
431530	125	GL45	37	52.5 × 106.5	50 – 125	25	個別包装	24	7,920
431531	250	GL45	37	59 × 142.5	50 – 250	25	個別包装	24	11,160
431532	500	GL45	37	77 × 176	100 – 500	50	個別包装	24	14,200
431533	1,000	GL45	37	92 × 216.5	100 – 1,000	50	個別包装	24	22,400

- ・価格は2023年4月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
 - ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
 - ・For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
 - ・All other trademarks are the property of their respective owners.
 - ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
- コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com