

CORNING

Sistema Centrix™

El Central Office (u Oficina Central) y el Headend (o Cabecera), son el corazón de la red. Con la fiabilidad como factor crítico, se necesitan productos que optimizan las capacidades de su red.

El Sistema Centrix™, la solución de centro de conmutación de última generación de Corning, combina flexibilidad extrema y simplicidad con lo último en alta densidad. Con una gestión verdaderamente superior de administración de jumpers y un innovador sistema de enrutamiento de fibra, el sistema Centrix es una solución multifuncional que cumple los requisitos de múltiples aplicaciones de múltiples espacios de aplicación.

La guía integrada de enrutamiento de jumpers se extiende lateralmente según la altura del rack




Flexibilidad: soporta varias aplicaciones:

- Headend/central office y gabinetes
- Las bandejas está disponible tanto para conectores SC como LC, splitters ópticos, acopladores, adaptadores o módulos WDM

Características y Beneficios:

- Admite 4,320 puertos LC o 2,880 SC por rack
- Diseñado para acceso de cable de alimentación frontal o trasero
- Diseño modular de bandeja
- Es compatible para ser instalado en gabinetes de cross conexión (OCC)
- Simple configuración de números de parte asociados
- Por todo lo anterior se puede instalar en múltiples áreas de la red

Permite instalar hasta 10 módulos Centrix de 4U




Velocidad: rápido y fácil de implementar

Un rack Centrix se instala hasta un 60 por ciento más rápido que soluciones similares

Densidad: permite el ahorro de espacio

La configuración SC es hasta 66 por ciento más alta que otras soluciones de mercado



Configuración de las bandejas (cassettes) Centrix: 1U, 2U ó 4U (3, 6 ó 12 cassettes), conectividad SC o LC, APC o UPC, 12, 24 ó 36 fibras



Simplicidad: menos piezas para manipular y almacenar
Rack universal compatible tanto para 19 pulgadas como 23 pulgadas, con una sola longitud de jumper de 5 m.

