

Terminal Compact de Distribution (SFT) Connect & épissure

CORNING

Le Small Floor Terminal (SFT) est conçu pour être installé à chaque niveau d'un immeuble pour les applications Fibre-To-The-Home (FTTH). De conception très compacte, le SFT existe en version Connect ou Splice. Il est adapté aux architectures résidentielles des bâtiments anciens et nouveaux. Il sert de point de transition entre la colonne montante et le câble horizontal et offre aux opérateurs une flexibilité optimale. Il permet de stocker à la fois les surlongueurs et les fibres terminées et sert également de point d'épissure. Lorsque le service est demandé par les clients, la boîte de distribution horizontale assure un raccordement rapide. Le couvercle protège la zone d'épissure ainsi que la zone de connexion.

Caractéristiques et avantages

- Compact : boîtier discret intérieur
- Flexible : cassette multifonctionnelle
- Capacité de stockage pour la gestion des câbles
- Connexions plus rapides : entrée de câble pour 8 câbles drops



Terminal compact de distribution / SFT - fermé

Terminal Compact de Distribution (SFT) Connect & épissure



Spécifications

Standards	
Environnement intérieur contrôlé	IEC 61753-1 Cat. C
Sans substances dangereuses	RoHS 2011/65EU
Étanchéité	IEC 60529 – IP30

Dimensions et informations de livraison	
Hauteur x Largeur x Profondeur	145 mm x 115 mm x 40 mm
Poids	0,3 kg
Détails de l'expédition	20 par colis
	Quantité par 9 packs (180 terminaux)

CORNING

SFTC - 0

										P
1	2	3	4	5	6	7	8			

- 0 = 0 Ports
- 4 = 4 Ports
- 6 = 6 Ports
- 8 = 8 Ports

00 = Sans
6C = SC simplex APC
6S = SC simplex APC avec volet obturateur
5C = SC simplex UPC
5S = SC simplex UPC avec volet obturateur
B3 = LC duplex APC
BS = LC duplex APC avec volet obturateur
A9 = LC duplex UPC

EMPT = Sans - vide
ADPT = Adaptateurs seulement
PGGB = avec Pigtails, Grade B
1104 = 1xSplitter 1:4
1108* = 1XSplitter 1:8*


0 = Pas de splitter
C = Connecteur – connecté au
"panel"
S = Non connectorisé – routage
dans la cassette

- 00 = Sans Pigtailed
- 04 = Pigtailed
- 06 = Pigtailed
- 08 = Pigtailed

X = Sans Pigtailes
N = Pas de code couleur
T = Telcordia
V = VDE DACH

0 = Pas de cassette
H = Thermorétractable
C = ANT (à servir)
I = Avec inserts interchangeables

P = 20 pièces par "pack"



04/2024

Terminal Compact de Distribution (SFT) Connect & épissure

Guide de commande SFT - épissure

SFTS -

--	--	--	--

--

 P

1

2

3

1 Connectique

0000 = sans splitters
1104 = 1xSplitter 1:4
1108 = 1xSplitter 1:8
1116* = 1xSplitter 1:16*

Note: Tous les splitters sont avec fibre nue, entrée et sortie


** 1:16 is seulement avec cassette pour épissures thermorétractables*

2 Type de Cassette

0 = Pas de cassette
H = Thermorétractable
C = ANT (à sertir)
I = Avec inserts interchangeables

3 Emballage

P = 20 pièces par "pack"



SFT-version épissure

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, ALLEMAGNE
Tél. : +33 (02) 4000 21 84 ou Tél. : +33 (02) 4000 21 85 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea/fr

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés. SFT-EMEA-FR / Avril 2024