

Scénario métro : Solution de câblage à base de cuivre et de fibre optique


Solution de câblage à base de cuivre et de fibre certifiée B2ca CPR (jusqu'à 120 m avec le câble cuivre extérieur A-XR et le jack KS500S)



CCXSCB-LB047-C003-L7
S/FTP, 1200 MHz, AWG22, Cat.7_A, 4P Simplex, B2ca, s1a, d1, a1, jusqu'à 120 m avec le connecteurs cuivre KS500S



KAXBSM-00104-C001-BP KS500S
Everon® Datacom cuivre KS500S connecteur blindé, Cat.6_A, Keystone, Pack de 24



KAXCSV-02408-C001
Panneau Everon Datacom cuivre 19", 24 ports, 1U, Keystone, Noir



CCAAGB-G2002-A010-C0
Cordon Everon Datacom cuivre Classe EA, Cat.6_A



xxxZPU-T3F20D2C
Câble FREEDM™ Loose Tube Intérieur/Extérieur, Certifié B2ca, 12 à 192 fibres



LAN1-xxAE-PGTL-B
Boitier fibre Everon LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtaills (PGTL), 12 à 192 fibres



F040402E2Z200002M / F040402G2Z200002M
LC UPC Duplex – LC UPC Cordon de raccordement en fibre duplex