

Corning Optical Communications LAN-2210-A4-ZH | Page 1

10G/40G/100G 优化的基于8芯主干光缆 (8-144芯)





EDGE8® MTP® 主干光缆 GE5E5xxQLZDDU-yyyM (xx = 光纤芯数, yyy = 光缆长度)





EDGE8 MTP 到 LC 模块 ECM8-UM08-05-E6Q-ULL EDGE8 集成光缆模块 ECM8-05E6-QEZB-xxxM (xxx = 分支长度)

*注: 关于阶梯型分支跳线的更多信息,请参见AEN-157-ZH;关于极性的更多信息,请参见AEN-156-ZH。



EDGE™ 可转换极性 集成尾套LC双工跳线 E797902QNZ20yyyM (yyy = 光缆长度)



EDGE8 适配器面板, 32芯 EDGE8-CP32-V3



EDGE8 分支跳线*



EDGE8 MTP到 MTP 跳线 JE6E608OEZ-NB003M



减少跳线管理复杂性

100% 光纤利用率



超低损耗组件

保护和管理各种单独



例如:服务器机架或TOR应用

EDGE8 1U配线箱 - EDGE8-01U 可容纳12个EDGE8 模块/适配器面板 可容纳18个EDGE8 模块/适配器面板




EDGE8 1U配线箱 - EDGE8-01U-SP



EDGE8 2U配线箱 - EDGE8-02U 可容纳36个EDGE8 模块/适配器面板



EDGE8 4U配线箱 - EDGE8-04U 可容纳72个EDGE8 模块/适配器面板



面向未来



了解更多信息,请访问我们的网站 www.corning.com.

我们的在线材料清单生成工具可以帮助您的项目快速配置产品清单。

康宁光通信中国 • 上海市漕河泾高新科技开发区桂箐路111号立明大厦 3楼 (200233) 电话: +86 215450 4888 • 传真: +86 215427 7898 • www.corning.com/cn/zh.html 康宁光通信保有改进、提高和修改康宁光通信产品的功能和规格的权利,恕不另行通知。康宁光通信的完整商标列表可在 www.corning.com/opcomm/trademarks上获得。其他所有商标均为其各自所有者所有。康宁光通信通过了ISO 9001认证。© 2019康宁光通信版权所有 LAN-2210-A4-ZH / 2019年7月

