

EDGE™ Field-Term Cassette

CORNING

EDGE™ Field-term Cassettes provide the interface between the trunk cable and the LC duplex jumpers that connect directly into the electronics. The LC duplex adapters feature hinged VFL-compatible shutters that move up and out of the way when the connector is inserted. The field-term cassette contains no pigtail, but allows for field termination of bulk cables directly into the rear side of the LC duplex adapters using UniCams or anaerobic connectors. This cassette may also be used with preterminated LC trunks.



EDGE™ Field-Term Kassette

CORNING

Specifications

Allgemeine Eigenschaften

Anwendung	Rechenzentren
Produkttyp	Kassetten
Spleißmöglichkeit	Ja

Design

Part Number	Gehäusotyp	Faseranzahl	Kupplungstyp, vorn	Kupplungsfarbe, vorn
EDGE-CS12-AD	EDGE™	12	LC mit integrierter Staubschutzklappe	Türkis
EDGE-CS12-AF	EDGE™	12	LC mit integrierter Staubschutzklappe	Grün
EDGE-CS12-AE	EDGE™	12	LC mit integrierter Staubschutzklappe	Blau

Design

Part Number	Polierung	Spleißkassettenanzahl	Verteilerfeld- / Modultyp	Spleißkassettentyp
EDGE-CS12-AD		1	EDGE™	EDGE™ Spleißkassette für Feldterminierung
EDGE-CS12-AF	APC	1	EDGE™	EDGE™ Spleißkassette für Feldterminierung
EDGE-CS12-AE	UPC	1	EDGE™	EDGE™ Spleißkassette für Feldterminierung

Design Adapter

Part Number	Kupplungshülsenmaterial	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungstyp	Kupplungsgehäusefarbe
EDGE-CS12-AD	Keramik	Kunststoff	LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe	Türkis

Design Adapter

Part Number	Kupplungshülsenmaterial	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungstyp	Kupplungsgehäusefarbe
EDGE-CS12-AE	Keramik	Kunststoff	LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe	Blau
EDGE-CS12-AF	Keramik	Kunststoff	LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe	Grün

Dimension

Part Number	Höhe	Tiefe	Breite
EDGE-CS12-AD	12 mm	176 mm	90 mm
EDGE-CS12-AF	12 mm	176 mm	90 mm
EDGE-CS12-AE	25 mm	135 mm	247 mm

Ordering Information

Part Number	Stück pro Liefereinheit
EDGE-CS12-AD	1/1
EDGE-CS12-AE	1/1
EDGE-CS12-AF	1/1

Verpackungsinformation

Bestellnummer	Höhe	Breite	Tiefe
EDGE-CS12-AD	25 mm	247 mm	135 mm
EDGE-CS12-AE	25 mm	247 mm	135 mm
EDGE-CS12-AF	25 mm	247 mm	135 mm

EDGE™ Field-Term Kassette

The CORNING logo is a dark blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten