Everon® Datacom cuivre V500 non-blindé

Nos produits d'interconnexion cuivre Cat.6A s'associent pour fournir une solution facile à utiliser pour déployer des connexions à haut débit dans un bâtiment. La prise RJ45 est un élément clé de ce système. Ces prises RJ45 ont été certifiées par un laboratoire d'essai indépendant pour la certification matérielle. Chaque composant de la prise est capable de se terminer par n'importe quelle combinaison de câble et de cordon de raccordement certifiés Cat.6A pour atteindre une performance de canal complète.
Les trois points d'entrée uniques de la prise facilitent l'installation.
La conception traditionnelle en un seul clic permet une terminaison facile et sans outil sur les câbles à paires torsadées non blindées, répondant ainsi aux normes de performance de l'industrie.

Caractéristiques et Avantages

Module sans outil

Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération

Trois points d'entrée des câbles

Moins de courbures de câbles nécessaires - meilleur respect du rayon de courbure minimal

Pas de détorsion des paires avant la terminaison

Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire

Accepte les conducteurs rigides et souples

Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins

Obturateur intégré

Aucun coffrage supplémentaire n'est nécessaire sur les plaques frontales

Performances du matériel

Peut être mélangé et combiné avec d'autres câbles en cuivre certifiés par le matériel et des cordons de brassage

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Everon® Datacom cuivre V500 non-blindé

Spécifications

Spécifications mécaniques	
Diamètre de fil solide	5 mm - 65 mm

Ordering Information

Référence du produit	Product Description	Units Per Delivery
XF500006358		Piece
XF500006366		Piece
XF500006374		Piece
XF500006382		Piece
XF500006390		Piece
XF500006440	VOLOCK6AUNV, prise V500U, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, blanc	Piece
XF500006457	VOCK6AUN8, prise V500U, RJ45 Vol, Cat6A, sachet de 8, blanc	Piece

RoHS COMPLIANT

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2025 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.