

Cassete de emenda MAX

CORNING

Cassete de emenda MAX

CORNING

Design

Part Number	Tipo de bandeja de emenda	Tipo de protetores de emenda
S46998-A002-R497	MAX Splice Tray	Crimpagem
S46998-A2-R230	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R231	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R232	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R233	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R234	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R94	MAX Splice Tray	Termorretrátil
S46998-A2-R95	MAX Splice Tray	Crimpagem
S46998-A2-R96	MAX Splice Tray	Termorretrátil
S46998-A2-R97	MAX Splice Tray	Crimpagem

Dimension

Part Number	Largura	Altura	Profundidade
S46998-A002-R497	155 mm	5 mm	105 mm
S46998-A2-R230	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R231	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R232	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R233	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R234	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R94	155 mm	5 mm	105 mm
S46998-A2-R95	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R96	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R97	155 mm	10 mm	105 mm

Cassete de emenda MAX

CORNING

Ordering Information

Part Number	Unidades por entrega
S46998-A2-R230	1/1
S46998-A2-R231	1/1
S46998-A2-R232	1/1
S46998-A2-R233	1/1
S46998-A2-R234	1/1
S46998-A2-R97	1/1
S46998-A2-R95	3/1
S46998-A2-R96	3/1
S46998-A002-R497	6/1
S46998-A2-R94	6/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.