Everon® Datacom cuivre E100 Flex

Nos produits d'interconnexion cuivre Cat.5e constituent une solution facile à utiliser pour déployer des connexions à haut débit dans un bâtiment. La prise RJ45 est un élément clé de ce système. Les deux points d'entrée de câble de la prise facilitent l'installation. La conception traditionnelle en un seul clic permet une terminaison facile et sans outil des câbles, répondant ainsi aux normes de performance de l'industrie.

Caractéristiques et Avantages

Module sans outil

Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération

Deux points d'entrée de câbles

Moins de câbles à plier - meilleure conformité avec le rayon de courbure minimal
Permet un large éventail d'options d'acheminement des câbles
Facile à utiliser dans les espaces restreints

Réutilisable

Le module peut être réutilisé même après une erreur de câblage

Pas de détorsion des paires avant la terminaison

Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire

Montage par clipsage

Conçu pour s'adapter à d'autres accessoires

Accepte les conducteurs rigides et souples

Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins

Obturateur intégré

Everon® Datacom cuivre E100 Flex

Spécifications

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Conditions externes	
Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C

Conception	
Type de prise	RJ45 - 8/8
Diamètre maximal d'isolation	16 mm
Nombre de fils torsadés	7

Spécifications mécaniques	
Reproductibilité	Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide	5 mm - 65 mm
Diamètre de fils torsadés	15 mm - 2 mm

Spécifications électriques	
Résistance volumétrique	< 200
Résistance à l'isolation	> 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum)	<75

Ordering Information

Référence du produit	Product Description	Units Per Delivery
FQ100021333	OCK5EFV, prise E100F, RJ45 Vol, Cat5e, BP480, blanc	Piece

Everon® Datacom cuivre E100 Flex

Référence du produit	Product Description	Units Per Delivery
FQ100029310	OCK5EF8, prise E100FWH, RJ45 Vol, Cat5e, Sachet de 8, blanc	Piece

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • https://www.corning.com/opcomm/emea/fr

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2025 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.