

Cassette d'épissure K7

The CORNING logo is displayed in white, uppercase letters within a solid blue square.

Le type de technologie d'épissure utilisée (fusion ou mécanique) et la nécessité ou non d'utiliser des séparateurs de circuits (PLC) aideront à déterminer la cassette d'épissure BPEO. Les cassettes compactes ont une hauteur de 5 mm et occupent un slot (un pas) dans l'organiseur de fibres. Les cassettes standard ont une hauteur de 10 mm et occupent deux pas. Toutes les cassettes d'épissure BPEO acceptent des protecteurs d'épissure par fusion thermorétractables de 2,4 mm x 45 mm ou de 2,4 mm x 60 mm (après rétraction). Par exemple, le BPEO de S1 est équipé d'un organisateur de fibres à 12 pas. Si l'on utilise une cassette 5 mm pour 12 épissures par fusion, la capacité totale du boîtier sera de 144 épissures.

Cassette d'épissure K7

CORNING

Design				
Part Number	Nombre de protecteurs d'épissure	Nombre de cassettes d'épissure	Type de cassette d'épissure	Type de protecteurs d'épissure
N541265A	0	1	Cassette pour épissures K7	Non disponible
BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC	1	1	Cassette pour épissures K7	Non disponible
FQ100079471	6	1	Plateau multifonction	Thermorétractable, monofibre
FQ100074266	9	1	Plateau multifonction	Thermorétractable, monofibre
FQ100068284	12	1	Plateau d'épissures	Thermorétractable, monofibre
FQ100068292	12	1	Plateau multifonction	Thermorétractable, monofibre
FQ100069274			Plateau multifonction	Protection d'épissure à sertir
FQ100073805	12	1	Cassette pour épissures K7	Sertir
FQ100080552	24	1	Plateau multifonction	Thermorétractable, monofibre
FQ100081923			Plateau multifonction	Thermorétractable
N541236A	1	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
N541240A	1	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
N541266A	3	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, fusion de masse
N541248A	4	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre
N541272A	6	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, fusion de masse
N541237A	9	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre
N541251A	9	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre
FQ100083754	12	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre

Cassette d'épissure K7

CORNING

Design				
Part Number	Nombre de protecteurs d'épissure	Nombre de cassettes d'épissure	Type de cassette d'épissure	Type de protecteurs d'épissure
N541264A	24	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre
N541270A	36	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre
N541273A	36	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
N541274A			Cassette pour épissures K7	Protection d'épissure à sertir
N541276A			Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
UU001562774			Cassette pour épissures K7	Protection d'épissure à sertir
UU008152702			Plateau multifonction	Thermorétractable
K7-2SLOT-1x4-SCA-1M		1	Splitters plateau	
N541285A		1	Splitters plateau	
N541305A		1	Splitters plateau	
UU008152694			Splitters plateau	Thermorétractable
UU008952150			Splitters plateau	Thermorétractable
UU009065564	8	1	Plateau multifonction	Thermorétractable, monofibre
N541112	12	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
N541114	12	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
UU009055102	16	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable, monofibre
N541192A	24	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable
N541271A	48	1	Cassette pour épissures K7	Thermorétractable

Cassette d'épissure K7

CORNING

Dimension	
Part Number	Hauteur
FQ100068284	5 mm
FQ100073805	5 mm
FQ100074266	5 mm
FQ100079471	5 mm
FQ100083754	5 mm
N541248A	5 mm
N541251A	5 mm
N541264A	5 mm
N541274A	5 mm
N541305A	5 mm
UU001562774	5 mm
UU008152694	5 mm
UU008152702	5 mm
UU008952150	5 mm
UU009055102	5 mm
UU009065564	5 mm
BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC	10 mm
FQ100068292	10 mm
FQ100069274	10 mm
FQ100080552	10 mm
FQ100081923	10 mm
K7-2SLOT-1x4-SCA-1M	10 mm
N541237A	10 mm
N541265A	10 mm
N541266A	10 mm
N541270A	10 mm
N541271A	10 mm
N541272A	10 mm

Cassette d'épissure K7

CORNING

Dimension	
Part Number	Hauteur
N541276A	10 mm
N541285A	10 mm

Ordering Information

Part Number	Unités par livraison	Contenu du colis
FQ100083754	1/1	12 cassettes (1 corps + 1 couvercle)
N541236A		6
N541240A		6
FQ100068292	10/1	10
FQ100069274	10/1	
FQ100080552	10/1	10
FQ100081923	10/1	
N541114		10
N541192A	10/1	
N541237A	10/1	12
N541265A	10/1	10
N541266A	10/1	10
N541270A	10/1	10
N541271A	10/1	10
N541272A	10/1	20
N541276A	10/1	
N541282A	10/1	
UU008152702	12/1	
FQ100068284	20/1	20
FQ100073805	20/1	cassette with splice holder
FQ100074266	20/1	20
FQ100079471	20/1	20

Cassette d'épissure K7

CORNING

Part Number	Unités par livraison	Contenu du colis
N541248A	20/1	20
N541264A	20/1	20
N541274A	20/1	
UU009055102	20/1	20
UU009065564	20/1	20
BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC	5/1	5
N541112		20
N541251A	5/1	5
N541285A		cassette with splitter
N541305A		cassette with splitter
UU001562774	20/1	
UU008152694	6/1	
UU008952150	6/1	
K7-2SLOT-1x4-SCA-1M		cassette with splitter



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.