

Cassette de empalme MAX



Cassette de empalme MAX

CORNING

Design

Part Number	Tipo de bandeja de empalme	Tipo de protectores de empalme
S46998-A002-R497	MAX Splice Tray	Crimpaje
S46998-A2-R230	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R231	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R232	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R233	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R234	MAX Splice Tray	Not Available
S46998-A2-R94	MAX Splice Tray	Termorretráctil
S46998-A2-R95	MAX Splice Tray	Crimpaje
S46998-A2-R96	MAX Splice Tray	Termorretráctil
S46998-A2-R97	MAX Splice Tray	Crimpaje

Dimension

Part Number	Ancho	Altura	Profundidad
S46998-A002-R497	155 mm	5 mm	105 mm
S46998-A2-R230	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R231	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R232	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R233	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R234	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R94	155 mm	5 mm	105 mm
S46998-A2-R95	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R96	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R97	155 mm	10 mm	105 mm

Cassette de empalme MAX

CORNING

Ordering Information

Part Number	Unidades por entrega
S46998-A2-R230	1/1
S46998-A2-R231	1/1
S46998-A2-R232	1/1
S46998-A2-R233	1/1
S46998-A2-R234	1/1
S46998-A2-R97	1/1
S46998-A2-R95	3/1
S46998-A2-R96	3/1
S46998-A002-R497	6/1
S46998-A2-R94	6/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.