



Réseaux Everon® Datacom – Gamme Cuivre

CORNING

VOL E500S blindé Cat.6_A/Classe EA



1 Câbles	2 Connecteurs	3 Panneaux	4 Plastrons et Prises	5 Cordons
 MCXEDA-DD047-V004-L7 Cat.6_A U/FTP, 4 paires, 23 AWG, LSOH, Dca, Vert, 1000 m, VOL6AUFL41000 MCXEDA-DD087-V004-L6 Cat.6_A U/FTP, 2x4 paires, 23 AWG, LSOH, Dca, Vert, 500 m, VOL6AUFL8500	 DE010022734 Connecteur Cat.6_A STP (Sachet de 8 connecteurs) OCK6ASE8 DE010022742 Connecteur Cat.6_A STP (Carton de 480 connecteurs) OCK6ASEV	 FQ100080610 Panneau Fixation rapide sans écrou cage 1U, 24 Ports VOLSPK24 FQ100080602 Panneau Fixation rapide sans écrou cage 1U, 16 Ports VOLSPK16	 UAXCSE-V0101-C031-BP Plastron incliné pour 1 connecteur, 22,5 x 45 mm UAXCSE-V0101-C030-BP Plastron incliné pour 1 connecteur, 45 x 45 mm UAXCSE-V0201-C030-BP Plastron incliné pour 2 connecteurs, 45 x 45 mm CAXCSE-00101-C031-BP Face avant pour 1 plastron, 45 x 45 mm CAXCSE-00101-C030-BP Obturbateur, 22,5 x 45 mm	 CCAAGB-GB002-A005-CO Cat.6_A S/FTP, LSOH, Turquoise, 0,5 m VOL6ASFLL0.5 CCAAGB-GB002-A010-CO Cat.6_A S/FTP, LSOH, Turquoise, 1 m VOL6ASFLL1 CCAAGB-GB002-A020-CO Cat.6_A S/FTP, LSOH, Turquoise, 2 m VOL6ASFLL2 CCAAGB-GB002-A030-CO Cat.6_A S/FTP, LSOH, Turquoise, 3 m VOL6ASFLL3 CCAAGB-GB002-A050-CO Cat.6_A S/FTP, LSOH, Turquoise, 5 m VOL6ASFLL5 Cette gamme est disponible en d'autres couleurs et d'autres longueurs. Pour plus d'informations contactez votre responsable commercial Corning ou le service client Corning au +33 (0) 2 4000 2184 ou +33 (0) 240002185 ou par courriel à cc.emea@corning.com
 CCXEDA-DC047-C001-L7 Cat.6_A F/FTP, 4 paires, 23 AWG, LSOH, Cca, Bleu, 1000 m CCXEDA-DC087-C001-L6 Cat.6_A F/FTP, 2x4 paires, 23 AWG, LSOH, Cca, Bleu, 500 m	 CAXASS-00100-C001 Connecteur droit RJ45 Cat.6_A STP	 FQ100080636 Panneau de gestion des cordons Fixation rapide 1U, 4 anneaux VOLSPM75		