

Corning Lambda EliteTouch ピペッター

疲れしないピペティングと信頼できるパフォーマンス



Corning Lambda EliteTouch ピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン（付属）を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。

- ▶ エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
- ▶ 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
- ▶ 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。
- ▶ シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
- ▶ オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
- ▶ マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
- ▶ 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
- ▶ 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
- ▶ 全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
- ▶ 購入から3年の保証付きです。



スターターキット

ラムダ エリートタッチ スターターキットには、一般的によく使用される容量 (0.5-10 μ L、2-20 μ L、20-200 μ L、100-1,000 μ L) のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)、アクセサリ(プッシュボタン)が含まれます。

製品情報

Corning® Lambda™ EliteTouch™ ピペッター



シングルチャンネル

カタログ番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	1 ケース (個)	メーカー希望小売価格 (円)
6050	0.1 - 2	± 40.0 - ± 1.5	≤ 12.0 - ≤ 0.7	10	1	38,100
6051	0.5 - 10	± 4.0 - ± 1.0	≤ 2.8 - ≤ 0.4	10	1	38,100
6052	2 - 20	± 3.5 - ± 0.8	≤ 1.5 - ≤ 0.3	200	1	38,100
6053	5 - 50	± 3.5 - ± 0.8	≤ 1.3 - ≤ 0.3	200	1	38,100
6054	10 - 100	± 3.0 - ± 0.8	≤ 1.0 - ≤ 0.2	200	1	38,100
6055	20 - 200	± 2.0 - ± 0.6	≤ 0.7 - ≤ 0.2	200	1	38,100
6056	100 - 1,000	± 2.5 - ± 0.6	≤ 0.6 - ≤ 0.2	1,000	1	38,100



カタログ番号 6065

8 チャンネル

カタログ番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6057	0.5 - 10	± 10.0 - ± 2.0	≤ 8.0 - ≤ 1.2	10	1	96,100
6058	5 - 50	± 4.0 - ± 1.6	≤ 2.5 - ≤ 0.6	200	1	96,100
6059	10 - 200	± 5.0 - ± 1.0	≤ 3.0 - ≤ 0.6	200/300	1	96,100
6060	30 - 300	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	300	1	96,100



カタログ番号 4088

12 チャンネル

カタログ番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6061	0.5 - 10	± 10.0 - ± 2.0	≤ 8.0 - ≤ 1.2	10	1	126,800
6062	5 - 50	± 4.0 - ± 1.6	≤ 2.5 - ≤ 0.6	200	1	126,800
6063	10 - 200	± 5.0 - ± 1.0	≤ 3.0 - ≤ 0.6	200/300	1	126,800
6064	30 - 300	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	300	1	126,800



カタログ番号 6066

Corning Lambda EliteTouch スターターキット

カタログ番号	仕様	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)
6065	Lambda EliteTouch スターターキット シングルチャンネルピペッター 4 本 (カタログ番号 6051、6052、6055、6056) ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 (カタログ番号 6066) Corning DeckWorks ピペットチップ (カタログ番号 4135、4138、4140) 3 色プッシュボタン (4 セット)	1 セット	149,900



カタログ番号 6068

アクセサリ

カタログ番号	仕様	1 ケース	メーカー希望小売価格 (円)
4088	ピペッタースタンド 透明 (シングル、8 チャンネル、12 チャンネル、1 本立て)	1	15,300
6066	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 オレンジ (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1	17,300
6067	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1	17,300
6068	ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明 (シングル 6 本もしくはマルチチャンネル 3 本)	1	19,600
6069	カラーセルスタンド シングルチャンネルピペッター 6 本用 黒	1	22,900



カタログ番号 6069

- ・ 価格は 2025 年 4 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
- ・ All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7 階
Tel: 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

© 2025 Corning Incorporated
CLS-182-06
CLS-EQ-135 REV3
R0-2504-B