

ピベットチップ互換性チャート

ピベッターブランド	Axygen®										Sartorius Biohit										BrandTech						Capp Aero				Eppendorf										ピベッターブランド																																																																																								
ピベッターモデル	Axygen Axypet® Pro										Proline®					eLINE®					mLINE®					Transferpette®						Capp Aero		Capp Aero 384 format 16/48/64	Electronic	Reference			Research					Research Pro		Research Plus	ピベッターモデル																																																																																		
チャンネル	Single-channel					Multi-channel					Single-channel					Multi-channel					Single-channel					Multi-channel					Single/Multi-channel			Multi-channel	Single/Multi-channel	Single/multi-channel			Single-channel					Multi-channel					s/ch	m/ch	s/ch	チャンネル																																																																													
容量範囲	0.1-2 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	5-50 µL	10-100 µL	20-200 µL	100-1,000 µL	0.5-10 µL	5-50 µL	10-200 µL	30-300 µL	0.1-2.5 µL	0.2-10 µL	0.5-10 µL	5-50 µL	5-100 µL	10-250 µL	10-500 µL	20-200 µL	50-1,000 µL	100-1,000 µL	0.2-10 µL	5-100 µL	25-250 µL	50-250 µL	5-100 µL	0.1-10 µL	0.2-10 µL	5-120 µL	10-300 µL	50-1,000 µL	0.2-10 µL	5-120 µL	10-300 µL	0.1-3 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	100-1,000 µL	0.5-10 µL	5-100 µL	30-300 µL	1-1 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	2-20 µL 'Ultra Micro'	5-50 µL	10-100 µL	20-200 µL	25-250 µL	100-1,000 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	2.5-25 µL	5-50 µL	10-100 µL	20-200 µL	30-300 µL	0.2-2 µL	0.5-10 µL	5-50 µL	10-100 µL	25-200 µL	50-300 µL	100-1,000 µL	0.2-2 µL	0.5-10 µL	5-50 µL	0.5-10 µL	5-100 µL	2-200 µL	50-1,000 µL	0.1-2.5 µL	0.1-10 µL	0.5-10 µL	2-20 µL 'UltraMicro'	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	50-200 µL	100-1,000 µL	0.1-2.5 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	50-200 µL	100-1,000 µL	0.1-2.5 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	30-300 µL	50-1,200 µL	20-300 µL	50-1,000 µL	0.5-10 µL	20-300 µL	100-1,000 µL	0.1-60 µL, T-384	0.5-10 µL, T-300	0.5-20 µL, TXL-10	0.5-20 µL, T-400	1-200 µL, T-200	1-200 µL, TE-204	1-200 µL, T-205-WB	1-200 µL, TR-222	1-300 µL, T-350	100-1,000 µL, T-1000, T-1005-WB	100-1,000 µL, RFL-1200-C	15-1,250 µL, MTX-1250	0.5-10 µL, RFL-300-C	1-200 µL, RFL-222-C	0.1-60 µL, T-384	0.5-10 µL, T-300	0.5-20 µL, TXL-10	0.5-20 µL, T-400	1-200 µL, T-200	1-200 µL, TE-204	1-200 µL, T-205-WB	1-200 µL, TR-222	1-300 µL, T-350	100-1,000 µL, T-1000, T-1005-WB	100-1,000 µL, RFL-1200-C	15-1,250 µL, MTX-1250	0.5-10 µL, RFL-300-C	1-200 µL, RFL-222-C
フィルターなし 容量 / Axygenチップ										フィルターなし 容量 / Axygenチップ										フィルターなし 容量 / Axygenチップ						フィルターなし 容量 / Axygenチップ				フィルターなし 容量 / Axygenチップ										フィルターなし 容量 / Axygenチップ																																																																																									
フィルター付き										フィルター付き										フィルター付き						フィルター付き				フィルター付き										フィルター付き																																																																																									

省略記号  
m/ch = Multi-channel, s/ch = Single-channel

ピベットチップ

