CORNING

Wir haben die Lösungen um Ihre Switche mit MPO/MTP® einfach und effizient in Ihr Netzwerk einzubinden

40GBASE-SR4





4x10GBASE-SR

1



2



3

Applikation 40GBASE-SR4 zu 4x10GBASE-SR

Aufteilung der paralleloptisch zur Verfügung gestellten Kanäle mittles Harness 1, Universal Base-8 Modul 2 oder Port Breakout Modul 3 in vier unabhängig nutzbare Duplexkanäle. Z.B. 40GBASE-SR4 in 4x10GBASE-SR oder 64 Gbps Fiberchannel in 4x16 Gbps. Weitere Designoptionen verfügbar.

4

Applikation 40-100GBASE-SR4

Native, paralleloptische Verbindung von QSFP Ports mit MPO/MTP® PRO, z.B. EDGE8™ Patchkabel OM4 mit beidseitg MTP Steckern ohne Pins, Polarität B.

100GBASE-SR4

4

100GBASE-SR4

Rechenzentrum Netzwerk-Backbone	10G/40G/100G optimierte Base-8 Trunk Kabel/Stammkabel (8-288 Fasern)				
	EDGE8™ MTP® Trunk-Kabel/Stammkabel GE5E5xxQLZDDU-yyyM (xx = Faseranzahl, yyy = Kabellänge)				
System Anschlußtechnik für duplex oder parallel optische Lösungen					
					
	EDGE8 MTP zu LC Modul ECM8-UM08-05-E6Q-ULL EDGE8 Port Breakout Modul ECM8-05E6-QEZB-xxxM (xxx = Kabellänge)	EDGE™ Lösungen mit Polaritätswechsel Uniboot Duplex Patchkabel E797902QNZ20 yyyM (yyy = Kabellänge)	EDGE8 Adapterpanel, 32 F EDGE8-CP32-V3	EDGE8 Harness*	EDGE8 MTP zu MTP Patchkabel JE6E608QEZ-NB003M
Schutz und Managment der Anschlußtechnik für individuelle Anwendungen	z.B. für Serverschränke oder TOR Anwendungen		z.B. für Core Switche oder ZDA/MDA Anwendungen		
	EDGE8 1U Gehäuse - EDGE8-01U Bis zu 12 EDGE8 Module/Adapterpanels	EDGE8 1U Gehäuse - EDGE8-01U-SP Bis zu 18 EDGE8 Module/Adapterpanels	EDGE8 2U Gehäuse - EDGE8-02U Bis zu 36 EDGE8 Module/Adapterpanels	EDGE8 4U Gehäuse - EDGE8-04U Bis zu 72 EDGE8 Module/Adapterpanels	

*Hinweis: Um mehr über Harness Abstufungen zu erfahren, verweisen wir auf AEN-157 Um mehr über Polarität zu erfahren, verweisen wir auf AEN-156.

Weniger komplexe Patchkabel



100% Faserausnutzung

Komponenten mit ultraniedriger Dämpfung

Zukunftssicherheit

Noch mehr Informationen und Lösungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.corning.com.

Unser Materialkonfigurator hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer ersten Materiallisten.

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
+00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications' Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001-zertifiziert.
© 2018 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. LAN-2210-A4-DE / Oktober 2018