



FastShip : Câbles à fibres optiques

Souhaitez-vous choisir un câble fibre optique parmi une large gamme de designs de câbles ? N'avez-vous besoin que de petites quantités pour compléter une installation ou pour une extension d'une application déjà en cours ? Avec notre assortiment de câbles fibre optique intérieurs/extérieurs et extérieurs (voir le tableau avec les références), nous assurons une expédition rapide dans les 72 heures pour répondre à vos besoins quotidiens, à partir de nos lignes de production rapides et de notre assortiment de produits en stock.



Câble FREEDM à tube central avec gel, intérieur/extérieur, armé diélectrique

Câble FREEDM™ à tube central avec gel, intérieur/extérieur armé diélectrique U-DQ(ZN)BH

Câbles FREEDM™ avec gel, câbles polyvalents pour le backbone du campus, le backbone du bâtiment (colonne montante) et pour le câblage entre les répartiteurs d'étage.

- Fibre : SMF-28® Ultra (G.657.A1) et ClearCurve® OM4
- CPR : B2ca-s1a,d0,a1
- Gaines de couleur



Câble extérieur à tube central armé diélectrique

Câble extérieur à tube central, armé diélectrique, A-DQ(ZN)B

Câble extérieur pour le backbone central de campus à installer dans des conduits, des fourreaux et pour l'enfouissement direct.

- Fibre : SMF-28e+® (G.652.D)
- Technologie hydrofuge
- Construction du câble tout diélectrique - pas de mise à la terre nécessaire
- Haute résistance à la traction et haute performance mécanique



Câble extérieur à tube central armé acier

Câble extérieur à tube central, armé acier, A-DQ(ZN)B(SR)

Conçu pour une utilisation extérieure pour les backbones de campus, de ville et interurbains dans des conduits et des installations en enfouissement direct.

- Fibre : G.652.D
- Protection contre les rongeurs grâce au blindage en acier ondulé
- Convient pour une application directement enterrée
- Technologie hydrofuge


Câbles optiques - Types de câbles disponibles et nombre de fibres

Câbles intérieurs/extérieurs

Câble intérieur/extérieur FREEDM™ Tube central avec gel, armé diélectrique

Lien vers le catalogue électronique : [Câble FREEDM à tube central avec gel, intérieur/extérieur, armé diélectrique, U-DQ\(ZN\)BH](#)

Type de fibre	Nombre de fibres	Référence	Code couleurs	Couleur de la gaine externe	RPC	SAP	Longueur de bobine
Ultra (G.657.A1)	12	012ZEU-87120ACY	Telcordia	Jaune	B2ca	1316468	2 km
Ultra (G.657.A1)	24	024ZEU-97120ACY	Telcordia	Jaune	B2ca	1316469	2 km
OM4	12	012TEU-87198ACE	Telcordia	Erika Violet	B2ca	1316470	2 km
OM4	24	024TEU-97198ACE	Telcordia	Erika Violet	B2ca	1316624	2 km
OM4	12	024TEU-97198ACA	Telcordia	Bleu vert	B2ca	1316830	2 km
OM4	24	012TEU-87198ACA	Telcordia	Couleur bleu vert	B2ca	1316901	2 km




Câbles extérieurs

Câble extérieur à tube central, armé diélectrique

Lien vers le catalogue électronique : [câble extérieur blindé, tube central diélectrique A-DQ\(ZN\)BZY](#)


Type de fibre	Nombre de fibres	Référence	Code couleurs	Couleur de la gaine externe	SAP	Longueur de bobine
G.652.D	4	004EEG-33622P20	Telcordia	Noir	1170554	6 km
G.652.D	6	006EEG-33622P20	Telcordia	Noir	1087709	6 km
G.652.D	12	012EEG-33622P20	Telcordia	Noir	1056671	6 km
G.652.D	24	024EEG-33622P20	Telcordia	Noir	1056672	6 km



Câble extérieur à tube central, armé acier

Lien vers le catalogue électronique : [câble extérieur à tube central, armé acier A-DQ\(ZN\)B\(SR\)ZY](#)

Type de fibre	Nombre de fibres	Référence	Schéma de couleurs	Couleur de la gaine externe	SAP	Longueur de bobine
G.652.D	4	004EEC-33622A20	Telcordia	Noir	1281819	6 km
G.652.D	6	006EEC-33622A20	Telcordia	Noir	1263648	6 km
G.652.D	12	012EEC-33622A20	Telcordia	Noir	1056691	6 km
G.652.D	24	024EEC-33622A20	Telcordia	Noir	1056692	6 km



Conditions d'utilisation

- Le programme FastShip est conçu pour supporter techniquement les petits travaux quotidiens, y compris les déplacements, les ajouts et les changements (MAC). Les produits FastShip sont disponibles par commande minimale de 500 m et maximale de 2 km pour les câbles intérieurs et de 6 km pour les câbles extérieurs et prêts à être expédiés dans les 72 heures suivant la date de confirmation du bon de commande par Corning. Des conditions d'envoi accéléré sont disponibles sur demande, aux frais du client.
- Tous les produits du programme FastShip sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. S'il n'y a pas de disponibilité à un moment donné, Corning se réserve le droit de proposer des délais différents pour la date la plus proche possible ou de suggérer des alternatives équivalentes.

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG - Leipziger Strasse 121 - 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2676 4641 - FAX : +49 30 5303 2335 - www.corning.com/opcomm/emea/fr

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et les spécifications des produits de Corning Optical Communications sans notification préalable. Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications est certifié ISO 9001. © 2015, 2025 Corning Optical Communications. Tous Rights Reserved. LAN-1909-A4-FR / Juin 2025