

Cassete de emenda com pigtails CCH

CORNING

Os cassetes de emenda CCH com pigtail permitem uma emenda em campo mais rápida e uma gestão modular facilitada de conectorização dentro da carcaça. Os cassetes de emenda CCH com pigtail são pré-carregados e pré-roteados para emenda rápida por fusão de pigtails de fibra individuais ou ribbon, usando a mesma plataforma que economiza espaço, como a cassete de emenda CCH padrão. Os cassetes de emenda com pigtail pré-roteados reduzem o trabalho de campo, otimizando os recursos e componentes do cassete com pigtail, para permitir eficiências no campo. São preparados com um conjunto de pigtail de 2 metros, com todas as opções de conector de painel CCH pré-existent. Os cassetes com pigtail têm 900 µm no painel de conectores, para maior durabilidade, e 250 µm coloridos, para facilidade de emenda, bem como têm alívio de tensão pré-aplicado aos conjuntos preparados de fábrica. Com o cassete com pigtail, o campo também aproveitará a eliminação de bandejas de emenda individuais ou sub-bastidores de emenda separadas, bem como permitirá que a emenda seja feita longe da estrutura do rack em um espaço de trabalho adequado, conforme necessário. O projeto modular facilita o acesso à fibra em um cassete individual, sem perturbar as outras fibras no sub-bastidor. Cada cassete é enviado com o painel adaptador CCH com pigtail de escolha, um trilho para uso com os sub-bastidores CCH-01U/2U/3U e dois trilhos usados com o sub-bastidor CCH-04U. Ilhós e braçadeiras de cabo para alívio de tensão adicional e tubulação trançada de proteção para o cabo de ...

Características e benefícios

Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular

Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)

Inclui tudo o que é necessário para converter uma carcaça CCH para roteamento modular e/ou emenda

Facilidade de pedido e instalação em campo

Capacidade de emenda modular

Gerencie todas as emendas dentro da caixa

250 µm colorido no ponto de emenda

Fácil de identificar e preparar 250 µm colorido para emenda rápida e fácil

Cassete de emenda pré-preparada

Economiza tempo no campo com um produto pronto para emendar

Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)

Utility and flexibility



CCH Pigtailed Splice Cassette

Cassete de emenda com pigtails CCH

CORNING

Especificações

Normas

RoHS

Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU

Ordering Information

Part Number	Product Description	Units Per Delivery
CCH-CS12-6C-P00RE	12 F, SC APC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)	Piece
CCH-CS12-6T-P00RE	12 F, conector compatível com ST®, UPC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)	Piece
CCH-CS12-A9-P00RE	12 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)	Piece
CCH-CS12-E4-P00QE	12 F, LC duplex, 50 µm multimodo (OM4)	Piece
CCH-CS12-E7-P00TE	12 F, LC duplex, 50 µm multimodo (OM3/4)	Piece
CCH-CS12-G7-P00BE	12 F, SC duplex, 50 µm multimodo (OM2)	Piece
CCH-CS24-A9-P00RE	24 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)	Piece
CCH-CS24-AD-P00TE	24 F, LC duplex fechado, 50 µm multimodo (OM3)	Piece
CCH-CS24-AV-P00QE	24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimodo (OM4), violet boots	Piece
CCH-CS24-B3-P00RE		Piece
CCH-CS24-D3-P00BE	24 F, LC duplex, 50 µm multimodo (OM2)	Piece

Cassete de emenda com pigtails CCH

The CORNING logo is displayed in white, uppercase letters within a solid blue rectangular box.

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em [www.corning.com / opcomm / trademarks](http://www.corning.com/opcomm/trademarks). Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2025 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.