

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um

The Corning logo is a blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font.

With a fiber optic cable laid almost invisibly by the service provider, high-speed broadband Internet is finally becoming attractive to even more end customers - visually as well. Discreet installation indoors and in corridors is child's play and can be carried out by just one employee. The advantage: thanks to clear track fiber optic channels, even the most powerful gigabit Internet remains virtually invisible.

Caractéristiques et Avantages

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um

CORNING

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Temperature Range	
Plage de température, stockage	-10 °C - 60 °C
Températures, installation	-5 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C

Design	
Part Number	Nombre de fibres
F000201JCT09001M	1
F000201UCT09001M	1
F002201JCT09001M	1
F002201UCT09001M	1
F004401JCT09001M	1
F004401UCT09001M	1
F005801JCT09001M	1
F005801UCT09001M	1
F020201JCT09001M	1
F020201UCT09001M	1
F022201JCT09001M	1
F022201UCT09001M	1
F024401JCT09001M	1
F024401UCT09001M	1
F025801JCT09001M	1
F025801UCT09001M	1
F222201JCT09001M	1
F222201UCT09001M	1

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um

CORNING

Design	
Part Number	Nombre de fibres
F224401JCT09001M	1
F224401UCT09001M	1
F225801JCT09001M	1
F225801UCT09001M	1
F444401JCT09001M	1
F444401UCT09001M	1
F445801JCT09001M	1
F445801UCT09001M	1
F585801JCT09001M	1
F585801UCT09001M	1

Specifications - Connector A			
Type de connecteur	Matériau du boîtier	Matériau de la fêrûle	Polissage
LC APC simplex	Composite	Céramique	APC
LC UPC Simplex	Composite	Céramique	UPC
Pas de connecteur - SC UPC			

Specifications - Connector B							
Type de connecteur	Matériau du boîtier	Matériau de la fêrûle	Polissage	Type de connecteur	Polissage	Matériau du boîtier	Matériau de la fêrûle
LC APC	Composite	Céramique	APC	LC APC simplex	APC	Composite	Céramique
SC APC	Composite	Céramique	APC	LC APC simplex	APC	Composite	Céramique
SC UPC	Composite	Céramique	UPC	LC APC simplex	APC	Composite	Céramique
LC UPC	Composite	Céramique	UPC	LC UPC Simplex	UPC	Composite	Céramique

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um



Specifications - Connector B							
Type de connecteur	Matériau du boîtier	Matériau de la fêrûle	Polissage	Type de connecteur	Polissage	Matériau du boîtier	Matériau de la fêrûle
LC APC	Composite	C�ramique	APC	LC UPC Simplex	UPC	Composite	C�ramique
SC APC	Composite	C�ramique	APC	LC UPC Simplex	UPC	Composite	C�ramique
SC UPC	Composite	C�ramique	UPC	LC UPC Simplex	UPC	Composite	C�ramique
LC UPC	Composite	C�ramique	UPC	Pas de connecteur			
LC APC	Composite	C�ramique	APC	Pas de connecteur			
SC APC	Composite	C�ramique	APC	Pas de connecteur			
SC UPC	Composite	C�ramique	UPC	Pas de connecteur			
SC APC	Composite	C�ramique	APC	SC APC simplex	APC	Composite	C�ramique
SC UPC	Composite	C�ramique	UPC	SC APC simplex	APC	Composite	C�ramique
SC UPC	Composite	C�ramique	UPC	SC UPC	UPC	Composite	C�ramique

Mechanical Characteristics		
Part Number	Rayon de courbure minimal � l'installation	Rayon de courbure minimal en fonctionnement
F000201JCT09001M	15 mm	15 mm
F000201UCT09001M	15 mm	15 mm
F002201JCT09001M	15 mm	15 mm
F002201UCT09001M	15 mm	15 mm
F004401JCT09001M	15 mm	15 mm
F004401UCT09001M	15 mm	15 mm
F005801JCT09001M	15 mm	15 mm
F005801UCT09001M	15 mm	15 mm

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um



Mechanical Characteristics		
Part Number	Rayon de courbure minimal à l'installation	Rayon de courbure minimal en fonctionnement
F020201JCT09001M	15 mm	15 mm
F020201UCT09001M	15 mm	15 mm
F022201JCT09001M	15 mm	15 mm
F022201UCT09001M	15 mm	15 mm
F024401JCT09001M	15 mm	15 mm
F024401UCT09001M	15 mm	15 mm
F025801JCT09001M	15 mm	15 mm
F025801UCT09001M	15 mm	15 mm
F222201JCT09001M	15 mm	15 mm
F222201UCT09001M	15 mm	15 mm
F224401JCT09001M	15 mm	15 mm
F224401UCT09001M	15 mm	15 mm
F225801JCT09001M	15 mm	15 mm
F225801UCT09001M	15 mm	15 mm
F444401JCT09001M	15 mm	15 mm
F444401UCT09001M	15 mm	15 mm
F445801JCT09001M	15 mm	15 mm
F445801UCT09001M	15 mm	15 mm
F585801JCT09001M	15 mm	15 mm
F585801UCT09001M	15 mm	15 mm

Mechanical Specifications Connector A
Résistance
< 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um



Mechanical Specifications Connector B
Résistance
< 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.