

CCH Cassette

CORNING

CCH cassettes enable fast field termination and easy modular management of connectorization within the housing.


A CCH termination and slack storage cassette option with no splice tray, suitable for use with field-installable connectors, is also available.

Each cassette is shipped with one rail for use with CCH-01U/2U/3U housings and two rails used with CCH-04U and the WCH-02P/4P/6P housings. Grommets and cable ties for strain relief, and protective braided tubing for incoming cable are also included. Splicing cassettes ship with 12 single fiber heat-shrink splice protectors.

Características e benefícios

Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular

Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)



CCH Cassette

CORNING



Normas

RoHS

Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU

Aprovações e listas

Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606

Specifications

Especificações gerais

Aplicação

Data Center , Redes empresariais

Tipo de montagem

Rack de 19 pol. , Rack de 23 pol. , Montável em parede

Tipo de produto

Hardware montável em rack

Tecnologia

Emenda por fusão

Temperature Range

Faixa de temperatura, operação

-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Design		
Part Number	Tipo de carcaça	Tipo de painel ou módulo
CCH-CF	Hardware montável em rack	CCH
CCH-CS-PST	Hardware montável em rack	CCH



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registradas da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2024 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.