

Eigenschaften und Vorteile

Robustes Außen- und flexibles Innenkabel in einem

Löst Herausforderungen, die mit der Installation in Mehrfamilienhäusern verbunden sind

Kompaktes, robustes Design

Beschleunigt und vereinfacht die Installation, reduziert Transport- und Lagerkosten

2.9 mm FRNC/LSZH subunit in a rugged outdoor cable


Kein Übergabepunkt zwischen Außen- und Innenkabel erforderlich

Geringer Durchmesser und kleiner Biegeradius des Innenkabels

Einfache Installation in begrenzten Räumen

Vorkonfektioniert Lieferbar

Vereinfachte Installation reduziert die Arbeitskosten



dualdrop-round-drop-cable-with-fastaccess-technology

CORNING

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Specifications

Allgemeine Eigenschaften

Einsatzgebiet	Innen / Außen
Produkttyp	Dielektrisch
Kabeltyp	Zentralader
Brandklasse	LSZH/FRNC
Brandverhalten	Inner Subunit: Dca-s1a,d0,a1

Temperature Range

Temperaturbereich, Lagerung	-40 °C - 70 °C
Temperaturbereich, Installation	-5 °C - 50 °C
Temperaturbereich, Betrieb	-40 °C - 70 °C

Design Characteristics Cable

Faseranzahl

1

Mechanical Characteristics Cable

Faseranzahl	Max. Zugfestigkeit bei Installation	Max. Zugkraft, langfristig	Cable Weight
1	1000 N	300 N	27 kg/km

dualdrop-round-drop-cable-with-fastaccess-technology

CORNING

Transmission Performance

Single-mode	
Fasername	ClearCurve® LBL - ClearCurve® ZBL
Leistungsklassen-Code	25
Faserkategorie	OS2
Wellenlänge	1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fasercode	J - U
Maximale Dämpfung	0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten