

Nos produits d'interconnexion cuivre Cat.5e constituent une solution facile à utiliser pour déployer des connexions à haut débit dans un bâtiment. La prise RJ45 est un élément clé de ce système. Les deux points d'entrée de câble de la prise facilitent l'installation. La conception traditionnelle en un seul clic permet une terminaison facile et sans outil des câbles, répondant ainsi aux normes de performance de l'industrie.

Caractéristiques et Avantages

Tool-less jack

Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation

Two cable entry points

Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
Enables a wide range of cable routing options
Easy to use in tight spaces

Reusable

Jack can be reused even after wiring mistake

No untwisting of pairs before termination

Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required

Clip-in mounting

Designed to fit many other accessories

Accepts solid and stranded conductors

Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors

Integral shutter

No additional shuttering required on faceplates

Everon® Datacom cuivre E100 non-blindé



Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Specifications

Spécifications générales	
Catégorie	5E

Environmental Conditions	
Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C

Design					
Part Number	Diamètre maximal d'isolation	Type de prise	Couleur	Matériau du boîtier	Conducteur
FQ100020723	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Blanc	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027132	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Bleu	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027140	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Vert	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027157	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Rouge	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027165	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Jaune	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027173	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Noir	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027181	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Orange	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100027199	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Amande	Plastique	AWG 26 - 22
FQ100029302	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Blanc	Plastique	AWG 26 - 22



Mechanical Characteristics	
Part Number	Surface de contact
FQ100020723	Or, 1,6 µm
FQ100027132	Or, 1,6 µm
FQ100027140	Or, 1,6 µm
FQ100027157	Or, 1,6 µm
FQ100027165	Or, 1,6 µm
FQ100027173	Or, 1,6 µm
FQ100027181	Or, 1,6 µm
FQ100027199	Or, 1,6 µm
FQ100029302	Or, 1,6 µm



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: +49 30 5303 2335 • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.