Boîtier EDGE™ XD

Les solutions EDGE™ sont des solutions de câblage optique préterminé haute densité offrant une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie. Les boîtiers à queue de ruban Extreme Density sont conçus pour un déploiement rapide. Les boîtiers comportent des assemblages de pigtails de rubans LC pré-acheminés vers des plateaux d'épissure. Ces plateaux contiennent 24 - 12 rubans de fibres (288 fibres) pour une capacité totale de 288 fibres dans un seul plateau pour le boîtier 2U et 864 fibres dans 3 plateaux pour le boîtier 6U.

De plus, les boîtiers intègrent une grande marge de manœuvre permettant une épissure ergonomique sur une table ou un plan de travail. La conception de la face avant en V facilite la connectivité et l'accès des doigts. Les guides latéraux de gestion des cavaliers réduisent les risques d'enchevêtrement et facilitent le déploiement. Les boîtiers peuvent être empilés de façon à ce qu'un seul câble à haute densité de fibres puisse être épissé dans plusieurs boîtiers. De plus, les plateaux d'épissure sont organisés et sécurisés à l'arrière du boîtier à l'aide d'un organisateur de plateaux d'épissure.

Boîtier EDGE™ XD

Specifications

Spécifications générales	
Type d'accès	Accès avant et arrière fixe
Application	Data center
Environnement	Intérieur
Verrouillable	Non
Type de montage	Armoires 19"
Type de produit	Matériel de fibre optique
Option d'épissure	Oui

Design				
Part Number	Entrée de câble	Direction d'entrée de câble	Couleur de l'adaptateur avant	Polissage
XD-02U-PT	Fente passe câbles	Top / Bottom / Left / Right[top-bottom-left-right]	Bleu	UPC
XD-06U-PT	Fente passe câbles	Top / Bottom / Left / Right[top-bottom-left-right]	Bleu	UPC

Design				
Part Number	Nombre d'adaptateurs	Matériau du boîtier	Nombre d'entrées de câbles	Nombre de portes
XD-02U-PT	144	Plateau en métal enduit de poudre et polycarbonate	2	2
XD-06U-PT	432	Plateau en métal enduit de poudre et polycarbonate	4	2

Boîtier EDGE™ XD

Design				
Part Number	Nombre de ports	Nombre de fibres d'entrée	Nombre de pigtails	Type de protecteurs d'épissure
XD-02U-PT	288	288	288	Ribbon Splice Protectors
XD-06U-PT	864	864	864	Ribbon Splice Protectors

Design		
Part Number	Nombre de protecteurs d'épissure	Type de pigtail
XD-02U-PT	25	Ruban
XD-06U-PT	75	Ruban

Design Adapter			
Part Number	Couleur du boîtier de l'adaptateur	Matériau du boîtier de l'adaptateur	Type d'adaptateur
XD-02U-PT	Noir	Composite	LC duplex
XD-06U-PT	Noir	Composite	LC duplex

Dimension			
Part Number	Hauteur	Largeur	Profondeur
XD-02U-PT	87 mm	468 mm	591 mm
XD-06U-PT	264 mm	482 mm	591 mm

RoHS COMPLIANT

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.