

Evolv® jumper de test avec technologie Pushlok®



CORNING

Caractéristiques et Avantages

Flexible connector offerings

Enables direct connection to a variety of optical power meters for in-field testing

Design

Part Number	Nombre de fibres
D14401E31AJ003M	1
D15801E31AJ003M	1

Optical Characteristics

Catégorie de fibre optique	OS2
Type de fibre	Single-mode (OS2) / 250 µm
Code de la fibre	E
Longueurs d'onde	1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Atténuation maximale	0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km

Specifications - Connector A

Part Number	Type de connecteur
D14401E31AJ003M	Pushlok
D15801E31AJ003M	Pushlok

Specifications - Connector B

Part Number	Type de connecteur	Polissage
D15801E31AJ003M	SC	UPC
D14401E31AJ003M	SC APC	

Dimensions

Part Number	Longueur
D14401E31AJ003M	3 m
D15801E31AJ003M	3 m

Evolv® jumper de test avec technologie Pushlok®

The Corning logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "CORNING" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.