

Cliveuses pour fibres optiques

CORNING



Cliveuses pour fibres optiques

CORNING

Optical Specifications Connector

Part Number	Perte d'insertion, typique
80610755896	0,1 dB
80611494396	0,1 dB

Mechanical Specifications Fanout Kit

Profondeur
381 mm

Ordering Information

Part Number	Unités par livraison	Contenu du colis
80611323769	1/1	Includes the Fibrlok™ Assembly Tool 2501 for use with the Fibrlok™ Splice 2529, the Fibrlok™ Assembly Tool 2504G for use with the Fibrlok™ Splice 2540G, fiber cleaver, fiber stripping tool, snips, lint-free cloths, a cleaning alcohol bottle and splice holders
FBC-14-15-16-BLADE	1/1	Blade replacement kit
80610755896	6/1	
80611494396	60/1	



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.