

Everon® Copper Datacom V250 Shielded

CORNING

Our Cat.6 copper interconnect products work together to provide an easy-to-use solution for deploying high-speed connections throughout a building. The RJ45 jack is a key component in this system. These RJ45 jacks have been certified by an independent test laboratory to hardware certification. Each jack component is able to terminate to any certified Cat.6 TIA, ISO/IEC and EN standards for hardware performance, confirmed by independent laboratory certifications. The jack's unique three cable entry points help make installation simple. The traditional one-click design enables an easy, tool-less termination on Cat. 6 shielded twisted pair cables, meeting industry performance standards.





Normas	
RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU

Specifications

Especificações gerais	
Categoria	6

Environmental Conditions	
Faixa de temperatura, operação	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)

Design					
Part Number	Diâmetro de isolamento máx.	Tipo de jack	Cor	Material da carcaça	Condutor
XF500006010	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Branco	Metal	AWG 24-22
XF500006028	1,6 mm	RJ45 - 8/8	Branco	Metal	AWG 24-22

Mechanical Characteristics	
Part Number	Superfície de contato
XF500006010	Dourado, 1,27 µm
XF500006028	Dourado, 1,27 µm

Everon® Copper Datacom V250 Shielded

The Corning logo consists of the word "CORNING" in a white, serif, all-caps font, centered within a solid blue square.

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2024 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.