

MAX Spleißkassette

The Corning logo is a solid blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

Das MAX-Kassettensystem kann je nach den Anforderungen des Netzwerks entweder mit Einzelfaser (SC) Kassetten oder mit Mehrfaser (SE) Spleißkassetten oder einer Mischung aus beidem verwendet werden. Corning empfiehlt die Verwendung von SC Spleißkassetten. In einer SE Spleißkassette werden die Fasern aus einer Ader immer in einer einzigen Spleißkassette gelagert. Die meisten Mobilfunkbetreiber verwenden immer noch 12 Fasern pro Ader. Zusätzlich werden die Fasern von bis zu 6 kundenindividuellen Drop-Kabeln ebenfalls in eine einzigen Spleißkassette geführt. In diesem Fall müssen bei späteren Wartungsarbeiten alle Fasern aus der Spleißkassette entnommen werden. Auch wenn die Wartungsarbeiten nur einen Kunden betreffen, könnten die Wartungsarbeiten oft auch die Verbindungen der anderen 5 Kunden beeinträchtigen. Mit dem Einzelfasersystem wird dieses gesamte Risiko eliminiert, indem nur ein Kunde pro Spleißkassette verwendet wird. Für die SC-Kassette wird eine Rastereinheit benötigt, für die Mehrfaser MAX Spleißkassette sind zwei erforderlich. Zwei SC-Kassetten können durch eine Mehrfaser MAX Spleißkassette ersetzt werden oder umgekehrt. Zusätzliche Spleißkassetten für optische Splitter, Wassersensoren oder mechanische Spleißer sind erhältlich. Speziell für optische Splitter empfiehlt Corning die Verwendung von farbigen Spleißkassetten. Die Spleißkassetten bieten ein komplettes Fasermanagementsystem mit Überlängenspeicherung, Biegekontrolle und der Möglichkeit, die Faserrichtung zu ändern. Die Spleißkassetten können mit nummerie...

MAX Spleißkassette

CORNING

Design

Part Number	Spleißkassettentyp	Spleißschutzttyp
S46998-A002-R497	MAX Spleißkassette	Krimpspleißschutz
S46998-A2-R230	MAX Spleißkassette	Nicht verfügbar
S46998-A2-R231	MAX Spleißkassette	Nicht verfügbar
S46998-A2-R232	MAX Spleißkassette	Nicht verfügbar
S46998-A2-R233	MAX Spleißkassette	Nicht verfügbar
S46998-A2-R234	MAX Spleißkassette	Nicht verfügbar
S46998-A2-R316	MAX Spleißkassette	Krimpspleißschutz
S46998-A2-R94	MAX Spleißkassette	Schrumpf
S46998-A2-R95	MAX Spleißkassette	Krimpspleißschutz
S46998-A2-R96	MAX Spleißkassette	Schrumpf
S46998-A2-R97	MAX Spleißkassette	Krimpspleißschutz

Dimension

Part Number	Breite	Höhe	Tiefe
S46998-A002-R497	155 mm	5 mm	105 mm
S46998-A2-R230	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R231	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R232	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R233	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R234	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R316	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R94	155 mm	5 mm	105 mm
S46998-A2-R95	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R96	155 mm	10 mm	105 mm
S46998-A2-R97	155 mm	10 mm	105 mm

Ordering Information

Part Number	Stück pro Liefereinheit
S46998-A2-R230	1/1
S46998-A2-R231	1/1
S46998-A2-R232	1/1
S46998-A2-R233	1/1
S46998-A2-R234	1/1
S46998-A2-R316	1/1
S46998-A2-R97	1/1
S46998-A2-R95	3/1
S46998-A2-R96	3/1
S46998-A002-R497	6/1
S46998-A2-R94	6/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten