





CORNING

Central Office: Matriz de Decisión

CORNING



	Soluciones EDGE8®	Sistema Centrix™	Gabinete EMF (Enhanced Management Frame)	Soluciones Eclipse®	Gabinete de transición OSE
	Alta densidad		Baja densidad		
Instalación nueva	Aplica	Ideal	Aplica	Ideal	OSE-UD0-00-3 5.184 fusiones individuales o 6.912 fibras tipo ribbon
Configuración del rack	19 ó 23 pulgadas	Alta densidad. Configuraciones para 19 ó 23 pulgadas, acceso frontal o trasero	Alta densidad	19 ó 23 pulgadas	
Capacidad en rack de ~2,15m (7 pies)	5.760 LC	2.880 SC/4.320 LC (3.840 con splitters PON)	1.728 por lado (total: 3.456 LC)	1.440 (864 con splitters PON)	
Opción de montaje en pared			✓	✓	OSE-HD0-00-1 1.440 fusiones individuales o 4.320 fibras tipo ribbon
Tipo de cable	LSZH™, plenum, Interno/Externo, distribución, FREEDM® ribbon y cable de tubo holgado	Cable ALTOS® dieléctrico sin-gel de tubo holgado, ribbon riser, SST-Ribbon™, FREEDM ribbon riser, FREEDM de tubo holgado interno/externo, MiniXtend® de tubo holgado, cable ALTOS Riser de tubo holgado	Cable ALTOS dieléctrico sin-gel de tubo holgado, ribbon riser, SST-Ribbon, FREEDM ribbon riser, FREEDM de tubo holgado interno/externo, cable ALTOS Riser de tubo holgado	Cable ALTOS dieléctrico sin-gel de tubo holgado, SST-Ribbon, FREEDM ribbon riser, FREEDM de tubo holgado interno/externo, cable ALTOS Riser de tubo holgado	
Tipo de conector	LC, MTP®	SC, LC, MTP	SC, LC, MTP	SC, FC, LC	OSE-HD2-00-1 1.008 empalmes de fibra individual
Tamaño del jumper	1.6 mm	2.0 mm SC / 1.6 mm LC	2.0 mm	2.0 mm	
Dispositivos, CWDM, triplexores y cuadriplexores		✓	✓	✓	
Permite divisores ópticos		✓	✓	✓	
Puertos de monitoreo	✓	✓			OSE-LD0-00-1 576 fusiones individuales o 1.728 fibras tipo ribbon
Empalme en el rack	✓	✓	✓	✓	
Cubierta extraíble del gabinete	En las versiones de 1U y 2U		✓		
Puntos clave	■ Aplicaciones para fibras Base-8 ■ Solución punta a punta para data centers y redes de área de almacenamiento (SAN) ■ Ideal para cableado estructurado en data centers ■ Distintos racks, módulos, paneles, enlaces y jumpers.	■ Cumple con GR-449 apartado 3 ■ Escalable en características y función ■ Líder en la industria en gestión de cables y jumpers ■ Disponible en opción gabinete cerrado de 4U ■ Módulos versátiles que incluyen bandejas LC intercaladas	■ Guías integradas de enrutamiento de fibra ■ Módulos individuales de 12 fibras que se extienden/retraen de forma independiente ■ Una única longitud de los jumpers ■ Módulos de hasta 24 fibras	■ Gestión de fibra integrada ■ Acceso de jumper de adelante hacia atrás ■ Splitter (divisores ópticos) compatible con las series OptiText Gen III y LS	■ Para instalar en pared, bastidor de 23 pulgadas y montaje en ranura tipo T ■ Siete accesorios de compresión tipo estancos ■ Bandejas para empalmes tipo fusión individual, RTV y tipo ribbon

Corning Optical Communications LLC • 4200 Corning Place • Charlotte, NC 28216

800-743-2675 • FAX: +1-828-325-5060 • Internacional: +1-828-901-5000 • www.corning.com/opcomm

Corning Optical Communications se reserva el derecho de mejorar, optimizar y modificar las características y especificaciones de los productos Corning Optical Communications sin notificación previa. Una lista completa de las marcas registradas de Corning Optical Communications se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Optical Communications posee la certificación ISO 9001. © 2020 Corning Optical Communications. Todos los derechos reservados. CRR-1057-ESS / Junio 2020