




These installation instructions are provided as guidance for the trained craftsperson carrying out the installation
 Ces instructions d'installation sont fournies à titre indicatif pour le technicien formé effectuant l'installation
 Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.




Recommended Tools-Outils recommandés-Empfohlene Werkzeuge




In addition to the usual tools recognized for work on optical networks, the following tools are also recommended:

- sheath cutter with retractable blade, slotted head screwdriver, TORX Plus® no. 25, screwdriver, scissors.
- *Outre les outils habituels reconnus pour le travail sur les réseaux optiques, les outils suivants sont également recommandés:*
- coupe-gaine à lame rétractable, tournevis à tête plate, TORX Plus® no. 25, ciseaux, tournevis.
- Zusätzlich zu den üblichen Werkzeugen für die Arbeit an optischen Netzwerken werden die folgenden Werkzeuge empfohlen:
- Kabelmantelschneider mit einziehbarer Klinge, Schlitzschraubendreher, TORX Plus® Nr. 25 Schraubendreher, Schere.







Cable diameter [mm]	1/2 rings to be used
$5 \leq \varnothing < 9.5$	1 + 2 + 3 + 4
$9.5 \leq \varnothing < 11.5$	1 + 5 + 6
$11.5 \leq \varnothing < 14.5$	1 + 2 + 3
$14.5 \leq \varnothing < 17$	1 + 5
$17 \leq \varnothing < 20$	1 + 2
$20 \leq \varnothing < 25$	1
$25 \leq \varnothing \leq 27$	--

















6

	X
BPEO Size 2	3,60 m
BPEO Size 3	4,40 m







Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY

+00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Corning Optical Communications reserves the right to improve, enhance, and modify the features and specifications of Corning Optical Communications products without prior notification. A complete listing of the trademarks of Corning Optical Communications is available at www.corning.com/opcomm/trademarks. All other trademarks are the properties of their respective owners. Corning Optical Communications is ISO 9001 certified. © 2019 Corning Optical Communications.

All rights reserved. N961739H/ November 2019

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001. © 2019 Corning Optical Communications.

Tous droits réservés. N961739H/ Novembre 2019

Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications' Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001-zertifiziert. © 2019 Corning Optical Communications.

Alle Rechte vorbehalten. N961739H/ November 2019