


Solutions réseaux Everon®

Sécurité avec équipement
FTTE : Présence et contrôle
d'accès



S.SEC Salle de sécurité

1. Tiroirs optiques "CCH"
CCH-02U
Quatre unités de rack, contient 2
panneaux de connexion CCH
2. Unité d'alimentation
CIP-16-56V ou CIP-32-56V
16 ou 32 canaux, maniable,
montable en rack
3. Convertisseur de média
1LAN-FMC-10G
Convertisseur de média HPoE 10G,
pour 90 W PoE++, jusqu'à 10G,
montage sur rail DIN

CM Convertisseur de média Edge

3. Convertisseur de média
1LAN-FMC-10G
Convertisseur de média HPoE 10G,
pour 90 W PoE++, jusqu'à 10G,
montage sur rail DIN
5. Cordon de raccordement
PoE en cuivre
CCAAGB-G2002-Ayyy-CO
yyy=longueur (010 pour 1 mètre,
020 2-mètres etc)
Cordon cuivre classe EA Datacom
Everon™, 2xRJ45, Cat.6_A, S/FTP
LSZH, AWG26, bleu

CS Câble intérieur

4. ActiFi® Composite Cable
002Z4U-22Z25M2G
Câble hybride ActiFi®,
à structure serré, intérieur 2 FO,
20AWG LSZH™, Cca



Salle de sécurité ou salle de télécommunications

CCH-04U	Tiroir optique fixe 4U CCH (12 × CCH vertical), noir
CCH-02U	Tiroir optique coulissant 2U CCH (4 × CCH horizontal), noir
CCH-01U	Tiroir optique coulissant 1U CCH (2 × CCH horizontal), noir
CCH-CS12-AE-P00RE	Cassette d'épissurage CCH avec pigtails, 12 FO, duplex LC/UPC avec volet obturateur intégré, bleu, monomode (OS2)
CCH-CS24-AE-P00RE	Cassette d'épissurage CCH avec pigtails, 24 FO, duplex LC/UPC avec volet obturateur intégré, bleu, monomode (OS2)
1LAN-D920CC-6	Tiroir pour l'alimentation, Keystone CCH, 6 positions
1LAN-D600-CCP2-WH	Adaptateur Keystone, style connecteur
CIP-16-56V	Alimentation de classe 2, 56 VCC, 16 canaux, 1.5RU
CIP-32-56V	Alimentation de classe 2, 56 VCC, 32 canaux, 2RU
CIP-19SHELF-1.5U	Étagère 19 pouces pour montage en rack avec plaques vierges 1,5U et 2U pour CIP-16-56V et CIP-16-24V
CIP-19SHELF-2U	Étagère 19 pouces pour montage en rack avec plaques vierges 1,5U et 2U pour CIP-32-56V et CIP-32-24V
DE2-CCA-1PR18-2M	Assemblage de connexion transversale simple avec connecteur PHX, 18AWG, 2 m, 1 paire
1LAN-FMC-10G	Convertisseur de média HPoE 10G, pour 90W PoE++, jusqu'à 10G, montage sur rail DIN
1LAN-SFPP-10LR	Module transceiver SFP+ 10 Gb/s, SMF, 1310 nm, 10 km
1LAN-FMC-DINBRACKET	Support pour rail Din pour FMC (48,8 × 32 × 9 mm)

Câblage LAN

002Z4U-22Z25M2G	Câble hybride ActiFi®, structure serrée, intérieur, 2 FO, Conducteur 2 Cu, 20AWG, LSZH™, Cca
-----------------	--

Câblage de campus

002ZTF-D1035M20	Câble hybride ActiFi, à structure libre, extérieur, 2 FO, 2 Cu Conducteur, 16AWG
-----------------	--

Point de conversion Edge Media

1LAN-D600-ENC-3	NEMA4 Boîtier étanche pour l'extérieur
1LAN-D600-ENC-8	Boîtier NEMA4, contient un rail DIN pour le montage 1LAN-FMC-10G
1LAN-D600-FMC-KIT	Kit de montage pour 1LAN-FMC-10G dans le boîtier extérieur 1LAN-D600-ENC-3
1LAN-FMC-10G	Convertisseur de média HPoE 10G, pour 90W PoE++, jusqu'à 10G, montage sur rail DIN
1LAN-SFPP-10LR	Module transceiver SFP+ 10Gb/s, SMF, 1310 nm, 10 km
CAXISD-U0208-C002	Everon™ Prise vide Datacom cuivre IP67/65 pour LANscape®
CAXASM-00104-C001	Prise Everon Cuivre Datacom S500 Cat.6 _A , blindée, empreinte LANscape
CCAAGB-G2002-Ayyy-CO	Cordon cuivre classe EA Datacom Everon®, 2xRJ45, Cat.6 _A , S/FTP LSZH AWG26, bleu, yyy=longueur (010 pour 1 mètre, 020 2 mètres etc)
CCAAGB-G1002-Ayyy-CC	Cordon cuivre classe EA Datacom Everon, 2xRJ45, Cat.6 _A , S/FTP LSZH AWG26, Cca, gris, yyy=longueur (010 pour 1 mètre, 020 2 mètres etc)

CORNING

Corning Optical Communications GmbH
& Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117
Berlin, ALLEMAGNE

+33(0)2 4000 2184 et +33(0)2 4000 2185
• FAX: +33(0)2 4000 2185

• www.corning.com/opcomm/emea/fr

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de

Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001.

© 2023 Corning Optical Communications. Tous droits réservés. LAN-3074-A4-FR / juin 2023