### **CORNING**

# **Everon® Network Solutions**

Parc d'attractions équipé FTTE ou "Fibre à l'Extrémité" : Wi-Fi, audio et signalisation (son et lumière)

#### SE Salle d'équipement


- Tiroirs optiques "CCH"
   CCH-04U
   Quatre unités de rack,
   pour 12 tiroirs CCH
- 2. Unité d'alimentation CIP-16-56V ou CIP-32-56V 16 ou 32 canaux, gérables, montable en rack
- 3. Convertisseur de média 1LAN-FMC-10G Convertisseur de média HPoE 10G, pour 90 W PoE++, jusqu'à 10G, montage sur rail DIN

#### CS Câblage du site

4. Câble hybride ActiFi®
002ZTF-D1035M20
Câble hybride ActiFi®, tube libre, 2 FO,
2 conducteurs Cu, 16AWG Extérieur

#### CM Convertisseur de média Edge

- 3. Convertisseur de média 1LAN-FMC-10G Convertisseur de média HPoE 10G, pour 90 W PoE++, jusqu'à 10G, montage sur rail DIN
- 5. Boitier extérieur
  1LAN-D600-ENC-3
  Boîtier étanche NEMA4
- 6. Cordon de raccordement PoE en cuivre CCAAGB-G2002-Ayyy-C0 yyy=longueur (010 pour 1-mètre, 020 2-mètres etc) Cordon cuivre classe EA Datacom Everon®, 2xRJ45, Cat.6<sub>A</sub>, S/FTP LSZH, AWG26, bleu















Salle de sécurité ou salle de télécommunications		
CCH-04U	Tiroir optique fixe 4U CCH (12 × CCH vertical), noir	
CCH-02U	Tiroir optique coulissant 2U CCH (4 × CCH horizontal), noir	
CCH-01U	Tiroir optique coulissant 1U CCH (2 × CCH horizontal), noir	
CCH-CS12-AE-P00RE	Cassette d'épissurage CCH avec pigtails, 12 FO, duplex LC/UPC avec volet obturateur intégré, bleu, monomode (OS2)	
CCH-CS24-AE-P00RE	Cassette d'épissurage CCH avec pigtails, 24 FO, duplex LC/UPC avec volet obturateur intégré, bleu, monomode (OS2)	
1LAN-D920CC-6	Tiroir pour l'alimentation, Keystone CCH, 6 positions	
1LAN-D600-CCP2-WH	Adaptateur Keystone, style connecteur	
CIP-01-56V	Alimentation de classe 2, 56 VCC, 1 canal	
CIP-16-56V	Alimentation de classe 2, 56 VCC, 16 canaux, 1.5RU	
CIP-32-56V	Alimentation de classe 2, 56 VCC, 32 canaux, 2RU	
CIP-19SHELF-1.5U	Étagère 19 pouces pour montage en rack avec plaques vierges 1,5U et 2U pour CIP-16-56V et CIP-16-24V	
CIP-19SHELF-2U	Étagère 19 pouces pour montage en rack avec plaques vierges 1,5U et 2U pour CIP-32-56V et CIP-32-24V	
DE2-CCA-1PR18-2M	Assemblage de connexion transversale simple avec connecteur PHX, 18AWG, 2 m, 1 paire	
1LAN-FMC-10G	Convertisseur de média HPoE 10G, pour 90W PoE++, jusqu'à 10G, montage sur rail DIN	
1LAN-SFPP-10LR	Module transceiver SFP+ 10 Gb/s, SMF, 1310 nm, 10 km	
1LAN-FMC-DINBRACKET	Support pour rail Din pour FMC (48,8 x 32 x 9 mm)	

Câblage LAN	
002Z4U-22Z25M2G	Câble hybride ActiFi®, structure serrée, intérieur, 2 FO, Conducteur 2 Cu, 20AWG, LSZH™, Cca
Câblage de campus	
002ZTF-D1035M20	Câble hybride ActiFi, à structure libre, extérieur, 2 FO, 2 Cu Conducteur, 16AWG

Point de conversion Edge Media		
1LAN-D600-ENC-3	NEMA4 Boîtier étanche pour l'extérieur	
	•	
1LAN-D600-ENC-8	Boîtier NEMA4, contient un rail DIN pour le montage 1LAN-FMC-10G	
1LAN-D600-FMC-KIT	Kit de montage pour 1LAN-FMC-10G dans le boîtier extérieur 1LAN-D600-ENC-3	
1LAN-FMC-10G	Convertisseur de média HPoE 10G, pour 90W PoE++, jusqu'à 10G, montage sur rail DIN	
1LAN-SFPP-10LR	Module transceiver SFP+ 10Gb/s, SMF, 1310 nm, 10 km	
CAXISD-U0208-C002	Everon® Prise vide Datacom cuivre IP67/65 pour LANscape®	
CAXXSM-00104-C001	Prise Everon Cuivre Datacom xs500 Cat.6 <sub>A</sub> , blindée, empreinte Keystone	
CAXXSN-00110-C001	Adaptateur Keystone vers LANscape pour prise xs500	
CCAAGB-G2002-Ayyy-C0	Cordon cuivre classe EA Datacom Everon, 2xRJ45, Cat.6 <sub>A</sub> , S/FTP LSZH AWG26, bleu, yyy=longueur (010 pour 1 mètre, 020 2 mètres etc)	
CCAAGB-G1002-Ayyy-CC	Cordon cuivre classe EA Datacom Everon, 2xRJ45, Cat.6 <sub>A</sub> , S/FTP LSZH AWG26, Cca, gris, yyy=longueur (010 pour 1 mètre, 020 2 mètres etc)	

## **CORNING**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, ALLEMAGNE

- +33(0)2 4000 2184 et +33(0)2 4000 2185
- FAX: +33(0)2 4000 2185
- www.corning.com/opcomm/emea/fr

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001. © 2023, 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés. LAN-3075-A4-FR / Juillet 2024