

Corning® 小型機器 年度末キャンペーン

CORNING

キャンペーン期間：2025.11.4 (火) ～ 2026.2.27 (金) 弊社受注分まで

対象製品を期間中、希望小売価格の**最大 30%OFF**の特別価格でご提供いたします。



最大
30%OFF



Corning Stripettor® Pro ピペットコントローラー



- ▶ 液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化
- ▶ 最適な場所に位置する操作ボタン
- ▶ 速度は HIGH と LOW それぞれで 3 段階に設定可能
- ▶ ユニバーサル充電アダプター、0.2 µm PTFE フィルター、壁掛けホルダー、チャージングスタンドが付属

20%OFF

カタログ番号

製品名

1 ケース

メーカー希望
小売価格 (円)

キャンペーン
価格 (円)

4999

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラー

1 個

45,300

36,240

Corning® Lambda™ EliteTouch™ ピペッター

- ▶ エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
- ▶ 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
- ▶ 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。
- ▶ シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
- ▶ オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
- ▶ 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
- ▶ 全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
- ▶ 購入から3年の保証付きです。



シングルチャンネル

カタログ 番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	30% OFF キャンペーン 価格 (円)
6050	0.1 - 2	± 40.0 - ± 1.5	≤ 12.0 - ≤ 0.7	10	1 個	38,100	26,670
6051	0.5 - 10	± 4.0 - ± 1.0	≤ 2.8 - ≤ 0.4	10	1 個	38,100	26,670
6052	2 - 20	± 3.5 - ± 0.8	≤ 1.5 - ≤ 0.3	200	1 個	38,100	26,670
6053	5 - 50	± 3.5 - ± 0.8	≤ 1.3 - ≤ 0.3	200	1 個	38,100	26,670
6054	10 - 100	± 3.0 - ± 0.8	≤ 1.0 - ≤ 0.2	200	1 個	38,100	26,670
6055	20 - 200	± 2.0 - ± 0.6	≤ 0.7 - ≤ 0.2	200	1 個	38,100	26,670
6056	100 - 1,000	± 2.5 - ± 0.6	≤ 0.6 - ≤ 0.2	1,000	1 個	38,100	26,670

8 チャンネル

カタログ 番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
6057	0.5 - 10	± 10.0 - ± 2.0	≤ 8.0 - ≤ 1.2	10	1 個	96,100	67,270
6058	5 - 50	± 4.0 - ± 1.6	≤ 2.5 - ≤ 0.6	200	1 個	96,100	67,270
6059	10 - 200	± 5.0 - ± 1.0	≤ 3.0 - ≤ 0.6	200/300	1 個	96,100	67,270
6060	30 - 300	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	300	1 個	96,100	67,270

12 チャンネル

カタログ 番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
6061	0.5 - 10	± 10.0 - ± 2.0	≤ 8.0 - ≤ 1.2	10	1 個	126,800	88,760
6062	5 - 50	± 4.0 - ± 1.6	≤ 2.5 - ≤ 0.6	200	1 個	126,800	88,760
6063	10 - 200	± 5.0 - ± 1.0	≤ 3.0 - ≤ 0.6	200/300	1 個	126,800	88,760
6064	30 - 300	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	300	1 個	126,800	88,760

Corning® アスピレーター



Corning アスピレーターは、様々な容器から上清を安全に無菌的に排出するためのデバイスです。本アスピレーターには、使用中にディスポーザブルピペットチップを取り付けるハンドピース、アクセサリを取り付けるためのグロメット、ディスポーザブルピペットチップ用のシングルチャンネルアダプターが含まれます。8-チャンネルアダプターは 96 ウェルプレートでの作業に便利です。

30% OFF

カタログ番号	製品名	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
4930	アスピレーターセット	1 個	66,000	46,200

Corning ボトルトップディスペンサー



- ▶ 6種類の容量タイプがあり、1 回あたり 0.25 ～ 100 mL の分注が可能です。
- ▶ クイック容量ロックノブ*により正確で再現性の高い容量設定ができます。
- ▶ 全てオートクレープが可能です。
- ▶ 360°回転が可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
- ▶ 3 ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、液戻しに便利です。
- ▶ 独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
- ▶ 簡単に分解、清掃ができます。

*100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。

30% OFF

カタログ番号	容量範囲 (mL)	ネジサイズ *	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
6840	0.25 - 2.5	GL 32	1 個	48,600	34,020
6841	0.5 - 5	GL 32	1 個	48,600	34,020
6842	1 - 10	GL 32	1 個	48,600	34,020
6843	2.5 - 25	GL 45	1 個	64,800	45,360
6844	5 - 50	GL 45	1 個	69,500	48,650
6845	10 - 100	GL 45	1 個	88,000	61,600

* 直径の異なる 4 種類のアダプターが付属します (2.5 - 10 mL モデル用付属アダプター : A25、A28、A40、A45、25 - 100 mL モデル用付属アダプター : A25、A28、A38、A45/32)。

Corning® LSE™ 卓上小型遠心機



- ▶ クイックリリースローターシステムでローターの付け替えにツールが不要です。
- ▶ 電動ブレーキにより作業が効率的に行えます。
- ▶ コンパクトで、ラボでのヘビーユースにも耐えられる丈夫なデザインです。
- ▶ 安全性に配慮した 2 段階式スイッチです。
- ▶ 快適に操作できるエルゴノミックデザインです。

20% OFF

カタログ番号	製品名	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
6770	Corning LSE 卓上小型遠心機 *	1 個	40,400	32,320

* 本体には、マイクロチューブおよび 8 連 PCR チューブ用ローターが付属します。

Corning セルカウンター



- ▶ 高速 – オンライン画像処理により約 3 秒* で細胞数をカウント
- ▶ 正確 – クラウドベースの機械学習アルゴリズムによる高い精度
- ▶ 低コスト – 一般的な、再利用可能なガラス血球計算盤で動作し、消耗品が不要**
- ▶ 使いやすさ – カウンティングチャンバーをステージ上に置き
カウントボタンを押すだけ

* 73 Mbps のダウンロード速度と 20 Mbps のアップロード速度で測定したものです。実際の速度は、インターネット環境によって異なる場合があります。

** Corning セルカウンターにはリユーズブルのカウンティングチャンバーが 1 個付属します。

20% OFF

カタログ番号	製品名	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)
6749	Corning セルカウンター	1 個	487,000	389,600



各製品のデモのご依頼はこちら

<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resources/webforms/lab-equipment-request.html>

※一部、デモ機のご用意がない製品もございます。ご了承ください。

・ 価格は 2025 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7 階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

© 2025 Corning Incorporated
CLS-409-00
R0-2511-25-B