

Axygen® オートメーションチップ

Tecan自動化リキッドハンドリング装置用 96ウェルフォーマットチップ

AXYGEN

A Corning Brand

Tecan リキッドハンドリング装置用の Axxygen オートメーションチップは、自動化アプリケーションにおいて正確なサンプル分注に必要な厳密な仕様を満たすよう製造されています。これらのチップは、高品質な金型を用いてコーニングのプロセス管理のもと製造されており、高い互換性と一貫した適合性を実現しています。また、自動化された工程で製造されているため、手作業によるラック詰めで発生する可能性のあるコンタミネーションや欠陥を回避することができます。

特長と利点



- ▶ Tecan MCA96 ヘッドに適合するチップは、個別ラックまたはネスト型ラックから選択可能
- ▶ Tecan LiHa ヘッドに適合するチップは、ハンギングチップラックまたはバルクパックから選択可能
- ▶ Tecan Freedom EVO®, Fluent®, Genesis™, Aquarius™, Te-MO™ プラットフォームでご使用いただける幅広いラインナップ
- ▶ ポリプロピレン製：透明（MCA96 ヘッド、LiHa ヘッド）または黒色伝導性（LiHa ヘッド）
- ▶ ANSI/SLAS 規格のラック寸法で、デッキに正確にフィット（特記の場合を除く）
- ▶ 非滅菌、滅菌、フィルター付きから選択可能
- ▶ RNase/DNase フリー、ヒト gDNA フリー
- ▶ ノンパイロジェニック



注文情報

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan MCA96 ヘッドに適合 (ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック)





カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
EV-50-R	50 µL フィルターなし	96	50	4,800	75,500
★(20) EV-50-R-S	50 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,900
EVF-50-R-S	50 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-100-R	100 µL フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EVF-100-R-S	100 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-200-R	200 µL フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EV-200-R-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,400
EVF-180-R-S	180 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EVF-205-WB-R-S	180 µL フィルター付き、ワイドボア、滅菌済み	96	50	4,800	130,200

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Axygen 96 ウェルフォーマットチップ、透明



Tecan MCA96 ヘッドに適合 (ANSI/SLAS 規格、ネスト型ラック)



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ スタック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
EV-50-NTR	50 µL フィルターなし	96	8	40	3,840	45,500
EV-50-NTR-S	50 µL フィルターなし、滅菌済み	96	8	40	3,840	50,100
EV-200-NTR	200 µL フィルターなし	96	8	40	3,840	45,500
EV-200-NTR-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	8	40	3,840	50,100

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan MCA96 ヘッドに適合 (非 ANSI/SLAS 規格、SciClone® 適合ラック)





カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
★(20) ZT-50-R	50 μL フィルターなし	96	50	4,800	37,900
★(20) ZT-50-R-S	50 μL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	41,500
ZTF-50-R-S	50 μL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	94,100
ZT-100-R	100 μL フィルターなし	96	50	4,800	37,900
★(20) ZT-100-R-S	100 μL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	41,500
ZTF-100-R-S	100 μL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	94,100
ZT-200-R	200 μL フィルターなし	96	50	4,800	37,900
ZT-200-R-S	200 μL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	41,500
ZTF-200-R-S	180 μL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	94,100

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。



Axygen 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan LiHa ヘッドに適合 (ANSI/SLAS 規格、ハンギングチップラック)



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TTF-20-C-HTR-S	20 μL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-50-C-HTR	50 μL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TTF-50-C-HTR-S	25 μL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-200-C-HTR	200 μL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TT-200-C-HTR-S	200 μL フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	47,100
TTF-200-C-HTR-S	175 μL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-1000-C-HTR	1,000 μL フィルターなし	96	16	1,536	28,100
TT-1000-C-HTR-S	1,000 μL フィルターなし、滅菌済み	96	16	1,536	34,200
TTF-1000-C-HTR-S	1,000 μL フィルター付き、滅菌済み	96	16	1,536	39,000

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、黒色伝導性、液面検知
 Tecan LiHa ヘッドに適合 (ANSI/SLAS 規格、ハンギングチップラック)



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TT-20-CBK-HTR	20 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TTF-20-CBK-HTR-S	20 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-50-CBK-HTR	50 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-50-CBK-HTR-S	50 µL 黒、フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TT-50-CBK-HTR-36*	50 µL 黒、フィルターなし	96	36 (2 ラック/ パック)	6,912	126,800
TTF-50-CBK-HTR-S	25 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-200-CBK-HTR	200 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-200-CBK-HTR-S	200 µL 黒、フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TTF-200-CBK-HTR-S	175 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-1000-CBK-HTR	1,000 µL 黒、フィルターなし	96	16	1,536	33,000
TT-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL 黒、フィルターなし、滅菌済み	96	16	1,536	36,000
TT-1000-CBK-HTR-24*	1,000 µL 黒、フィルターなし	96	24 (2 ラック/ パック)	4,608	82,400
TTF-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	16	1,536	45,600

*紙箱入りになります。

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、Cトレイ、黒色伝導性、液面検知
 Tecan LiHa ヘッドに適合 (ANSI/SLAS 規格 Cトレイ)



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TT-50-CBK-ATR	50 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	46,100
TTF-50-CBK-ATR	50 µL 黒、フィルター付き	96	24	2,304	53,000
TTF-50-CBK-ATR-S	50 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	92,200
TT-200-CBK-ATR	200 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	41,500
TTF-200-CBK-ATR	200 µL 黒、フィルター付き	96	24	2,304	47,700
TTF-200-CBK-ATR-S	200 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	83,000
TT-350-CBK-NTR-5	350 µL 黒、フィルターなし、 ネスト型リフィル	96	80	7,680	184,400
TT-200-EB-ATR	50 - 200 µL Cトレイ用チップボックス	—	—	10	11,000
TT-1000-EB-ATR	1,000 µL Cトレイ用チップボックス	—	—	5	6,000

関連製品

Axygen® オートメーションリザーバー

シングルウェル オートメーションリザーバー (ANSI/SLAS 規格)

カタログ番号	仕様	容量(mL)	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
RES-SW1-LP	シングルボトム、ロープロファイル	90	25	25	46,000
RES-SW1-LP-SI	シングルボトム、ロープロファイル、滅菌済み	90	1	25	54,700
RES-SW8-HP	8 ボトム、ハイプロファイル	290	25	25	46,000
RES-SW8-HP-SI	8 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	290	1	25	48,300
RES-SW12-HP	12 ボトム、ハイプロファイル	290	25	25	46,000
RES-SW12-HP-SI	12 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	290	1	25	48,300
RES-SW96-LP	96 ボトム、ロープロファイル	86	25	25	46,000
★(29) RES-SW96-LP-SI	96 ボトム、ロープロファイル、滅菌済み	86	1	25	50,100
RES-SW96-HP-M	96 ボトム、ハイプロファイル	240	25	25	46,000
RES-SW96-HP-SI-M	96 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	240	1	25	50,100
RES-SW384-LP	384 ボトム、ロープロファイル	92	25	25	46,000
RES-SW384-LP-SI	384 ボトム、ロープロファイル、滅菌済み	92	1	25	48,300
RES-SW384-FX	384 ボトム、ミディアムプロファイル	170	25	25	46,000
RES-SW384-HP-SI	384 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	282	1	25	48,300

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

マルチプルウェル オートメーションリザーバー (ANSI/SLAS規格)

カタログ番号	仕様	容量(mL)	ウェルの最大 容量(mL)	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
RES-MW8-LP	8 チャンネル、ロープロファイル	80	10	25	25	46,000
RES-MW8-LP-SI	8 チャンネル、ロープロファイル、滅菌済み	80	10	1	25	48,300
RES-MW8-HP	8 チャンネル、ハイプロファイル	240	30	25	25	46,000
RES-MW8-HP-SI	8 チャンネル、ハイプロファイル、滅菌済み	240	30	1	25	48,400
RES-MW12-LP	12 チャンネル、ロープロファイル	84	7	25	25	46,000
RES-MW12-LP-SI	12 チャンネル、ロープロファイル、滅菌済み	84	7	1	25	48,300
RES-MW12-HP	12 チャンネル、ハイプロファイル	264	22	25	25	46,000
RES-MW12-HP-SI	12 チャンネル、ハイプロファイル、滅菌済み	264	22	1	25	50,100

- ・価格は2026年5月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・For a listing of trademarks, visit us at www.corning.com/lifesciences/trademarks
All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングジャパン株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

©2026 Corning Incorporated
CLS-421-00
CLS-LH-375 REV1
R-2605-B