

Axygen® Product Selection Guide

2025年4月

Axygen®

A Corning Brand





価格 / 製品仕様

本Selection Guideに記載のメーカー希望小売価格および製品規格 / 仕様は2025年4月1日現在のものです。消費税は含んでおりません。別途申し受けます。価格ならびに製品仕様書は、予告なく変更する場合がございます。

製品の保証

本Selection Guideに記載の製品はすべて実験・研究用製品で、診断などの別用途に用いることはできません。


製品の保証は記載されている製品規格に限定されます。

尚、弊社からご提供する技術上の記載はユーザーの皆様へ情報を提供し、お役に立とうとするものです。テストの為に条件下で得られた数値や結果を実際の使用に適用する場合には、弊社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解ください。記載された数値・結果をもとにした特定の要求はできません。万一、製造上の原因による品質不具合については、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以上の責はご容赦頂きます。

Contents

ジェノミクスにおける全てのニーズに応えます	2	PCR プレート互換性チャート	53
オートメーションチップ	3	ストレージ	57
概要 - オートメーションチップ	4	概要 - ストレージ	58
Aurora Biomed	6	アッセイプレート / ディープウェルプレート	59
Agilent	7	化合物ライブラリーのストレージ -	
Agilent BioTek	8	ミニチューブシステム(MTS)	61
Beckman Coulter	9	Axygen ストレージボックス	62
Corbett	11	Axygen マイクロチューブラック	62
Dynamic Devices	12	シーリング	63
Hamamatsu	13	概要 - シーリング	64
Hamilton	14	Axygen AxyMat シーリングマット	65
Molecular Devices	17	Axygen ImpermaMat シーリングマット	66
Revvity	18	シーリングフィルム	67
Tecan	20	マイクロチューブ	69
Axygen® オートメーションリザーバー	24	概要 - マイクロチューブ	70
ピペットチップ	25	Axygen スナップロックマイクロチューブ	72
概要 - ピペットチップ	26	5 mL スナップロックチューブ	73
Axygen マルチラック チップシステム	28	スクリュウキャップチューブ	74
Axygen HybridRack™ ピペットチップ	31	トランスポートチューブ	75
チップリフィルシステム	32	ジェノミクスサンプル調製用キット	77
マイクロボリュウムチップ	33	概要 - ジェノミクスのためのサンプル調整ソリューション ...	78
ユニバーサルフィットチップ	34	Axygen AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット ...	79
エアロゾルバリアーチップ	38	Axygen AxyPrep MAG プラスミドキット	80
マクロボリュウムチップ	41	Axygen AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット ...	81
ロングリーチチップ	41	Axygen AxyPrep MAG PCR クリンナップキット	82
Axygen ディスポーザブル試薬リザーバー	41	Axygen AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I キット ...	83
PCR 製品	43	Axygen AxyPrep MAG ダイクリンキット	84
概要 - PCR製品	44	Axygen IMAG™ マグネティックセパレーション装置 ...	85
Axygen RIGIPLATE® 96 ウェル、		目的別ガイド	85
384 ウェルPCR プレート、オートメーション用	45	ピペッター	87
Axygen 自動化対応 PCR プレート	46	Axygen Axypet® Pro ピペッター	88
96 ウェル PCR プレートとシーリングマット	46	製品安全性情報	91
384 ウェル PCR プレートとシーリングマット	50	インデックス	92
24、32、48 ウェル PCR プレート	51		
キャピラリーシークエンシング製品	51		
PCR チューブ	51		
PCR ストリップチューブ / キャップ	52		

ジェノミクスにおける全てのニーズに応えます



コーニングの R&D ラボでは、日々研究者と同じ目線に立ち、ライフサイエンス業界の新たなツールや技術を開発し、研究効率を高めるための絶え間ない努力を続けてきました。サンプル採取から分析まで、当社の専門技術者は顧客の目的を理解しています。それは、ロースループットからハイスループットへのプロセスを、より簡潔で効率的なワークフローで行うことです。

グローバルな製造ノウハウ、幅広い自動化技術の導入、そして、顧客の目的の徹底理解により、コーニングはジェノミクスのワークフロー全体を通じて、信頼性の高い製品と試薬を含めた実験のトータルソリューションを提供します。






オートメーションチップ

概要 - オートメーションチップ	4
Aurora Biomed	6
Agilent	7
Agilent BioTek	8
Beckman Coulter	9
Corbett	11
Dynamic Devices	12
Hamamatsu	13
Hamilton	14
Molecular Devices	17
Revvity	18
Tecan	20
Axygen® オートメーションリザーバー	24

概要 - オートメーションチップ



Axygen® オートメーションチップは、自動化アプリケーションにおける正確なサンプル分注を可能にするために、精密な仕様で製造されています。コーニングの製造管理基準のもと、高品質の鋳型で製造され、完全な互換性と装着性を備えています。また、製造工程には自動製造システムが採用され、手作業で発生するようなチップの曲りやコンタミネーションを防止します。

- ▶ 自社の技術ノウハウに基づいた幅広い製品ラインナップは、最良のワークステーションパフォーマンスをお約束します。
- ▶ 製造工程の完全管理と包括的な QA/QC 試験によって不良品発生を低減しています。
- ▶ ファインポイントにより正確な分注が可能です。
- ▶ フィルターバリアはエアロゾルや液体コンタミネーションを防止します。
- ▶ “Plug and Play” - ソフトウェアやハードウェアの変更は不要です。
- ▶ 色分けされたラックでチップサイズを簡単に識別できます。
- ▶ ANSI/SLAS 規格のラック寸法で、デッキに正確にフィットします（特記の場合を除く）。
- ▶ 非滅菌、滅菌、フィルター付きバージョンがあります。
- ▶ RNase/DNase フリー、ヒト gDNA フリーです。
- ▶ ノンパイロジェニックです。

対応機器

Aurora Biomed

- ▶ VERSA™

Agilent

- ▶ VPrep®
- ▶ Bravo

Agilent BioTek

- ▶ Precision™
- ▶ Precision XS

Beckman Coulter

- ▶ Biomek® FX, Biomek NX, Biomek i5, Biomek i7

Corbett

- ▶ CAS

Dynamic Devices

- ▶ Oasis LM

Hamamatsu

- ▶ 7000 Series

Hamilton

- ▶ CO-RE™ Microlab® Prep™, STAR™ Line, Nimbus®, VANTAGE®

Molecular Device

- ▶ PatchXpress, FLIPR® Tetra, FlexStation®

Revvity

- ▶ Janus®, Evolution P3
- ▶ VariSpan

Tecan

- ▶ MCA96 Head
- ▶ LiHa Head

Axygen® オートメーションチップが選ばれる 5 の理由

1 製造の自動化

コンタミネーションを確実に予防します

2 製造工程の電動モニタリング

経験豊富なスタッフと先進技術が高品質な製品をサポートします

3 自社検査


自社のオートメーションラボにて、出荷前の品質検査を実施しています

4 顧客先での新製品の検証

全ての新製品について、顧客先でのバリデーション試験を実施し、正常に機能することを確認しています

5 幅広い製品ラインナップ


コーニングは自動ワークステーションのメーカーが提供していない種類のチップも多数ご用意しています



Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ

Aurora Biomed VERSA™ ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：8-channel
- ▶ 非 ANSI/SLAS 規格ハンギングチップ、ポリカーボネートラック



透明



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TTF-20-C-HTR-S	20 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-50-C-HTR	50 µL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TTF-50-C-HTR-S	25 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-200-C-HTR	200 µL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TT-200-C-HTR-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	47,100
TTF-200-C-HTR-S	175 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-1000-C-HTR	1,000 µL フィルターなし	96	16	1,536	28,100
TT-1000-C-HTR-S	1,000 µL フィルターなし、滅菌済み	96	16	1,536	34,200
TTF-1000-C-HTR-S	1,000 µL フィルター付き、滅菌済み	96	16	1,536	39,000

伝導性黒色




カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TT-20-CBK-HTR	20 µL 黒 フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TTF-20-CBK-HTR-S	20 µL 黒 フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-50-CBK-HTR	50 µL 黒 フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-50-CBK-HTR-S	50µL 黒 フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TT-50-CBK-HTR-36*	50 µL 黒 フィルターなし	96	36 (2 ラック / パック)	6,912	126,800
TTF-50-CBK-HTR-S	25 µL 黒 フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-200-CBK-HTR	200 µL 黒 フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-200-CBK-HTR-S	200 µL 黒 フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TTF-200-CBK-HTR-S	175 µL 黒 フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-1000-CBK-HTR	1,000 µL 黒 フィルターなし	96	16	1,536	33,000
TT-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL 黒 フィルターなし、滅菌済み	96	16	1,536	36,000
TT-1000-CBK-HTR-24*	1,000 µL 黒 フィルターなし	96	24 (2 ラック / パック)	4,608	82,400
TTF-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL 黒 フィルター付き、滅菌済み	96	16	1,536	45,600

*紙箱入りになります。

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Agilent VPrep® と Bravo ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：96LT, 8LT
- ▶ ANSI/SLAS 規格ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
VT-20-R	20 µL フィルターなし	96	50	4,800	51,700
VTF-20-R-S	20 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	83,900
VTF-165-R-S	165 µL フィルター付き、滅菌済み (旧 V-11 スタイル)	96	50	4,800	83,900
VT-250-R	250 µL フィルターなし (旧 V-11 スタイル)	96	50	4,800	51,700
VT-250-R-S	250 µL フィルターなし、滅菌済み (旧 V-11 スタイル)	96	50	4,800	62,200
VT-250-R-LAB*	250 µL フィルターなし (旧 V-11 スタイル)	96	50	4,800	57,100

*ラック底面にラベルが貼られており、スタッキングが可能です。

Axygen 384 ウェルフォーマットチップ、透明

Agilent VPrep と Bravo ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：384ST, 96ST, 16ST
- ▶ ANSI/SLAS 規格、伝導性黒色ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
VT-384-5UL-R	5 µL フィルターなし	384	50	19,200	460,100
VT-384-10UL-R	10 µL フィルターなし	384	50	19,200	460,100
VT-384-10UL-R-S	10 µL フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	552,000
VT-384-31UL-R	30 µL フィルターなし	384	50	19,200	460,100
VT-384-31UL-R-S	30 µL フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	552,000
VTF-384-15UL-R-S	15 µL フィルター付き、滅菌済み	384	50	19,200	745,400
VT-384-70UL-R	70 µL フィルターなし	384	50	19,200	460,100
VT-384-70UL-R-S	70 µL フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	552,000
VTF-384-50UL-R-S	50 µL フィルター付き、滅菌済み	384	50	19,200	745,400

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

BioTek Precision™ と Precision XS ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：8-channel, 12-channel
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
EV-50-R	50 μ L フィルターなし	96	50	4,800	75,500
★(20) EV-50-R-S	50 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,900
EVF-50-R-S	50 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-100-R	100 μ L フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EVF-100-R-S	100 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-200-R	200 μ L フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EV-200-R-S	200 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,400
EVF-180-R-S	180 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EVF-205-WB-R-S	180 μ L フィルター付き、ワイドボア、滅菌済み	96	50	4,800	130,200

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Beckman Biomek® FX、NX、i5、i7 ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：AP-96, MP20, MP200
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック



	カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
	★(20) FX-10-R	10 μ L フィルターなし	96	50	4,800	45,500
	FX-20-R	20 μ L フィルターなし	96	50	4,800	41,900
	FX-20-R-S	20 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	47,700
	FFX-20-R-S	20 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	85,200
	FFX-50-R-S	30 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	85,200
	FX-50-R	50 μ L フィルターなし	96	50	4,800	41,900
	FX-50-R-S	50 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	47,700
	FFX-180-R-S	165 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	85,200
	★(30) FFX-165-WB-R-S	165 μ L フィルター付き、ワイドボア、滅菌済み	96	50	4,800	85,200
	FFX-200-R-S	200 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	85,200
	FX-250-R	250 μ L フィルターなし	96	50	4,800	41,900
	FX-250-R-S	250 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	47,700
	FX-255-WB-R	250 μ L フィルターなし、ワイドボア	96	50	4,800	45,500


★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Beckman Coulter (続き)

Axygen® 384 ウェルフォーマットチップ、透明

Beckman Biomek® FX、NX、i5、i7 ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：AP-384, 384-channel low volume (FXF-384-XL-R-S のみ)
- ▶ ANSI/SLAS 規格、伝導性黒色ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
 FX-384-R	30 μ L フィルターなし	384	50	19,200	495,100
 FX-384-R-S	30 μ L フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	544,400
 FX-384-30FP-R	30 μ L フィルターなし、ファインポイント	384	50	19,200	596,700
 FX-384-30FP-R-S	30 μ L フィルターなし、ファインポイント、滅菌済み	384	50	19,200	656,700
 FXF-384-30FP-R-S	25 μ L フィルター付き、ファインポイント、滅菌済み	384	50	19,200	885,500
 FX-384-45FP-R	45 μ L フィルターなし、ファインポイント	384	50	19,200	596,700
 FX-384-XL-R	50 μ L フィルターなし、エクステンデ	384	50	19,200	527,800
 FX-384-XL-R-S	50 μ L フィルターなし、エクステンデ、滅菌済み	384	50	19,200	580,700
 FXF-384-XL-R-S	30 μ L フィルター付き、エクステンデ、滅菌済み	384	50	19,200	762,200

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ

Corbett CAS ワークステーションに適合

- ▶ 適合ヘッドタイプ：CAS-1200 single-channel (20 - 150 µL/sec.)
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリカーボネート製ハンギングラック



透明



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TT-50-C-HTR	50 µL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TT-200-C-HTR	200 µL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TT-200-C-HTR-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	47,100
TTF-200-C-HTR-S	175 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900

伝導性黒色




TT-50-CBK-HTR	50 µL フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-50-CBK-HTR-S	50 µL フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TT-50-CBK-HTR-36*	50 µL フィルターなし	96	72	6,912	126,800
TTF-50-CBK-HTR-S	25 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-200-CBK-HTR	200 µL フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-200-CBK-HTR-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TTF-200-CBK-HTR-S	175 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000

* 紙箱入りになります。

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ

Dynamic Devices Oasis LM ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：8-/96-channel standard volume
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
EV-50-R	50 µL フィルターなし	96	50	4,800	75,500
★(20) EV-50-R-S	50 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,900
EVF-50-R-S	50 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-100-R	100 µL フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EVF-100-R-S	100 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-200-R	200 µL フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EV-200-R-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,400
EVF-180-R-S	180 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EVF-205-WB-R-S	180 µL フィルター付き、ワイドボア、滅菌済み	96	50	4,800	130,200

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Axygen® 384 ウェルフォーマットチップ、透明

Dynamic Devices Oasis LM ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：384-channel low volume
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
FX-384-R	30 μ L フィルターなし	384	50	19,200	495,100
FX-384-R-S	30 μ L フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	544,400
FX-384-30FP-R	30 μ L フィルターなし、ファインポイント	384	50	19,200	596,700
FX-384-30FP-R-S	30 μ L フィルターなし、ファインポイント、滅菌済み	384	50	19,200	656,700
FXF-384-30FP-R-S	25 μ L フィルター付き、ファインポイント、滅菌済み	384	50	19,200	885,500
FX-384-45FP-R	45 μ L フィルターなし、ファインポイント	384	50	19,200	596,700
FX-384-XL-R	50 μ L フィルターなし、エクステンデッド	384	50	19,200	527,800
FX-384-XL-R-S	50 μ L フィルターなし、エクステンデッド、滅菌済み	384	50	19,200	580,700
FXF-384-XL-R-S	30 μ L フィルター付き、エクステンデッド、滅菌済み	384	50	19,200	762,200

Hamamatsu

Axygen 384 ウェルフォーマットチップ、黒色伝導性

Hamamatsu 7000 Series ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：FDSS 7000
- ▶ 非 ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ハンギングチップラック




カタログ番号	仕様	対応ヘッド	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
★(20) FDSS-1536-BK-R	50 μ L 黒、フィルターなし	FDSS 7000	384	50	19,200	442,500

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、ハンギングチップラック

Hamilton CO-RE™ Microlab® Prep™、STAR™ Line、Nimbus®、VANTAGE® ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：8-channel、96-channel
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ハンギングチップラック



伝導性黒色


カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
HT-10-CBK-HTR	10 µL フィルターなし、液面検知	96	24	2,304	36,200
★ HT-10-CBK-HTR-S	10 µL フィルターなし、液面検知、滅菌済み	96	24	2,304	39,500
HTF-10-CBK-HTR-S	10 µL フィルター付き、液面検知、滅菌済み	96	24	2,304	46,500
HT-50-CBK-HTR	50 µL フィルターなし、液面検知	96	24	2,304	36,200
★ HT-50-CBK-HTR-S	50 µL フィルターなし、液面検知、滅菌済み	96	24	2,304	39,500
HTF-50-CBK-HTR-S	50 µL フィルター付き、液面検知、滅菌済み	96	24	2,304	46,500
HT-300-CBK-HTR	300 µL フィルターなし、液面検知	96	24	2,304	36,200
HT-300-CBK-HTR-S	300 µL フィルターなし、液面検知、滅菌済み	96	24	2,304	39,500
HTF-300-CBK-HTR-S	300 µL フィルター付き、液面検知、滅菌済み	96	24	2,304	46,500
★ HT-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL フィルターなし、液面検知、滅菌済み	96	16	1,536	28,400
HTF-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL フィルター付き、液面検知、滅菌済み	96	16	1,536	33,400

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、ネスト型ラック

Hamilton CO-RE™ Microlab® Prep™、STAR™ Line、Nimbus®、VANTAGE® ワークステーションに適合

- ▶ 適合ヘッドタイプ : 8- channel、96-channel
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ネスト型ラック



伝導性黒色




カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望小売価格(円)
HT-10-CBK-STK	10 µL フィルターなし、液面検知	96	120	11,520	183,300
HT-50-CBK-STK	50 µL フィルターなし、液面検知	96	120	11,520	183,300
HT-300-CBK-STK	300 µL フィルターなし、液面検知	96	120	11,520	183,300

Hamilton (続き)

Axygen® 384 ウェルフォーマットチップ、透明

Hamilton CO-RE™ Microlab® Prep™、STAR™ Line、Nimbus®、VANTAGE® ワークステーションに適合

- ▶ 適合ヘッドタイプ : 384-channel
- ▶ ANSI/SLAS 規格, 伝導性黒色ポリプロピレン製静電気防止ハンギングチップラック



	カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
	FX-384-R	30 µL フィルターなし	384	50	19,200	495,100
	FX-384-R-S	30 µL フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	544,400
	FX-384-30FP-R	30 µL フィルターなし、ファインポイント	384	50	19,200	596,700
	FX-384-30FP-R-S	30 µL フィルターなし、ファインポイント、滅菌済み	384	50	19,200	656,700
	FXF-384-30FP-R-S	25 µL フィルター付き、ファインポイント、滅菌済み	384	50	19,200	885,500
	FX-384-45FP-R	45 µL フィルターなし、ファインポイント	384	50	19,200	596,700
	FX-384-XL-R	50 µL フィルターなし、エクステンド	384	50	19,200	527,800
	FX-384-XL-R-S	50 µL フィルターなし、エクステンド、滅菌済み	384	50	19,200	580,700
	FXF-384-XL-R-S	30 µL フィルター付き、エクステンド、滅菌済み	384	50	19,200	762,200

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Molecular Devices PatchXpress、FLIPR® Tetra、FlexStation® ワークステーションに適合



▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック

カタログ番号	仕様	対応ヘッド	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TT-50-C-HTR	50 µL 透明、フィルターなし	PatchXpress 7000A	96	24	2,304	43,500
PK-200-R	200 µL 透明、フィルターなし	FLIPR Tetra	96	50	4,800	46,100

Axygen 384 ウェルフォーマットチップ、透明、黒色伝導性

Molecular Devices FLIPR Tetra、FLIPR Liberty 384 ワークステーションに適合

▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	対応ヘッド	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
FT-384-C-R	30 µL 透明 フィルターなし	FLIPR Tetra	384	50	19,200	414,100
FT-384-BK-R	30 µL 黒 フィルターなし	FLIPR Tetra	384	50	19,200	414,100
PK-384-R	30 µL 透明 フィルターなし	FLIPR Tetra Type A	384	50	19,200	492,200
LT-384-R	30 µL 透明 フィルターなし	FLIPR Liberty B (Liberty)	384	50	19,200	414,100
LT-384-BK-R	30 µL 黒 フィルターなし	FLIPR Liberty B (Liberty)	384	50	19,200	414,100

Revvity

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明、MDT

Revvity Janus®, Evolution P3 ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：MDT-96
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック



カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
★(20) PK-20-R	20 µL フィルターなし	96	50	4,800	46,100
PK-50-R	50 µL フィルターなし	96	50	4,800	46,100
PK-200-R	200 µL フィルターなし	96	50	4,800	46,100

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Axygen 384 ウェルフォーマットチップ、透明、MDT

Revvity Janus、Evolution P3 ワークステーションに適合

- ▶ 対応ヘッドタイプ：MDT-384-30 µL
- ▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
PK-384-R	30 µL フィルターなし	384	50	19,200	492,200
PK-384-R-S	30 µL フィルターなし、滅菌済み	384	50	19,200	554,700
PKF-384-R-S	30 µL フィルター付き、滅菌済み	384	50	19,200	693,500

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明、黒色伝導性

Revvity VariSpan ヘッドに適合

▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
RRP-20-C-R	20 µL フィルターなし	96	50	4,800	116,000
RRF-25-C-R-S	25 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	130,500
RRF-25-CBK-R-S	25 µL フィルター付き、液面検知、滅菌済み	96	50	4,800	136,000
RRP-50-C-R	50 µL フィルターなし	96	50	4,800	116,000
RRP-50-CBK-R	50 µL フィルターなし、液面検知	96	50	4,800	136,000
RRF-175-C-R-S	175 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	130,500
RRF-175-CBK-R-S	175 µL フィルター付き、液面検知、滅菌済み	96	50	4,800	163,600
RRP-200-C-R-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	128,800
RRP-200-CBK-R	200 µL フィルターなし、液面検知	96	50	4,800	136,000

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan MCA96 ヘッドに適合

▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ラック




カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望小売価格(円)
EV-50-R	50 μ L フィルターなし	96	50	4,800	75,500
★(20) EV-50-R-S	50 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,900
EVF-50-R-S	50 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-100-R	100 μ L フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EVF-100-R-S	100 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EV-200-R	200 μ L フィルターなし	96	50	4,800	74,300
EV-200-R-S	200 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	77,400
EVF-180-R-S	180 μ L フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	90,400
EVF-205-WB-R-S	180 μ L フィルター付き、ワイドボア、滅菌済み	96	50	4,800	130,200

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Axygen 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan MCA96 ヘッドに適合

▶ ANSI/SLAS 規格ポリプロピレン製ネスト型ラック




カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / スタック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望小売価格(円)
EV-50-NTR	50 μ L フィルターなし	96	8	40	3,840	45,500
EV-50-NTR-S	50 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	8	40	3,840	50,100
EV-200-NTR	200 μ L フィルターなし	96	8	40	3,840	45,500
EV-200-NTR-S	200 μ L フィルターなし、滅菌済み	96	8	40	3,840	50,100

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan MCA96 ヘッドに適合

▶ 非 ANSI/SLAS 規格、SciClone® 適合、ポリプロピレン製ラック



	カタログ番号	仕様	本 / ラック	ラック / ケース	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
	★(20) ZT-50-R	50 µL フィルターなし	96	50	4,800	37,900
	★(20) ZT-50-R-S	50 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	41,500
	ZTF-50-R-S	50 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	94,100
	ZT-100-R	100 µL フィルターなし	96	50	4,800	37,900
	★(20) ZT-100-R-S	100 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	41,500
	ZTF-100-R-S	100 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	94,100
	ZT-200-R	200 µL フィルターなし	96	50	4,800	37,900
	ZT-200-R-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	50	4,800	41,500
	ZTF-200-R-S	180 µL フィルター付き、滅菌済み	96	50	4,800	94,100


★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

Tecan (続き)

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、透明

Tecan LiHa ヘッドに適合

▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ハンギングチップラック




透明

カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TTF-20-C-HTR-S	20 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-50-C-HTR	50 µL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TTF-50-C-HTR-S	25 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-200-C-HTR	200 µL フィルターなし	96	24	2,304	43,500
TT-200-C-HTR-S	200 µL フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	47,100
TTF-200-C-HTR-S	175 µL フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	77,900
TT-1000-C-HTR	1,000 µL フィルターなし	96	16	1,536	28,100
TT-1000-C-HTR-S	1,000 µL フィルターなし、滅菌済み	96	16	1,536	34,200
TTF-1000-C-HTR-S	1,000 µL フィルター付き、滅菌済み	96	16	1,536	39,000

Axygen® 96 ウェルフォーマットチップ、黒色伝導性、液面検知

Tecan LiHa ヘッドに適合

▶ ANSI/SLAS 規格、ポリプロピレン製ハンギングチップラック



伝導性黒色

カタログ番号	仕様	本/ ラック	ラック/ ケース	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TT-20-CBK-HTR	20 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TTF-20-CBK-HTR-S	20 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-50-CBK-HTR	50 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-50-CBK-HTR-S	50 µL 黒、フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TT-50-CBK-HTR-36*	50 µL 黒、フィルターなし	96	36 (2 ラック / パック)	6,912	126,800
TTF-50-CBK-HTR-S	25 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-200-CBK-HTR	200 µL 黒、フィルターなし	96	24	2,304	50,700
TT-200-CBK-HTR-S	200 µL 黒、フィルターなし、滅菌済み	96	24	2,304	55,700
TTF-200-CBK-HTR-S	175 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	24	2,304	91,000
TT-1000-CBK-HTR	1,000 µL 黒、フィルターなし	96	16	1,536	33,000
TT-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL 黒、フィルターなし、滅菌済み	96	16	1,536	36,000
TT-1000-CBK-HTR-24*	1,000 µL 黒、フィルターなし	96	24 (2 ラック / パック)	4,608	82,400
TTF-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL 黒、フィルター付き、滅菌済み	96	16	1,536	45,600

* 紙箱入りになります。

Axygen® オートメーションリザーバー

シングルウェル オートメーションリザーバー (ANSI/SLAS 規格)

カタログ番号	仕様	容量 (mL)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
RES-SW1-LP	シングルボトム、ロープロファイル	90	25	25	46,000
RES-SW1-LP-SI	シングルボトム、ロープロファイル、滅菌済み	90	1	25	54,700
RES-SW8-HP	8 ボトム、ハイプロファイル	290	25	25	46,000
RES-SW8-HP-SI	8 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	290	1	25	48,300
RES-SW12-HP	12 ボトム、ハイプロファイル	290	25	25	46,000
RES-SW12-HP-SI	12 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	290	1	25	48,300
RES-SW96-LP	96 ボトム、ロープロファイル	86	25	25	46,000
★(25) RES-SW96-LP-SI	96 ボトム、ロープロファイル、滅菌済み	86	1	25	50,100
RES-SW96-HP-M	96 ボトム、ハイプロファイル	240	25	25	46,000
RES-SW96-HP-SI-M	96 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	240	1	25	50,100
RES-SW384-LP	384 ボトム、ロープロファイル	92	25	25	46,000
RES-SW384-LP-SI	384 ボトム、ロープロファイル、滅菌済み	92	1	25	48,300
RES-SW384-FX	384 ボトム、ミディアムプロファイル	170	25	25	46,000
RES-SW384-HP-SI	384 ボトム、ハイプロファイル、滅菌済み	282	1	25	48,300

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

マルチプルウェル オートメーションリザーバー (ANSI/SLAS 規格)


カタログ番号	仕様	容量 (mL)	ウェルの最大 容量 (mL)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
RES-MW8-LP	8 チャンネル、ロープロファイル	80	10	25	25	46,000
RES-MW8-LP-SI	8 チャンネル、ロープロファイル、滅菌済み	80	10	1	25	48,300
RES-MW8-HP	8 チャンネル、ハイプロファイル	240	30	25	25	46,000
RES-MW8-HP-SI	8 チャンネル、ハイプロファイル、滅菌済み	240	30	1	25	48,400
RES-MW12-LP	12 チャンネル、ロープロファイル	84	7	25	25	46,000
RES-MW12-LP-SI	12 チャンネル、ロープロファイル、滅菌済み	84	7	1	25	48,300
RES-MW12-HP	12 チャンネル、ハイプロファイル	264	22	25	25	46,000
RES-MW12-HP-SI	12 チャンネル、ハイプロファイル、滅菌済み	264	22	1	25	50,100



ピペットチップ

概要 - ピペットチップ	26
Axygen® マルチラック チップシステム	28
Axygen HybridRack™ ピペットチップ	31
チップリフィルシステム	32
マイクロボリュームチップ	33
ユニバーサルフィットチップ	34
エアロゾルバリアーチップ	38
マクロボリュームチップ	41
ロングリーチチップ	41
Axygen ディスポーザブル試薬リザーバー	41

概要 - ピペットチップ



Axygen® ピペットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するよう設計されています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。従来品より長いタイプや先端の口径が大きいワイドボアタイプも用意しています。

- ▶ ユニバーサルフィットチップはほとんどのリサーチグレードピペッターに対応します。
- ▶ エアロゾルバリアーチップはエアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。
- ▶ ユニバーサルフィットとエアロゾルバリアーチップはバルク、ラック、リロードタイプから選択可能です。
- ▶ 先端面取り加工は、サンプルの付着を防止し、より正確なピペッティングを可能にします。
- ▶ 目盛りは吸引量を視覚的に確認できます。
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンバイロジェニックです。
- ▶ 滅菌なしと滅菌済み製品を用意しています。
- ▶ Axygen Maxymum Recovery® (マキシマムリカバリー) 表面により貴重なサンプルを無駄にすることなく回収できます。

チップの包装オプション



バルク包装

全てのチップは、バルク包装に対応しています。コンタミネーションからチップを守り、再シール可能なプラスチックバッグ入りです。



ヒンジラック

Axygen のチップ用ラックは頑丈なポリプロピレン製で、実験台の上でも優れた安定性を発揮します。




スタックラック

Axygen のインターロック式スタックラックは、貴重な実験台スペースを有効に活用することができます。

Axygen 先端面取り加工チップ

Axygen 先端面取り加工チップは、先端部の壁面が非常に薄く、またチップ先端が細くなっているため、チューブと接触する面積が狭くなり、毛細管現象による溶液のチップ外壁への付着を防ぎます。それにより、より正確な量を分注できます。



一般的なピペットチップ(左)の先端部分はチューブとの接触が大きく、溶液がチップの外側に付着します。Axygen先端面取り加工チップ(右)は接触面が小さく、より正確な容量のピペッティングが可能です。

ワイドボア ピペットチップ




ワイドボアチップは、高粘度の液体、ゲノムDNA、デリケートな培養細胞などのピペッティングに最適です。

バリアーピペットチップ

Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。コンタミネーションが発生すると、結果の信頼性がなくなり時間とサンプルが無駄になります。フィルターは、チップの容量より高い位置に装着されているため、サンプルとフィルターに十分な間隔があります。サンプルを取りすぎた場合でも、簡単に排出可能です。

Axygen フィルターは、超高分子量 (UHMW) ポリエチレン製で、PCR 阻害剤を一切含みません。すべての Axygen フィルターチップはメタルフリーであり、RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニックです。

フタ付き底面シールドラックでの提供となり、滅菌なしおよび滅菌済みから選択可能です。



エアロゾルバリアーチップはコンタミネーションの防止に高い効果を発揮します。特にPCR、DNAシーケンシングなどのアプリケーションや、蒸発性、放射性、バイオハザード、腐食性を持ったサンプルに適しています。

オートクレーブガイドライン

プラスチック製品を正しくオートクレーブするために、下記ガイドラインに従ってください。

- 121°C** オートクレーブ可能なプラスチック製品はすべて 121°C、15 psi (1 atm) にて 15 分間処理してください。
- 15 minutes** ドライサイクルはプラスチックの変形または劣化を引き起こす場合がありますので使用しないでください。
- 15 psi/1 atm** オートクレーブ内部の温度が 80°C 以下に下がってから製品を取り出してください。

オートクレーブ時の注意

過度のオートクレーブは変形や構造変化の原因となります。上記以外の条件でのオートクレーブは避けてください。

一部オートクレーブ不可の製品もございます。



Axygen® マルチラック チップシステム

Axygen マルチラック チップシステムは、詰め替えに対応し、ラボの使用ニーズに合わせてバルク、ラック入り、フィルター付き、リロードタイプなど幅広いスタイルを取り揃えています。マルチラック チップシステムのチップは、スタンダードタイプとエクステンダタイプがあり、0.1 μL から 1,250 μL の容量に対応しています。ラック入りとリロードタイプは取り付けやすいデッキ内にチップがあらかじめ設置されており、デッキはカラーコードされています。ラックは再利用が可能で、場所をとらない小さめのフットプリントなので、省スペースなうえ、環境へも配慮されています。また、積み重ねができるデザインで、作業スペースをさらに確保することができます。Axygen マルチラック チップシステム製品は米国内の ISO 認証を取得した工場で製造されています。すべてのチップは RNase/DNase、ヒト DNA、パイロジェンフリーです。

- ラックは再利用可能です。
- かさばらず積み重ねることができるのでスペースをとりません。
- 10 μL 、200 μL 、300 μL 、1,000 μL のチップには、通常より長いエクステンダタイプがあります。(1,000 μL のエクステンダタイプは 1,250 μL の容量まで使用できます。)



Axygen マルチラック チップ

Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮されています。



バルク



カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT	10	エクステンダ	1,000	10,000	32,300
MR-200	200	スタンダード	1,000	10,000	32,300
MR-1000XT	1,250	エクステンダ	768	7,680	29,200

ラック入り

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-R	10	エクステンダ	960	4,800	35,000
MR-200-R	200	スタンダード	960	4,800	35,000
MR-300-R	300	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300XT-R	300	エクステンダ	768	3,840	32,300
MR-1000XT-R	1,250	エクステンダ	768	3,840	36,900

ラック入り、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
MR-10XT-R-S	10	エクステンダ	960	4,800	40,300
MR-200-R-S	200	スタンダード	960	4,800	40,300
MR-300-R-S	300	スタンダード	960	4,800	45,600
MR-300XT-R-S	300	エクステンダ	768	3,840	36,500
MR-1000XT-R-S	1,250	エクステンダ	768	3,840	41,500



Axygen® マルチラック リロードシステム

Axygen マルチラック リロードシステムは、Axygen マルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MR-10XT-RL	10	エクステンド	960	3,840	23,000
MR-200-RL	200	スタンダード	960	3,840	23,000
MR-300-RL	300	スタンダード	960	3,840	27,600
MR-1000XT-RL	1,250	エクステンド	768	3,072	25,100

Axygen マルチラック フィルター付きチップ

Axygen マルチラック フィルター付きチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは 20 μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルター付きチップは幅広いサイズや仕様を取り揃えています。

ラック入り、フィルター付き、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MRF-10XT-R-S	10	エクステンド	960	4,800	80,600
MRF-20-R-S	20	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200NX-R-S	200	スタンダード	960	4,800	80,600
MRF-200XT-R-S	200	エクステンド	768	3,840	64,500
MRF-300XT-R-S	300	エクステンド	768	3,840	73,500
MRF-1000XT-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	78,300



Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップ

Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量の DNA サンプル、貴重なタンパク質サンプル、粘性の高いサンプル（グリセリン、Triton-X™ など）への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップは幅広い容量サイズで、すべて滅菌済みです。

ラック入り、滅菌済み、Maxymum Recovery表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MR-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	48,300
MR-200-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	48,300
MR-300-L-R-S	300	スタンダード	960	4,800	54,700
MR-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	43,800
MR-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	49,900



ラック入り、フィルター付き、滅菌済み、Axygen® Maxymum Recovery® 表面

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MRF-10XT-L-R-S	10	エクステンド	960	4,800	96,600
MRF-20-L-R-S	20	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-100-L-R-S	100	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-200NX-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	96,600
MRF-200XT-L-R-S	200	エクステンド	768	3,840	77,300
MRF-300XT-L-R-S	300	エクステンド	768	3,840	82,800
MRF-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンド	768	3,840	87,500

Axygen マルチラック チップステーション

Axygen マルチラック チップステーションは、192 本 × 5 レイヤーのフォーマットで、8 チャンネルや 12 チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルは ELISA、PCR、NGS ライブラリー調製など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに最適です。Axygen マルチラック チップステーションは、10 μL と 200 μL の容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MR-10XT-TS	10	エクステンド	960	4,800	23,000
MR-10XT-TS-S	10	エクステンド、滅菌済み	960	4,800	28,700
MR-200-TS	200	スタンダード	960	4,800	23,000
MR-200-TS-S	200	スタンダード、滅菌済み	960	4,800	28,700

アクセサリ

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MR-R-A	Axygen マルチラック チップ用空ラック (10 μL エクステンド、200 μL、200 μL NX、300 μL 用)	5	2,900
MR-R-B	Axygen マルチラック チップ用空ラック (200 μL エクステンド、300 μL エクステンド、 1,000 μL エクステンド用)	5	2,900

Axygen HybridRack™ ピペットチップ

HybridRack ピペットチップは、ポリプロピレン製のデックと紙製のベースを組み合わせた、研究における機能性とサステナビリティを両立させた製品です。

- ▶ 革新的な紙とプラスチックのハイブリッドデザインにより、従来のチップラックと比べてプラスチック使用量を 70% 削減
- ▶ 滅菌済み
- ▶ ノンバイロジェニック
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害因子フリー
- ▶ フィルター付きにはポリエチレン製フィルターを採用
- ▶ 正確性の向上と最大限のサンプル回収には、Axygen Maxymum Recovery® 表面もお選びいただけます

ラック入り、フィルター付き、Maxymum Recovery 表面、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ERF-10XT-L-R-S	10	エクステンデ	960	4,800	87,400
ERF-20-L-R-S	20	スタンダード	960	4,800	87,400
ERF-100-L-R-S	100	スタンダード	960	4,800	87,400
ERF-200NX-L-R-S	200	スタンダード	960	4,800	87,400
ERF-300XT-L-R-S	300	エクステンデ	960	4,800	93,700
ERF-1000XT-L-R-S	1,250	エクステンデ	960	4,800	98,900

ラック入り、フィルター付き、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ERF-10XT-R-S	10	エクステンデ	960	4,800	73,000
ERF-20-R-S	20	スタンダード	960	4,800	73,000
ERF-100-R-S	100	スタンダード	960	4,800	73,000
ERF-200NX-R-S	200	スタンダード	960	4,800	73,000
ERF-300XT-R-S	300	エクステンデ	960	4,800	83,100
ERF-1000XT-R-S	1,250	エクステンデ	960	4,800	88,600

ラック入り、フィルターなし、滅菌済み

カタログ番号	容量 (μL)	チップタイプ	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ER-10XT-R-S	10	エクステンデ	960	4,800	38,400
ER-200-R-S	200	スタンダード	960	4,800	38,400
ER-300NX-R-S	300	スタンダード	960	4,800	43,400
ER-300XT-R-S	300	エクステンデ	960	4,800	43,500
ER-1000XT-R-S	1,250	エクステンデ	960	4,800	49,400

チップリフィルシステム

Axygen® チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックは全て透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。

- ▶ 200 μ L チップは目盛り付きで、吸引量を視覚的に確認できます。
- ▶ 透明のラックでチップを可視化しています。
- ▶ インサートをラックへ“クリック”装着することで安定性が向上しています。
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

カタログ番号	仕様	容量	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
RFL-300-C	P2/P10 Gilson 適合チップ	10 μ L	A	960	4,800	28,600
RFL-222-C	ユニバーサルチップ	200 μ L	B	960	4,800	23,200
RFL-1200-C	ユニバーサルチップ	1,200 μ L	C	768	4,608	31,400
RFL-R*	空ラック / ふた付き	-	B	10	50	16,600
RFL-R-1200*	空ラック / ふた付き	-	C	10	30	16,600

*RFL-R は 10 μ L および 200 μ L のリフィルが適合します。RFL-R-1200 は 1,200 μ L のリフィルに適合します。

チップラック



マイクロボリュームチップ

マイクロボリュームチップの、Axygen® Maxymum Recovery® 表面は、貴重なサンプルの回収率を向上させ、高い正確性と精度を備えています。

- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

10μL、マイクロボリューム



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-300	0.5 - 10 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100	T-300-J	3,300
T-300-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200	T-300-R-J	6,700
T-300-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700	T-300-R-S-J	7,800
T-300-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200	-	-
T-300-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	34,900	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

10 μL、マイクロボリューム、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
T-300-L	0.5 - 10 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	65,200	T-300-L-J	3,700
T-300-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800	T-300-L-R-J	8,700
T-300-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300	T-300-L-R-S-J	11,100
T-300-L-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	37,800	-	-
T-300-L-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	41,600	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

10 μL、マイクロボリューム、エクステンド



← 長さ (4.5cm) →
エクステンドチップは、細く深いウェルへのアクセスが容易

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TXL-10	0.5 - 20 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100	-	-
TXL-10-R		ラック	なし	B	960	4,800	29,200	TXL-10-R-J	6,700
TXL-10-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	33,700	TXL-10-R-S-J	7,800

*小口パックはパック単位の販売になります。

10 μL、マイクロボリューム、エクステンド、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
TXL-10-L	0.5 - 20 μL	バルク	なし	B	1,000	20,000	65,200	-	-
TXL-10-L-R		ラック	なし	B	960	4,800	37,800	TXL-10-L-R-J	8,700
TXL-10-L-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	48,300	TXL-10-L-R-S-J	11,100

*小口パックはパック単位の販売になります。

20 μL、ウルトラマイクロ



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-400	0.5 - 20 μL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100
T-400-R		ラック	なし	C	960	4,800	29,200
T-400-R-S		ラック	済み	C	960	4,800	33,700

20 μL、ウルトラマイクロ、Maxymum Recovery 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
T-400-L	0.5 - 20 μL	バルク	なし	-	1000	20,000	65,200
T-400-L-R		ラック	なし	C	960	4,800	37,800
T-400-L-R-S		ラック	済み	C	960	4,800	48,300

チップラック



ユニバーサルフィットチップ

Axygen® ユニバーサルフィットチップは、さまざまなタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。Axygen Maxymum Recovery® 表面は、貴重なサンプルの回収率を向上させ、高い正確性と精度を備えています。

- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害剤フリー
- ▶ ノンバイロジェニック

200 µL、先端面取り加工

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
T-200-C	1 - 200 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800	T-200-C-J	3,200
T-200-C-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200	T-200-C-R-J	6,700
T-200-C-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700	T-200-C-R-S-J	7,800
T-200-C-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200	-	-
T-200-C-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	34,900	-	-
T-200-Y		バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800	T-200-Y-J	3,200
T-200-Y-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200	T-200-Y-R-J	6,700
T-200-Y-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700	T-200-Y-R-S-J	7,800
T-200-Y-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200	-	-
T-200-Y-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	32,700	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

200µL、先端面取り加工、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
T-200-C-L	1 - 200 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	65,200	T-200-C-L-J	3,700
T-200-C-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800	T-200-C-L-R-J	8,700
T-200-C-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300	T-200-C-L-R-S-J	11,100
T-200-C-L-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	31,600	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

200 µL、先端面取り加工なし

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-210-Y	1 - 200 µL	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,100

100 µL、Eppendorf 適合

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
TE-204-Y	1 - 200 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	30,800	TE-204-Y-J	3,500
TE-204-Y-R		ラック	なし	A	960	4,800	28,100	-	-
TE-204-Y-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	32,700	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

チップラック



10、50、100 µL に目盛り

ユニバーサルフィットチップ (続き)

200 μ L、Eppendorf 適合、Maxymum Recovery® 表面



10、50、100 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TE-204-Y-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800
TE-204-Y-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300

200 μ L、先端面取り加工、目盛り付き



10、50、100 μ L に目盛り



10、50、100 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TR-222-C	1 - 200 μ L	バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800
TR-222-C-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200
TR-222-C-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700
TR-222-C-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200
TR-222-C-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	29,600
TR-222-Y		バルク	なし	-	1,000	20,000	54,800
TR-222-Y-R		ラック	なし	A	960	4,800	29,200
TR-222-Y-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	33,700
TR-222-Y-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	29,200

200 μ L、先端面取り加工、目盛り付き、Maxymum Recovery 表面



10、50、100 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TR-222-C-L	1 - 200 μ L	バルク	なし	-	1,000	20,000	65,200
TR-222-C-L-R		ラック	なし	A	960	4,800	37,800
TR-222-C-L-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	48,300
TR-222-C-L-STK		スタックラック	なし	-	480	4,800	31,600
TR-222-C-L-STK-S		スタックラック	済み	-	480	4,800	31,600

200 μ L、ワイドボア



口径 : 1.52 mm

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-205-WB-C	1 - 200 μ L	バルク	なし	-	1,000	20,000	58,900
T-205-WB-C-R		ラック	なし	A	960	4,800	31,400
T-205-WB-C-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	35,600

チップラック



A

ユニバーサルフィットチップ (続き)

300 µL、ファインポイント

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-350-C	1 - 300 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	31,400
T-350-C-R		ラック	なし	B	960	4,800	33,700
T-350-C-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	37,900

300 µL、ファインポイント、Maxymum Recovery® 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-350-C-L	1 - 300 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	32,700
T-350-C-L-R		ラック	なし	B	960	4,800	37,800
T-350-C-L-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	48,300

1,000 µL、先端面取り加工

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
T-1000-C	100 - 1,000 µL	バルク	なし	-	1,000	5,000	15,900	-	-
T-1000-C-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	39,900	T-1000-C-R-J	9,200
T-1000-C-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	44,400	T-1000-C-R-S-J	10,200
T-1000-B	100 - 1,000 µL	バルク	なし	-	1,000	5,000	15,900	T-1000-B-J	3,700
T-1000-B-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	39,900	T-1000-B-R-J	9,200
T-1000-B-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	44,400	T-1000-B-R-S-J	10,200

*小口パックはパック単位の販売になります。

1,000 µL、先端面取り加工、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
T-1000-C-L	100 - 1,000 µL	バルク	なし	-	1,000	5,000	16,900	T-1000-C-L-J	3,900
T-1000-C-L-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	41,700	T-1000-C-L-R-J	9,600
T-1000-C-L-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	50,500	T-1000-C-L-R-S-J	11,600

*小口パックはパック単位の販売になります。

1,000 µL、ワイドボア

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-1005-WB-C	100 - 1,000 µL	バルク	なし	-	1,000	5,000	17,900
T-1005-WB-C-R		ラック	なし	C	1,000	5,000	42,300
T-1005-WB-C-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	46,900

口径: 1.95 mm

チップラック



③

ユニバーサルフィットチップ (続き)

1,000 μ L、Eppendorf 適合



110 μ L と 500 μ L に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
TE-1004-B	100 - 1,000 μ L	バルク	なし	-	500	5,000	19,300	TE-1004-B-J	2,200
TE-1004-B-R		ラック	なし	A	1,152	3,456	35,400	-	-

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

*小口パックはパック単位の販売になります。

1,000 μ L、Eppendorf 適合、Maxymum Recovery® 表面



カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TE-1004-B-L-R	100 - 1,000 μ L	ラック	なし	A	1,152	3,456	39,100
TE-1004-B-L-R-S		ラック	済み	A	1,152	3,456	38,400

1,250 μ L、先端面取り加工、Matrix 適合



カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
★ MTX-1250-C	15 - 1,250 μ L	バルク	なし	-	500	5,000	58,700
★ MTX-1250-C-R		ラック	なし	A	1,152	3,456	53,300

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

チップラック



エアロゾルバリアーチップ

- ▶ 最新技術のフィルター素材は、空気を透過しますが、エアロゾルによるコンタミネーションをブロックします。
- ▶ フィルター素材は、溶出しうる添加剤を一切含んでいません。
- ▶ Axygen® Maxymum Recovery® 表面は、正確性を向上し、チップへのサンプル残りを低減します。
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ヒト gDNA および PCR 阻害剤フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

マイクロボリューム



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ バック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-300	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-300-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	76,400	TF-300-R-S-J	17,600

*小口バックはバック単位の販売になります。

マイクロボリューム、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ バック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-300-L-R-S	0.5 - 10 µL	ラック	済み	A	960	4,800	79,000	TF-300-L-R-S-J	18,200

*小口バックはバック単位の販売になります。

マイクロボリューム、エクステンド



カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ バック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TXLF-10	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900
TXLF-10-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	76,400

マイクロボリューム、エクステンド、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ バック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TXLF-10-L-R-S	0.5 - 10 µL	ラック	済み	B	960	4,800	78,400	TXLF-10-L-R-S-J	18,000

*小口バックはバック単位の販売になります。

ウルトラマイクロ




カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ バック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
TF-400	0.5 - 10 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900
TF-400-R-S		ラック	済み	C	960	4,800	81,200
TF-420-R-S	0.5 - 20 µL	ラック	済み	D	960	4,800	81,200

ウルトラマイクロ、Maxymum Recovery 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	減菌	チップ ラック	本/ バック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格(円)
TF-400-L-R-S	0.5 - 10 µL	ラック	済み	C	960	4,800	83,500	TF-400-L-R-S-J	19,200
TF-420-L-R-S	0.5 - 20 µL	ラック	済み	D	960	4,800	83,700	-	-

*小口バックはバック単位の販売になります。

チップラック



エアロゾルバリアーチップ (続き)

ユニバーサル

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
TF-20	0.5 - 20 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-20-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	76,400	TF-20-R-S-J	17,600
TF-50	0.5 - 50 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-50-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	81,200	-	-
TF-100	1 - 100 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-100-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	81,200	TF-100-R-S-J	18,700
TF-150-R-S	1 - 150 µL	ラック	済み	A	960	4,800	81,200	-	-
TF-200	1 - 200 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	103,300	-	-
TF-200-R-S		ラック	済み	A	960	4,800	76,400	TF-200-R-S-J	17,600
TF-350	1 - 300 µL	バルク	なし	-	1,000	10,000	107,900	-	-
TF-350-R-S		ラック	済み	B	960	4,800	81,200	-	-
TF-1000	100 - 1,000 µL	バルク	なし	-	1,000	5,000	53,100	-	-
TF-1000-R-S		ラック	済み	C	1,000	5,000	76,400	TF-1000-R-S-J	17,600

*小口パックはパック単位の販売になります。

ユニバーサル、Maxymum Recovery® 表面


カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
TF-20-L-R-S	0.5 - 20 µL	ラック	済み	A	960	4,800	79,000	TF-20-L-R-S-J	18,200
TF-50-L-R-S	0.5 - 50 µL	ラック	済み	A	960	4,800	83,700	-	-
TF-100-L-R-S	1 - 100 µL	ラック	済み	A	960	4,800	83,500	TF-100-L-R-S-J	19,200
TF-200-L-R-S	1 - 200 µL	ラック	済み	A	960	4,800	79,000	TF-200-L-R-S-J	18,200
TF-350-L-R-S	1 - 300 µL	ラック	済み	B	960	4,800	83,700	-	-
TF-1000-L-R-S	100 - 1,000 µL	ラック	済み	C	1,000	5,000	79,000	TF-1000-L-R-S-J	18,200

*小口パックはパック単位の販売になります。

先端面取り加工


カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップ ラック	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TF-1200-C-R-S	100 - 1,000 µL	ラック	済み	D	1,152	3,456	58,500

チップラック



エアロゾルバリアーチップ (続き)

ワイドボア



ワイドボアチップは、高粘度の液体、ゲノム DNA、デリケートな培養細胞などのピペット操作に最適です。

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
TF-205-WB-R-S	1 - 200 μ L	ラック	済み	A	960	4,800	76,400

TF-1005-WB-R-S	100 - 1,000 μ L	ラック	済み	A	1,000	5,000	81,200
----------------	---------------------	-----	----	---	-------	-------	---------------

ワイドボア、Maxymum Recovery® 表面

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
TF-205-WB-L-R-S	1 - 200 μ L	ラック	済み	A	960	4,800	85,000

TF-1005-WB-L-R-S	100 - 1,000 μ L	ラック	済み	C	1,000	5,000	90,300
------------------	---------------------	-----	----	---	-------	-------	---------------

Matrix 適合



カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	チップラック	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
★ MTXF-1250-C-R-S	15 - 1,250 μ L	ラック	済み	B	1,152	3,456	87,500

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

チップラック



マクロボリュームチップ

5mL マクロボリューム



0.5 mL と 1 mL に目盛り

カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	本 / バック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-5000-C	1 - 5 mL	バルク	なし	250	2,500	40,500

10 mL マクロボリューム



カタログ番号	容量範囲	包装	滅菌	本 / バック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-10ML-C	1 - 10 mL	バルク	なし	100	2,000	71,000

ロングリーチチップ

- ▶ 細長い形状でほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。

10 µL ロングリーチ



カタログ番号	容量範囲	全長	包装	滅菌	本 / バック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-10XT-C	0.1 - 10 µL	45 mm	バルク	なし	1,000	10,000	32,300
T-10XT-C-R-S			ラック	滅菌	960	4,800	37,400

200 µL ロングリーチ



カタログ番号	容量範囲	全長	包装	滅菌	本 / バック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-200XT-C	5 - 300 µL	77.5 mm	バルク	なし	1,000	10,000	37,200
T-200XT-C-R-S			ラック	滅菌	960	4,800	30,000

1000 µL ロングリーチ



カタログ番号	容量範囲	全長	包装	滅菌	本 / バック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
T-1000XT-C	50 - 1,250 µL	102 mm	バルク	なし	768	7,680	33,600
T-1000XT-C-R-S			ラック	滅菌	768	3,840	37,800

Axygen® ディスポーザブル試薬リザーバー

Axygen ディスポーザブル試薬リザーバーは、すべてのマルチチャンネルピペッターで使用できるようにデザインされています。V 底形状は操作性を最大限にします。ポリスチレン製で、色は白です。

- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック




カタログ番号	仕様	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
RES-V-50	50 mL 試薬リザーバー	100	100	8,400
RES-V-50-S	50 mL 試薬リザーバー、滅菌済み	5	200	20,400
RES-V-50-SI	50 mL 試薬リザーバー、滅菌済み	1	100	21,600



PCR 製品

概要 - PCR製品	44
Axygen RIGIPLATE® 96 ウェル、 384 ウェルPCR プレート、オートメーション用	45
Axygen 自動化対応 PCR プレート	46
96 ウェル PCR プレートとシーリングマット	46
384 ウェル PCR プレートとシーリングマット	50
24、32、48 ウェル PCR プレート	51
キャピラリーシークエンシング製品	51
PCR チューブ	51
PCR ストリップチューブ / キャップ	52
PCR プレート互換性チャート	53

概要 - PCR 製品





Axygen® PCR 製品は、スタンダード PCR、グラジエント PCR、リアルタイム PCR などのアプリケーションに対応した幅広い製品を揃えています。多様なサイズ、形、色によって、複数の工程での使い分けが可能です。

Axygen PCR チューブは、極薄かつ均一な壁面をもち、チューブ全体から正確に熱が伝わるよう設計されています。より高い密閉性が得られる独自のキャップデザインにより、サーマルサイクリング中のサンプルの蒸発を防ぎます。また、Axygen PCR チューブとプレートは、高品質の鋳型を用いて製造され、エンドヌクレアーゼ、パイロジェン、潤滑剤、染料、重金属、充填剤などを一切含みません。

特長

- ▶ 多様なサイズ、形状および色
- ▶ 0.2 mL / 0.5 mL チューブおよび PCR プレートは、ほとんどの一般的なサーマルサイクラーに適合(53～55 ページの互換性チャート参照)
- ▶ 極薄かつ均一な壁面を備えることで、熱が正確に伝わり、サイクル時間を短縮し、ばらつきのない結果を得ることが可能
- ▶ ドーム型キャップは機械の蓋からの熱伝導を効率的にし、フラットキャップは穴あけやラベル記入に便利
- ▶ 独自のキャップデザインによりサンプルの蒸発を防止
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ 一部のスカート付きプレートにはバーコード対応が可能



Axygen PCR チューブ

PCR にはチューブ自体の断熱効果を軽減するため、薄く一定の厚みのチューブ壁が必要とされます。Axygen PCR チューブは厳しい品質基準のもと製造されており、使用ごとの結果のばらつきを最小限に抑えます。PCR 中にサンプルが蒸発するような短いキャップを持つ一部の PCR チューブとは異なり、Axygen PCR チューブは十分な長さかつ均一性を持つキャップを備えているため、より高い密閉性が得られ、サンプルの蒸発を防ぎます。

Axygen 製品は、ISO 13485 の認証を受けた工場で作成され、RNase/DNase フリー、ヒト gDNA フリー、ノンパイロジェニックです。

Axygen® RIGIPLATE® 96 ウェル、384 ウェル PCR プレート、オートメーション向け

Axygen RIGIPLATE PCR プレートは、業界標準のフットプリントを備え、自動リキッドハンドラーやほとんどのサーマルサイクラーと互換性があります。RIGIPLATE PCR プレートは、歪みのない設計で圧力耐性があり、自動化における正確な位置決めを可能にします。

- ▶ 業界標準の ANSI / SLAS マイクロプレートフットプリント
- ▶ ポリカーボネート製フレームは高温と低温の両方でプレートの歪みを低減
- ▶ 薄壁ポリプロピレン製ウェルは PCR 中の迅速かつ効率的な熱伝達が可能
- ▶ 盛り上がったリムデザインにより確実なシーリングが可能
- ▶ PCR および自動フィルムシーラーの温度範囲に適合
- ▶ ISO 13485 および ISO 8 クリーンルーム施設で製造
- ▶ RNase-/DNase フリー、エンドトキシンフリー
- ▶ ノンパイロジェニック

カタログ番号	フレーム色	ウェル色	仕様	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-BRF-C-C	透明	透明	96 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル Bio-Rad 適合	10	50	37,100
PCR-96-BRF-B-C	青	透明	96 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル Bio-Rad 適合	10	50	37,100
PCR-96-EPF-C-C	透明	透明	96 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル Eppendorf 適合 フルスカート	10	50	37,100
PCR-96-EPF-B-C	青	透明	96 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル Eppendorf 適合 フルスカート	10	50	37,100
PCR-96-EPF-C-C	透明	透明	96 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル Eppendorf 適合 ハーフスカート	10	50	37,100
PCR-96-EPF-B-C	青	透明	96 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル Eppendorf 適合 ハーフスカート	10	50	37,100
PCR-384-FS-C-C	透明	透明	384 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル ユニバーサル	10	50	41,400
PCR-384-FS-B-C	青	透明	384 ウェル ポリカーボネート製フレーム ポリプロピレン製ウェル ユニバーサル	10	50	41,400

Axygen® 自動化対応 PCR プレート



単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。

- ▶ 切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減
- ▶ 透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現
- ▶ 安定性を高めるグリッド
- ▶ シーリングオプション：Axygen AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
- ▶ 主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラー (Applied Biosystems, BioRad, Eppendorf, Beckman, Hamilton, Tecan, Agilent, Revvity) に対応

ハーフスカート、自動化対応

カタログ番号	仕様	容量 (μL)	色	枚 / パック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-HS-AC-C	96 ウェル、ハーフスカート、自動化対応	200	透明	10	50	41,200
★(10) PCR-96-HS-AC-W	96 ウェル、ハーフスカート、低蒸発	200	白	10	50	41,200
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000
UC-500	圧着式 UltraClear (ウルトラクリア) フィルム	-	-	100	500	182,300

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

96 ウェル PCR プレートとシーリングマット

Axygen 96 ウェル PCR プレートは、一般的な 96 ウェルブロックにフィットします。均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わり、最適な結果が得られます。プレートは全て 8 連、12 連ストリップキャップ、AxyMat およびシーリングフィルムでシール可能です。



Eppendorf Master Cycler に適合

- ▶ 透明、薄壁ウェルボトム
- ▶ ウェルの最大容量：210 μL、ワーキングボリューム：180 μL、AxyMat 使用時の容量：100 μL
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ

カタログ番号	仕様	容量 (μL)	色	枚 / パック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-LP-FLT-C	96 ウェル、スカートなし、ロープロファイル	100	透明	25	100	62,000
★ PCR-96-LP-FLT-W	96 ウェル、スカートなし、ロープロファイル	100	白	25	100	62,000
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。



96 ウェル PCR プレートとシーリングマット (続き)

Agilent MX シリーズ、Applied Biosystems Genetic Analyzer に適合

- ▶ 透明、薄壁ウェルボトム
- ▶ ウェルの最大容量：350 μ L、ワーキングボリウム：300 μ L、AxyMat 使用時の容量：240 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ


カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-C	96 ウェル、スカートなし、エレベータードウェル	200	透明	10	50	30,800
PCR-96-C-S	96 ウェル、スカートなし、エレベータードウェル、 滅菌済み	200	透明	10	50	46,000
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000



主要なエンドポイントおよびリアルタイム PCR システムに適合 (詳細は互換性チャートを参照)

- ▶ 透明、薄壁ウェルボトム
- ▶ ウェルの最大容量：330 μ L、ワーキングボリウム：300 μ L、AxyMat 使用時の容量：270 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ

カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-FLT-C	96 ウェル、スカートなし	200	透明	25	100	53,100
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000



ほとんどの Fast タイプおよびロープロファイルサーマルサイクラーシステムに適合 (詳細は互換性チャートを参照)

- ▶ Fast PCR に最適
- ▶ 容積を小さくすることで蒸発を最小限に抑制
- ▶ ウェルの最大容量：240 μ L、ワーキングボリウム：200 μ L、AxyMat 使用時の容量：140 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ

カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-LP-AB-C	96 ウェル、ロープロファイル	100	透明	25	100	110,600
★ PCR-96-LP-AB-W	96 ウェル、ロープロファイル	100	白	25	100	110,600
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。



96 ウェル PCR プレートとシーリングマット (続き)


Roche 480 LightCycler® に適合

- ▶ カットアウェイノッチによりプレートの確実なポジショニングが可能
- ▶ サイクル時間の短縮と再現性を高める均一な薄壁
- ▶ バーコード対応が可能
- ▶ ウェルの最大容量：210 μ L、ワーキングボリューム：190 μ L、UC-500 使用時の容量：120 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：粘着シール



カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
★ PCR-96-LC480-C-NF	96 ウェル、ハーフスカート	100	透明	10	50	44,600
PCR-96-LC480-W-NF	96 ウェル、ハーフスカート	100	白	10	50	44,600
PCR-96-LC480-W	96 ウェル、ハーフスカート、シール付き	100	白	10	50	69,200
★ PCR-96-LC480-W-BC	96 ウェル、ハーフスカート、バーコード付き、 シール付き	100	白	10	50	86,500
UC-500	圧着式 UltraClear (ウルトラクリア) フィルム	-	-	100	500	182,300

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。




ほとんどの Applied Biosystem Thermal Cyclers および Genetic Analyzers に適合 (詳細は互換性チャートを参照)

- ▶ シングルコーナーノッチ
- ▶ ウェルの最大容量：335 μ L、ワーキングボリューム：300 μ L、AxyMat 使用時の容量：260 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ



カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-AB-C	96 ウェル、エレベータードフレーム	200	透明	10	50	41,200
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000




ハーフスカート、シングルノッチ

- ▶ 透明、薄壁ウェルボトム
- ▶ 互換性：標準的なサーマルサイクラー, ABI PCR 2720, 9700, 7300, 7500, 7900, ABI シーケンシングユニット (詳細は互換性チャートを参照)
- ▶ ウェルの最大容量：340 μ L、ワーキングボリューム：300 μ L、AxyMat 使用時の容量：230 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ



カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96M2-HS-C	96 ウェル、ハーフスカート	200	透明	10	50	41,200
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット、シングルコーナー ノッチ	-	-	10	50	39,000



96 ウェル PCR プレートとシーリングマット (続き)

ハーフスカート、区切り入り

- ▶ 互換性：標準的なサーマルサイクラー
- ▶ ウェルの最大容量：340 μ L、ワーキングボリューム：280 μ L、AxyMat 使用時の容量：240 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ

カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-SG-C	96 ウェル、ハーフスカート、区切り入り	200	透明	10	50	30,800
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000



フルスカート、シングルノッチ

- ▶ シングルコーナースノッチ
- ▶ 透明、薄壁ウェルボトム
- ▶ スタッキングが可能で、自動化機器に対応
- ▶ 互換性：標準的なサーマルサイクラー（詳細は互換性チャートを参照）
- ▶ ウェルの最大容量：220 μ L、ワーキングボリューム：190 μ L、AxyMat 使用時の容量：120 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール、フラットおよびドームキャップストリップ

カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-FS-C	96 ウェル、フルスカート	200	透明	10	50	30,800
★ PCR-96-FS-C-PBC	96 ウェル、フルスカート、バーコード	200	透明	10	50	48,300
AM-96-PCR-RD	96 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。



384 ウェル PCR プレートとシーリングマット

Axygen® 384 ウェル PCR プレートは一般的な 384 ウェルブロックにフィットします。均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わり、最適な結果が得られます。自動化装置対応のフルスカートプレートは、AxyMat およびシーリングフィルムでシール可能です。

フルスカート、Roche 480 LightCycler® に適合

- ▶ カットアウェイノッチによりプレートの確実なポジショニングが可能
- ▶ サイクル時間の短縮と再現性を高める均一な薄壁
- ▶ バーコード対応が可能
- ▶ ウェルの最大容量：50 μ L、ワーキングボリューム：45 μ L、AxyMat 使用時の容量：35 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：粘着およびアルミシール


カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-384-LC480-W-NF	384 ウェル、フルスカート	20	白	10	50	44,600
PCR-384-LC480-W	384 ウェル、フルスカート、シール付き	20	白	10	50	79,100
UC-500	圧着式 UltraClear (ウルトラクリア) フィルム	-	-	100	500	182,300



フルスカート、ダブルノッチ

- ▶ A24 および P24 サイドにノッチ付き
- ▶ 自動化装置に対応
- ▶ アプリケーション / 互換性：標準的なサーマルサイクラー（詳細は互換性チャートを参照）
- ▶ ウェルの最大容量：50 μ L、ワーキングボリューム：45 μ L、AxyMat 使用時の容量：35 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール


カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-384-C	384 ウェル、フルスカート	50	透明	10	50	46,000
AM-384-PCR-RD	384 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000



フルスカート、シングルノッチ

- ▶ A24 サイドにノッチ付き
- ▶ 自動化装置に対応
- ▶ アプリケーション / 互換性：標準的なサーマルサイクラー、ABI qPCR およびシーケンサーに対応（詳細は互換性チャートを参照）
- ▶ ウェルの最大容量：50 μ L、ワーキングボリューム：45 μ L、AxyMat 使用時の容量：35 μ L
- ▶ 最大 G：4,000 RCF
- ▶ シーリングオプション：AxyMat、ヒートシール、粘着およびアルミシール

カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-384M2-C	384 ウェル、フルスカート	55	透明	10	50	46,000
AM-384-PCR-RD	384 ウェル PCR シーリングマット	-	-	10	50	39,000




24、32、48 ウェル PCR プレート

▶ ウェルの最大容量：350 μ L、ワーキングボリューム：300 μ L、AxyMat 使用時の容量：240 μ L



カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-24-C	24 ウェル	200	透明	10	50	12,900
PCR-32-C	32 ウェル	200	透明	10	50	17,500
PCR-48-C	48 ウェル	200	透明	10	50	21,700

キャピラリーシークエンシング製品



カタログ番号	仕様	容量 (μ L)	色	個 / バック	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
★ TUB-310-NC	ABI-310 シークエンサー用キャップレスチューブ	500	透明	500	2,500	50,400
★ AM-SEPTA-310	ABI-310 シークエンサー用セプタキャップ	-	グレー	500	2,500	124,600
★ AM-96-SEPTA-3100	ABI-310 シークエンサー用セプタマット	-	グレー	10	50	99,900

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

PCR チューブ



Axygen® 薄壁 PCR チューブはポリプロピレン製で、キャップ付き、キャップなしから選ぶことができます。一般的な 96 ウェルブロックにフィットし、様々なカラーをご用意しています (キャップなしを除く)。均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。

カタログ番号	仕様	容量	色	本 / バック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口バック* カタログ番号	小口バック メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-02-C	フラットキャップ	0.2 mL	透明	1,000	10,000	71,900	PCR-02-C-J	8,300
PCR-02-A	フラットキャップ	0.2 mL	アソート	1,000	10,000	77,600	-	-
PCR-02-B	フラットキャップ	0.2 mL	青	1,000	10,000	73,900	-	-
★ PCR-02-V	フラットキャップ	0.2 mL	紫	1,000	10,000	73,900	-	-
★ PCR-02-Y	フラットキャップ	0.2 mL	黄	1,000	10,000	73,900	-	-
PCR-02-L-C	フラットキャップ、 Maxymum Recovery®	0.2 mL	透明	1,000	10,000	102,200	PCR-02-L-C-J	11,800
PCR-02D-C	ドームキャップ	0.2 mL	透明	1,000	10,000	71,900	PCR-02D-C-J	8,300
★ PCR-02D-A	ドームキャップ	0.2 mL	アソート	1,000	10,000	77,600	-	-
PCR-02D-L-C	ドームキャップ、 Maxymum Recovery	0.2 mL	透明	1,000	10,000	102,200	PCR-02D-L-C-J	11,800
PCR-02-NC	キャップなし	0.2 mL	透明	1,000	10,000	71,200	PCR-02-NC-J	8,200
PCR-05-C	フラットキャップ	0.5 mL	透明	1,000	10,000	61,100	PCR-05-C-J	7,000
★ PCR-05-A	フラットキャップ	0.5 mL	アソート	1,000	10,000	63,500	-	-
PCR-05-L-C	フラットキャップ、 Maxymum Recovery	0.5 mL	透明	1,000	10,000	86,900	-	-

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

*小口バックはバック単位の販売になります。

PCR ストリップチューブ / キャップ

Axygen® PCR ストリップチューブは主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされています。均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。また、ストリップチューブはカラーアソートパックもご用意しています。

オプティカルフラットキャップストリップは天面の透明度が高く、蛍光、発光、およびリアルタイム PCR アプリケーションに最適です。標準的なストリップキャップと比べて透過度が 75% 高くなっています。チューブストリップおよび 96 ウェルプレートのシーリングに使用できます。

カタログ番号	仕様	容量	色	個 / パック	個 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
PCR-02CP-C	8 連 ドームキャップ	-	MaxyClear	125	1,250	26,000	PCR-02CP-C-J	3,000
PCR-02CP-A		-	アソート	125	1,250	28,700	-	-
PCR-02-FCP-C	8 連 フラットキャップ	-	MaxyClear	125	1,250	26,300	-	-
PCR-2CP-RT-C	8 連 薄フラットキャップ、 qPCR 用	-	MaxyClear	125	1,250	47,900	PCR-2CP-RT-C-J	5,500
PCR-0208-C	8 連 チューブ	0.2 mL	MaxyClear	125	1,250	129,500	PCR-0208-C-J	14,900
PCR-0208-A		0.2 mL	アソート	125	1,250	137,400	-	-
PCR-0208-CP-C	8 連 チューブ、 ドームキャップ付き	0.2 mL	MaxyClear	125	1,250	155,200	PCR-0208-CP-C-J	17,800
PCR-0208-FCP-C	8 連 チューブ、 フラットキャップ付き	0.2 mL	MaxyClear	125	1,250	152,400	PCR-0208-FCP-C-J	17,500
PCR-0208-AF-C	8 連チューブ、 フラットキャップ一体型	0.2 mL	MaxyClear	126	1,260	140,300	PCR-0208-AF-C-J	16,100
PCR-0208-AD-C	8 連チューブ、 ドームキャップ一体型	0.2 mL	MaxyClear	126	1,260	140,300	PCR-0208-AD-C-J	16,100
PCR-0212-FCP-C	12 連 チューブ、 フラットキャップ付き	0.2 mL	MaxyClear	80	800	135,900	-	-
PCR-0108-LP-RT-C	8 連 ローププロファイル チューブ、 qPCR 用キャップ付き	0.1 mL	MaxyClear	125	1,250	172,600	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

PCR プレート互換性チャート

[illegible]

*ABI Fast PCRのみ対応

PCR プレート互換性チャート (続き)

		Axygen カタログ番号	プロファイル	スカート	PCRプレート										PCRストリップ/ シングルチューブ				
					96 x 0.1mL	96 x 0.1mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.1mL	96 x 0.1mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL
Analytik Jena/Biometra	FlexCycler	PCR-96-LP-FLT-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	T1 Thermal Cycler	PCR-96-LP-AB-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	TGradient	PCR-96-FLT-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	TPersonal	PCR-96-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	TProfessional/Basic/Standard/TRIO	PCR-96-SG-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	TRobot	PCR-96M2-HS-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Uno	PCR-96-HS-AC-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Uno II	PCR-96-HS-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Techne	3Prime, 3PrimeG, 3PrimeX	PCR-96-AB-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Cyclogene™	PCR-96-FS-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Flexigene™	PCR-96-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Genius, Genius Quad	PCR-384-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Genius (TC412)	PCR-384M2-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Prime, Prime Elite, Prime Elite Satellite	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PrimeG	PCR-384M2-C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Touchgene® X/Gradient (TC512)	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MWG	Primus 384	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Primus 96	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PiqLab	peqSTAR 384	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	peqSTAR 96	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SensoQuest	Thermocycler 96/384	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Thermo Hybaid	Multiblock System	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Omn-E	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Omnigene	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PCR Express	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PCR Sprint	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Px2/PxE	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Touchdown	PCR-384-LC480-W-NF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PCR プレート互換性チャート (続き)

		PCRプレート												PCRストリップ/ シングルチューブ				
		Axygen カタログ番号	プロファイル	スカート														
					スカートなし	ハーフスカート	スカートなし	スカートなし	ハーフスカート	ハーフスカート	ハーフスカート	ハーフスカート	ハーフスカート	フルスカート	ハーフスカート	フルスカート	フルスカート	ハーフスカート
					96 x 0.1mL	96 x 0.1mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.2 mL	96 x 0.02 mL	96 x 0.02 mL	96 x 0.02 mL	96 x 0.02 mL
					PCR-96-LP-FLT-C	PCR-96-LP-AB-C	PCR-96-FLT-C	PCR-96-C	PCR-96-SG-C	PCR-96M2-HS-C	PCR-96-HS-AC-C	PCR-96-HS-C	PCR-96-AB-C	PCR-96-FS-C	PCR-96-LC480-W-NF	PCR-384-C	PCR-384M2-C	PCR-384-LC480-W-NF
リアルタイムPCRシステム																		
Applied Biosystems	StepOnePlus™ (96-well, 100 µL)	■*	■*													■		
	7500 Fast (96-well, 100 µL)																	
	QuantStudio 3, 5, 6, 6 Pro, 7, 7 Pro, 12K, ViiA 7 (96-well, 100 µL)	■*	■*															
	7900 HS (96-well, 100 µL)																	
	7000/7300/7500 (96-well, 200 µL)																	
Bio-Rad/ MJ Research	QuantStudio™ 3/5/6/6 Pro/7/7 Pro/12K, ViiA™ 7, 7900HS (96-well, 200 µL)																	
	CFX Connect™	■																
	CFX96™ Touch	■																
	iQ™5																	
Eppendorf	MyiQ™																	
	MasterCycler® ep realplex/ep realplex S																	
Roche	LightCycler® 480																	
Analytik Jena/ Biometra	qTOWER																	
	SpeedCycler²																	
	TOptical																	
PeqLab	peqSTAR 96Q																	
Agilent	Mx3000P®/Mx3005P®/Mx4000®																	
Techn	PrimeQ																	
	Quantica®																	
Qiagen	Rotor-Gene® Q																	
ジェネティックアナライザ																		
Applied Biosystems	3130/31330 xl, 3500/3500xl, 3730/3730xl, 3730/3730x																	

*ABI Fast PCRのみ対応



ストレージ

概要 - ストレージ	58
アッセイプレート / ディープウェルプレート	59
化合物ライブラリーのストレージ - ミニチューブシステム (MTS)	61
Axygen® ストレージボックス	62
Axygen マイクロチューブラック	62

概要 - ストレージ

コーニングの充実した Axygen® ストレージ製品

リキッドハンドリングやサンプル操作など、実験室での標準的な作業の多くは自動化によって大きく合理化されました。しかし、これは高性能でばらつきの少ない消耗品があってこそできることです。コーニングは全ての製品にご満足いただけるよう、最先端をゆく新製品開発および製造工程の改良を続けています。



アッセイプレートおよびストレージプレートはサンプル採取、*in vitro* 培養チャンバー、および長期保存に使用できます。これらのプレートはポリプロピレン製で、優れた耐薬品性を備えると共に -80℃までの温度に耐えることができます。

シングルウェルとマルチウェルリザーバーは自動化機器とマニュアル操作の両フォーマットに適した試薬容器です。いずれも ANSI/SLAS 規格に対応し、主要な自動化機器に適合します。また、ポリプロピレン製で、優れた耐薬品性を持ちます。

Axygen AxyMat は独自デザインのシーリングマットで、ハイスループットスクリーニングとストレージに適しています。このマットはリサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。また、漂白剤洗浄後エタノールリンス処理により再使用できます。AxyMat はシリンジの針でさすことができ、またセルフシール式のため自動処理に最適です。また 0℃以下の環境でも使用可能です。

ImpermaMat は優れた耐薬品性を持つシーリングマットです。これは DMSO をはじめとする高極性溶媒を用いるアッセイにお勧めです。このマットは Axygen ディープウェルプレートおよびマイクロプレート用に設計され、サンプルを汚染するような溶出物質は一切含みません。プレートに密着することにより、サンプルの蒸発やウェル間のコンタミネーションを軽減します。-80℃～ +121℃までの幅広い温度帯で使用でき、再利用可能です。

Axygen の製品は、清潔で管理された最先端の施設で製造され、RNase/DNase/ヒトgDNAフリーで、ノンパイロジェニックです。



アッセイプレート / ディープウェルプレート

Axygen® アッセイプレートおよびディープウェルプレートは、サンプル採取、*in vitro* 培養チャンバー、および長期保存に適しています。優れた耐薬品性を備えると共に -80℃までの温度に耐えることができます。

- ▶ ANSI/SLAS 規格に適合し、最大 4,000 RCF での遠心が可能
- ▶ ほぼ全量のサンプル回収が可能なダイヤモンド型のウェルと、ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
- ▶ プレート、マットともにバルク包装



24 ウェルプレート

カタログ番号	仕様	ウェルの最大容量	ワーキングポリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚 / パック	枚 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
P-DW-10ML-24-C	10 mL ディープウェルプレート、角形ウェル	11 mL	10 mL	-	なし	5	25	41,200
P-DW-10ML-24-C-S	10 mL ディープウェルプレート、角形ウェル	11 mL	10 mL	-	済み	5	25	49,400



48 ウェルプレート

カタログ番号	仕様	ウェルの最大容量	ワーキングポリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚 / パック	枚 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
P-5ML-48-C	5 mL ディープウェルプレート、角形ウェル	4.9 mL	4.6 mL	-	なし	5	25	49,400
P-5ML-48-C-S	5 mL ディープウェルプレート、角形ウェル	4.9 mL	4.6 mL	-	済み	5	25	70,900
AM-48-IMP	48 ウェル用シーリングマット、耐薬品性	-	-	4 mL	なし	10	50	58,900



96 ウェルプレート

カタログ番号	仕様	ウェルの最大容量	ワーキングポリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚 / パック	枚 / ケース	メーカー希望小売価格 (円)
P-DW-11-C	1.1 mL ディープウェルプレート、丸型ウェル	1.5 mL	1.1 mL	-	なし	5	50	34,500
P-DW-11-C-S	1.1 mL ディープウェルプレート、丸型ウェル	1.5 mL	1.1 mL	-	済み	5	50	41,200
AM-2ML-RD	96 丸型ウェル用シーリングマット	-	-	0.95 mL	なし	10	50	39,000
AM-2ML-RD-IMP	96 丸型ウェル用シーリングマット、耐薬品性	-	-	0.95 mL	なし	10	50	58,900
P-2ML-SQ-C	2.2 mL ディープウェルプレート、角形ウェル	2.3 mL	2.2 mL	-	なし	5	25	23,000
P-2ML-SQ-C-S	2.2 mL ディープウェルプレート、角形ウェル	2.3 mL	2.2 mL	-	済み	5	25	34,200
AM-2ML-SQ	96 角型ウェル用シーリングマット	-	-	1.9 mL	なし	10	50	39,000
AM-2ML-SQ-IMP	96 角型ウェル用シーリングマット、耐薬品性	-	-	1.9 mL	なし	10	50	58,900



アッセイプレート / ディープウェルプレート (続き)

96 ウェルプレート (続き)

カタログ番号	仕様	ウェルの 最大容量	ワーキング ボリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
P-DW-20-C	2.0 mL ディープウェルプレート、 丸型ウェル	1.9 mL	1.8 mL	-	なし	5	50	34,500
P-DW-20-C-S	2.0 mL ディープウェルプレート、 丸型ウェル	1.9 mL	1.8 mL	-	済み	5	50	41,200
P-DW-20-C-S-IND	2.0 mL ディープウェルプレート、 丸型ウェル	1.9 mL	1.8 mL	-	済み	1	30	82,200
AM-2ML-RD	96 丸型ウェル用シーリングマット	-	-	1.5 mL	なし	10	50	39,000
AM-2ML-RD-IMP	96 丸型ウェル用シーリングマット、 耐薬品性	-	-	1.5 mL	なし	10	50	58,900

カタログ番号	仕様	ウェルの 最大容量	ワーキング ボリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
P-DW-500-C	0.6 mL ディープウェルプレート、 丸型ウェル	610 µL	560 µL	-	なし	5	50	34,500
AM-500UL-RD	96 丸型ウェル用シーリングマット	-	-	450 µL	なし	10	50	39,000

カタログ番号	仕様	ウェルの 最大容量	ワーキング ボリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
P-96-450R-C	500 µL 丸底アッセイプレート	550 µL	450 µL	-	なし	10	50	25,400
P-96-450R-C-S	500 µL 丸底アッセイプレート	550 µL	450 µL	-	済み	10	50	32,200
P-96-450V-C	500 µL V 底アッセイプレート	550 µL	450 µL	-	なし	10	50	25,400
P-96-450V-C-S	500 µL V 底アッセイプレート	550 µL	450 µL	-	済み	10	50	32,200
★ P-96-450V-B	500 µL V 底アッセイプレート、青色	550 µL	450 µL	-	なし	10	50	27,700
★ P-96-450V-Y	500 µL V 底アッセイプレート、黄色	550 µL	450 µL	-	なし	10	50	27,700
AM-2ML-RD	96 丸型ウェル用シーリングマット	-	-	350 µL	なし	10	50	39,000
AM-2ML-RD-IMP	96 丸型ウェル用シーリングマット、 耐薬品性	-	-	350 µL	なし	10	50	58,900

384 ウェルプレート

カタログ番号	仕様	ウェルの 最大容量	ワーキング ボリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
P-384-120SQ-C	120 µL ディープウェルプレート、 角型ウェル	135 µL	125 µL	-	なし	5	50	34,500
★ P-384-120SQ-C-S	120 µL ディープウェルプレート、 角型ウェル	135 µL	125 µL	-	済み	5	50	49,400
AM-384-DW-SQ	384 角型ウェル用シーリングマット	-	-	90 µL	なし	10	50	39,000
AM-384-SQ-IMP	384 角型ウェル用シーリングマット、 耐薬品性	-	-	90 µL	なし	10	50	58,900

カタログ番号	仕様	ウェルの 最大容量	ワーキング ボリューム	AxyMat 使用時の容量	滅菌	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
P-384-240SQ-C	240 µL ディープウェルプレート、 角型ウェル	255 µL	240 µL	-	なし	5	50	46,000
★ P-384-240SQ-C-S	240 µL ディープウェルプレート、 角型ウェル	255 µL	240 µL	-	済み	5	50	54,300
AM-384-DW-SQ	384 角型ウェル用シーリングマット	-	-	210 µL	なし	10	50	39,000
AM-384-SQ-IMP	384 角型ウェル用シーリングマット、 耐薬品性	-	-	210 µL	なし	10	50	58,900

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

化合物ライブラリーのストレージ – ミニチューブシステム (MTS)

Axygen® MTS は、0.65 mL および 1.1 mL のシングルミニチューブです。それぞれ、8 連および 12 連もご用意しています。MTS ラックは、Beckman Coulter、Tecan、その他自動化ワークステーションに適合します。

- ▶ ラックには一方向に開くフタと英数字グリッド付き
- ▶ フタには凝縮リングがかたどられており、クロスコンタミネーションを軽減



カタログ番号	仕様	容量 (mL)	包装	滅菌	個 / バック	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MTS-06-C	シングルミニチューブ	0.65	バルク	なし	960	4,800	22,700
MTS-06-C-R	シングルミニチューブ	0.65	ラック	なし	960	4,800	51,300
MTS-06-C-R-S	シングルミニチューブ	0.65	ラック	済み	960	4,800	62,000
MTS-11-C	シングルミニチューブ	1.1	バルク	なし	960	4,800	22,700
MTS-11-C-R	シングルミニチューブ	1.1	ラック	なし	960	4,800	51,300
MTS-11-C-R-S	シングルミニチューブ	1.1	ラック	済み	960	4,800	62,000
MTS-11-8-C	8 連ミニチューブ	1.1	バルク	なし	120	600	22,700
MTS-11-8-C-R	8 連ミニチューブ	1.1	ラック	なし	120	600	51,300
MTS-11-8-C-R-S	8 連ミニチューブ	1.1	ラック	済み	120	600	62,000
MTS-11-12-C	12 連ミニチューブ	1.1	バルク	なし	80	400	22,700
MTS-11-12-C-R	12 連ミニチューブ	1.1	ラック	なし	80	400	51,300
MTS-11-12-C-R-S	12 連ミニチューブ	1.1	ラック	済み	80	400	62,000
MTS-8CP-C	ミニチューブ用 8 連キャップ	-	バルク	なし	120	600	14,400
MTS-8CP-C-S	ミニチューブ用 8 連キャップ	-	バルク	済み	120	600	20,300
MTS-12CP-C	ミニチューブ用 12 連キャップ	-	バルク	なし	80	400	14,400
MTS-12CP-C-S	ミニチューブ用 12 連キャップ	-	バルク	済み	80	400	20,300



Axygen® ストレージボックス

Axygen ストレージボックスはサンプル保管に最適です。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローにおける過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。-80℃での凍結保存や 121℃でのオートクレーブが可能です。またボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある 3 か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のインデックスが印字されているのでサンプル識別が容易です。

Axygen マイクロチューブとの相性も良く、透明なフタは閉めた状態でも中が見えて便利です。ボックスは様々なカラーがあり、1.5 - 2.0 mL のマイクロチューブ、クライオジェニックバイアル、クロマトグラフィーバイアルなどを 100 本収納できます。黒いボックスはフタも黒く、光に敏感なサンプルの保存に最適です。ボックスのサイズは 142 × 142 × 55mm です。

- ▶ -80℃での凍結と 121℃でのオートクレーブが可能
- ▶ 英数字のインデックスでサンプル識別が容易
- ▶ 1.5 - 2.0 mL チューブを 100 本収納



全ての Axygen ストレージボックスは
サンプル識別がしやすいよう英数字のインデックスがついています。

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TR8300	ストレージボックス 100 本収納 ナチュラル 1.5 mL - 2.0 mL	5	6,900
TR8300-BLK	ストレージボックス 100 本収納 黒 1.5 mL - 2.0 mL	2	3,600
TR8300-B	ストレージボックス 100 本収納 青 1.5 mL - 2.0 mL	5	7,500
TR8300-A	ストレージボックス 100 本収納 マルチカラー 1.5 mL - 2.0 mL	5	7,500

Axygen マイクロチューブラック

Axygen マイクロチューブラックは、オートクレーブが可能な耐性の高いポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。傾斜のついた 2 列のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。また 1 から 20 の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。

- ▶ 傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易
- ▶ 10 x 2 段 (1.5 - 2.0 mL チューブ x 20 本)

Axygen マイクロチューブラック

カタログ番号	仕様	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
TR8210	マイクロチューブ サポートラック 1.5 mL - 2.0 mL x 20 本	2	5,100



シーリング

概要 - シーリング	64
Axygen® AxyMat シーリングマット	65
Axygen ImpermaMat シーリングマット	66
シーリングフィルム	67

概要 - シーリング



Axygen の製品は、清潔で管理された最先端の施設で製造され、RNase/DNase/ヒト gDNA フリーで、ノンパイロジェニックです。

PCR からリアルタイム PCR、ELISA、細胞培養まで、使いやすく経済的な Axygen® プレート用フィルムは様々なアプリケーションで役立ちます。

- ▶ 充実した ImpermaMat 製品ラインは有機溶媒を使うアプリケーションでも卓越した保護機能を発揮します。
- ▶ シーリングフィルムは、経済性の高さとディスプレイの利便性を備えています。
- ▶ AxyMat および ImpermaMat はオートクレーブ可能で再利用できます。
- ▶ フィルムとマットは幅広い温度帯に対応しています。

プレートのシーリング

「ウェルシーラー」にはそれぞれ、シリンジの針でさすための「溝切り」がされています。これにより AxyMat を装着したままでの注入や吸引が可能です。「ウェルシーラー」は一度針でさした後でも閉じてウェルの密閉状態を維持する構造になっています。




コーニングはいかなるアプリケーションに対しても適応可能な、幅広いタイプのプレートシーリングを提供します。

PCR AxyMat はリサーチグレードのシリコン製シーリングマットで、長期および短期のサンプル保存や PCR 向けにデザインされています。オートクレーブが可能で、繰り返し使用できます。

圧縮 AxyMat は、サーマルサイクリング時に用いるシーリングマットとして最適です。PCR AxyMat より厚いため、装置の蓋ヒーター部分とウェルの間に密着し、蒸発を防ぐとともにウェル間のコンタミネーションを防ぎます。また、オートクレーブが可能で、繰り返し使用できます。

Axygen マルチウェルプレート用の 8 連ストリップキャップは、効率的に目的の列のシーリングができるとともに、シーリングした後に、特定のウェルだけにアクセスすることができます。

アルミニウムシールは、ハイスループットスクリーニング用にデザインされたものですが、長期サンプル保存や、輸送、PCR にもよく用いられています。



Axygen® AxyMat シーリングマット

Axygen AxyMat シーリングマットは PCR や試料保存など幅広い温度帯での使用に適しています。AxyMat は、リサーチグレードのシリコン製で蒸発を最小限に抑え、オートクレーブが可能です。また、漂白剤洗浄後エタノールリンス処理することにより再使用も可能です。

PCR プレート用シーリングマット

カタログ番号	仕様	対応プレート	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AM-96-PCR-RD	96 丸型ウェル PCR プレート用	▶ PCR-96-C ▶ PCR-96-LP-FLT-C ▶ PCR-96-FLT-C ▶ PCR-96-SG-C ▶ PCR-96-AB-C ▶ PCR-96-LP-AB-C ▶ PCR-96M2-HS-C ▶ PCR-96-FS-C	10	50	39,000
AM-384-PCR-RD	384 丸型ウェル PCR プレート用	▶ PCR-384-C ▶ PCR-384M2-C	10	50	39,000

アッセイ/ストレージ用シーリングマット

カタログ番号	仕様	対応プレート	枚/ パック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AM-2ML-RD	96 丸型ウェルプレート用、ピアッサブル	▶ P-DW-11-C ▶ P-DW-20-C ▶ P-96-450R-C ▶ P-96-450V-C	10	50	39,000
AM-2ML-RD-S	96 丸型ウェルプレート用、滅菌済み	▶ P-DW-11-C ▶ P-DW-20-C ▶ P-96-450R-C ▶ P-96-450V-C	10	50	46,500
AM-500UL-RD	96 丸型ウェル 500 μ L ディープウェルプレート用、ピアッサブル	▶ P-DW-500-C	10	50	39,000
AM-2ML-SQ	96 角型ウェルプレート用、ピアッサブル	▶ P-2ML-SQ-C	10	50	39,000
AM-750UL-RD	96 丸型ウェル 750 μ L ELISA プレート用、ピアッサブル	▶ Corning® 1.0 mL ディープウェルプレート ▶ Axygen ミニチューブシステム	10	50	39,000
AM-384-DW-SQ	384 角型ウェルプレート用、ピアッサブル	▶ P-384-120SQ-C ▶ P-384-240SQ-C	10	50	39,000
★ CM-FLAT	シリコン製フラット圧縮マット		10	50	39,000
★ CM-96-RD	96 ウェルシリコン製圧縮マット		10	50	39,000

★受発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

Axygen® ImpermaMat シーリングマット

Axygen ImpermaMat シーリングマットは PCR や試料保存など幅広い温度帯での使用に適しています。ImpermaMat はリサーチグレードのシリコン製で蒸発を最小限に抑え、オートクレーブが可能です。また、漂白剤洗浄後エタノールリンスの手法により再使用も可能です。有機溶媒に対しても耐性があり、高い保存機能を備えています。サンプルに溶出汚染するような接着剤を一切含みません。

- ▶ 耐薬品性あり
- ▶ Axxygen ディープウェルおよびアッセイプレート向けに設計
- ▶ プレートにタイトに密着することで、蒸発およびウェル間のコンタミネーションを防止
- ▶ -80℃ から最大 +121℃まで、幅広い温度帯で使用可能
- ▶ ハイコントラストの英数字表示でウェル位置の識別が容易

Axygen ImpermaMat 耐薬品性シーリングマット

カタログ番号	仕様	対応プレート	枚/ バック	枚/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AM-48-IMP	5 mL 48 角型ディープウェルプレート用	▶ P-5ML-48-C	10	50	58,900
AM-2ML-RD-IMP	1.1 mL ~ 2.0 mL 96 丸型ウェルプレート用	▶ P-DW-11-C ▶ P-DW-20-C ▶ P-96-450R-C ▶ P-96-450V-C	10	50	58,900
AM-2ML-SQ-IMP	2 mL 96 角型ウェルプレート用	▶ P-2ML-SQ-C	10	50	58,900
★ AM-2ML-SQ-IMP-S	2 mL 96 角型ウェルプレート用、滅菌済み	▶ P-2ML-SQ-C	10	50	70,800
AM-384-SQ-IMP	384 角型ウェルプレート用	▶ P-384-120SQ-C ▶ P-384-240SQ-C	10	50	58,900

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

シーリングフィルム

Axygen® プレートシーリングフィルムは、PCR、リアルタイム PCR、試料保存用にデザインされています。幅広い温度帯に対応するため、ほぼ全てのアプリケーションに利用可能です。

通気性シール

- 細胞培養やバクテリア培養において、効率的なガス交換を可能にすると共に、コンタミネーションを防止
- ポリプロピレン製およびポリスチレン製培養プレート、96 ウェル、384 ウェルプレートおよびその他のアッセイプレート用
- 細胞培養アプリケーション向け

カタログ番号	素材	寸法 (mm)	耐冷温度 (℃)	耐熱温度 (℃)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
BF-400	レーヨン	153 × 82.3	-20	80	100	1,000	113,300
BF-400-S	レーヨン、滅菌済み	153 × 82.3	-20	80	50	500	80,500

UltraClear (ウルトラクリア) 圧着式シール

- 96 ウェルおよび 384 ウェル PCR プレート用
- 透明フィルムは、リアルタイム PCR 時の蛍光検出に最適
- 圧着式粘着により、蛍光検出を妨げる粘着性の阻害物質が発生しない
- リアルタイム PCR アプリケーション向け

カタログ番号	素材	寸法 (mm)	耐冷温度 (℃)	耐熱温度 (℃)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
UC-500	ポリオレフィン	141.5 × 77.7	-70	100	100	500	182,300

アルミシール

- 均一な接着剤により、あらゆるマルチプルウェルプレートへ密着し、幅広い温度帯や試薬に対応
- Axygen の圧縮マットと共に使用すれば PCR 用のシーリングとしても使用可能
- PCR、ストレージ、感光性のサンプルに最適

カタログ番号	素材	寸法 (mm)	耐冷温度 (℃)	耐熱温度 (℃)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
PCR-AS-200	アルミニウム、ピアッサブル	146 × 79.2	-80	104	100	500	77,900
PCR-AS-600	アルミニウム	133.3 × 79.2	-80	104	100	500	73,100

CyclerSeal (サイクラーシール)

- プレート全体にわたる優れたシーリングにより輸送や保存時のサンプル蒸発を防止
- Axygen 圧縮マットと共に使用することにより、PCR アプリケーションでのウェル間のコンタミネーションやクロスオーバーを軽減
- PCR、ストレージアプリケーション向け

カタログ番号	素材	寸法 (mm)	耐冷温度 (℃)	耐熱温度 (℃)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
PCR-TS	ポリエステル	135.5 × 80	-40	102	100	500	41,700
PCR-TS-900	ポリエステル	137.6 × 80.8	-40	102	50	250	68,500

AxySeal (アキシシール)

- ポリエステルのベースと均一に塗布されたアクリル製接着剤により、ELISA アッセイでのエッジエフェクトを軽減
- 組織培養プレートへのシーリング、短期保存とインキュベーション、輸送、および危険物を含む溶液の保管に最適

カタログ番号	素材	寸法 (mm)	耐冷温度 (℃)	耐熱温度 (℃)	枚 / バック	枚 / ケース	メーカー希望 小売価格(円)
PCR-SP	ポリエステル	146 × 79.6	-40	104	100	500	31,100
PCR-SP-S	ポリエステル、滅菌済み	146 × 79.6	-40	104	100	500	43,200



マイクロチューブ

概要 - マイクロチューブ	70
Axygen® スナップロックマイクロチューブ	72
5 mL スナップロックチューブ	73
スクリューキャップチューブ	74
トランスポートチューブ	75

概要 - マイクロチューブ



スナップロックマイクロチューブ

Axygen® 1.5 mL, 1.7 mL, 2.0 mL スナップロックマイクロチューブはスナップ構造により、最大 14,000 RCF の遠心でも完全に閉じたままの状態を保ちます。1.7 mL チューブは、強度と耐薬品性を高めるためコポリマー素材から製造されています。Axygen スナップロックマイクロチューブは、全て書き込み用にキャップ上面と胴体の一部をフロスト仕上げしています。また、キャップ中央に厚さ 0.28 mm のシリンジ用ポートを備えています。0.6 mL, 1.5 mL, 2.0 mL, 5.0 mL のホモポリマーチューブはオートクレーブが可能です。Axygen マイクロチューブは、USP クラス VI のバージンポリプロピレンから製造されています。



- ▶ Axxygen のすべてのスナップロックチューブ、ピアッサブルに、内容物が見やすい Axxygen MaxyClear を採用
- ▶ サンプルを容易に識別できるよう幅広い色から選択可能
- ▶ 最大遠心強度 14,000 RCF まで対応
- ▶ スナップロックキャップは確実に閉じることができ、かつ容易に開けることが可能
- ▶ キャップ中央部のシリンジ用ポートを通してシリンジによるサンプル採取が可能
- ▶ RNase/DNase フリー
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ ほとんどのチューブで、サンプルロスが軽減される Axxygen Maxymum Recovery® 表面をご用意


Axygen の製品は、清潔で管理された最先端の施設で製造され、RNase/DNase/ヒトgDNAフリーで、ノンパイロジェニックです。

スクリューキャップチューブ

Axygen® スクリューキャップチューブは制限酵素やその他の試薬の採取、処理、遠心、長期保存、輸送など幅広いニーズに応えます。

カラーキャップにはシリンジ用ポートがついており、シリンジの針をさすことができるため、放射性同位体による標識や分取に最適です。チューブはネジ状 O リングデザインにより密閉され、最大 14,000 RCF までの遠心が可能です。上部側面のリップはラックにフィットし、片手で開閉ができるようデザインされています。

Axygen スクリューキャップの開閉には耐薬品性を持つ特殊な素材から製造された O リングを採用しています。



オートクレーブガイドライン

プラスチック製品を正しくオートクレーブするために、下記ガイドラインに従ってください。

121°C

オートクレーブ可能なプラスチック製品はすべて 121°C、15 psi (1 atm) にて 15 分間処理してください。

15 minutes

ドライサイクルはプラスチックの変形または劣化を引き起こす場合がありますので使用しないでください。

15 psi/1 atm

オートクレーブ内部の温度が 80°C 以下に下がってから製品を取り出してください。

オートクレーブ時の注意

過度のオートクレーブは変形や構造変化の原因となります。上記以外の条件でのオートクレーブは避けてください。

全ての製品がオートクレーブ可能というわけではありません。

マイクロチューブの包装

すべてのマイクロチューブは再封可能なプラスチックバッグに入れて、個別の箱に梱包されています。コンタミネーションを防ぐとともに保管しやすい仕様になっています。

Axygen® スナップロックマイクロチューブ



Axygen マイクロチューブは、様々な色を取り揃えています。Axygen Maxymum Recovery® 表面や滅菌済みの製品もご用意しています。スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面と胴体の一部をフロスト仕上げしています。キャップの中央にはシリンジ用ポートを備え、シリンジの針をさすことが可能です。

- ▶ 0.6 mL、1.5 mL、2.0 mL の透明マイクロチューブはボイルブルーです（色付きチューブはボイルブルーではありません）。
- ▶ コポリマーチューブは強度と薬品耐性が向上しています。
- ▶ 1.7 mL コポリマーチューブはボイルブルーではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはおすすめしません。
- ▶ 最大遠心強度：14,000 x g
- ▶ 滅菌保証レベル SAL 10⁻⁶
- ▶ RNase/DNase フリー、ヒト gDNA フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

カタログ番号	容量 (mL)	素材	色	包装	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
MCT-060-C	0.6	ホモポリマー	MaxyClear	バルク	1,000	10,000	47,700	MCT-060-C-J	5,500
MCT-060-C-S	0.6	ホモポリマー	MaxyClear	バルク、 滅菌済み	500	5,000	40,700	-	-
MCT-060-A	0.6	ホモポリマー	アソート	バルク	1,000	10,000	51,800	-	-
★ MCT-060-SP	0.6	ホモポリマー	スペクトラム	バルク	1,000	10,000	56,800	-	-
★ MCT-060-B	0.6	ホモポリマー	青	バルク	1,000	10,000	49,800	-	-
★ MCT-060-G	0.6	ホモポリマー	緑	バルク	1,000	10,000	49,800	-	-
★ MCT-060-O	0.6	ホモポリマー	橙	バルク	1,000	10,000	49,800	-	-
★ MCT-060-R	0.6	ホモポリマー	赤	バルク	1,000	10,000	49,800	-	-
★ MCT-060-V	0.6	ホモポリマー	紫	バルク	1,000	10,000	49,800	-	-
MCT-060-X	0.6	ホモポリマー	アンバー	バルク	1,000	10,000	49,800	-	-
MCT-060-L-C	0.6	ホモポリマー、 Maxymum Recovery	MaxyClear	バルク	500	5,000	33,200	MCT-060-L-C-J	3,800
MCT-150-C	1.5	ホモポリマー	MaxyClear	バルク	500	5,000	22,900	MCT-150-C-J	2,600
MCT-150-C-S	1.5	ホモポリマー	MaxyClear	バルク、 滅菌済み	250	2,500	23,700	MCT-150-C-S-J	2,700
MCT-150-NC	1.5	ホモポリマー	MaxyClear	バルク、 キャップなし	500	5,000	26,700	-	-
MCT-150-A	1.5	ホモポリマー	アソート	バルク	500	5,000	26,700	-	-
★ MCT-150-SP	1.5	ホモポリマー	スペクトラム	バルク	500	5,000	29,300	-	-
★ MCT-150-B	1.5	ホモポリマー	青	バルク	500	5,000	25,300	-	-
★ MCT-150-G	1.5	ホモポリマー	緑	バルク	500	5,000	25,300	-	-
★ (5) MCT-150-O	1.5	ホモポリマー	橙	バルク	500	5,000	25,300	-	-
★ MCT-150-R	1.5	ホモポリマー	赤	バルク	500	5,000	25,300	-	-
★ MCT-150-V	1.5	ホモポリマー	紫	バルク	500	5,000	25,300	-	-
MCT-150-X	1.5	ホモポリマー	アンバー	バルク	500	5,000	25,300	-	-
★ MCT-150-Y	1.5	ホモポリマー	黄	バルク	500	5,000	25,300	-	-
MCT-150-L-C	1.5	ホモポリマー、 Maxymum Recovery	MaxyClear	バルク	250	2,500	17,600	MCT-150-L-C-J	2,000
MCT-175-C	1.7	コポリマー	MaxyClear	バルク	500	5,000	25,000	MCT-175-C-J	2,900
MCT-175-C-S	1.7	コポリマー	MaxyClear	バルク、 滅菌済み	250	2,500	23,700	MCT-175-C-S-J	2,700
MCT-175-A	1.7	コポリマー	アソート	バルク	500	5,000	28,700	-	-
★ MCT-175-SP	1.7	コポリマー	スペクトラム	バルク	500	5,000	32,600	-	-
★ MCT-175-B	1.7	コポリマー	青	バルク	500	5,000	27,400	-	-
★ MCT-175-G	1.7	コポリマー	緑	バルク	500	5,000	27,400	-	-
★ MCT-175-O	1.7	コポリマー	橙	バルク	500	5,000	27,400	-	-
★ MCT-175-R	1.7	コポリマー	赤	バルク	500	5,000	27,400	-	-
★ MCT-175-V	1.7	コポリマー	紫	バルク	500	5,000	27,400	-	-
★ MCT-175-X	1.7	コポリマー	アンバー	バルク	500	5,000	27,400	-	-
★ MCT-175-Y	1.7	コポリマー	黄	バルク	500	5,000	27,400	-	-
MCT-175-L-C	1.7	コポリマー、 Maxymum Recovery	MaxyClear	バルク	250	2,500	17,600	-	-

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。括弧内は最低受注ケース数量。

*小口パックはパック単位の販売になります。

アソートに含まれる色：青、緑、橙、赤、紫および黄をほぼ同数ずつ梱包。

スペクトラムに含まれる色：青、緑、橙、赤、黄を 2 パックずつ梱包。

Axygen® スナップロックマイクロチューブ (続き)

カタログ番号	容量 (mL)	素材	色	包装	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
MCT-200-C	2.0	ホモポリマー	MaxyClear	バルク	500	5,000	25,800	MCT-200-C-J	3,000
MCT-200-C-S	2.0	ホモポリマー	MaxyClear	バルク、 滅菌済み	250	2,500	24,500	MCT-200-C-S-J	2,800
MCT-200-NC	2.0	ホモポリマー	MaxyClear	バルク、 キャップなし	500	5,000	24,900	-	-
MCT-200-A	2.0	ホモポリマー	アソート	バルク	500	5,000	29,500	-	-
★ MCT-200-SP	2.0	ホモポリマー	スペクトラム	バルク	500	5,000	32,600	-	-
★ MCT-200-B	2.0	ホモポリマー	青	バルク	500	5,000	28,100	-	-
MCT-200-G	2.0	ホモポリマー	緑	バルク	500	5,000	28,100	-	-
★ MCT-200-O	2.0	ホモポリマー	橙	バルク	500	5,000	28,100	-	-
★ MCT-200-R	2.0	ホモポリマー	赤	バルク	500	5,000	28,100	-	-
★ MCT-200-V	2.0	ホモポリマー	紫	バルク	500	5,000	28,100	-	-
★ MCT-200-X	2.0	ホモポリマー	アンバー	バルク	500	5,000	28,100	-	-
★ MCT-200-Y	2.0	ホモポリマー	黄	バルク	500	5,000	28,100	-	-
MCT-200-L-C	2.0	ホモポリマー、 Maxymum Recovery	MaxyClear	バルク	250	2,500	17,600	MCT-200-L-C-J	2,000

★受注発注品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

*小口パックはパック単位の販売になります。
アソートに含まれる色：青、緑、橙、赤、紫および黄をほぼ同数ずつ梱包。
スペクトラムに含まれる色：青、緑、橙、赤、黄を2パックずつ梱包。

5 mL スナップロックチューブ

- ▶ 0.5 mL 間隔の目盛り付き
- ▶ 透明とアンバー (遮光タイプ)
- ▶ フロスト加工のフラットキャップ
- ▶ 直径 15 mm の遠心バケットへアダプターなしで使用可能
- ▶ 滅菌保証レベル SAL 10⁻⁶
- ▶ RNase/DNase、ヒト gDNA フリー
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ ボイルプルーフ

カタログ番号	素材	色	包装	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格 (円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格 (円)
MCT-500-C	ホモポリマー	透明	バルク	250	1,250	28,700	MCT-500-C-J	6,600
MCT-500-C-S	ホモポリマー	透明	バルク、 滅菌済み	250	1,250	44,100	MCT-500-C-S-J	10,100
MCT-500-X	ホモポリマー	アンバー	バルク	250	1,250	33,900	MCT-500-X-J	7,800

*小口パックはパック単位の販売になります。
最大 G: 14,000 RCF

スクリーキャップチューブ

Axygen® スクリーキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリーキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。また、滅菌済みの製品も用意しています。

- ▶ 最大遠心強度：20,000 RCF
- ▶ オートクレーブ可
- ▶ 凍結可
- ▶ 使用温度帯：-80℃～121℃
- ▶ RNase/DNase フリー、ヒト gDNA フリー
- ▶ ノンパイロジェニック

キャップ付きチューブ

滅菌済みチューブは、O リング付きキャップをセットした状態で包装されています。



カタログ番号	容量 (mL)	スタイル	キャップ 色	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)	小口パック* カタログ番号	小口パック メーカー希望 小売価格(円)
SCT-050-C-S	0.5	コニカル、滅菌済み	透明	500	4,000	134,000	-	-
SCT-050-A-S	0.5	コニカル、滅菌済み	アソート	500	4,000	142,400	-	-
SCT-050-SS-C	0.5	自立型	透明	500	4,000	118,700	-	-
SCT-050-SS-C-S	0.5	自立型、滅菌済み	透明	500	4,000	134,000	-	-
SCT-050-SS-A-S	0.5	自立型、滅菌済み	アソート	500	4,000	142,400	-	-
SCT-050-SS-G	0.5	自立型	緑	500	4,000	122,700	-	-
SCT-050-SS-R	0.5	自立型	赤	500	4,000	122,700	-	-
SCT-150-C	1.5	コニカル	透明	500	4,000	118,700	SCT-150-C-J	17,100
SCT-150-C-S	1.5	コニカル、滅菌済み	透明	500	4,000	134,000	SCT-150-C-S-J	19,300
SCT-150-A-S	1.5	コニカル、滅菌済み	アソート	500	4,000	142,400	-	-
SCT-150-SS-C	1.5	自立型	透明	500	4,000	118,700	-	-
SCT-150-SS-C-S	1.5	自立型、滅菌済み	透明	500	4,000	134,000	-	-
SCT-150-SS-A-S	1.5	自立型、滅菌済み	アソート	500	4,000	142,400	-	-
SCT-200-C	2.0	コニカル	透明	500	4,000	118,700	SCT-200-C-J	17,100
SCT-200-C-S	2.0	コニカル、滅菌済み	透明	500	4,000	134,000	SCT-200-C-S-J	19,300
SCT-200-A-S	2.0	コニカル、滅菌済み	アソート	500	4,000	142,400	-	-
SCT-200-SS-C	2.0	自立型	透明	500	4,000	118,700	SCT-200-SS-C-J	17,100
SCT-200-SS-C-S	2.0	自立型、滅菌済み	透明	500	4,000	134,000	SCT-200-SS-C-S-J	19,300
SCT-200-SS-A-S	2.0	自立型、滅菌済み	アソート	500	4,000	142,400	-	-
SCT-200-SS-G	2.0	自立型	緑	500	4,000	122,700	-	-
SCT-200-SS-O	2.0	自立型	橙	500	4,000	122,700	-	-

*小口パックはパック単位の販売になります。

チューブのみ



カタログ番号	容量 (mL)	スタイル	色	本/ パック	本/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
ST-45	0.5	コニカル	透明	500	4,000	35,900
ST-050	0.5	コニカル	透明	500	4,000	34,800
ST-050-X	0.5	コニカル	アンバー	500	4,000	41,100
ST-050-SS	0.5	自立型	透明	500	4,000	34,800
ST-050-SS-X	0.5	自立型	アンバー	500	4,000	41,100
ST-150	1.5	コニカル	透明	500	4,000	34,800
ST-150-C-S	1.5	コニカル、滅菌済み	透明	500	4,000	56,500
ST-150-SS	1.5	自立型	透明	500	4,000	34,800
ST-150-SS-X	1.5	自立型	アンバー	500	4,000	41,100
ST-200	2.0	コニカル	透明	500	4,000	34,800
ST-200-C-S	2.0	コニカル、滅菌済み	透明	500	4,000	56,500
ST-200-X	2.0	コニカル	アンバー	500	4,000	41,100
ST-200-SS	2.0	自立型	透明	500	4,000	34,800
ST-200-SS-X	2.0	自立型	アンバー	500	4,000	41,100

スクリーキャップチューブ (続き)

O リング付きスクリーキャップ



カタログ番号	色	個 / パック	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
SCO-C	透明	500	4,000	71,700
SCO-BR	茶	500	4,000	73,700
SCO-G	緑	500	4,000	73,700
SCO-R	赤	500	4,000	73,700
SCO-Y	黄	500	4,000	73,700

O リング付きループ付きスクリーキャップ



カタログ番号	色	個 / パック	個 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
SCO-LP-C	透明	500	4,000	73,700
SCO-LP-B	青	500	4,000	75,700
SCO-LP-BR	茶	500	4,000	75,700
SCO-LP-O	橙	500	4,000	75,700
SCO-LP-Y	黄	500	4,000	75,700

トランスポートチューブ

- ▶ 1.0 mL 間隔の目盛り付き
- ▶ 書き込み用のフロストエリア
- ▶ 漏れ防止キャップにより確実に密封
- ▶ 最大遠心強度：20,000 RCF
- ▶ RNase/DNase フリー、ヒト gDNA フリー
- ▶ ノンパイロジェニック



スカート付きチューブ

カタログ番号	仕様	本 / パック	本 / ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
SCT-5ML	5 mL 自立型スクリーチューブ 青キャップ	500	1,000	13,400
SCT-5ML-S	5 mL 自立型スクリーチューブ 青キャップ、滅菌済み	25	500	14,300

ジェノミクス サンプル調製用キット

概要 - ジェノミクスのためのサンプル調製ソリューション...	78
Axygen® AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット...	79
Axygen AxyPrep MAG プラスミドキット	80
Axygen AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット.....	81
Axygen AxyPrep MAG PCR クリナップキット.....	82
Axygen AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I キット...	83
Axygen AxyPrep MAG ダイクリンキット	84
Axygen IMAG™ マグネティックセパレーション装置.....	85
目的別ガイド.....	85



概要 – ジェノミクスのためのサンプル調製ソリューション



クオリティの高い DNA/RNA を精製することは、あらゆる下流の遺伝学的アプリケーションにおいて欠かすことのできない最初のステップです。低品質の核酸は下流のアプリケーションがうまくいかない原因となりえます。そしてそれがひいては研究の遅れや研究コストの増加に繋がります。

ある種の生物学的サンプルは、手に入れることが非常に困難だったり、貴重なものもあります。これらの貴重なサンプルを処理する際にエラーは許されません。そのため、高品質の核酸精製技術が不可欠です。

コーニングは広範囲のマグネティックビーズを用いた単離試薬を開発しました。Axygen® AxyPrep マグネティック (MAG) ビーズ精製キットは独自のマグネティックビーズベース化学を用いて核酸を精製・クリンナップするためのソリューションです。精製・クリンナップしたサンプルは幅広い遺伝学的下流アプリケーション、DNAシーケンシング、ジェノタイピングそして遺伝子発現などに用いることができます。危険な化学物質を含まず、高品質、高収量、高い濃度のサンプル回収、そして長いシーケンシング読み取り枠などの高いパフォーマンスを発揮します。加えて、MAG キットは輸送と保存も容易です。

Axygen IMAG マグネティックセパレーション装置 (MSD) と AxyPrep MAG 精製キットを使用することで核酸単離プロセスと作業時間を最大 50%まで短縮します。IMAG MSD はチューブ用 (IMAG-12T) と 96 ウェルマイクロプレート用 (IMAG-96P) 15 mL、50 mL 遠濾管用をご用意しています。これらの使用でマニュアルでのマグネティックビーズを用いた精製やクリンナップ工程が、簡便になります。これらは核酸精製やクリンナップ、セルベースアッセイ、抗体やタンパク精製などを含む生物学研究に用いることができます。

当キットは世界中のライフサイエンス研究施設で利用され、高い品質とパフォーマンスを評価されています。



Axygen® AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット




アプリケーション

- ▶ 制限酵素処理
- ▶ DNA シークエンシング
- ▶ ジェノタイピング
- ▶ PCR 増幅

様々なサンプルに対応可能なキット


AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット はマグネティックビーズ技術を用いて組織や血液サンプルからゲノム DNA を単離するキットです。プロトコルでは、凍結もしくは未凍結のマウス尾からの gDNA 抽出を紹介しています。96 ウェルプレート、1.5 mL チューブの両フォーマットでお使いいただけます。精製は、Lysis Buffer で組織を溶解した後、Proteinase K で細胞膜を破壊し、タンパク質を消化します。マグネティック結合バッファーを添加して、ゲノム DNA をマグネティックビーズに結合させます。この結合の違いにより、容易に夾雑物と gDNA を単離することができます。夾雑物は簡単な洗浄ステップで洗い流せます。

▶ 動物組織、培養細胞、口腔から採取したもの、血液サンプルにも応用可能です。



トリの肝臓からAxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キットを用いて精製したDNA。1%ゲルを用いて、130 Vで10分泳動。5 μ L DNA溶液を各ウェルに添加。溶出体積=200 μ L

レーン 1-8	Axygen	10 mgの新鮮なトリの肝臓
M	Axygen 1 Kb DNA Ladder	
レーン 9-16	他社製品	10 mgの新鮮なトリの肝臓



AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キットを用いてEDTA添加保存ヒト全血から抽出。1%ゲルを用いて、15分泳動。他社製品で抽出したDNA 10 μ Lにエリューションバッファー200 μ Lを各ウェルに添加。Axygen製品で抽出したDNA 5 μ Lにエリューションバッファー100 μ Lを各ウェル添加。

レーン 1-8	Axygen	200 μ L EDTA添加ヒト全血
M	Axygen 1 Kb DNA Ladder	
レーン 9-16	他社製品	200 μ L EDTA添加ヒト全血

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格(円)
MAG-T-10	AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット -10 prep	10 反応	15,400
MAG-T-GDNA-S	AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット - Small	96 反応分	113,400
MAG-T-GDNA-M	AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット - Medium	384 反応分	362,900


Axygen® AxyPrep MAG プラスミドキット

AxyPrep MAG プラスミドキットはマグネティックビーズ技術を用いて *E. coli* からプラスミド DNA をハイスループットで精製できます。5 kb から 150 kb の fosmid、BAC の精製にも使用できます。このシステムは細胞のペレット化、再懸濁、溶解、中和、DNA バインディング、エタノール洗浄、プラスミド溶出のステップからなります。プロトコールはオートメーションにも適用可能です。



アプリケーション

- ▶ 蛍光 DNA シークエンシング
- ▶ トランスフォーメーション
- ▶ DNA シークエンシング (キャピラリー電気泳動含む)
- ▶ PCR 増幅
- ▶ 制限酵素処理



← RNAコンタミネーションは不正確なプラスミド抽出の原因。他社製品と比較して、AxyPrep MAG プラスミドキットを使用した場合は、RNAコンタミネーションは観察されなかった。

AxyPrep MAG プラスミドキットで精製した異なるサイズのプラスミド。1% TBE アガロースゲルを用いて、120 Vで、12分泳動。5 μ Lをゲルに添加。
溶出体積=40 μ L、プラスミドサイズ: 6K

レーン 1-8	Axygen	800 μ L of 2xYT
レーン 9-16	他社製品	800 μ L of 2xYT

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格(円)
MAG-P-10	AxyPrep MAG プラスミドキット -10 prep	10 反応分	11,200
MAG-P-S	AxyPrep MAG プラスミドキット - Small	96 反応分	90,700
MAG-P-M	AxyPrep MAG プラスミドキット - Medium	384 反応分	272,200

Axygen® AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット




アプリケーション

- ▶ PCR
- ▶ サンガー法や次世代シーケンシング
- ▶ フラグメント解析
- ▶ ジェノタイピングと SNP 検出
- ▶ 制限酵素クリンナップ

AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キットはマグネティックビーズ技術を用いて多様な植物サンプルから、高品質のゲノム DNA 単離を可能にするキットです。最大 96 サンプル (1 サンプルにつき 50 mg のフレッシュ組織または 15 mg の乾燥組織が処理可能。) を 1 時間以内に処理可能です。AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キットは有機試薬による抽出なしで効率的にポリサッカライド、フェノール化合物そして酵素阻害剤を除去します。当キットはハイスループットプロセスで用いられる主なリキッドハンドリングワークステーションに適用可能です。

- ▶ シンプルな抽出プロセスです。
- ▶ 非アルコールベースの精製方法です。
- ▶ 遺伝学的下流アプリケーションに使用可能です。
- ▶ 高品質の DNA が高収量で得られます。
- ▶ 手動または自動化システムで使用可能です。



Axygen AxyPrep MAG プラント gDNA キットで抽出された DNA と他社 (Company C) 製品で抽出された DNA の比較。液体窒素を用いて粉末にしたナタネ 20 mg を 1.5 mL チューブに量り入れ、ゲノム DNA を抽出した。A260/280 で品質を測定 (グラフ上) し、収量を Picogreen で測定した (グラフ下)。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格 (円)
MAG-PLANT-GDNA-10	AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット 10 prep	10 反応分	10,100
MAG-PLANT-GDNA-S	AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット - Small	96 反応分	63,800
MAG-PLANT-GDNA-M	AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット - Medium	384 反応分	127,600

Axygen® AxyPrep MAG PCR クリナップキット

AxyPrep MAG PCR クリナップキットは、マグネティックビーズ技術を用いて PCR 産物の精製を迅速かつハイスループットで可能にするキットです。

PCR 反応後に余剰の dNTPs、塩、酵素を反応液から効果的に取り除くことは、ジェノタイピングやサンガー法または次世代シーケンシングなどの PCR 産物を用いた下流アプリケーションの成功を左右します。AxyPrep MAG PCR クリナップキットはユーザーの下流アプリケーションニーズに合わせて調整可能な Buffer によって、100 bp 以上、または 60 bp 以上の PCR 産物を選択的にマグネティックビーズに結合させ、フレキシブルで高収率・効果的にプライマーダイマーの除去を可能にします。

精製のプロトコルは主に、結合、洗浄、溶出のステップからなります。PCR 反応液中のプライマー、dNTPs、塩、酵素は結合・洗浄ステップで除去されます。精製された PCR 産物は夾雑物を基本的に含みません。

- ▶ フレキシブルなプロトコル：回収する PCR 産物を 60 bp 以上、または 100 bp 以上から選択可能です。
- ▶ 余剰の dNTPs、プライマー、プライマーダイマー、塩、他の夾雑物を効果的に除去します。
- ▶ 手動または自動化でも使用可能です。
- ▶ 処理時間：15 分で 96 サンプル処理できます。
- ▶ 遠心分離、濾過は不要です。




アプリケーション

- ▶ サンガー法を用いたシーケンシング
- ▶ 次世代シーケンシング

AxyPrep

A社製品

B社製品



プライマーダイマーの効果的な除去

Illumina® ライブラリーのアダプターライゲーション後にクリナップしたサンプルのゲル電気泳動イメージ。白い四角で囲んだ部分が AxyPrep MAG PCR クリナップキットがプライマーダイマーを効果的に除去していることを示している。一方、他社製品ではプライマーダイマーが観察される。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格(円)
MAG-PCR-CL-1	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 1 mL	28 ~ 56 反応分	6,600
MAG-PCR-CL-5	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 5 mL	227 反応分	24,900
MAG-PCR-CL-50	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 50 mL	2,777 反応分	105,100
MAG-PCR-CL-250	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 250 mL	13,888 反応分	348,300




アプリケーション

- ▶ Illumina 次世代シーケンシングプラットフォーム
- ▶ ライブラリーの構築

Axygen® AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット

次世代シーケンシングにおいて、DNA の断片化の後、ライブラリー構築プロセスではプラットフォームに関わらずほとんどの場合フラグメントサイズを選択が必要です。フラグメント選択で高い収量を得る事は、シーケンシングのバイアスを軽減するために重要な要素です。AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット は Illumina® 次世代シーケンシングプラットフォームのフラグメントサイズセレクションに最適化しており、ライブラリー構築ワークフローを簡略化します。AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキットはマグネティックビーズ技術によって、多様な次世代シーケンシングプラットフォームに最適化した DNA サイズセレクションを迅速・ハイスループットで行えます。

- ▶ Illumina 次世代シークエンサーに最適化したフラグメントセレクト技術です。
- ▶ 汎用性があり、フレキシブルなシーケンシング用フラグメントサイズ選択が可能です。
- ▶ ゲルは不要です。
- ▶ プライマーダイマーを効率よく除去：追加のクリンナップが不要です。
- ▶ 手動または自動化システムで使用可能です。
- ▶ チューブ、96 ウェルプレート、384 ウェルプレートで使用可能です。
- ▶ 遠心分離、ろ過は不要です。



Axygen MAG フラグメントセレクトキットを使用し得られたフラグメントをAgilent BioAnalyzer High Sensitivity DNA Chip で解析。DNA フラグメントセレクトキットの割合の違いにより異なるフラグメントサイズを示した。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格(円)
MAG-FRAG-I-1	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 1 mL	7 反応分	6,600
MAG-FRAG-I-5	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 5 mL	40 反応分	23,400
MAG-FRAG-I-50	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 50 mL	380 反応分	143,600
MAG-FRAG-I-250	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 250 mL	1,900 反応分	448,800

Axygen® AxyPrep MAG ダイクリンキット



アプリケーション



- ▶ サンガー法を用いたシーケンシング

余剰のダイターミネーターの除去はシーケンシングを行う前の重要なステップです。シーケンシングに余剰なダイを持ちこむとダイがかたまりとなり、過剰なノイズの原因や塩基配列読み取りの失敗、シーケンシング解析そのものが失敗する可能性があります。

AxyPrep MAG ダイクリンキットは、サンガー法を用いたシーケンス反応液から余剰のダイターミネーターを除去することができます。

精製のプロトコールは主に、結合、洗浄、溶出の3つのステップからなり、遠心分離や濾過作業を踏むことなく、シーケンス反応を行った PCR プレート上で直接行うことができます。

- ▶ 時間とコストの節約：QV スコアを高く保ちつつ、BigDye® を大幅に節約できます。
- ▶ BigDye シグナルエンハンサーバッファーなどのコストが不要です。
- ▶ 高い S/N 比により長い読み取り枠と高い QV スコアを実現しています。
- ▶ 以下のサンガー法を用いたシークエンサーで生成されたシーケンス反応液のクリンナップに適当です。
 - ABI Prism 3730、3730xl、3700、3130、3130xl、3100
 - GE Healthcare MegaBACE
- ▶ 96 サンプルを 25 分程度でクリンナップできる簡潔なプロトコールです。
- ▶ 遠心分離、濾過は不要です。



シグナルエンハンサーバッファーなしでBigDyeの節約を達成

上の2つのグラフから、AxyPrep MAG ダイクリンを使用すれば28倍希釈まではBigDye シグナルエンハンサーバッファーは必要がないことが示唆されました。各シーケンス反応は、BigDye v3.1 Kitから250 ngのpGEM 3ZF(+)コントロールプラスミド、3.2 pmolのM13(-21)プライマー、グラフに記載された希釈率のBigDye v3.1 10 µlを用いてABI 3730xlにて解析しました。

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格(円)
MAG-DYECL-1	AxyPrep MAG ダイクリンキット 1 mL	100 反応分	8,900
MAG-DYECL-5	AxyPrep MAG ダイクリンキット 5 mL	500 反応分	38,400
MAG-DYECL-50	AxyPrep MAG ダイクリンキット 50 mL	5,000 反応分	194,800
MAG-DYECL-250	AxyPrep MAG ダイクリンキット 250 mL	25,000 反応分	779,300

Axygen® IMAG™ マグネティックセパレーション装置



マグネティックセパレーション装置 (MSD) は、マグネティックビーズを用いた精製において必須です。過去の MSD は、手作業や電動リキッドハンドリングシステムを用いた使用に最適化されていませんでした。IMAG MSD は、チューブやプレートのフォーマットで使用可能で、核酸抽出や精製、セルベースアッセイ、または抗体やタンパク質精製等におけるマグネティックビーズセパレーションの手動操作を簡素化します。

- ▶ IMAG MSD はシングルチューブ、または 96 ウェルプレートフォーマットに対応しています。
- ▶ 迅速な分離時間
 - 強力なマグネットにより、30 秒弱で分離可能です。
 - プレートまたはチューブを固定するので、迅速に洗浄可能です。
- ▶ 手動操作で、ロースルーブットとハイスルーブットに対応します。

IMAG-96P：プレートフォーマットでのマグネティックビーズによる分離



分離 10秒後



分離 20秒後



分離 30秒後

アプリケーション

- ▶ 核酸の抽出と精製
- ▶ セルベースアッセイ
- ▶ タンパク質や抗体の精製



IMAG-12T



IMAG-96P

IMAG-12T：チューブフォーマットでのマグネティックビーズによる分離



分離 10秒後



分離 20秒後



分離 30秒後

カタログ番号	製品名	入数	メーカー希望 小売価格(円)
IMAG-12T	IMAG マグネティックセパレーション装置スクリーキャップチューブ用	1 個	31,800
IMAG-96P	IMAG ユニバーサルマグネティック装置 PCR および 96 ウェルプレート用	1 個	63,700

目的別ガイド

Axygen AxyPrep MAG kit	使用目的	アプリケーション
AxyPrep MAG ダイクレーションキット	シーケンス反応液の ダイターミネーターの除去、精製	サンガー法、NGS、 PCR後の精製
AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット	150 bp~1 kbの DNAフラグメントの精製と サイズセクション	Illumina® NGS、ライブラリー 構築
AxyPrep MAG PCR クリンナップキット	PCR産物の精製	サンガー法、NGS、 ジェノタイピング、SNP、 クローニング
AxyPrep MAG プラントgDNAキット	植物組織からのゲノムDNA 抽出	サンガー法、NGS、 ジェノタイピング、SNP、qPCR
AxyPrep MAG プラスミドキット	バクテリアからの プラスミドDNAの抽出	サンガー法、NGS、PCR増幅、 制限酵素処理
AxyPrep MAGティッシュ ブラッドgDNAキット	血液や動物組織からの gDNAの抽出	サンガー法、NGS、 ジェノタイピング、SNP、qPCR



ピペッター

Axygen® Axypet® Pro ピペッター 88

ピペッター



Axygen® Axypet® Pro ピペッター

Axygen Axypet Pro ピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4 桁のカウンターデザインは快適なピペティングを実現します。いずれのピペッターもブランジャーの動きがスムーズなため軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンは Axygen マルチラック チップと共通のカラーコードで識別がしやすく、クロスコンタミネーションを防ぎます。

- ▶ エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
- ▶ 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
- ▶ 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い 4 桁設定です。
- ▶ シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
- ▶ オートクレーブが可能で UV 耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
- ▶ マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
- ▶ 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
- ▶ 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
- ▶ 全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
保証期間は 3 年です。

シングルチャンネル

カタログ番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	個/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AP-2-P	0.1 - 2	± 40.0 - ± 1.5	≤ 12.0 - ≤ 0.7	10	1	38,100
AP-10-P	0.5 - 10	± 4.0 - ± 1.0	≤ 2.8 - ≤ 0.4	10	1	38,100
AP-20-P	2 - 20	± 3.5 - ± 0.8	≤ 1.5 - ≤ 0.3	200	1	38,100
AP-50-P	5 - 50	± 3.5 - ± 0.8	≤ 1.3 - ≤ 0.3	200	1	38,100
AP-100-P	10 - 100	± 3.0 - ± 0.8	≤ 1.0 - ≤ 0.2	200	1	38,100
AP-200-P	20 - 200	± 2.0 - ± 0.6	≤ 0.7 - ≤ 0.2	200	1	38,100
AP-1000-P	100 - 1,000	± 2.5 - ± 0.6	≤ 0.6 - ≤ 0.2	1,000	1	38,100

8 チャンネル

カタログ番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	個/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AP-8-10-P	0.5 - 10	± 10.0 - ± 2.0	≤ 8.0 - ≤ 1.2	10	1	96,100
AP-8-50-P	5 - 50	± 4.0 - ± 1.6	≤ 2.5 - ≤ 0.6	200	1	96,100
AP-8-200-P	10 - 200	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	200/300	1	96,100
AP-8-300-P	30 - 300	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	300	1	96,100

12 チャンネル

カタログ番号	容量範囲 (μL)	Accuracy (%)	Precision (%)	適合チップ (フィルターなし) (μL)	個/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AP-12-10-P	0.5 - 10	± 10.0 - ± 2.0	≤ 8.0 - ≤ 1.2	10	1	126,800
AP-12-50-P	5 - 50	± 4.0 - ± 1.6	≤ 2.5 - ≤ 0.6	200	1	126,800
AP-12-200-P	10 - 200	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	200/300	1	126,800
AP-12-300-P	30 - 300	± 3.0 - ± 1.0	≤ 1.5 - ≤ 0.6	300	1	126,800



Axygen® Axypet® Pro スターターキット

カタログ番号	仕様	個/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AP-STR-KIT-P	Axygen Axypet Pro スターターキット内容: シングルチャンネルピペッター 4 本 (カタログ番号 AP-10-P, AP-20-P, AP-200-P, AP-1000-P) ; ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 (カタログ番号 AP-USD4-P) ; Axygen マルチラック チップ (カタログ番号 MR-10XT-R, MR-200-R, MR-1000XT-R)	1	149,900



アクセサリー

カタログ番号	仕様	個/ ケース	メーカー希望 小売価格(円)
AP-USD	ピペッタースタンド (シングル、8 チャンネル、12 チャンネル 1 本立て)	1	15,300
AP-USD4-P	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 赤 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1	17,300
AP-USD4	ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明 (シングル 4 本もしくはマルチチャンネル 2 本)	1	17,300
AP-USD6	ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明 (シングル 6 本もしくはマルチチャンネル 3 本)	1	19,600

ピペッター校正サービス

コーニングではピペッターを安心してご使用いただくために校正サービスを行っています。校正サービスはコーニングの認定施設で実施し、JCSS 校正と ISO 検査からお選びいただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

www.corning.com/pipettor-calibration

製品安全性情報

カタログ番号	製品名	該当法令	化学名	濃度 (%)
MAG-PCR-CL-1	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 1 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	3
MAG-PCR-CL-5	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 5 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	3
MAG-PCR-CL-50	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 50 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	3
MAG-PCR-CL-250	AxyPrep MAG PCR クリナップキット 250 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	3
MAG-FRAG-I-1	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 1 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	5
MAG-FRAG-I-5	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 5 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	5
MAG-FRAG-I-50	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 50 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	5
MAG-FRAG-I-250	AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット 250 mL	安衛法*	イソプロピルアルコール	5
MAG-P-10	AxyPrep MAG プラスミドキット -10 prep	化審法	ナトリウム＝ドデカン-1-イル＝スルファート	1.25
		安衛法*	水酸化ナトリウム	2
MAG-P-S	AxyPrep MAG プラスミドキット -Small	化審法	ナトリウム＝ドデカン-1-イル＝スルファート	1.25
		安衛法*	水酸化ナトリウム	2
MAG-P-M	AxyPrep MAG プラスミドキット -Medium	化審法	ナトリウム＝ドデカン-1-イル＝スルファート	1.25
		安衛法*	水酸化ナトリウム	2

各製品についての詳しい情報は、弊社 WEB サイトをご覧ください。

*安衛法：労働安全衛生法(第57条の2)

インデックス

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
AM-2ML-RD		アキシマット 96 丸型ウェルストレージ用	50	780	39,000	59・60・65
AM-2ML-RD-IMP		インベルママット 96 丸型ウェルストレージ用	50	1,178	58,900	59・60・66
AM-2ML-RD-S		アキシマット 96 丸型ウェルストレージ用 滅菌済み	50	930	46,500	65
AM-2ML-SQ		アキシマット 96 角型ウェルストレージ用	50	780	39,000	59・65
AM-2ML-SQ-IMP		インベルママット 96 角型ウェルストレージ用	50	1,178	58,900	59・66
AM-2ML-SQ-IMP-S	○	インベルママット 96 角型ウェルストレージ用 滅菌済み	50	1,416	70,800	66
AM-384-DW-SQ		アキシマット 384 角型ウェルストレージ用	50	780	39,000	60・65
AM-384-PCR-RD		アキシマット 384 ウェル PCR 用	50	780	39,000	50・65
AM-384-SQ-IMP		インベルママット 384 角型ウェルストレージ用	50	1,178	58,900	60・66
AM-48-IMP		インベルママット 48 角型ウェル 5.0 mL ディープウェル用	50	1,178	58,900	59・66
AM-500UL-RD		アキシマット 96 丸型ウェル 0.6 mL ディープウェル用	50	780	39,000	60・65
AM-750UL-RD		アキシマット 96 丸型ウェル 750 µL ディープウェル用	50	780	39,000	65
AM-96-PCR-RD		アキシマット 96 ウェル PCR 用	50	780	39,000	46・47・48 49・65
AM-96-SEPTA-3100	○	アキシマット 96 ウェル ABI 用セプタマット	50	1,998	99,900	51
AM-SEPTA-310	○	ABI-310 用セプタキャップ	2,500	49.9	124,600	51
AP-1000-P		Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネルピペッター 100-1,000 µL	1	38,100	38,100	88
AP-100-P		Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 10-100 µL	1	38,100	38,100	88
AP-10-P		Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 0.5-10 µL	1	38,100	38,100	88
AP-12-10-P		Axygen Axypet Pro 12 チャンネルピペッター 0.5-10 µL	1	126,800	126,800	88
AP-12-200-P		Axygen Axypet Pro 12 チャンネルピペッター 10-200 µL	1	126,800	126,800	88
AP-12-300-P		Axygen Axypet Pro 12 チャンネルピペッター 30-300 µL	1	126,800	126,800	88
AP-12-50-P		Axygen Axypet Pro 12 チャンネルピペッター 5-50 µL	1	126,800	126,800	88
AP-200-P		Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 20-200 µL	1	38,100	38,100	88
AP-20-P		Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 2-20 µL	1	38,100	38,100	88
AP-2-P		Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 0.1-2 µL	1	38,100	38,100	88
AP-50-P		Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 5-50 µL	1	38,100	38,100	88
AP-8-10-P		Axygen Axypet Pro 8 チャンネルピペッター 0.5-10 µL	1	96,100	96,100	88
AP-8-200-P		Axygen Axypet Pro 8 チャンネルピペッター 10-200 µL	1	96,100	96,100	88
AP-8-300-P		Axygen Axypet Pro 8 チャンネルピペッター 30-300 µL	1	96,100	96,100	88
AP-8-50-P		Axygen Axypet Pro 8 チャンネルピペッター 5-50 µL	1	96,100	96,100	88
AP-STR-KIT-P		Axygen Axypet Pro スターターパック	1	149,900	149,900	89
AP-USD		ピペッタースタンド 1 本用	1	15,300	15,300	89
AP-USD4		ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 透明	1	17,300	17,300	89
AP-USD4-P		ユニバーサルリニアスタンド 4 本用 赤	1	17,300	17,300	89
AP-USD6		ユニバーサルリニアスタンド 6 本用 透明	1	19,600	19,600	89
BF-400		通気性シール	1,000	113.3	113,300	67
BF-400-S		通気性シール 滅菌済み	500	161	80,500	67
CM-96-RD	○	圧縮マット 96 ウェルシリコン製	50	780	39,000	65
CM-FLAT	○	圧縮マットフラットシリコン製	50	780	39,000	65
ER-10XT-R-S		10 µL ハイブリッドラック エクステンデッドチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	8	38,400	31
ER-200-R-S		200 µL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み	4,800	8	38,400	31

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
ER-300NX-R-S		300 μL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み	4,800	9.1	43,400	31
ER-300XT-R-S		300 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	9.1	43,500	31
ER-1000XT-R-S		1000 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	10.3	49,400	31
ERF-10XT-L-R-S		10 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り Maxymum Recovery® 滅菌済み	4,800	18.3	87,400	31
ERF-10XT-R-S		10 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	15.3	73,000	31
ERF-20-L-R-S		20 μL ハイブリッドラック チップ フィルター付き Maxymum Recovery 滅菌済み	4,800	18.3	87,400	31
ERF-20-R-S		20 μL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	15.3	73,000	31
ERF-100-L-R-S		100 μL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り Maxymum Recovery 滅菌済み	4,800	18.3	87,400	31
ERF-100-R-S		100 μL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	15.3	73,000	31
ERF-200NX-L-R-S		200 μL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り Maxymum Recovery 滅菌済み	4,800	18.3	87,400	31
ERF-200NX-R-S		200 μL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	15.3	73,000	31
ERF-300XT-L-R-S		300 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き, ラック入り Maxymum Recovery 滅菌済み	4,800	19.6	93,700	31
ERF-300XT-R-S		300 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	17.4	83,100	31
ERF-1000XT-L-R-S		1000 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り Maxymum Recovery 滅菌済み	4,800	20.7	98,900	31
ERF-1000XT-R-S		1000 μL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	18.5	88,600	31
EV-100-R		100 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ	4,800	15.5	74,300	8・12・20
EV-200-NTR		200 μL Tecan 用ネスト型チップ	3,840	11.9	45,500	20
EV-200-NTR-S		200 μL Tecan 用ネスト型チップ 滅菌済み	3,840	13.1	50,100	20
EV-200-R		200 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ	4,800	15.5	74,300	8・12・20
EV-200-R-S		200 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ 滅菌済み	4,800	16.2	77,400	8・12・20
EV-50-NTR		50 μL Tecan 用ネスト型チップ	3,840	11.9	45,500	20
EV-50-NTR-S		50 μL Tecan 用ネスト型チップ 滅菌済み	3,840	13.1	50,100	20
EV-50-R		50 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ	4,800	15.8	75,500	8・12・20
EV-50-R-S	◎ (20)	50 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ 滅菌済み	4,800	16.3	77,900	8・12・20
EVF-100-R-S		100 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	18.9	90,400	8・12・20
EVF-180-R-S		180 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	18.9	90,400	8・12・20
EVF-205-WB-R-S		180 μL Zymark/Caliper PapidPlate/SciClone/Zephy 用チップワイドボア フィルター付き 滅菌済み	4,800	27.2	130,200	8・12・20
EVF-50-R-S		50 μL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	18.9	90,400	8・12・20
FDSS-1536-BK-R	◎ (20)	50 μL Hamamatsu FDSS 7000 用チップ 黒	19,200	23.1	442,500	13
FT-384-BK-R		30 μL MD FLIPR 用チップ 黒	19,200	21.6	414,100	17
FT-384-C-R		30 μL MD FLIPR 用チップ	19,200	21.6	414,100	17
FX-10-R	◎ (20)	10 μL Beckman FX 用チップ	4,800	9.5	45,500	9
FX-20-R		20 μL Beckman FX 用チップ	4,800	8.8	41,900	9
FX-20-R-S		20 μL Beckman FX 用チップ 滅菌済み	4,800	10.0	47,700	9
FX-250-R		250 μL Beckman FX 用チップ	4,800	8.8	41,900	9
FX-250-R-S		250 μL Beckman FX 用チップ 滅菌済み	4,800	10.0	47,700	9
FX-255-WB-R		250 μL Beckman FX 用チップ ワイドボア	4,800	9.5	45,500	9
FX-384-30FP-R		30 μL Beckman FX 384 ウェル用チップ ファインポイント	19,200	31.1	596,700	10・13・16
FX-384-30FP-R-S		30 μL Beckman FX 384 ウェル用チップ ファインポイント 滅菌済み	19,200	34.3	656,700	10・13・16
FX-384-45FP-R		45 μL Beckman FX 384 ウェル用チップ ファインポイント	19,200	31.1	596,700	10・13・16
FX-384-R		30 μL Beckman FX 用チップ	19,200	25.8	495,100	10・13・16
FX-384-R-S		30 μL Beckman FX 用チップ 滅菌済み	19,200	28.4	544,400	10・13・16

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
FX-384-XL-R		50 µL Beckman FX 384 ウェル用チップ ロングタイプ ファインポイント	19,200	27.5	527,800	10・13・16
FX-384-XL-R-S		50 µL Beckman FX 384 ウェル用チップ ロングタイプ ファインポイント 滅菌済み	19,200	30.3	580,700	10・13・16
FX-50-R		50 µL Beckman FX 用チップ	4,800	8.8	41,900	9
FX-50-R-S		50 µL Beckman FX 用チップ 滅菌済み	4,800	10.0	47,700	9
FXF-165-WB-R-S	◎ (30)	165 µL Beckman FX 用チップ ワイドボア フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.8	85,200	9
FXF-180-R-S		165 µL Beckman FX 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.8	85,200	9
FXF-20-R-S		20 µL Beckman FX 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.8	85,200	9
FXF-200-R-S		200 µL Beckman FX 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.8	85,200	9
FXF-384-30FP-R-S		30 µL Beckman FX 384 ウェル用チップ ファインポイント フィルター付き 滅菌済み	19,200	46.2	885,500	10・13・16
FXF-384-XL-R-S		30 µL Beckman FX 384 ウェル用チップ ロングタイプ フィルター付き 滅菌済み	19,200	39.7	762,200	10・13・16
FXF-50-R-S		30 µL Beckman FX 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.8	85,200	9
HT-10-CBK-HTR		10 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り	2,304	15.8	36,200	14
HT-10-CBK-HTR-S	○	10 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	2,304	17.2	39,500	14
HT-10-CBK-STK		10 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ネスタブルブラック入り(4スタック)	11,520	16.0	183,300	15
HT-1000-CBK-HTR-S	○	1,000 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	1,536	18.5	28,400	14
HT-300-CBK-HTR		300 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り	2,304	15.8	36,200	14
HT-300-CBK-HTR-S		300 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	2,304	17.2	39,500	14
HT-300-CBK-STK		300 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ネスタブルブラック入り(4スタック)	11,520	16.0	183,300	15
HT-50-CBK-HTR		50 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り	2,304	15.8	36,200	14
HT-50-CBK-HTR-S	○	50 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	2,304	17.2	39,500	14
HT-50-CBK-STK		50 µL Hamilton STAR Line 用チップ 黒 ネスタブルブラック入り(4スタック)	11,520	16.0	183,300	15
HTF-10-CBK-HTR-S		10 µL Hamilton STAR Line 用チップ フィルター付き 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	2,304	20.2	46,500	14
HTF-1000-CBK-HTR-S		1,000 µL Hamilton STAR Line 用チップ フィルター付き 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	1,536	21.8	33,400	14
HTF-300-CBK-HTR-S		300 µL Hamilton STAR Line 用チップ フィルター付き 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	2,304	20.2	46,500	14
HTF-50-CBK-HTR-S		50 µL Hamilton STAR Line 用チップ フィルター付き 黒 ハンギングチップブラック入り 滅菌済み	2,304	20.2	46,500	14
IMAG-12T		IMAG マグネティックセパレーション装置スクリュウキャップチューブ用	1	31,800	31,800	85
IMAG-96P		IMAG ユニバーサルマグネティック装置 PCR および 96 ウェルプレート用	1	63,700	63,700	85
LT-384-BK-R		30 µL MD FLIPR Liberty 用チップ 黒	19,200	21.6	414,100	17
LT-384-R		30 µL MD FLIPR Liberty 用チップ	19,200	21.6	414,100	17
MAG-DYECL-1		Axygen® AxyPrep® MAG ダイクリンキット 1 mL	1	8,900	8,900	84
MAG-DYECL-250		Axygen AxyPrep MAG ダイクリンキット 250 mL	1	779,300	779,300	84
MAG-DYECL-5		Axygen AxyPrep MAG ダイクリンキット 5 mL	1	38,400	38,400	84
MAG-DYECL-50		Axygen AxyPrep MAG ダイクリンキット 50 mL	1	194,800	194,800	84
MAG-FRAG-I-1		Axygen AxyPrep MAG フラグメントセレクト -I キット 1 mL	1	6,600	6,600	83
MAG-FRAG-I-250		Axygen AxyPrep MAG フラグメントセレクト -I キット 250 mL	1	448,800	448,800	83
MAG-FRAG-I-5		Axygen AxyPrep MAG フラグメントセレクト -I キット 5 mL	1	23,400	23,400	83
MAG-FRAG-I-50		Axygen AxyPrep MAG フラグメントセレクト -I キット 50 mL	1	143,600	143,600	83
MAG-P-10		Axygen AxyPrep MAG プラスミドキット -10 prep	1	11,200	11,200	80
MAG-P-M		Axygen AxyPrep MAG プラスミドキット -Medium	1	272,200	272,200	80
MAG-P-S		Axygen AxyPrep MAG プラスミドキット -Small	1	90,700	90,700	80
MAG-PCR-CL-1		Axygen AxyPrep MAG PCR クリナップキット 1 mL	1	6,600	6,600	82
MAG-PCR-CL-250		Axygen AxyPrep MAG PCR クリナップキット 250 mL	1	348,300	348,300	82

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
MAG-PCR-CL-5		Axygen® AxyPrep® MAG PCR クリナップキット 5 mL	1	24,900	24,900	82
MAG-PCR-CL-50		Axygen AxyPrep MAG PCR クリナップキット 50 mL	1	105,100	105,100	82
MAG-PLANT-GDNA-10		Axygen AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット 10 prep	1	10,100	10,100	81
MAG-PLANT-GDNA-M		Axygen AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット -Medium	1	127,600	127,600	81
MAG-PLANT-GDNA-S		Axygen AxyPrep MAG プラント gDNA 抽出キット -Small	1	63,800	63,800	81
MAG-T-10		Axygen AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット -10 prep	1	15,400	15,400	79
MAG-T-GDNA-M		Axygen AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット -Medium	1	362,900	362,900	79
MAG-T-GDNA-S		Axygen AxyPrep MAG ティッシュ、ブラッド gDNA キット -Small	1	113,400	113,400	79
MCT-060-A		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	10,000	5.2	51,800	72
MCT-060-B	○	0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 青色	10,000	5.0	49,800	72
MCT-060-C		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 透明	10,000	4.8	47,700	72
MCT-060-C-J		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	1,000	5.5	5,500	72
MCT-060-C-S		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	5,000	8.2	40,700	72
MCT-060-G	○	0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色	10,000	5.0	49,800	72
MCT-060-L-C		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery® 透明	5,000	6.7	33,200	72
MCT-060-L-C-J		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery 透明(小口パック)	500	7.6	3,800	72
MCT-060-O	○	0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色	10,000	5.0	49,800	72
MCT-060-R	○	0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色	10,000	5.0	49,800	72
MCT-060-SP	○	0.6 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	10,000	5.7	56,800	72
MCT-060-V	○	0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色	10,000	5.0	49,800	72
MCT-060-X		0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色	10,000	5.0	49,800	72
MCT-150-A		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	5,000	5.4	26,700	72
MCT-150-B	○	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 青色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-150-C		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明	5,000	4.6	22,900	72
MCT-150-C-J		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	500	5.2	2,600	72
MCT-150-C-S		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	2,500	9.5	23,700	72
MCT-150-C-S-J		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み (小口パック)	250	10.8	2,700	72
MCT-150-G	○	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-150-L-C		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery 透明	2,500	7.1	17,600	72
MCT-150-L-C-J		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery 透明(小口パック)	250	8.0	2,000	72
MCT-150-NC		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 キャップなし	5,000	5.4	26,700	72
MCT-150-O	◎ (5)	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-150-R	○	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-150-SP	○	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	5,000	5.9	29,300	72
MCT-150-V	○	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-150-X		1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-150-Y	○	1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 黄色	5,000	5.1	25,300	72
MCT-175-A		1.7 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	5,000	5.8	28,700	72
MCT-175-B	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 青色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-175-C		1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 透明	5,000	5.0	25,000	72
MCT-175-C-J		1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	500	5.8	2,900	72
MCT-175-C-S		1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	2,500	9.5	23,700	72

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
MCT-175-C-S-J		1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み (小口パック)	250	10.8	2,700	72
MCT-175-G	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-175-L-C		1.7 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery® 透明	2,500	7.1	17,600	72
MCT-175-O	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-175-R	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-175-SP	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	5,000	6.6	32,600	72
MCT-175-V	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-175-X	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-175-Y	○	1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 黄色	5,000	5.5	27,400	72
MCT-200-A		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	5,000	5.9	29,500	73
MCT-200-B	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 青色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-200-C		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明	5,000	5.2	25,800	73
MCT-200-C-J		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	500	6	3,000	73
MCT-200-C-S		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	2,500	9.8	24,500	73
MCT-200-C-S-J		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み (小口パック)	250	11.2	2,800	73
MCT-200-G		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-200-L-C		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery 透明	2,500	7.1	17,600	73
MCT-200-L-C-J		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ Maxymum Recovery 透明(小口パック)	250	8.0	2,000	73
MCT-200-NC		2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 キャップなし	5,000	5.0	24,900	73
MCT-200-O	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-200-R	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-200-SP	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ アソート	5,000	6.6	32,600	73
MCT-200-V	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-200-X	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-200-Y	○	2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 黄色	5,000	5.7	28,100	73
MCT-500-C		5.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明	1,250	23.0	28,700	73
MCT-500-C-J		5.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 (小口パック)	250	26.4	6,600	73
MCT-500-C-S		5.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み	1,250	35.3	44,100	73
MCT-500-C-S-J		5.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み (小口パック)	250	40.4	10,100	73
MCT-500-X		5.0 mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色	1,250	27.2	33,900	73
MCT-500-X-J		5.0 mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色 (小口パック)	250	31.2	7,800	73
MR-1000XT		1,000 µL マルチラック エクステンデッドチップ バルク	7,680	3.9	29,200	28
MR-1000XT-L-R-S		1,000 µL マルチラック エクステンデッドチップ Maxymum Recovery 滅菌済み	3,840	13.0	49,900	29
MR-1000XT-R		1,000 µL マルチラック エクステンデッドチップ ラック入り	3,840	9.7	36,900	28
MR-1000XT-RL		1,000 µL マルチラック エクステンデッドチップ リロードシステム	3,072	8.2	25,100	29
MR-1000XT-R-S		1,000 µL マルチラック エクステンデッドチップ ラック入り 滅菌済み	3,840	10.9	41,500	28
MR-10XT		10 µL マルチラック エクステンデッドチップ バルク	10,000	3.3	32,300	28
MR-10XT-L-R-S		10 µL マルチラック エクステンデッドチップ Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	29
MR-10XT-R		10 µL マルチラック エクステンデッドチップ ラック入り	4,800	7.3	35,000	28
MR-10XT-RL		10 µL マルチラック エクステンデッドチップ リロードシステム	3,840	6.0	23,000	29
MR-10XT-R-S		10 µL マルチラック エクステンデッドチップ 滅菌済み	4,800	8.4	40,300	28
MR-10XT-TS		10 µL マルチラック エクステンデッドチップステーション	4,800	4.8	23,000	30

製品コード	受注発注品 (最低発注数量) 製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
MR-10XT-TS-S	10 μL マルチラック エクステンドチップステーション 滅菌済み	4,800	6.0	28,700	30
MR-200	200 μL マルチラック チップ バルク	10,000	3.3	32,300	28
MR-200-L-R-S	200 μL マルチラック チップ Maxymum Recovery® ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	29
MR-200-R	200 μL マルチラック チップ ラック入り	4,800	7.3	35,000	28
MR-200-RL	200 μL マルチラック チップ リロードシステム	3,840	6.0	23,000	29
MR-200-R-S	200 μL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み	4,800	8.4	40,300	28
MR-200-TS	200 μL マルチラック チップステーション	4,800	4.8	23,000	30
MR-200-TS-S	200 μL マルチラック チップステーション 滅菌済み	4,800	6.0	28,700	30
MR-300-L-R-S	300 μL マルチラック チップ Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	4,800	11.4	54,700	29
MR-300-R	300 μL マルチラック チップ ラック入り	4,800	8.4	40,300	28
MR-300-RL	300 μL マルチラック チップ リロードシステム	3,840	7.2	27,600	29
MR-300-R-S	300 μL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み	4,800	9.5	45,600	28
MR-300XT-L-R-S	300 μL マルチラック エクステンドチップ Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	3,840	11.5	43,800	29
MR-300XT-R	300 μL マルチラック エクステンドチップ ラック入り	3,840	8.5	32,300	28
MR-300XT-R-S	300 μL マルチラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み	3,840	9.6	36,500	28
MRF-1000XT-L-R-S	1,000 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	3,840	22.8	87,500	30
MRF-1000XT-R-S	1,000 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	3,840	20.4	78,300	29
MRF-100-L-R-S	100 μL マルチラック チップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	4,800	20.2	96,600	30
MRF-100-R-S	100 μL マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	16.8	80,600	29
MRF-10XT-L-R-S	10 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	4,800	20.2	96,600	30
MRF-10XT-R-S	10 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	16.8	80,600	29
MRF-200NX-L-R-S	200 μL NX マルチラック チップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	4,800	20.2	96,600	30
MRF-200NX-R-S	200 μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	4,800	16.8	80,600	29
MRF-200XT-L-R-S	200 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	3,840	20.2	77,300	30
MRF-200XT-R-S	200 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	3,840	16.8	64,500	29
MRF-20-L-R-S	20 μL マルチラック チップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	4,800	20.2	96,600	30
MRF-20-R-S	20 μL ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	16.8	80,600	29
MRF-300XT-L-R-S	300 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き Maxymum Recovery ラック入り 滅菌済み	3,840	21.6	82,800	30
MRF-300XT-R-S	300 μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み	3,840	19.2	73,500	29
MR-R-A	Axygen® マルチラック チップ用空ラック (10 μL エクステンド、200 μL、200 μL NX、300 μL)	5	580.0	2,900	30
MR-R-B	Axygen マルチラック チップ用空ラック (200 μL エクステンド、300 μL エクステンド、1,000 μL エクステンド)	5	580.0	2,900	30
MTS-06-C	0.6 mL ミニチューブ バルク	4,800	4.8	22,700	61
MTS-06-C-R	0.6 mL ミニチューブ ラック	4,800	10.7	51,300	61
MTS-06-C-R-S	0.6 mL ミニチューブ ラック 滅菌済み	4,800	13.0	62,000	61
MTS-11-12-C	1.1 mL 12 連ミニチューブ バルク	400	56.8	22,700	61
MTS-11-12-C-R	1.1 mL 12 連ミニチューブ ラック	400	128.3	51,300	61
MTS-11-12-C-R-S	1.1 mL 12 連ミニチューブ ラック 滅菌済み	400	155.0	62,000	61
MTS-11-8-C	1.1 mL 8 連ミニチューブ バルク	600	37.9	22,700	61
MTS-11-8-C-R	1.1 mL 8 連ミニチューブ ラック	600	85.5	51,300	61
MTS-11-8-C-R-S	1.1 mL 8 連ミニチューブ ラック 滅菌済み	600	103.4	62,000	61
MTS-11-C	1.1 mL ミニチューブ バルク	4,800	4.8	22,700	61
MTS-11-C-R	1.1 mL ミニチューブ ラック	4,800	10.7	51,300	61

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
MTS-11-C-R-S		1.1 mL ミニチューブ ラック 滅菌済み	4,800	13.0	62,000	61
MTS-12CP-C		ミニチューブ用 12 連キャップ	400	36.0	14,400	61
MTS-12CP-C-S		ミニチューブ用 12 連キャップ 滅菌済み	400	50.8	20,300	61
MTS-8CP-C		ミニチューブ用 8 連キャップ	600	24.0	14,400	61
MTS-8CP-C-S		ミニチューブ用 8 連キャップ 滅菌済み	600	33.9	20,300	61
MTX-1250-C	○	1,250 µL Matrix 適合チップ 透明 バルク	5,000	11.8	58,700	37
MTX-1250-C-R	○	1,250 µL Matrix 適合チップ 透明 ラック入り	3,456	15.5	53,300	37
MTXF-1250-C-R-S	○	1,250 µL Matrix 適合 フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	3,456	25.4	87,500	40
P-2ML-SQ-C		96 ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明	25	920.0	23,000	59
P-2ML-SQ-C-S		96 ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み	25	1,368.0	34,200	59
P-384-120SQ-C		384 ウェル 120 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明	50	690.0	34,500	60
P-384-120SQ-C-S	○	384 ウェル 120 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み	50	988.0	49,400	60
P-384-240SQ-C		384 ウェル 240 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明	50	920.0	46,000	60
P-384-240SQ-C-S	○	384 ウェル 240 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み	50	1,086.0	54,300	60
P-5ML-48-C		48 ウェル 5 mL ディープウェルプレート長方形型ウェル 透明	25	1,976.0	49,400	59
P-5ML-48-C-S		48 ウェル 5 mL ディープウェルプレート長方形型ウェル 透明 滅菌済み	25	2,836.0	70,900	59
P-96-450R-C		96 ウェル 500 µL 丸底アッセイプレート丸型ウェル 透明	50	508.0	25,400	60
P-96-450R-C-S		96 ウェル 500 µL 丸底アッセイプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み	50	644.0	32,200	60
P-96-450V-B	○	96 ウェル 500 µL V 底アッセイプレート丸型ウェル 青	50	554.0	27,700	60
P-96-450V-C		96 ウェル 500 µL V 底アッセイプレート丸型ウェル 透明	50	508.0	25,400	60
P-96-450V-C-S		96 ウェル 500 µL V 底アッセイプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み	50	644.0	32,200	60
P-96-450V-Y	○	96 ウェル 500 µL V 底アッセイプレート丸型ウェル 黄	50	554.0	27,700	60
P-DW-10ML-24-C		24 ウェル 10 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明	25	1,648.0	41,200	59
P-DW-10ML-24-C-S		24 ウェル 10 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み	25	1,976.0	49,400	59
P-DW-11-C		96 ウェル 1.1 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明	50	690.0	34,500	59
P-DW-11-C-S		96 ウェル 1.1 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み	50	824.0	41,200	59
P-DW-20-C		96 ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明	50	690.0	34,500	60
P-DW-20-C-S		96 ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み	50	824.0	41,200	60
P-DW-20-C-S-IND		96 ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 個別包装 滅菌済み	30	2,740.0	82,200	60
P-DW-500-C		96 ウェル 0.6 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明	50	690.0	34,500	60
PCR-0108-LP-RT-C		PCR 8 連チューブ 0.1 mL ロープロファイル 透明	1,250	138.1	172,600	52
PCR-02-A		0.2 mL PCR チューブ フラットキャップ付き アソート	10,000	7.8	77,600	51
PCR-02-B		0.2 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 青	10,000	7.4	73,900	51
PCR-02-C		0.2 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 透明	10,000	7.2	71,900	51
PCR-02-C-J		0.2 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 透明 (小口パック)	1,000	8.3	8,300	51
PCR-02-FCP-C		0.2 mL PCR 8 連フラットキャップ 透明	1,250	21.1	26,300	52
PCR-02-L-C		0.2 mL PCR チューブ マキシマムリカバリー フラットキャップ付き 透明	10,000	10.3	102,200	51
PCR-02-L-C-J		0.2 mL PCR チューブ マキシマムリカバリー フラットキャップ付き 透明 (小口パック)	1,000	11.8	11,800	51
PCR-02-NC		0.2 mL PCR チューブ キャップなし 透明	10,000	7.2	71,200	51
PCR-02-NC-J		0.2 mL PCR チューブ キャップなし 透明 (小口パック)	1,000	8.2	8,200	51
PCR-02-V	○	0.2 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 紫	10,000	7.4	73,900	51
PCR-02-Y	○	0.2 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 黄	10,000	7.4	73,900	51

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
PCR-0208-A		PCR 8 連チューブ 0.2 mL アソート キャップなし	1,250	110.0	137,400	52
PCR-0208-AD-C		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 ドームキャップ一体型	1,260	111.4	140,300	52
PCR-0208-AD-C-J		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 ドームキャップ一体型 (小口パック)	126	127.8	16,100	52
PCR-0208-AF-C		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ一体型	1,260	111.4	140,300	52
PCR-0208-AF-C-J		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ一体型 (小口パック)	126	127.8	16,100	52
PCR-0208-C		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 キャップなし	1,250	103.6	129,500	52
PCR-0208-C-J		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 キャップなし (小口パック)	125	119.2	14,900	52
PCR-0208-CP-C		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 ドームキャップ付き	1,250	124.2	155,200	52
PCR-0208-CP-C-J		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 ドームキャップ付き (小口パック)	125	142.4	17,800	52
PCR-0208-FCP-C		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ付き	1,250	122.0	152,400	52
PCR-0208-FCP-C-J		PCR 8 連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ付き (小口パック)	125	140	17,500	52
PCR-0212-FCP-C		PCR 12 連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ付き	800	169.9	135,900	52
PCR-02CP-A		PCR 8 連ドームキャップ アソート	1,250	23.0	28,700	52
PCR-02CP-C		PCR 8 連ドームキャップ 透明	1,250	20.8	26,000	52
PCR-02CP-C-J		PCR 8 連ドームキャップ 透明 (小口パック)	125	24	3,000	52
PCR-02D-A	○	0.2 mL PCR チューブ ドームキャップ付き アソート	10,000	7.8	77,600	51
PCR-02D-C		0.2 mL PCR チューブ ドームキャップ付き 透明	10,000	7.2	71,900	51
PCR-02D-C-J		0.2 mL PCR チューブ ドームキャップ付き 透明 (小口パック)	1,000	8.3	8,300	51
PCR-02D-L-C		0.2 mL PCR チューブ Maxymum Recovery® ドームキャップ付き 透明	10,000	10.3	102,200	51
PCR-02D-L-C-J		0.2 mL PCR チューブ Maxymum Recovery ドームキャップ付き 透明 (小口パック)	1,000	11.8	11,800	51
PCR-05-A	○	0.5 mL PCR チューブ フラットキャップ付き アソート	10,000	6.4	63,500	51
PCR-05-C		0.5 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 透明	10,000	6.2	61,100	51
PCR-05-C-J		0.5 mL PCR チューブ フラットキャップ付き 透明 (小口パック)	1,000	7	7,000	51
PCR-05-L-C		0.5 mL PCR チューブ Maxymum Recovery フラットキャップ付き 透明	10,000	8.7	86,900	51
PCR-24-C		24 ウェル PCR プレート 0.2 mL スカートなし エレベーターウェル透明	50	258.0	12,900	51
PCR-2CP-RT-C		PCR 8 連チューブ 0.2 mL qPCR 用フラットキャップ 透明	1,250	38.4	47,900	52
PCR-2CP-RT-C-J		PCR 8 連チューブ 0.2 mL qPCR 用フラットキャップ 透明 (小口パック)	125	44	5,500	52
PCR-32-C		32 ウェル PCR プレート 0.2 mL スカートなし エレベーターウェル透明	50	350.0	17,500	51
PCR-384-C		384 ウェル PCR プレート 50 µL フルスカート A24/P24 ダブルコーナーノッチ 透明	50	920.0	46,000	50
PCR-384-FS-B-C		384 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製青フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリントユニバーサル	50	828	41,400	45
PCR-384-FS-C-C		384 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製透明フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリントユニバーサル	50	828	41,400	45
PCR-384-LC480-W		Roche 480 Light Cycler 用 384 ウェル PCR プレート 白 シール付き	50	1,582.0	79,100	50
PCR-384-LC480-W-NF		Roche 480 Light Cycler 用 384 ウェル PCR プレート 白 シールなし	50	892.0	44,600	50
PCR-384M2-C		384 ウェル PCR プレート 50 µL フルスカート A24 シングルコーナーノッチ 透明	50	920.0	46,000	50
PCR-48-C		48 ウェル PCR プレート 0.2 mL スカートなし エレベーターウェル透明	50	434.0	21,700	51
PCR-96-AB-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL エレベーターウェル スカート ABI サーマルサイクラー対応 透明	50	824.0	41,200	48
PCR-96-BRF-B-C		96 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製青フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリント Bio-Rad 適合	50	742	37,100	45
PCR-96-BRF-C-C		96 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製透明フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリント Bio-Rad 適合	50	742	37,100	45
PCR-96-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL スカートなし エレベーターウェル透明	50	616.0	30,800	47
PCR-96-C-S		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL スカートなし エレベーターウェル透明 滅菌済み	50	920.0	46,000	47
PCR-96-EPF-B-C		96 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製青フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリント Eppendorf 適合 フルスカート	50	742	37,100	45
PCR-96-EPF-C-C		96 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製透明フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリント Eppendorf 適合 フルスカート	50	742	37,100	45

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
PCR-96-EPS-B-C		96 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製青フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリント Eppendorf 適合 ハーフスカート	50	742	37,100	45
PCR-96-EPS-C-C		96 ウェル PCR プレート ポリカーボネート製透明フレーム ポリプロピレン製透明チューブ ANSI フットプリント Eppendorf 適合 ハーフスカート	50	742	37,100	45
PCR-96-FLT-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL スカートなし フラットトップ 透明	100	531.0	53,100	47
PCR-96-FS-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL フルスカート 透明	50	616.0	30,800	49
PCR-96-FS-C-PBC	○	96 ウェル PCR プレート 0.2 mL フルスカート 透明 バーコード付き	50	966.0	48,300	49
PCR-96-HS-AC-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL 自動化対応 ハーフスカート 透明	50	824.0	41,200	46
PCR-96-HS-AC-W	◎ (10)	96 ウェル PCR プレート 0.2 mL 自動化対応 ハーフスカート 白	50	824.0	41,200	46
PCR-96-LC480-C-NF	○	Roche 480 Light Cycler 用 96 ウェル PCR プレート 透明 シールなし	50	892.0	44,600	48
PCR-96-LC480-W		Roche 480 Light Cycler 用 96 ウェル PCR プレート 白 シール付き	50	1,384.0	69,200	48
PCR-96-LC480-W-BC	○	Roche 480 Light Cycler 用 96 ウェル PCR プレート 白 バーコード付き シール付き	50	1,730.0	86,500	48
PCR-96-LC480-W-NF		Roche 480 Light Cycler 用 96 ウェル PCR プレート 白 シールなし	50	892.0	44,600	48
PCR-96-LP-AB-C		96 ウェル PCR プレート 0.1 mL ロープロファイル ハーフスカート ABI Fast PCR 対応 透明	100	1,106.0	110,600	47
PCR-96-LP-AB-W	○	96 ウェル PCR プレート 0.1 mL ロープロファイル ハーフスカート ABI Fast PCR 対応 白	100	1,106.0	110,600	47
PCR-96-LP-FLT-C		96 ウェル PCR プレート 0.1 mL ロープロファイル スカートなし フラットトップ 透明	100	620.0	62,000	46
PCR-96-LP-FLT-W	○	96 ウェル PCR プレート 0.1 mL ロープロファイル スカートなし フラットトップ 白	100	620.0	62,000	46
PCR-96-SG-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL 区切り入り ハーフスカート 透明	50	616.0	30,800	49
PCR-96M2-HS-C		96 ウェル PCR プレート 0.2 mL ハーフスカート 透明	50	824.0	41,200	48
PCR-AS-200		アルミシール 35 μm ピアッサブル	500	155.8	77,900	67
PCR-AS-600		アルミシール 50 μm	500	146.2	73,100	67
PCR-SP		アキシシール ポリエステル製	500	62.2	31,100	67
PCR-SP-S		アキシシール ポリエステル製 滅菌済み	500	86.4	43,200	67
PCR-TS		サイクラーシール ポリプロピレン製 60 μm	500	83.4	41,700	67
PCR-TS-900		サイクラーシール ポリプロピレン製 120 μm	250	274.0	68,500	67
PK-20-R	◎ (20)	20 μL Packard PlateTrak, Evolution, MiniTrak 用チップ	4,800	9.7	46,100	18
PK-200-R		200 μL Packard PlateTrak, Evolution, MiniTrak 用チップ	4,800	9.7	46,100	17・18
PK-384-R		30 μL Packard PlateTrak 384 ウェル用チップ	19,200	25.7	492,200	17・18
PK-384-R-S		30 μL Packard PlateTrak 384 ウェル用チップ 滅菌済み	19,200	28.9	554,700	18
PK-50-R		50 μL Packard PlateTrak, Evolution, MiniTrak 用チップ	4,800	9.7	46,100	18
PKF-384-R-S		30 μL Packard PlateTrak 384 ウェル用チップ フィルター付き 滅菌済み	19,200	36.2	693,500	18
RES-MW12-HP		12 チャンネル試薬リザーバー 7.0 mL ハイプロファイル トラフ型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-MW12-HP-SI		12 チャンネル試薬リザーバー 7.0 mL ハイプロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み	25	2,004.0	50,100	24
RES-MW12-LP		12 チャンネル試薬リザーバー 1.75 mL ロープロファイル トラフ型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-MW12-LP-SI		12 チャンネル試薬リザーバー 1.75 mL ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み	25	1,932.0	48,300	24
RES-MW8-HP		8 チャンネル試薬リザーバー 10 mL ハイプロファイル トラフ型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-MW8-HP-SI		8 チャンネル試薬リザーバー 10 mL ハイプロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み	25	1,936.0	48,400	24
RES-MW8-LP		8 チャンネル試薬リザーバー 4.0 mL ロープロファイル トラフ型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-MW8-LP-SI		8 チャンネル試薬リザーバー 4.0 mL ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み	25	1,932.0	48,300	24
RES-SW1-LP		シングルウェル試薬リザーバー 90 mL ロープロファイル 平底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-SW1-LP-SI		シングルウェル試薬リザーバー 90 mL ロープロファイル 平底 個別包装 滅菌済み	25	2,188.0	54,700	24
RES-SW12-HP		シングルウェル試薬リザーバー 290 mL ハイプロファイル 12 ボトム トラフ型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-SW12-HP-SI		シングルウェル試薬リザーバー 290 mL ハイプロファイル 12 ボトム トラフ型底 個別包装 滅菌済み	25	1,932.0	48,300	24
RES-SW384-FX		シングルウェル試薬リザーバー 170 mL ミディアムプロファイル 384 ボトム	25	1,840.0	46,000	24

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
RES-SW384-HP-SI		シングルウェル試薬リザーバー 282 mL ハイプロファイル 384 ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み	25	1,932.0	48,300	24
RES-SW384-LP		シングルウェル試薬リザーバー 92 mL ロープロファイル 384 ボトム ダイヤモンド型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-SW384-LP-SI		シングルウェル試薬リザーバー 92 mL ロープロファイル 384 ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み	25	1,932.0	48,300	24
RES-SW8-HP		シングルウェル試薬リザーバー 290 mL ハイプロファイル 8 ボトム トラフ型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-SW8-HP-SI		シングルウェル試薬リザーバー 290 mL ハイプロファイル 8 ボトム トラフ型底 個別包装 滅菌済み	25	1,932.0	48,300	24
RES-SW96-HP-M		シングルウェル試薬リザーバー 240 mL ハイプロファイル 96 ボトム ダイヤモンド型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-SW96-HP-SI-M		シングルウェル試薬リザーバー 240 mL ハイプロファイル 96 ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み	25	2,004.0	50,100	24
RES-SW96-LP		シングルウェル試薬リザーバー 86 mL ロープロファイル 96 ボトム ダイヤモンド型底 バルク	25	1,840.0	46,000	24
RES-SW96-LP-SI	◎ (25)	シングルウェル試薬リザーバー 86 mL ロープロファイル 96 ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み	25	2,004.0	50,100	24
RES-V-50		50 mL 試薬リザーバー バルク	100	84.0	8,400	41
RES-V-50-S		50 mL 試薬リザーバー 滅菌済み	200	102.0	20,400	41
RES-V-50-SI		50 mL 試薬リザーバー 個別包装 滅菌済み	100	216.0	21,600	41
RFL-1200-C		1,200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック	4,608	6.9	31,400	32
RFL-222-C		200 µL ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック	4,800	4.9	23,200	32
RFL-300-C		10 µL P2/P10 ギルソン適合チップ 透明 リフィルラック	4,800	6.0	28,600	32
RFL-R		空ラック フタ付き、10 µL/200 µL ユニバーサルフィットチップリフィル用	50	332.0	16,600	32
RFL-R-1200		空ラック フタ付き、1,200 µL ユニバーサルフィットチップリフィル用	30	553.4	16,600	32
RRF-175-C-R-S		175 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	27.2	130,500	19
RRF-175-CBK-R-S		175 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み	4,800	34.1	163,600	19
RRF-25-C-R-S		25 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	27.2	130,500	19
RRF-25-CBK-R-S		25 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み	4,800	28.4	136,000	19
RRP-20-C-R		20 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ	4,800	24.2	116,000	19
RRP-200-C-R-S		200 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ 滅菌済み	4,800	26.9	128,800	19
RRP-200-CBK-R		200 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ 黒	4,800	28.4	136,000	19
RRP-50-C-R		50 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ	4,800	24.2	116,000	19
RRP-50-CBK-R		50 µL PerkinElmer Janus (Roborack) 用チップ 黒	4,800	28.4	136,000	19
SCO-BR		マイクロチューブ用 O リング付きキャップ 茶色	4,000	18.5	73,700	75
SCO-C		マイクロチューブ用 O リング付きキャップ 透明	4,000	18.0	71,700	75
SCO-G		マイクロチューブ用 O リング付きキャップ 緑色	4,000	18.5	73,700	75
SCO-LP-B		マイクロチューブ用 O リング付きループ付きキャップ 青色	4,000	19.0	75,700	75
SCO-LP-BR		マイクロチューブ用 O リング付きループ付きキャップ 茶色	4,000	19.0	75,700	75
SCO-LP-C		マイクロチューブ用 O リング付きループ付きキャップ 透明	4,000	18.5	73,700	75
SCO-LP-O		マイクロチューブ用 O リング付きループ付きキャップ 橙色	4,000	19.0	75,700	75
SCO-LP-Y		マイクロチューブ用 O リング付きループ付きキャップ 黄色	4,000	19.0	75,700	75
SCO-R		マイクロチューブ用 O リング付きキャップ 赤色	4,000	18.5	73,700	75
SCO-Y		マイクロチューブ用 O リング付きキャップ 黄色	4,000	18.5	73,700	75
SCT-050-A-S		0.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	35.6	142,400	74
SCT-050-C-S		0.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	33.5	134,000	74
SCT-050-SS-A-S		0.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	35.6	142,400	74
SCT-050-SS-C		0.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明	4,000	29.7	118,700	74
SCT-050-SS-C-S		0.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	33.5	134,000	74
SCT-050-SS-G		0.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 緑色	4,000	30.7	122,700	74

製品コード	受注発注品 (最低発注数量) 製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
SCT-050-SS-R	0.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 赤色	4,000	30.7	122,700	74
SCT-150-A-S	1.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	35.6	142,400	74
SCT-150-C	1.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明	4,000	29.7	118,700	74
SCT-150-C-J	1.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 (小口パック)	500	34.2	17,100	74
SCT-150-C-S	1.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	33.5	134,000	74
SCT-150-C-S-J	1.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ (小口パック)	500	38.6	19,300	74
SCT-150-SS-A-S	1.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	35.6	142,400	74
SCT-150-SS-C	1.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明	4,000	29.7	118,700	74
SCT-150-SS-C-S	1.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	33.5	134,000	74
SCT-200-A-S	2.0 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	35.6	142,400	74
SCT-200-C	2.0 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明	4,000	29.7	118,700	74
SCT-200-C-J	2.0 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 (小口パック)	500	34.2	17,100	74
SCT-200-C-S	2.0 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 滅菌済み	4,000	33.5	134,000	74
SCT-200-C-S-J	2.0 mL コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 滅菌済み (小口パック)	500	38.6	19,300	74
SCT-200-SS-A-S	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	35.6	142,400	74
SCT-200-SS-C	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明	4,000	29.7	118,700	74
SCT-200-SS-C-J	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 (小口パック)	500	34.2	17,100	74
SCT-200-SS-C-S	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ	4,000	33.5	134,000	74
SCT-200-SS-C-S-J	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ (小口パック)	500	38.6	19,300	74
SCT-200-SS-G	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 緑色	4,000	30.7	122,700	74
SCT-200-SS-O	2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 橙色	4,000	30.7	122,700	74
SCT-5ML	5 mL 自立型スクリューチューブ 青キャップ	1,000	13.4	13,400	75
SCT-5ML-S	5 mL 自立型スクリューチューブ 青キャップ 滅菌済み	500	28.6	14,300	75
ST-050	0.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	8.7	34,800	74
ST-050-SS	0.5 mL 自立型スクリューチューブ キャップなし	4,000	8.7	34,800	74
ST-050-SS-X	0.5 mL 自立型スクリューチューブ キャップなし	4,000	10.3	41,100	74
ST-050-X	0.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	10.3	41,100	74
ST-150	1.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	8.7	34,800	74
ST-150-C-S	1.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み	4,000	14.2	56,500	74
ST-150-SS	1.5 mL 自立型スクリューチューブ キャップなし	4,000	8.7	34,800	74
ST-150-SS-X	1.5 mL 自立型スクリューチューブ キャップなし	4,000	10.3	41,100	74
ST-200	2.0 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	8.7	34,800	74
ST-200-C-S	2.0 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	14.2	56,500	74
ST-200-SS	2.0 mL 自立型スクリューチューブ キャップなし	4,000	8.7	34,800	74
ST-200-SS-X	2.0 mL 自立型スクリューチューブ キャップなし	4,000	10.3	41,100	74
ST-200-X	2.0 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	10.3	41,100	74
ST-45	0.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし	4,000	9.0	35,900	74
T-1000-B	1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 バルク	5,000	3.2	15,900	36
T-1000-B-J	1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 バルク (小口パック)	1,000	3.7	3,700	36
T-1000-B-R	1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り	5,000	8.0	39,900	36
T-1000-B-R-J	1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り (小口パック)	1,000	9.2	9,200	36
T-1000-B-R-S	1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み	5,000	8.9	44,400	36

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
T-1000-B-R-S-J		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	1,000	10.2	10,200	36
T-1000-C		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 バルク	5,000	3.2	15,900	36
T-1000-C-L		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery® 透明 バルク	5,000	3.4	16,900	36
T-1000-C-L-J		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 バルク (小口パック)	1,000	3.9	3,900	36
T-1000-C-L-R		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り	5,000	8.4	41,700	36
T-1000-C-L-R-J		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り (小口パック)	1,000	9.6	9,600	36
T-1000-C-L-R-S		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み	5,000	10.1	50,500	36
T-1000-C-L-R-S-J		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	1,000	11.6	11,600	36
T-1000-C-R		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り	5,000	8.0	39,900	36
T-1000-C-R-J		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り (小口パック)	1,000	9.2	9,200	36
T-1000-C-R-S		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	5,000	8.9	44,400	36
T-1000-C-R-S-J		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	1,000	10.2	10,200	36
T-1005-WB-C		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 バルク	5,000	3.6	17,900	36
T-1005-WB-C-R		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り	5,000	8.5	42,300	36
T-1005-WB-C-R-S		1,000 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り 滅菌済み	5,000	9.4	46,900	36
T-10ML-C		10 mL マクロチップ 透明 バルク	2,000	35.5	71,000	41
T-10XT-C		10 µL ロングリーチチップ 透明 バルク	10,000	3.3	32,300	41
T-10XT-C-R-S		10 µL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.8	37,400	41
T-1000XT-C		1,000 µL ロングリーチチップ 透明 バルク	7,680	4.4	33,600	41
T-1000XT-C-R-S		1,000 µL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	3,840	9.9	37,800	41
T-200-C		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 バルク	20,000	2.8	54,800	34
T-200-C-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 バルク (小口パック)	1,000	3.2	3,200	34
T-200-C-L		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 バルク	20,000	3.3	65,200	34
T-200-C-L-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 バルク (小口パック)	1,000	3.7	3,700	34
T-200-C-L-R		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り	4,800	7.9	37,800	34
T-200-C-L-R-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り (小口パック)	960	9.1	8,700	34
T-200-C-L-R-S		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	34
T-200-C-L-R-S-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	11.6	11,100	34
T-200-C-L-STK		200 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 スタックラック	4,800	6.6	31,600	34
T-200-C-R		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り	4,800	6.1	29,200	34
T-200-C-R-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り (小口パック)	960	7	6,700	34
T-200-C-R-S		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	34
T-200-C-R-S-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	8.2	7,800	34
T-200-C-STK		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 スタックラック入り	4,800	6.1	29,200	34
T-200-C-STK-S		200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 スタックラック 滅菌済み	4,800	7.3	34,900	34
T-200-Y		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 バルク	20,000	2.8	54,800	34
T-200-Y-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 バルク (小口パック)	1,000	3.2	3,200	34
T-200-Y-R		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り	4,800	6.1	29,200	34
T-200-Y-R-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り (小口パック)	960	7	6,700	34
T-200-Y-R-S		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	34
T-200-Y-R-S-J		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	8.2	7,800	34
T-200-Y-STK		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 スタックラック入り	4,800	6.1	29,200	34

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
T-200-Y-STK-S		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 スタックラック入り 滅菌済み	4,800	6.9	32,700	34
T-200XT-C		200 µL ロングリーチチップ 透明 バルク	10,000	3.8	37,200	41
T-200XT-C-R-S		200 µL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	6.3	30,000	41
T-205-WB-C		200 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 バルク	20,000	3.0	58,900	35
T-205-WB-C-R		200 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り	4,800	6.6	31,400	35
T-205-WB-C-R-S		200 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.5	35,600	35
T-210-Y		200 µL ユニバーサルフィットチップ 黄色 先端面取り加工なし バルク	20,000	3.0	58,100	34
T-300		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 バルク	20,000	3.0	58,100	33
T-300-J		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 バルク (小口パック)	1,000	3.3	3,300	33
T-300-L		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery® 透明 バルク	20,000	3.3	65,200	33
T-300-L-J		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 バルク(小口パック)	1,000	3.7	3,700	33
T-300-L-R		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り	4,800	7.9	37,800	33
T-300-L-R-J		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り(小口パック)	960	9.1	8,700	33
T-300-L-R-S		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	33
T-300-L-R-S-J		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	11.6	11,100	33
T-300-L-STK		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 スタックラック	4,800	7.9	37,800	33
T-300-L-STK-S		10 µL マイクロポリウムチップ Maxymum Recovery 透明 スタックラック 滅菌済み	4,800	8.7	41,600	33
T-300-R		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 ラック入り	4,800	6.1	29,200	33
T-300-R-J		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 ラック入り (小口パック)	960	7	6,700	33
T-300-R-S		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	33
T-300-R-S-J		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	8.2	7,800	33
T-300-STK		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 スタックラック	4,800	6.1	29,200	33
T-300-STK-S		10 µL マイクロポリウムチップ 透明 スタックラック 滅菌済み	4,800	7.3	34,900	33
T-350-C		300 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ファインポイント バルク	10,000	3.2	31,400	36
T-350-C-L		300 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ファインポイント バルク	10,000	3.3	32,700	36
T-350-C-L-R		300 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ファインポイントラック入り	4,800	7.9	37,800	36
T-350-C-L-R-S		300 µL ユニバーサルフィットチップ Maxymum Recovery 透明 ファインポイントラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	36
T-350-C-R		300 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ファインポイント ラック入り	4,800	7.1	33,700	36
T-350-C-R-S		300 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ファインポイント ラック入り 滅菌済み	4,800	7.9	37,900	36
T-400		20 µL ウルトラマイクロチップ 透明 バルク	20,000	3.0	58,100	33
T-400-L		20 µL ウルトラマイクロチップ Maxymum Recovery 透明 バルク	20,000	3.3	65,200	33
T-400-L-R		20 µL ウルトラマイクロチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り	4,800	7.9	37,800	33
T-400-L-R-S		20 µL ウルトラマイクロチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	33
T-400-R		20 µL ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り	4,800	6.1	29,200	33
T-400-R-S		20 µL ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	33
T-5000-C		5 mL マクロポリウムチップ バルク	2,500	16.2	40,500	41
TE-1004-B		1,000 µL Eppendorf 適合チップ 青色 バルク	5,000	3.9	19,300	37
TE-1004-B-J		1,000 µL Eppendorf 適合チップ 青色 バルク (小口パック)	500	4.4	2,200	37
TE-1004-B-L-R		1,000 µL Eppendorf 適合チップ Maxymum Recovery 青色 ラック入り	3,456	11.4	39,100	37
TE-1004-B-L-R-S		1,000 µL Eppendorf 適合チップ Maxymum Recovery 青色 ラック入り 滅菌済み	3,456	11.2	38,400	37
TE-1004-B-R		1,000 µL Eppendorf 適合チップ 青色 ラック入り	3,456	10.3	35,400	37
TE-204-Y		200 µL Eppendorf 適合チップ 黄色 バルク	10,000	3.1	30,800	34

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
TE-204-Y-J		200 µL Eppendorf 適合チップ 黄色 バルク (小口パック)	1,000	3.5	3,500	34
TE-204-Y-L-R		200 µL Eppendorf 適合チップ Maxymum Recovery® 黄色 ラック入り	4,800	7.9	37,800	35
TE-204-Y-L-R-S		200 µL Eppendorf 適合チップ Maxymum Recovery 黄色 ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	35
TE-204-Y-R		200 µL Eppendorf 適合チップ 黄色 ラック入り	4,800	5.9	28,100	34
TE-204-Y-R-S		200 µL Eppendorf 適合チップ 黄色 ラック入り 滅菌済み	4,800	6.9	32,700	34
TF-100		100 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	39
TF-100-L-R-S		100 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	17.4	83,500	39
TF-100-L-R-S-J		100 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	20	19,200	39
TF-100-R-S		100 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	17.0	81,200	39
TF-100-R-S-J		100 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	19.5	18,700	39
TF-1000		1,000 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク	5,000	10.7	53,100	39
TF-1000-L-R-S		1,000 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	5,000	15.8	79,000	39
TF-1000-L-R-S-J		1,000 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	1,000	18.2	18,200	39
TF-1000-R-S		1,000 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	5,000	15.3	76,400	39
TF-1000-R-S-J		1,000 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	1,000	17.6	17,600	39
TF-1005-WB-L-R-S		1000 µL ユニバーサルフィットワイドボア マキシムリカバリー フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	5,000	18.1	90,300	40
TF-1005-WB-R-S		1,000 µL ユニバーサルフィットワイドボア フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	5,000	16.3	81,200	40
TF-1200-C-R-S		1,100 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	3,456	17.0	58,500	39
TF-150-R-S		150 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	17.0	81,200	39
TF-20		20 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	39
TF-20-L-R-S		20 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	16.5	79,000	39
TF-20-L-R-S-J		20 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	19	18,200	39
TF-20-R-S		20 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	16.0	76,400	39
TF-20-R-S-J		20 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	18.4	17,600	39
TF-200		200 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク	10,000	10.4	103,300	39
TF-200-L-R-S		200 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	16.5	79,000	39
TF-200-L-R-S-J		200 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	19	18,200	39
TF-200-R-S		200 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	16.0	76,400	39
TF-200-R-S-J		200 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	18.4	17,600	39
TF-205-WB-L-R-S		200 µL ユニバーサルフィットワイドボア マキシムリカバリー フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	17.8	85,000	40
TF-205-WB-R-S		200 µL ユニバーサルフィットワイドボア フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	16.0	76,400	40
TF-300		10 µL マイクロボリウム フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	38
TF-300-L-R-S		10 µL マイクロボリウム Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	16.5	79,000	38
TF-300-L-R-S-J		10 µL マイクロボリウム Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	19	18,200	38
TF-300-R-S		10 µL マイクロボリウム フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	16.0	76,400	38
TF-300-R-S-J		10 µL マイクロボリウム フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	18.4	17,600	38
TF-350		300 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	39
TF-350-L-R-S		300 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	17.5	83,700	39
TF-350-R-S		300 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	17.0	81,200	39
TF-400		10 µL ウルトラマイクロ フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	38
TF-400-L-R-S		10 µL ウルトラマイクロ Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	17.4	83,500	38
TF-400-L-R-S-J		10 µL ウルトラマイクロ Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	20	19,200	38

製品コード	受注発注品 (最低発注数量) 製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
TF-400-R-S	10 µL ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	17.0	81,200	38
TF-420-L-R-S	20 µL ウルトラマイクロ Maxymum Recovery® フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	17.5	83,700	38
TF-420-R-S	20 µL ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	17.0	81,200	38
TF-50	50 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	39
TF-50-L-R-S	50 µL ユニバーサルフィット Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	17.5	83,700	39
TF-50-R-S	50 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み	4,800	17.0	81,200	39
TR-222-C	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 バルク	20,000	2.8	54,800	35
TR-222-C-L	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ Maxymum Recovery 透明 バルク	20,000	3.3	65,200	35
TR-222-C-L-R	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り	4,800	7.9	37,800	35
TR-222-C-L-R-S	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	35
TR-222-C-L-STK	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ Maxymum Recovery 透明 スタックラック	4,800	6.6	31,600	35
TR-222-C-L-STK-S	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ Maxymum Recovery 透明 スタックラック 滅菌済み	4,800	6.6	31,600	35
TR-222-C-R	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 ラック入り	4,800	6.1	29,200	35
TR-222-C-R-S	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	35
TR-222-C-STK	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック	4,800	6.1	29,200	35
TR-222-C-STK-S	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック 滅菌済み	4,800	6.2	29,600	35
TR-222-Y	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 バルク	20,000	2.8	54,800	35
TR-222-Y-R	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 ラック入り	4,800	6.1	29,200	35
TR-222-Y-R-S	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	35
TR-222-Y-STK	200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 スタックラック	4,800	6.1	29,200	35
TR8210	マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5 mL	2	2,550.0	5,100	62
TR8300	Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス 100 本収納 ナチュラル	5	1,380.0	6,900	62
TR8300-A	Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100 本収納 マルチカラー	5	1,500.0	7,500	62
TR8300-B	Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100 本収納 青	5	1,500.0	7,500	62
TR8300-BLK	Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100 本収納 黒	2	1,800.0	3,600	62
TT-1000-C-HTR	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ	1,536	18.3	28,100	6・22
TT-1000-C-HTR-S	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 滅菌済み	1,536	22.3	34,200	6・22
TT-1000-CBK-HTR	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒	1,536	21.5	33,000	6・23
TT-1000-CBK-HTR-24	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 紙箱入り	4,608	17.9	82,400	6・23
TT-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 滅菌済み	1,536	23.5	36,000	6・23
TT-20-CBK-HTR	20 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒	2,304	22.1	50,700	6・23
TT-200-C-HTR	200 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ	2,304	18.9	43,500	6・11・22
TT-200-C-HTR-S	200 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 滅菌済み	2,304	20.5	47,100	6・11・22
TT-200-CBK-HTR	200 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒	2,304	22.1	50,700	6・11・23
TT-200-CBK-HTR-S	200 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒	2,304	24.2	55,700	6・11・23
TT-50-C-HTR	50 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ	2,304	18.9	43,500	6・11・17・22
TT-50-CBK-HTR	50 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒	2,304	22.1	50,700	6・11・23
TT-50-CBK-HTR-36	50 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 紙箱入り	6,912	18.4	126,800	6・11・23
TT-50-CBK-HTR-S	50 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 滅菌済み	2,304	24.2	55,700	6・11・23
TTF-1000-C-HTR-S	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ フィルター付き 滅菌済み	1,536	25.4	39,000	6・22
TTF-1000-CBK-HTR-S	1,000 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み	1,536	29.7	45,600	6・23
TTF-20-C-HTR-S	20 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ フィルター付き 滅菌済み	2,304	33.9	77,900	6・22

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
TTF-20-CBK-HTR-S		20 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み	2,304	39.5	91,000	6・23
TTF-200-C-HTR-S		200 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ フィルター付き 滅菌済み	2,304	33.9	77,900	6・11・22
TTF-200-CBK-HTR-S		200 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み	2,304	39.5	91,000	6・11・23
TTF-50-C-HTR-S		50 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ フィルター付き 滅菌済み	2,304	33.9	77,900	6・22
TTF-50-CBK-HTR-S		50 µL Tecan 適合 Haging Tip 型ワークステーション用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み	2,304	39.5	91,000	6・11・23
TUB-310-NC	○	ABI-310 用 0.5 mL キャップレスチューブ	2,500	20.2	50,400	51
TXL-10		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ 透明 バルク	20,000	3.0	58,100	33
TXL-10-L		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ Maxymum Recovery® 透明 バルク	20,000	3.3	65,200	33
TXL-10-L-R		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り	4,800	7.9	37,800	33
TXL-10-L-R-J		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り (小口パック)	960	9.1	8,700	33
TXL-10-L-R-S		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	10.1	48,300	33
TXL-10-L-R-S-J		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ Maxymum Recovery 透明 ラック入り 滅菌済み(小口パック)	960	11.6	11,100	33
TXL-10-R		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ 透明 ラック入り	4,800	6.1	29,200	33
TXL-10-R-J		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ 透明 ラック入り (小口パック)	960	7	6,700	33
TXL-10-R-S		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	4,800	7.1	33,700	33
TXL-10-R-S-J		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプチップ 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	8.2	7,800	33
TXLF-10		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプ フィルター付きチップ バルク	10,000	10.8	107,900	38
TXLF-10-L-R-S		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプ Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	16.4	78,400	38
TXLF-10-L-R-S-J		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプ Maxymum Recovery フィルター付きチップラック入り 滅菌済み (小口パック)	960	18.8	18,000	38
TXLF-10-R-S		10 µL マイクロボリュウム ロングタイプ フィルター付きチップラック入り 滅菌済み	4,800	16.0	76,400	38
UC-500		ウルトラクリア圧着式リアルタイム PCR 用シール ポリエステル製	500	364.6	182,300	46・48 50・67
VT-20-R		20 µL Vprep 用チップ	4,800	10.8	51,700	7
VT-250-R		250 µL Vprep 用チップ	4,800	10.8	51,700	7
VT-250-R-LAB		250 µL Vprep 用チップ クローズドボトムラック入り	4,800	11.9	57,100	7
VT-250-R-S		250 µL Vprep 用チップ 滅菌済み	4,800	13	62,200	7
VT-384-10UL-R		10 µL Vprep 用チップ	19,200	24	460,100	7
VT-384-10UL-R-S		10 µL Vprep 用チップ 滅菌済み	19,200	28.8	552,000	7
VT-384-31UL-R		30 µL Vprep 用チップ	19,200	24	460,100	7
VT-384-31UL-R-S		30 µL Vprep 用チップ 滅菌済み	19,200	28.8	552,000	7
VT-384-5UL-R		5 µL Vprep 用チップ	19,200	24	460,100	7
VT-384-70UL-R		70 µL Vprep 用チップ	19,200	24	460,100	7
VT-384-70UL-R-S		70 µL Vprep 用チップ 滅菌済み	19,200	28.8	552,000	7
VTF-165-R-S		165 µL Vprep 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.5	83,900	7
VTF-20-R-S		20 µL Vprep 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	17.5	83,900	7
VTF-384-15UL-R-S		15 µL Vprep 用チップ フィルター付き 滅菌済み	19,200	38.9	745,400	7
VTF-384-50UL-R-S		50 µL Vprep 用チップ フィルター付き 滅菌済み	19,200	38.9	745,400	7
ZT-100-R		100 µL Zymark 用チップ	4,800	7.9	37,900	21
ZT-100-R-S	◎ (20)	100 µL Zymark 用チップ 滅菌済み	4,800	8.7	41,500	21
ZT-200-R		200 µL Zymark 用チップ	4,800	7.9	37,900	21
ZT-200-R-S		200 µL Zymark 用チップ 滅菌済み	4,800	8.7	41,500	21
ZT-50-R	◎ (20)	50 µL Zymark 用チップ	4,800	7.9	37,900	21
ZT-50-R-S	◎ (20)	50 µL Zymark 用チップ 滅菌済み	4,800	8.7	41,500	21

製品コード	受注発注品 (最低発注数量)	製品名	入数 (ケース)	単価	メーカー希望 小売価格(円)	ページ
ZTF-100-R-S		100 µL Zymark 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	19.7	94,100	21
ZTF-200-R-S		170 µL Zymark 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	19.7	94,100	21
ZTF-50-R-S		50 µL Zymark 用チップ フィルター付き 滅菌済み	4,800	19.7	94,100	21



2025 年 4 月 1 日現在の製品を示します。

また、取り扱い品目、規格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

コーニングの最新の製品やサービスに関する総合的情報は、
コーニングのウェブサイトwww.corning.com/jp/lifesciencesでご覧いただけます。

コーニングの製品は、コーニング指定の販売代理店で入手可能です。
ご注文は、お近くの販売代理店にまでお願いいたします。
お求めの製品毎に、コーニングのカatalog番号、商品の種類、希望数量をお伝えください。

◆ お問い合わせは下記までご連絡ください。

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階

Tel: 03-3586-1996



www.corning.com/jp/lifesciences

CLSJP@corning.com

技術サポート

Tel: 03-3586-1268

ScientificSupportJP@corning.com



保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。
診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床又は診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel: 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

Listing of trademarks, visit www.corning.com/clstrademarks.
All other trademarks included in this document are the property of their respective owners.

CLS-106-04
CLS-A-PSG-001 REV5
R0-2504-O