



CORNING



# Mit Corning® CleanAdvantage™ Technologie übernehmen wir den Reinigungsprozess für Sie!

Als führendes Unternehmen im Bereich von Glasfasern und Glasfaserverbindungen versteht Corning den Mehrwert sauberer Steckverbindungen, um optische Übertragungsleistungen zu gewährleisten. So sehr, dass wir ein neues werkseitiges Reinigungs- und Versiegelungsverfahren, die Corning® CleanAdvantage™-Technologie, entwickelt haben, um eine makellose Oberfläche beim ersten Einsatz für alle unsere EDGE™ und EDGE8® Lösungen bereitzustellen. So sparen Sie als Installateur Zeit und Geld bei der Erstinstallation. Lösen Sie einfach die Staubschutzkappe dieses CleanAdvantage-Steckers, und stellen Sie eine sichere Verbindung her.



## Sparen Sie bis zu **17%** Installationszeit

Keine Reinigung oder visuelle Kontrolle vor der Erstinstallation erforderlich



## Sparen Sie bis zu **95%** Verbrauchsmaterialien

Keine Reinigungswerkzeuge, -kassetten oder -tücher erforderlich



## Minimiert die Übertragung von Ablagerungen

Reduziert das Risiko von Ablagerungen auf der Steckerstirnfläche und minimiert Signalverluste


EDGE™  
EDGE8®

## Standardisiertes Angebot

Hohe Dichte gepaart mit hoher Leistung ohne Zusatzkosten

Herkömmliche  
Verbindungen

CleanAdvantage  
Verbindungen



Erfahren Sie mehr unter [corning.com/cleanadvantage/de](https://corning.com/cleanadvantage/de)